
Rosemount[™] **SeniorSonic**[™] **3414**

Misuratore di portata a ultrasuoni per gas a quattro percorsi





Intelligenza per la misura fiscale

Progettato per applicazioni di misura fiscale, il misuratore di portata a ultrasuoni per gas a quattro percorsi SeniorSonic 3414 offre accuratezza elevata e prestazioni a lungo termine affidabili per ridurre al minimo le perdite o la mancata contabilizzazione di gas naturale. Il misuratore avanzato è disponibile in diametri del tubo da 4 in. a 42 in. (da DN100 a DN1050)⁽¹⁾ e offre funzionalità di flusso bidirezionale, maggiore capacità di portata e assenza di caduta di pressione incrementale, riducendo pertanto i rischi di misurazione e minimizzando i costi operativi.

La potente elettronica di prossima generazione della serie 3410 si integra con il misuratore SeniorSonic 3414 per aumentare in modo significativo la frequenza di campionamento e fornire un'acquisizione di dati a volumi elevati, compresi registri orari e giornalieri. L'elettronica ottimizzata è dotata di una CPU integrata plug-in ready, di un gruppo scheda I/O e di un display LCD locale (opzionale) per aumentare l'affidabilità, semplificare la manutenzione e agevolare la futura espansione. Gli operatori possono anche monitorare facilmente i misuratori e risolvere eventuali problemi in tempo reale da un PC o da un laptop. Il software di diagnostica MeterLink™ è un'interfaccia utente intuitiva che fornisce informazioni critiche, tra cui analisi avanzata della portata, avvisi sulle perturbazioni dei flussi e azioni correttive suggerite, per incrementare l'affidabilità e migliorare la funzionalità.

Il misuratore SeniorSonic 3414 viene inoltre fornito con solidi trasduttori al titanio T-200 non a contatto con il processo che garantiscono una misurazione affidabile in ambienti difficili caratterizzati dalla presenza di gas umidi, ricchi e/o sporchi. I trasduttori sono progettati per semplificare la manutenzione e massimizzare i tempi di attività del misuratore.

Applicazione tipica

Misura fiscale per linee di trasporto del gas naturale

Sommario

Intelligenza per la misura fiscale	2
Applicazione tipica	
Specifiche standard	
Materials of construction	
Dimensionamento del misuratore di portata	10
Trasduttori incapsulati in titanio T-200	
Display LCD locale	16
Ingresso/uscita	
Diagnostica e software	17
Sicurezza e conformità	
Limiti di funzionamento	22
Pesi e dimensioni	24
Codice di configurazione	29

⁽¹⁾ Per misuratori con diametro superiore a 36 in. (DN900) consultare la fabbrica.

Figura 1: Misuratore di portata a ultrasuoni per gas SeniorSonic 3414



Siti di applicazione

- Centrali elettriche ingressi
- Impianti per il trattamento di gas ingressi/uscite
- Siti di stoccaggio sotterraneo ingressi/uscite
- Produzione di gas onshore/offshore
- Stazioni di distribuzione punti di ricezione/consegna

Funzionalità e vantaggi

- Il design cordale a quattro percorsi offre accuratezza, stabilità, ridondanza e risparmi sui costi operativi
- Le eccezionali prestazioni a lungo termine riducono i costi di manutenzione
- L'elevata rangeability (>100:1) assicura un numero inferiore di tratti di misurazione, diametri del tubo più ridotti e costi di investimento inferiori
- La struttura fusa o forgiata del corpo riduce al minimo l'incertezza di misura dovuta alle variazioni della pressione
- Dotato di robusti trasduttori T-200 incapsulati in titanio per prestazioni ottimali ambienti umidi, acidi e corrosivi (standard per dimensioni di tubo fino a 36 in. o DN900 e opzionali per 42 in. o DN1050)
- I trasduttori T-200 possono essere estratti in modo sicuro sotto pressione senza attrezzi speciali; il design non a contatto con il processo elimina la possibilità di emissioni di gas serra
- L'elettronica della serie 3410 fornisce campionamento veloce, una piattaforma elettronica espandibile e un ampio registro dati contenente informazioni su pressione, temperatura e composizione del gas che consentono al misuratore di calcolare portate di condizioni standard come un calcolatore di flusso ridondante
- L'elettronica della serie 3410 calcola le percentuali corrette di volume, massa ed energia
- L'elettronica della serie 3410 calcola la velocità del suono dalla pressione, dalla temperatura e dalla composizione del gas utilizzando AGA 10 2003 e GERG-2008 (AGA 8 Parte 2, 2017)
- Display LCD locale (opzionale) con fino a dieci variabili a scorrimento selezionabili dall'utente
- Il misuratore a ultrasuoni per gas Rosemount 3414 è ora disponibile con Smart Meter Verification, che offre agli utenti accesso all'analisi avanzata della portata e fornisce un risultato dello stato complessivo della misurazione semplificato e intuitivo, minimizzando il tempo impiegato nell'analisi dei dati. È possibile accedere a questa nuova funzionalità mediante il software diagnostico MeterLink o Modbus.

- La diagnostica predittiva consente al personale di reagire alle situazioni di anomalia per evitare problemi nei processi e tempi di fermo imprevisti.
- Il misuratore SeniorSonic 3414 fa parte della vasta gamma Emerson di dispositivi da campo intelligenti che alimentano l'architettura d'impianto digitale PlantWeb®

Specifiche standard

Per requisiti non inclusi nelle specifiche elencate, consultare uno specialista dei prodotti a ultrasuoni Emerson. A seconda dell'applicazione, potrebbero essere disponibili altri prodotti e materiali.

Specifiche del misuratore

Caratteristiche

Design cordale a quattro percorsi (otto trasduttori)

Prestazioni del misuratore

- Accuratezza di portata calibrata pari a ±0,1% della lettura per l'intero range di calibrazione della portata
- Ripetibilità pari a ±0,05% della lettura da 1,5 a 30,5 m/s (da 5 a 100 ft/s)

Range di velocità

- Nominale da 0,5 a 30 m/s (da 1,7 a 100 ft/s) con prestazioni fuori range superiori a 38 m/s (125 ft/s) su alcune dimensioni
- Il misuratore soddisfa o supera le specifiche di prestazione AGA 9 2017 3a edizione/ISO 17089

Tabella 1: Valori di portata AGA 9/ISO 17089 (unità consuetudinarie USA)

Dimensione misuratore (in.)	Da 4 a 24	30	36		
q _{min} (ft/s)	1,7	1,7	1,7		
q _t (ft/s)	10	8,5	7,5		
q _{max} (ft/s)	100	85	75		

Tabella 2: Valori di portata AGA 9/ISO 17089 (unità metriche)

Dimensione misuratore (DN)	Da 100 a 600	750	900
q _{min} (m/s)	0,5	0,5	0,5
q _t (m/s)	3,048	2,591	2,29
q _{max} (m/s)	30,48	25,91	22,86

Prestazioni dell'elettronica

Alimentazione

- Da 10,4 V c.c. a 36 V c.c.
- 8 watt tipico, 15 watt massimo

Specifiche meccaniche

Diametri del tubo

- Da DN100 a DN1050 (da 4 in. a 42 in.)⁽²⁾
- Da DN100 a DN150 (da 4 in. a 6 in.): 45° con orientamento Dual-X
- DN200 (8 in.) e dimensioni superiori: con orientamento British Gas (BG)

Temperatura di esercizio gas (trasduttori)

- T-200⁽³⁾: da -50 °C a 125 °C (da -58 °F a +257 °F)
- T-21: da -20 °C a +100 °C (da -4 °F a +212 °F)
- T-41: da -50 °C a +100 °C (da -58 °F a +212 °F)
- T-22: da -50 °C a +100 °C (da -58 °F a +212 °F)

Range pressione di esercizio (trasduttori)

- T-200⁽³⁾: da 15 a 3.750 psig (da 1,03 a 258,55 bar)
- T-21/T-41/T-22: da 100 a 4.000 psig (da 6,89 a 275,79 bar)
- T-21/T-41/T-22: 50 psig (3,44 bar) disponibili con Qmax ridotto⁽⁴⁾
- T-22: da 0 a 3.750 psig (da 0 a 2,58 bar)⁽⁵⁾

Flange

- Raised Face e Ring Type Joint (RTJ) per classi ANSI da 300 a 2.500 (PN da 50 a 420)
- Flange compatte e connettori a mozzo (opzionali)

Conformità NACE, NORSOK e PED

- Progettato per conformità NACE⁽⁶⁾
- Conformità NORSOK disponibile su richiesta
- Conformità PED disponibile su richiesta

Specifiche dell'elettronica

Temperatura di esercizio

■ Da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a +140 °F)

Umidità relativa di esercizio

Fino al 95% senza condensa

Temperatura di stoccaggio

■ Da -40 °C a +85 °C (da -40 °F a +185 °F) con limite di stoccaggio a bassa temperatura di -20 °C (-4 °F) per i trasduttori T-21 e -50 °C (-58 °F) per i trasduttori T-41/T-22

⁽²⁾ Per misuratori con diametro superiore a DN900 (36 in.) consultare la fabbrica.

⁽³⁾ Disponibile per diametri del tubo fino a 42 in. La pressione di esercizio minima varia a seconda del diametro del tubo. Per le pressioni minime sotto i 100 psig consultare la fabbrica.

⁽⁴⁾ Per ulteriori informazioni sui limiti di esercizio, vedere pagina 9.

⁽⁵⁾ Per utilizzare T-22 per applicazioni a bassa pressione sotto i 100 psig (6,89 bar), il misuratore deve essere dotato di supporti trasduttori isolati.

⁽⁶⁾ La scelta dei materiali adatti ai servizi previsti è responsabilità dell'utente dell'apparecchiatura.

Opzioni della custodia dell'elettronica

- Montaggio integrale (standard)
- Montaggio remoto (opzionale) con cavo da 4,6 m (15 ft)
 - Richiesto per temperature di processo superiori a +60 °C (+140 °F)

Materials of construction

The materials of construction are dependent upon application requirements that must be specified by the customer. If needed, an Emerson representative can provide material guidance.

Specifiche materiali

Corpo e flangia

Fusi

- Acciaio al carbonio ASTM A352 Gr LCC⁽⁷⁾
 Da -46 °C a +150 °C (da -50 °F a +302 °F)
- Acciaio inossidabile 316 grado CF8M ASTM A351
 Da -46 °C a +150 °C (da -50 °F a +302 °F)
- Acciaio inossidabile 316L grado CF8M ASTM A351
 Da -46 °C a +150 °C (da -50 °F a +302 °F)
- Acciaio inossidabile duplex grado 4A ASTM A995⁽⁸⁾
 Da -50 °C a +150 °C (da -58 °F a +302 °F)

Forgiati

- Acciaio al carbonio grado LF2 ASTM A350⁽⁷⁾
 Da -46 °C a +150 °C (da -50 °F a +302 °F)
- Acciaio inossidabile grado F316 ASTM A182
 Da -46 °C a +150 °C (da -50 °F a +302 °F)
- Acciaio inossidabile grado F316L ASTM A182
 Da -46 °C a +150 °C (da -50 °F a +302 °F)
- Acciaio inossidabile duplex grado F51 ASTM A182⁽⁸⁾
 Da -50 °C a +150 °C (da -58 °F a +302 °F)
- Acciaio al carbonio ASTM A105
 Da -29 °C a +150 °C (da -20 °F a +302 °F)

Alloggiamento custodia

- Standard: alluminio T6 grado A356.0 ASTM B26
- Opzionale: acciaio inossidabile grado CF8M ASTM A351
- Opzionale: (retrofit): alluminio ASTM B26-92A

Componenti del trasduttore

O-ring per supporti e custodie trasduttori

- Standard: gomma nitrilica (NBR)
- Altri materiali disponibili

Supporti e custodie trasduttori

Supporti in acciaio inossidabile tipo 630 ASTM A564

⁽⁷⁾ Test di impatto in base allo standard ASTM specificato.

⁽⁸⁾ Il materiale A995 4A non è ancora approvato in Canada.

- Custodie in acciaio inossidabile 316L ASTM A479
- Supporto INCONEL ASTM B446 (UNS N06625) grado 1 (opzionale)[®]
- Custodia INCONEL ASTM B446 (UNS N06625) grado 1 (opzionale)

Specifiche di verniciatura

Esterno corpo e flangia

Corpo in acciaio al carbonio

2 vernici di rivestimento, primer zincante inorganico e finitura in smalto acrilico (standard)

Corpo in acciaio inossidabile o duplex

■ Verniciatura (opzionale)

Alloggiamento custodia

Alluminio

- Standard: rivestimento di conversione al 100% e rivestimento esterno in smalto poliuretanico
- Opzionale (retrofit): rivestimento di conversione al 100% e rivestimento esterno in smalto poliuretanico

Acciaio inossidabile

■ Opzionale: passivato

Tabella 3: Valori nominali di pressione massima corpo e flangia per materiali di costruzione [psi - dimensioni misuratore da 4 in. a 42 in.]⁽¹⁾

Classe ANSI	Acciaio al carbonio fuso	Acciaio al carbonio forgiato	Acciaio inossidabile 316L, acciaio inossidabi- le 316 fuso Acciaio inossidabile for- giato 316	Acciaio inossidabi- le forgiato 316L	Acciaio inossidabi- le duplex
300	750	740	720	600	750
600	1.500	1.480	1.440	1.200	1.500
900	2.250	2.220	2.160	1.800	2.250
1.500	3.750	3.705	3.600	3.000	3.750
2.500	6.250	6.170	6.000	5.000	6.250

⁽¹⁾ Le informazioni sul valore nominale della pressione sono per l'intervallo da -29 °C a +38 °C (da -20 °F a +100 °F). Temperature differenti potrebbero ridurre i valori nominali di pressione massima dei materiali.

Tabella 4: Valori nominali di pressione massima corpo e flangia per materiali di costruzione [bar - dimensioni misuratore da DN100 a DN1050]⁽¹⁾

DN	Acciaio al carbonio fuso	Acciaio al carbonio forgiato	Acciaio inossidabile 316L, acciaio inossidabi- le 316 fuso Acciaio inossidabile for- giato 316	Acciaio inossidabi- le forgiato 316L	Acciaio inossidabi- le duplex
50	51,7	51,1	49,6	41,4	51,7
100	103,4	102,1	99,3	82,7	103,4
150	155,1	153,2	148,9	124,1	155,1
200	258,6	255,3	248,2	206,8	258,6

Tabella 4: Valori nominali di pressione massima corpo e flangia per materiali di costruzione [bar - dimensioni misuratore da DN100 a DN1050]⁽¹⁾ *(continua)*

DN	Acciaio al carbonio fuso	Acciaio al carbonio forgiato	Acciaio inossidabile 316L, acciaio inossidabi- le 316 fuso Acciaio inossidabile for- giato 316	Acciaio inossidabi- le forgiato 316L	Acciaio inossidabi- le duplex
250	430,9	425,5	413,7	344,7	430,9

⁽¹⁾ Le informazioni sul valore nominale della pressione sono per l'intervallo da -29 °C a +38 °C (da -20 °F a +100 °F). Temperature differenti potrebbero ridurre i valori nominali di pressione massima dei materiali.

Dimensionamento del misuratore di portata

Unità consuetudinarie USA

La Tabella 5 e la Tabella 6 consentono di determinare il range di portata alle condizioni di riferimento per tutte le dimensioni dei misuratori. Tutti i calcoli sono basati su foro schedula 40, +60 °F e composizione tipica del gas (AGA 8 Amarillo). Questi valori sono forniti come guida per il dimensionamento.

Calcolo della capacità del misuratore

Per calcolare una portata in volume per una data velocità, innanzitutto trovare la capacità (portata) nella tabella 4A per la dimensione del misuratore e la pressione di esercizio. Quindi moltiplicare la capacità per la velocità desiderata divisa per 100 ft/s per ottenere la portata in volume desiderata.

Esempio: determinare la portata oraria a 70 ft/s per un misuratore di 8 in. che funziona a 800 psiq.

Portata = 7,842 MSCFH Velocità = 70 ft/s Risultato =
$$\frac{7.842 \text{ MSCFH} \times 70 \text{ ft/s}}{100 \text{ ft/s}}$$
 = 5.4890,4 MSCFH

Tabella 5: Portate (MSCFH) in base alla velocità nominale max [da 4 in. a 24 in. = 100 ft/s] [30 in. = 85 ft/s] [36 in. = 75 ft/s]

Dimension suratore (i		4	6	8	10	12	16	18	20	24	30	36
Pressione	100	252	571	989	1.559	2.213	3.494	4.423	5.495	7.948	10.910	13.862
di eserci- zio (psig)	200	478	1.086	1.880	2.963	4.207	6.641	8.406	10.446	15.108	20.738	26.349
	300	712	1.616	2.799	4.412	6.263	9.888	12.515	15.552	22.493	30.875	39.229
	400	954	2.164	3.747	5.906	8.384	13.236	16.754	20.819	30.111	41.331	52.515
	500	1.202	2.729	4.725	7.448	10.572	16.690	21.126	26.251	37.968	52.117	66.219
	600	1.459	3.311	5.733	9.037	12.828	20.252	25.635	31.854	46.071	63.239	80.350
	700	1.723	3.911	6.772	10.675	15.153	23.923	30.281	37.627	54.422	74.701	94.914
	800	1.996	4.529	7.842	12.362	17.547	27.703	35.065	43.572	63.020	86.504	109.910
	900	2.276	5.165	8.943	14.096	20.009	31.590	39.986	49.686	71.863	98.642	125.333
	1.000	2.563	5.817	10.073	15.877	22.537	35.581	45.038	55.964	80.943	111.105	141.169
	1.100	2.858	6.486	11.231	17.702	25.128	39.671	50.214	62.393	90.246	123.875	157.394
	1.200	3.159	7.169	12.414	19.567	27.774	43.850	55.504	68.969	99.752	136.923	173.973
	1.300	3.466	7.865	13.619	21.467	30.471	48.107	60.893	75.665	109.437	150.217	190.865
	1.400	3.777	8.571	14.842	23.395	33.208	52.428	66.362	82.462	119.267	163.711	208.009
	1.500	4.092	9.285	16.079	25.344	35.975	56.797	71.892	89.333	129.205	177.352	225.341
	1.600	4.408	10.004	17.323	27.306	38.760	61.193	77.456	96.247	139.205	191.079	242.782
	1.700	4.725	10.724	18.570	29.270	41.548	65.595	83.029	103.172	149.221	204.826	260.250
	1.800	5.041	11.441	19.811	31.227	44.326	69.981	88.580	110.069	159.197	218.520	277.649
	1.900	5.354	12.151	21.041	33.166	47.079	74.327	94.081	116.905	169.083	232.090	294.891
	2.000	5.663	12.852	22.255	35.079	49.793	78.612	99.505	123.645	178.832	245.472	311.894

Tabella 6: Portate (MMSCFD) in base alla velocità nominale max [da 4 in. a 24 in. = 100 ft/s] [30 in. = 85 ft/s] [36 in. = 75 ft/s]

Dimension ratore (in.		4	6	8	10	12	16	18	20	24	30	36
Pressione	100	6,0	13,7	23,7	37,4	53,1	83,9	106,1	131,9	190,8	261,8	332,7
di eserci- zio (psig)	200	11,5	26,1	45,1	71,1	101,0	159,4	201,8	250,7	362,6	497,7	632,4
1, 3,	300	17,1	38,8	67,2	105,9	150,3	237,3	300,4	373,2	539,8	741,0	941,5
	400	22,9	51,9	89,9	141,8	201,2	317,7	402,1	499,6	722,7	991,9	1.260,4
	500	28,9	65,5	113,4	178,7	253,7	400,6	507,0	630,0	911,2	1.250,8	1.589,3
	600	35,0	79,5	137,6	216,9	307,9	486,1	615,2	764,5	1.105,7	1.517,7	1.928,4
	700	41,4	93,9	162,5	256,2	363,7	574,2	726,7	903,1	1.306,1	1.792,8	2.277,9
	800	47,9	108,7	188,2	296,7	421,1	664,9	841,6	1.045,7	1.512,5	2.076,1	2.637,8
	900	54,6	123,9	214,6	338,3	480,2	758,2	959,7	1.192,5	1.724,7	2.367,4	3.008,0
	1.000	61,5	139,6	241,7	381,1	540,9	854,0	1.080,9	1.343,1	1.942,6	2.666,5	3.388,1
	1.100	68,6	155,7	269,5	424,8	603,1	952,1	1.205,1	1.497,5	2.165,9	2.973,0	3.777,5
	1.200	75,8	172,1	297,9	469,6	666,6	1.052,4	1.332,1	1.655,3	2.394,0	3.286,2	4.175,4
	1.300	83,2	188,8	326,9	515,2	731,3	1.154,6	1.461,4	1.816,0	2.626,5	3.605,2	4.580,7
	1.400	90,6	205,7	356,2	561,5	797,0	1.258,3	1.592,7	1.979,1	2.862,4	3.929,1	4.992,2
	1.500	98,2	222,9	385,9	608,3	863,4	1.363,1	1.725,4	2.144,0	3.100,9	4.256,4	5.408,2
	1.600	105,8	240,1	415,8	655,3	930,2	1.468,6	1.858,9	2.309,9	3.340,9	4.585,9	5.826,8
	1.700	113,4	257,4	445,7	702,5	997,2	1.574,3	1.992,7	2.476,1	3.581,3	4.915,8	6.246,0
	1.800	121,0	274,6	475,5	749,5	1.063,8	1.679,5	2.125,9	2.641,7	3.820,7	5.244,5	6.663.6
	1.900	128,5	291,6	505,0	796,0	1.129,9	1.783,8	2.257,9	2.805,7	4.058,0	5.570,2	7.077,4
	2.000	135,9	308,4	534,1	841,9	1.195,0	1.886,7	2.388,1	2.967,5	4.292,0	5.891,3	7.485,5

Unità metriche

La Tabella 7 e la Tabella 8 consentono di determinare il range di portata alle condizioni di riferimento per tutte le dimensioni dei misuratori. Tutti i calcoli sono basati su foro schedula 40, +15 °C e composizione tipica del gas (AGA 8 Amarillo). Questi valori sono forniti come guida per il dimensionamento.

Calcolo della capacità del misuratore

Per calcolare una portata in volume per una data velocità, innanzitutto trovare la capacità (portata) nella tabella 3A per la dimensione del misuratore e la pressione di esercizio. Quindi moltiplicare la capacità per la velocità desiderata divisa per 30,5 m/s per ottenere la portata in volume desiderata.

Esempio: determinare la portata oraria a 21 m/s per un misuratore DN200 funzionante a 4.500 kPag.

Portata = 178 MSCMH Velocità = 21 m/s Risultato =
$$\frac{178 \text{ MSCFH} \times 21 \text{ m/s}}{300,5 \text{ m/s}}$$
 = 1220,6 MSCMH

Tabella 7: Portate (MSCMH) in base alla velocità nominale max [da DN100 a DN600 = 30,5 m/s] [DN750 = 25,9 m/s] [DN900 = 22,9 m/s]

Dimension ratore (DN		100	150	200	250	300	400	450	500	600	750	900
Pressione	1.000	10	23	39	62	88	139	175	218	315	432	550
di eserci- zio (kPag)	1.500	15	33	58	91	129	204	258	320	463	635	809
	2.000	19	44	77	121	171	270	342	425	615	843	1.074
	2.500	24	55	96	151	214	339	429	533	770	1.056	1.345
	3.000	29	67	116	182	259	408	517	642	929	1.274	1.622
	3.500	35	78	136	214	304	480	607	754	1.091	1.496	1.905
	4.000	40	90	156	247	350	553	700	869	1.257	1.724	2.195
	4.500	45	103	178	280	397	627	794	987	1.427	1.957	2.491
	5.000	51	115	199	314	446	704	891	1.107	1.600	2.195	2.794
	5.500	56	128	221	349	495	781	989	1.229	1.778	2.438	3.104
	6.000	62	141	244	384	545	861	1.090	1.354	1.959	2.686	3.420
	6.500	68	154	267	420	597	942	1.193	1.482	2.143	2.939	3.742
	7.000	74	168	290	457	649	1.025	1.297	1.612	2.331	3.197	4.071
	7.500	80	181	314	495	702	1.109	1.404	1.744	2.523	3.460	4.405
	8.000	86	195	338	533	757	1.195	1.512	1.879	2.718	3.727	4.745
	8.500	92	209	363	572	812	1.281	1.622	2.015	2.915	3.997	5.090
	9.000	99	224	388	611	867	1.369	1.733	2.154	3.115	4.272	5.439
	9.500	105	238	413	651	924	1.458	1.846	2.294	3.318	4.550	5.793
	10.000	112	253	438	691	981	1.548	1.960	2.435	3.522	4.830	6.149

Tabella 8: Portate (MMSCMD) in base alla velocità nominale max [da DN100 a DN600 = 30,5 m/s] [DN750 = 25,9 m/s] [DN900 = 22,9 m/s]

Dimensio suratore		100	150	200	250	300	400	450	500	600	750	900
Pressio-	1.000	0,240	0,544	0,941	1,484	2,106	3,325	4,208	5,229	7,563	10,372	13,205
ne di esercizio	1.500	0,352	0,799	1,384	2,182	3,097	4,889	6,188	7,690	11,122	15,251	19,418
(kPag)	2.000	0,467	1,061	1,837	2,895	4,110	6,489	8,213	10,206	14,761	20,242	25,773
	2.500	0,585	1,328	2,300	3,626	5,147	8,126	10,285	12,780	18,485	25,348	32,273
	3.000	0,706	1,602	2,774	4,373	6,207	9,800	12,404	15,414	22,293	30,571	38,923
	3.500	0,829	1,882	3,259	5,137	7,292	11,512	14,572	18,107	26,189	35,914	45,725
	4.000	0,956	2,168	3,755	5,919	8,401	13,264	16,789	20,862	30,174	41,378	52,682
	4.500	1,085	2,461	4,262	6,718	9,536	15,055	19,056	23,679	34,248	46,964	59,795
	5.000	1,216	2,760	4,780	7,535	10,695	16,885	21,373	26,558	38,412	52,674	67,065
	5.500	1,351	3,066	5,309	8,369	11,880	18,755	23,740	29,499	42,665	58,508	74,492
	6.000	1,489	3,378	5,850	9,221	13,089	20,664	26,156	32,502	47,009	64,463	82,075
	6.500	1,629	3,697	6,401	10,090	14,322	22,612	28,621	35,565	51,439	70,538	89,810
	7.000	1,772	4,021	6,963	10,975	15,579	24,596	31,133	38,686	55,953	76,729	97,692
	7.500	1,917	4,351	7,535	11,877	16,859	26,616	33,690	41,863	60,549	83,031	105,716
	8.000	2,065	4,687	8,116	12,793	18,160	28,670	36,290	45,094	65,221	89,438	113,873
	8.500	2,215	5,028	8,706	13,723	19,480	30,754	38,928	48,372	69,962	95,940	122,151
	9.000	2,368	5,373	9,304	14,666	20,818	32,866	41,601	51,694	74,766	102,528	130,539
	9.500	2,521	5,722	9,909	15,619	22,170	35,002	44,304	55,053	79,625	109,190	139,021
	10.000	2,677	6,075	10,519	16,580	23,535	37,157	47,032	58,442	84,527	115,913	147,581

Trasduttori incapsulati in titanio T-200

Nuovo design non a contatto con il processo

Progettati per gli impegnativi requisiti delle applicazioni odierne, i trasduttori a ultrasuoni T-200 sono progettati per offrire solidità e prestazioni superiori nei contesti più difficili, come gas di processo contenenti olio, gas umidi e sostanze chimiche corrosive.

La possibilità di corrosione provocata dagli idrocarburi viene praticamente eliminata grazie alla struttura interamente in metallo non a contatto con il processo, per una maggiore longevità e stabilità. Il design del trasduttore T-200 semplifica inoltre l'uso e la manutenzione. L'innovativa capsula intelligente del trasduttore, un componente a sé stante, si ritrae sotto pressione senza necessità di attrezzi speciali, riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando la sicurezza e la praticità.

I trasduttori T-200 sono standard nei misuratori con dimensioni da DN100 a DN1050 (da 4 in. a 42 in.), ma sono disponibili anche in altre dimensioni su richiesta.

Figura 2: Gruppo trasduttore T-200



Funzionalità e vantaggi

- La tecnologia brevettata basata su array MiniHorn amplifica meccanicamente il segnale del trasduttore, superando attenuazioni del segnale o effetti dovuti al riverbero
- Assenza di contatto con il processo: interamente incapsulato in metallo e posizionato al di fuori del processo, il trasduttore è in grado di resistere allo sporco trasportato dai liquidi e ai fluidi corrosivi come H₂S
- Idoneità al retrofit: facile aggiornamento di misuratori esistenti che integrano trasduttori T-11/T-12 o T-21/T-22
- Affidabilità a lungo termine: il design isolato del trasduttore fornisce una barriera contro gli idrocarburi fluidi corrosivi e prolunga la durata dei suoi componenti
- Estraibile sotto pressione: il design semplificato della capsula intelligente di tipo retrattile consente una facile estrazione senza necessità di depressurizzare la linea o di utilizzare un attrezzo di estrazione ad alta pressione
- Il design non a contatto con il processo elimina la possibilità di emissioni di gas serra durante le operazioni di estrazione
- Valore nominale di temperatura più elevato: consente l'uso e la pulizia in linea a temperature di esercizio più elevate
- Garanzia estesa: 3 anni standard

Specifiche del trasduttore

Compatibilità del prodotto

Diametri del tubo da DN100 a DN1050 (da 4 in. a 42 in.)

Materiali di costruzione

- Custodia in titanio grado 12/Gruppo stelo in acciaio inossidabile 17-4PH (standard)
- Custodia in titanio grado 12/Gruppo stelo in acciaio inossidabile 316/316L (opzionale)
- Custodia in titanio grado 12/Gruppo stelo in Inconel (opzionale)

Tipi di fluidi

■ Idrocarburi, gas industriali, H₂S (100%)

Temperatura del fluido

■ Da -50 °C a +125 °C (da -58 °F a +257 °F)

Pressione di esercizio

Da 15 a 3.750 psig (da 1,03 a 258,55 bar)

Frequenza operativa

■ 125 kHz

Figura 3: Trasduttore con capsula intelligente



Sicurezza e conformità

Classificazioni di sicurezza

Underwriters Laboratories (UL/cUL)

■ Aree pericolose: classe 1, divisione 1, gruppi C e D

Marchio CE a seconda delle direttive

Atmosfere esplosive (ATEX)

International Electrotechnical Commission (IECEx)

Certificazione metrologica

Measurement Canada

NMI/MID

- OIML R137 classe 0.5
- MID classe 1.0

Display LCD locale

L'elettronica della serie 3410 offre un LCD locale opzionale che utilizza tre righe per indicare nome variabile, valore variabile e unità ingegneristiche. La configurazione del display locale è supportata tramite il software MeterLink o il protocollo AMS Trex Device di Emerson con protocollo di interfaccia HART[®].

Il display locale mostra fino a 10 voci selezionabili dall'utente tra 26 variabili. Il display può essere configurato per visualizzare le unità di volume come effettive o arrotondate al migliaio, con una base temporale regolabile in secondi, ore o giorni. La velocità di scorrimento può essere regolata tra 1 e 100 secondi (il valore predefinito è 5 secondi).

Figura 4: Display LCD locale



Tabella 9: Variabili display selezionabili dall'utente

Variabili	Descrizione
Volumetric Flow Rate [Portata volumetrica]	Non corretta (effettiva)
	Corretta (standard o normale)
Average Flow Velocity [Velocità del flusso media]	(nessuna descrizione necessaria)
Average Speed of Sound [Velocità del suono media]	(nessuna descrizione necessaria)
Pressure [Pressione]	Variabile, se utilizzata
Temperature [Temperatura]	Variabile, se utilizzata
Frequency Output [Uscita in frequenza]	1A, 1B, 2A o 2B
Frequency Output K-factor [Fattore K uscita in frequenza]	Canale 1 o 2
Analog Output [Uscita analogica]	1 0 2
Current Day's Volume Totals [Totali volume giorno corrente]	Non corretti o corretti (andata o ritorno)
Previous Day's Volume Totals [Totali volume giorno precedente]	Non corretti o corretti (andata o ritorno)
Total Volume Totals (non-reset) [Totali volume complessivi (non azzerati)]	Non corretti o corretti (andata o ritorno)

Ingresso/uscita

Tabella 10: Connessioni I/O del modulo CPU (la sezione del conduttore massima è 18 AWG)

	Tipo di connessione I/O	Quantità	Descrizione
Comunicazioni seriali	Porta seriale RS232/RS485	1	■ Modbus RTU/ASCII
			■ Baud rate 115 kbps
			RS232/RS485 Full Duplex
			RS485 Half Duplex
	Porta Ethernet (TCP/IP) 100BaseT	1	■ Modbus TCP
Ingresso digitale ⁽¹⁾	Chiusura contatti	1	■ Stato
			■ Singola polarità
Ingressi analogici ⁽²⁾	4-20 mA	2	■ AI-1 temperatura ⁽³⁾
			■ AI-2 pressione ⁽³⁾
Uscite in frequenza/digitali	TTL/Collettore aperto	6	Configurabile dall'utente (si può configurare l'ingresso digitale come 6a uscita in frequenza/digitale)
Uscita analogica ⁽²⁾⁽⁴⁾	4-20 mA	1	 Uscita analogica configurabile in modo indipendente
			■ Conforme a HART® 7; consultare la fabbrica per HART 5

⁽¹⁾ L'accuratezza di conversione analogico-digitale è compresa entro ±0,05% del fondo scala nel range di temperatura di esercizio.

Tabella 11: Modulo di espansione I/O opzionale

	Tipo di connessione I/O	Quantità	Descrizione
Comunicazioni seriali	Porta seriale RS232/RS485	1	■ Modbus RTU/ASCII
			■ Baud rate 115 kbps
			RS232/RS485 Half Duplex
	Commutatore Ethernet	3	■ 100BaseT
			■ Tre porte
Ingresso analogico	4-20 mA	1	Riservato per uso futuro

Slot di espansione I/O opzionale: RS232/RS485 Half Duplex, 2 fili O 1 modulo di espansione I/O

Diagnostica e software

È possibile ridurre notevolmente il tempo dedicato all'analisi dei dati e alla risoluzione dei problemi con la nuova funzionalità Smart Meter Verification ora inclusa nell'ultimo aggiornamento del firmware del misuratore. Si può quindi

⁽²⁾ È disponibile alimentazione a 24 V c.c. per alimentare i sensori.

⁽³⁾ AI-1 e AI-2 sono isolati elettronicamente e funzionano in modalità sink. L'ingresso contiene una resistenza in serie per i comunicatori HART® da collegare per la configurazione dei sensori.

⁽⁴⁾ L'errore di offset, o zero-scale, dell'uscita analogica è compreso entro ±0,1% del fondo scala; l'errore di guadagno è compreso entro ±0,2% del fondo scala. La deriva di uscita totale è compresa entro ±50 ppm del fondo scala per °C.

procedere con più fiducia nelle misure grazie ai chiari risultati della verifica sia della misura sia dello stato di misuratore e processo.

Ogni misuratore di portata a ultrasuoni utilizza il software avanzato MeterLink che aiuta a semplificare il monitoraggio e la risoluzione dei problemi. Questo software avanzato consente di visualizzare numerosi dati diagnostici basati sulle prestazioni e indicativi dello stato del misuratore. Inoltre, la diagnostica dinamica basata sul flusso aiuta gli operatori a identificare le perturbazioni del flusso che potrebbero influire sull'incertezza della misura. L'ultima versione di MeterLink è stata ottimizzata per funzionare con Smart Meter Verification, consentendo una facile raccolta di rapporti SMV mensili pianificati o su richiesta.

Figura 5: Visualizzatore baseline MeterLink





Figura 6: Schermata monitor MeterLink



- Il software MeterLink è scaricabile gratuitamente
- MeterLink è necessario per configurare il trasmettitore
 - Il misuratore è inoltre configurabile con AMS Device Manager o Trex Device, se viene utilizzato HART[®]
- MeterLink si collega ai misuratori tramite Ethernet (consigliato), RS232 o RS485 full duplex
- Supporta Microsoft® Windows 7, 8.1 e 10
- Microsoft Office 2010-2019

Tabella 12: Funzionalità di misuratore, MeterLink e Net Monitor⁽¹⁾

		Misuratore	Accessibile tra- mite MeterLink	Accessibile tramite Net Monitor
SMV	Rapporti pianificati o su richiesta (PDF o XML)	•	•	•
	Chiari risultati di verifica della misura	•	•	•
	Raccolta automatica rapporti per gruppo di misuratori			•
	Panoramica di più misuratori con risultato dell'ultima verifica pianificata			•

Tabella 12: Funzionalità di misuratore, MeterLink e Net Monitor⁽¹⁾ (continua)

		Misuratore	Accessibile tra- mite MeterLink	Accessibile tramite Net Monitor
	Raggruppamento di tutti i rapporti pianificati dei misuratori		•	•
	Assegnazione di priorità allarmi		•	•
Funzionamento	Tabella dati componenti Modbus GC configurabili	•		
	Confronto velocità del suono ⁽²⁾	•	•	
	Monitoraggio stato trasduttori	•	•	
	Visualizzatore baseline		•	
	Schermata monitor		•	
	Grafici multipli con bande limite verdi		•	
	Visualizzazione forme d'onda		•	
	Calcolo velocità del suono ⁽²⁾		•	
	Guida/risoluzione dei problemi		•	
	Registri di manutenzione		•	
Cronologia	Registri orari (180 giorni) e giornalieri (5 anni)	•	•	
	Trend registri di manutenzione		•	
	Grafici registri orari/giornalieri		•	
Configurazione	Impostazione guidata sul campo e configurazione guidata di base		•	
	Nome utente identificato nel registro di audit	•	•	
	Interruttore per protezione da scrittura	•		
	Confronto configurazione dai registri		•	
	Master GC - Modbus seriale/TCP	•		
	Slave Modbus TCP	•		
Allarmi	Registri allarmi/audit/sistema	•	•	
	Allarme accumulo su foro	•	•	
	Allarme blocco	•	•	
	Allarme profilo anomalo	•	•	
	Allarme rilevamento liquidi	•	•	
	Allarmi con latch	•	•	
	Visualizzazione gravità allarme		•	
	Allarme flusso di ritorno	•	•	

Net Monitor è un'applicazione disponibile automaticamente con MeterLink che consente all'utente di accedere e monitorare tutti i misuratori di portata a ultrasuoni che fanno parte di una rete.
 Supportati AGA 10 2003 e GERG-2008 (AGA 8 Parte 2, 2017).

Sicurezza e conformità

Il misuratore di portata a ultrasuoni per gas Rosemount SeniorSonic 3414 è conforme agli standard di settore mondiali relativi alle certificazioni di sicurezza elettrica ed intrinseca. Per un elenco completo degli enti e delle certificazioni, consultare uno specialista dei prodotti a ultrasuoni Emerson.

Classificazioni di sicurezza

Underwriters Laboratories (UL/cUL)

Aree pericolose: classe I, divisione 1, gruppi C e D

Marchio CE a seconda delle direttive

- Atmosfere esplosive (ATEX)
- Certificazione: Demko II ATEX 1006133X
- Marcatura: Ex II 2G Ex db ia IIB T4 Gb (-40 °C ≤ T ≤ +60 °C)
- Direttiva attrezzature a pressione (PED)
- Compatibilità elettromagnetica (EMC)

INMETRO

Certificazione: UL-BR 16.0144X

Marcatura: Ex db ia IIB T4 Gb

International Electrotechnical Commission (IECEx)

Certificazione: 11.0004X

■ Marcatura: Ex db ia IIB T4 Gb

Canadian Registration Number (CRN)

■ Certificazione: 0F14855

Figura 7: Custodia dell'elettronica standard in alluminio con display opzionale su misuratore SeniorSonic 3414



Grado di protezione ambientale

Alluminio

- NEMA 4
- IP66 secondo EN60529

Acciaio inossidabile

- NEMA 4X
- IP66 secondo EN60529

Certificazione metrologica

ISO 17089-1:2010 (E)

OIML

- OIML R137-1&2 edizione 2012(E)
- Classe 0.5

MID

- Direttiva 2014/32/UE (MID MI-002)
- Classe 1.0

China Pattern Approval (CPA)

Measurement Canada

■ Certificazione: AG-0623

Figura 8: Custodia dell'elettronica retrofit di dimensioni maggiori opzionale su misuratore SeniorSonic 3414 (display opzionale non disponibile)



Limiti di funzionamento

Se i requisiti non sono compresi entro i limiti di funzionamento indicati di seguito per i trasduttori T-21/T-41/T-22/T-200, consultare uno specialista dei prodotti a ultrasuoni Emerson.

Tabella 13: Velocità massima consigliata per misuratori con diametro del tubo da 12 in. e inferiore (unità consuetudinarie USA)

Diametro nominale del mi- suratore (in.)	Valore nominale velocità max a 0 kPa o maggiore (ft/s) ⁽¹⁾	Capacità alla velocità nominale max (ACFH) ⁽¹⁾
4	100	31.826
6	100	72.226
8	100	125.068
10	100	197.136
12	100	282.743

⁽¹⁾ Trasduttori T-22 e supporti per trasduttori isolati richiesti per misuratori con diametro del tubo DN300 (12 in.) e inferiore per ottenere da 0 a 345 kPag (da 0 a 100 psig).

Tabella 14: Velocità massima consigliata per misuratori con diametro del tubo da 16 in. e maggiore (unità consuetudinarie USA)

Diametro nominale del misuratore (in.)	Valore nominale veloci- tà max a 50 psig (ft/s)	Capacità tra 50 e 100 psig (ACFH) ⁽¹⁾	Valore nominale veloci- tà max a 100 psig (ft/s)	Capacità alla velocità nominale max (ACFH) ⁽¹⁾
16	80	228.318	100	456.635
18	80	292.131	100	584.263
20	80	363.799	100	727.598
24	80	530.696	100	1.061.392
30	45	755.952	85	1.427.909
36	37,5	914.912	75	1.829.824

⁽¹⁾ Le capacità si riferiscono a un ID misuratore equivalente alla schedula 40 (o STD).

Tabella 15: Velocità massima consigliata per misuratori con diametro del tubo DN300 e inferiore (unità metriche)

Dimensione nominale misuratore (DN)	Valore nominale velocità max a 0 kPa o maggiore (m/s) ⁽¹⁾	Capacità alla velocità nominale max (ACMH) ⁽¹⁾
100	30,5	901
150	30,5	2.045
200	30,5	3.541
250	30,5	5.582
300	30,5	8.006

⁽¹⁾ Supporti per trasduttori isolati richiesti per misuratori con diametro del tubo DN300 (12 in.) e inferiore per ottenere da 0 a 345 kPag (da 0 a 100 psig).

Tabella 16: Velocità massima consigliata per misuratori con diametro del tubo da DN400 e maggiore (unità metriche)

Dimensione nominale misuratore (DN)	Valore nominale velo- cità max a 345 kPag (m/s)	345 e 689 kPa (ACMH) ⁽¹⁾		Capacità alla velocità nominale max (ACMH) ⁽¹⁾
400	15.2	6.465	30,5	12.930


Tabella 16: Velocità massima consigliata per misuratori con diametro del tubo da DN400 e maggiore (unità metriche) *(continua)*

Dimensione nominale misuratore (DN)	Valore nominale velo- cità max a 345 kPag (m/s)	Capacità compresa tra 345 e 689 kPa (ACMH) ⁽¹⁾	Valore nominale veloci- tà max a 689 kPa o maggiore (m/s)	Capacità alla velocità nominale max (ACMH) ⁽¹⁾
450	15,2	7.917	30,5	15.835
500	15,2	10.301	30,5	20.603
600	15,2	15.027	30,5	30.055
750	13,7	21.406	26	40.433
900	11,4	25.907	23	51.814

⁽¹⁾ Le capacità si riferiscono a un ID misuratore equivalente alla schedula 40 (o STD).

Pesi e dimensioni

Figura 9: Schema dimensionale del misuratore



Per determinare i valori di A, B e C, vedere la Tabella 17 e la Tabella 18.

Tabelle

Lo schema dimensionale del misuratore (Figura 9) indica le misure dei componenti del misuratore corrispondenti ad A, B e C nel grafico seguente. Pesi e dimensioni si riferiscono alla custodia dell'elettronica standard. I disegni approvati delle certificazioni includeranno i pesi e le dimensioni effettivi.

Tabella 17: Pesi e dati dimensionali (unità consuetudinarie USA) [Diametri del tubo da 4 in. a 6 in. angolo porta = 45°] [Diametri del tubo da 8 in. a 26 in. angolo porta = 60°] [Diametri del tubo da 30 in. a 36 in. angolo porta = 75°]

Diametro r del tubo (ir		4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	30	36
300 ANSI	Peso (lb)	365	445	445	605	765	CF	1.255	CF	1.875	2.415	CF	CF	CF
	A (in.)	29	29,5	21,5	24,5	26	CF	30	31,5	35,5	39	40,5	CF	CF
	B (in.)	10	12,5	15	17,5	20,5	CF	25,5	28	30,5	36	38,3	CF	CF
	C (in.)	18,6	20,7	22,9	25,4	27,9	CF	32,1	34,2	36,6	41,6	44,9	CF	CF
600 ANSI	Peso (lb)	395	515	665	785	915	CF	1.475	1.655	2.205	3.235	CF	5.135	CF
	A (in.)	29	29,5	21,5	24,5	26	CF	30	31,5	35,5	39	47	38,8	43,75
	B (in.)	10,8	14	16,5	20	22	CF	27	29,3	32	37	40	44,5	51,8
	C (in.)	19	21,4	23,7	26,7	28,6	CF	32,8	34,8	37,3	42,1	45,6	50,2	56,2
900 ANSI	Peso (lb)	394	754	814	1.194	1.644	CF	2.644	2.414	3.484	5.824	CF	6.740	CF
	A (in.)	31	37	27,5	30,5	34,5	CF	41,5	36	37	52	CF	45,5	CF
	B (in.)	11,5	15	18,5	21,5	24	CF	27,8	31	33,8	41	CF	48,5	CF
	C (in.)	19,3	22,3	25,2	27,7	30,4	CF	34,1	36,3	39,5	45,3	CF	52,4	CF
1500 ANSI	Peso (lb)	434	854	914	1.464	2.204	CF	3.584	CF	CF	CF	CF	CF	CF

Tabella 17: Pesi e dati dimensionali (unità consuetudinarie USA) [Diametri del tubo da 4 in. a 6 in. angolo porta = 45°] [Diametri del tubo da 8 in. a 26 in. angolo porta = 60°] [Diametri del tubo da 30 in. a 36 in. angolo porta = 75°] (continua)


Diametro r del tubo (ir		4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	30	36
	A (in.)	31	37	27,5	30,5	34,5	CF	41,5	CF	60	68	CF	CF	CF
	B (in.)	12,3	15,5	19	23	26,5	CF	32,5	CF	38,8	46	CF	CF	CF
	C (in.)	19,7	22,4	25,4	28,4	31,7	CF	36,4	CF	42	47,8	CF	CF	CF

Tabella 18: Pesi e dati dimensionali (unità metriche) [Diametri del tubo da DN100 a DN150 angolo porta = 45°] [Diametri del tubo da DN200 a DN650 angolo porta = 60°] [Diametri del tubo da DN750 a DN900 angolo porta = 75°]

Diametro del tubo	o nominale (DN)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	650	750	900
DN50	Peso (kg)	166	202	202	274	347	CF	569	CF	850	1.095	CF	CF	CF
	A (mm)	736,6	749,3	546,1	622,3	660,4	CF	762	800,1	901,7	990,6	1.029	CF	CF
	B (mm)	254	318	381	444,5	520,7	CF	647,7	711,2	774,7	914,4	973	CF	CF
	C (mm)	472	526	582,7	645	709	CF	814,3	869	930	1.057	1.141	CF	CF
DN100	Peso (kg)	179	234	302	356	415	CF	669	751	1.000	1.467	CF	2.329	CF
	A (mm)	737	749	546	622	660	CF	762	800	902	991	1.194	985	1.111,2
	B (mm)	273	356	419	508	559	CF	686	743	812,8	939,8	1.016	1.130	1.314,5
	C (mm)	481,3	544,6	601,7	677,9	727,2	CF	833,4	884,5	947,7	1.068,6	1.157,5	1.275	1.428
DN 150	Peso (kg)	179	342	370	542	746	CF	1.199	1.095	1580	2.642	CF	3.057	CF
	A (mm)	787,4	940	698,5	774,7	876,3	CF	1.054	914,4	939,8	1.321	CF	1.156	CF
	B (mm)	292,1	381	469,9	546,1	609,6	CF	705	787,4	857,3	1.041,4	CF	1.231,9	CF
	C (mm)	490	566	640	703,3	773,2	CF	866	922,3	1.002	1.150,9	CF	1.332	CF
DN 250	Peso (kg)	197	387	415	664	1.000	CF	1.626	CF	CF	CF	CF	CF	CF
	A (mm)	787	940	699	775	876	CF	1.054	CF	1.524	1.727	CF	CF	CF
	B (mm)	292	381	470	546	610	CF	706	CF	984,3	1.168	CF	CF	CF
	C (mm)	500	569	645	721	805	CF	925	CF	1.066	1.213	CF	CF	CF


CF: consultare la fabbrica

Figura 10: Posizione dell'alloggiamento della custodia



- A. Alloggiamento della custodia
- B. Base della custodia
- C. Rimozione
- D. Rimozione della scheda
- E. Rimozione del tappo terminale

Figura 11: Posizione opzionale dell'alloggiamento della custodia⁽⁹⁾




- A. Alloggiamento della custodia
- B. Base della custodia

Installazione consigliata

Lunghezze dei tubi consigliate


I seguenti disegni indicano le lunghezze minime dei tubi consigliate per l'installazione del misuratore di portata a ultrasuoni per gas SeniorSonic 3414. Per consigli sull'installazione per un'applicazione specifica consultare uno specialista dei prodotti a ultrasuoni Emerson È possibile impostare altre lunghezze e condizionatori di portata.

Figura 12: Tubo consigliato per misuratore a ultrasuoni per gas (senza condizionatore di portata)




3D $min^{(1)} = \dot{E}$ possibile richiedere ulteriori lunghezze di tubi per connessioni aggiuntive (ad es. sonde di campionamento, pozzetti di test, ecc.).

Figura 13: Tubo consigliato per misuratore a ultrasuoni per gas con condizionatore di portata




3D $min^{(1)} = \grave{E}$ possibile richiedere ulteriori lunghezze di tubi per connessioni aggiuntive (ad es. sonde di campionamento, pozzetti di test, ecc.).

Figura 14: Tubo consigliato per misuratore a ultrasuoni per gas con condizionatore di portata (installazione compatta)⁽¹⁰⁾



3D $min^{(1)} = \grave{E}$ possibile richiedere ulteriori lunghezze di tubi per connessioni aggiuntive (ad es., sonde di campionamento, pozzetti di test, ecc.).

Figura 15: Raccomandazione tubazioni per misuratore a ultrasuoni per gas bidirezionale con condizionatore di portata (installazione compatta)⁽¹¹⁾



Nota:


⁽¹⁰⁾ Lunghezze a monte maggiori possono aumentare la stabilità della diagnostica di base a lungo termine. Questa configurazione non è applicabile alle installazioni OIML.

⁽¹¹⁾ Lunghezze a monte maggiori possono aumentare la stabilità della diagnostica di base a lungo termine. Questa configurazione non è applicabile alle installazioni OIML.

- Per risultati ottimali, si consiglia il condizionamento della portata
- D = Dimensione nominale del tubo in pollici (ad es. dimensione tubo 6 in.; 10D = 60 in.)
- T = Punto di misurazione della temperatura
- Punto di misurazione della pressione indicato sul corpo del misuratore

Codice di configurazione

Questo è un esempio di codice di configurazione, che viene fornito solo a scopo informativo. Non tutte le opzioni sono elencate e alcune opzioni sono subordinate ad altre. Per assistenza con la configurazione del misuratore ottimale, consultare la fabbrica.



A. Dispositivo	K. Montaggio dell'elettronica
B. Diametro del tubo	L. CPU/Display/Tasti
C. Valore nominale pressione	M. Modulo di espansione
D. Tipo di flangia	N. Wireless
E. Materiale corpo e flangia	O. Formato targhetta
F. Schedula (foro tubo)	P. Lingua targhetta
G. Gruppo trasduttore	Q. Certificazione direttiva pressione
H. Tipo di custodia	R. Certificazioni elettriche
I. Prese di pressione	S. Certificazione metrologica
J. Tipo di conduit	

Categoria	Codice	Descrizione
Dispositivo	3414	3414 quattro percorsi
Diametro del tubo	04	DN100 (4 in.)
	06	DN150 (6 in.)
	08	DN200 (8 in.)
	10	DN250 (10 in.)
	12	DN300 (12 in.)
	14	DN350 (14 in.)
	16	DN400 (16 in.)
	18	DN400 (18 in.)
	20	DN500 (20 in.)
	24	DN600 (24 in.)
	26	DN650 (26 in.)
	30	DN750 (30 in.)
	36	DN900 (36 in.) ⁽¹⁾

(1) Per misuratori con diametro superiore a DN900 (36 in.) consultare la fabbrica.

Valore nominale pressione	03	PN 50/ANSI 300
	05	PN 100/ANSI 600
	06	PN 150/ANSI 900

	07	PN 250/ANSI 1500
	08	PN 420/ANSI 2500
Categoria	Codice	Descrizione
Tipo di flangia	S01	RF/RF
	S02	RTJ/RTJ
	S03	FEFA/FEFA
	S04	Flangia compatta (speciale)
Materiale corpo e flangia	M ⁽¹⁾	Fusi: LCC/acciaio al carbonio/acciaio inossidabile/acciaio inossidabile duplex
	F ⁽¹⁾	Forgiati: acciaio al carbonio acciaio inossidabile 316/acciaio inossidabile duplex

(1) Per il codice modello specifico per il materiale desiderato, consultare la fabbrica.

Schedula (foro tubo)	LW0	Schedula LW
(3.3.3.4.4.	020	Schedula 20
	030	Schedula 30
	040	Schedula 40
	060	Schedula 60
	080	Schedula 80
	100	Schedula 100
	120	Schedula 120
	140	Schedula 140
	160	Schedula 160
	STD	Schedula standard
	XS0	Schedula XS
Gruppo trasduttore	1	T200 (da -50 °C a +12 °C) – Stelo standard 17-4PH, O-ring NBR
	2	T200 (da -50 °C a +12 °C) – Stelo standard 17-4PH, O-ring FKM
	4	T200 (da -40 °C a +125 °C) – Stelo Inconel, O-ring FKM ⁽¹⁾
	5	T200 (da -40 °C a +125 °C) – Stelo opzionale, (316/316L), NBR ⁽¹⁾
	6	T200 (da -40 °C a +125 °C) – Stelo opzionale, (316/316L), FKM ⁽¹⁾
	G	T-21 (da -20 °C a +100 °C) – Supporti/custodie standard, O-ring NBR
	I	T-22 (da -50 °C a +100 °C) – Supporti standard isolati/Custodie 316L, O-ring NBR
	J	T-21 (da -20 °C a +100 °C) - Supporti Inconel/Custodie 316L, O-ring NRB
	L	T-21 (da -20 °C a +100 °C) – Supporti Inconel/Custodie Inconel, O-ring FKM
	N	T-41 (da -50 °C a +100 °C) – Supporti/custodie standard, O-ring NBR

0	T-21 (da -20 °C a + 100 °C) – Supporti Inconel/Custodie 316L, O-ring FKM
Z	T-22 (da -40 °C a +100 °C) – Supporti Inconel isolati/Custodie Inconel, O-ring FKM

Categoria	Codice	Descrizione
Tipo di custodia	1	Standard in alluminio
	2	Opzionale in acciaio inossidabile
	3	Alluminio (retrofit) opzionale ⁽¹⁾

(1) Le opzioni di modulo di espansione D, E ed F sono disponibili solo con custodia retrofit in alluminio. La custodia retrofit è disponibile solo con le opzioni di approvazione elettrica 1 e 2.

Prese di pressione	1	½ in. NPT
	3	Pipetta
Tipo di conduit	1	3/4 in. NPT
	2	M20 (sono necessari i riduttori)
Montaggio dell'elettronica	A	Montaggio integrale (fino a +60 °C)
	В	Montaggio remoto con cavi da 15 ft
	Е	Montaggio integrale (fino a +60 °C) con cavi armati
	F	Montaggio remoto con cavo armato rivestito da 5 ft
CPU/Display	J	I/O tipo 4 (6 uscite in frequenza/digitali, 1 uscita analogica)
	К	I/O tipo 4 (6 uscite in frequenza/digitali, 1 uscita analogica)/Display
Modulo di espansione	A	Nessuno
	В	Una RS232 seriale
	С	Una RS485 seriale
	D	Due RS232 seriali ⁽¹⁾
	Е	Due RS485 seriali (2 fili) ⁽¹⁾
	F	RS232 seriale e RS485 seriale ⁽¹⁾
	G	Modulo di espansione I/O
	Н	Modulo di espansione I/O e RS232 seriale ⁽¹⁾
	J	Modulo di espansione I/O e RS485 seriale (2 fili) ⁽¹⁾

(1) Le opzioni di modulo di espansione D, E ed F sono disponibili solo con custodia retrofit in alluminio. La custodia retrofit è disponibile solo con le opzioni di approvazione elettrica 1 e 2.

Wireless	A	Nessuno
	В	THUM

Categoria	Codice	Descrizione
Formato targhetta	1	Pollici/ANSI/Unità consuetudinarie USA
	2	Pollici/ANSI/Unità metriche
	3	DN/PN/Unità consuetudinarie USA
	4	DN/PN/Unità metriche

Lingua targhetta	1	Inglese
	2	Francese
	3	Russo
	4	Cinese
Certificazione direttiva pressio-	1	Nessuna
ne	2	PED (occorre selezionare la certificazione elettrica 2)
	3	CRN (settore caldaie canadese)
	4	Russia (EAC)
Certificazioni elettriche	1	UL/c-UL
	2	ATEX/IECEx
	3	INMETRO
	4	Russia (EAC)
Certificazione metrologica	A	Nessuna
	В	Unione Europea - Direttiva MID
	С	Cina (CPA-2005-F101)
	D	Brasile (INMETRO)
	F	Russia (EAC)

Per ulteriori informazioni: Emerson.com

©2023 Emerson. Tutti i diritti riservati.

Termini e condizioni di vendita di Emerson sono disponibili su richiesta. Il logo Emerson è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Emerson Electric Co. Rosemount è un marchio di uno dei gruppi Emerson. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



