


# CABLE 25 FILS + CONNECTEUR SUB-D A 25 BROCHES FEMELLES

## 25 WIRE CABLE + SUB-D CONNECTOR WITH 25 FEMALE PINS

### 25-POLIGES KABEL + 25-POLIGE SUB-D-LEITUNGSDOSE

Câble 25 conducteurs 0,22 mm<sup>2</sup> raccordé sur connecteur SUB-D 25 pour connexion de 12 distributeurs maxi sur ensemble Multipol IP20.



25-wire cable (section: 0.22 mm<sup>2</sup>) with 25-pin SUB-D connector for connection of max. 12 spool valves to Multipol IP20 unit.

25adriges Kabel (Querschnitt 0,22mm<sup>2</sup>) mit 25-poliger Leitungsdose zum Anschluss von max. 12 Wegeventilen auf der Multipol-IP20-Einheit.

**MULTIPOL IP20**


Pour SORTIES (distributeurs "V")  
For OUTPUTS (spool valves "V")  
Für AUSGÄNGE (Ventile "V")



REPERAGE IDENTIFICATION ANSCHLUSSPLAN

| N° des broches du connecteur SUB-D<br>Pin n° of SUB-D connector<br>Pin Nr. SUB-D-Leitungsdose | Couleurs des 25 conducteurs<br>Colours of the 25 wires<br>Farbe der 25 Adern |              |              | Adressage<br>Addressing<br>Adressierung | Position des distributeurs (n° des sorties)<br>Valve position (output n°)<br>Ventilposition (Ausgang-Nr.) | Bobines<br>Coils<br>Magnetspulen |
|---|--|--------------|--------------|---|---|----------------------------------|
|   | FR   | GB           | DE           |   |   |                                  |
| 1   | vert   | green        | grün         | V 1.14                                  | 1   | •                                |
| 2   | blanc  | white        | weiß         | V 2.14                                  | 2   | •                                |
| 3   | jaune  | yellow       | gelb         | V 3.14                                  | 3   | •                                |
| 4   | rouge  | red          | rot          | V 4.14                                  | 4   | •                                |
| 5   | orange   | orange       | orange       | V 5.14                                  | 5   | •                                |
| 6   | blanc-bleu   | white-blue   | weiß-blau    | V 6.14                                  | 6   | •                                |
| 7   | blanc-marron   | white-brown  | weiß-braun   | V 7.14                                  | 7   | •                                |
| 8   | blanc-rouge  | white-red    | weiß-rot     | V 8.14                                  | 8   | •                                |
| 9   | blanc-gris   | white-grey   | weiß-grau    | V 9.14                                  | 9   | •                                |
| 10  | blanc-violet   | white-violet | weiß-violett | V 10.14                                 | 10  | •                                |
| 11  | bleu-marron  | blue-brown   | blau-braun   | V 11.14                                 | 11  | •                                |
| 12  | bleu-rouge   | blue-red     | blau-rot     | V 12.14                                 | 12  | •                                |
| 13  | bleu-gris  | blue-grey    | blau-grau    | Commun - GND - 0 Volt                   |   |                                  |
| 14  | noir   | black        | schwarz      | V 1.12                                  | 1   | •                                |
| 15  | bleu   | blue         | blau         | V 2.12                                  | 2   | •                                |
| 16  | marron   | brown        | braun        | V 3.12                                  | 3   | •                                |
| 17  | gris   | grey         | grau         | V 4.12                                  | 4   | •                                |
| 18  | violet   | violet       | violett      | V 5.12                                  | 5   | •                                |
| 19  | blanc-jaune  | white-yellow | weiß-gelb    | V 6.12                                  | 6   | •                                |
| 20  | blanc-noir   | white-black  | weiß-schwarz | V 7.12                                  | 7   | •                                |
| 21  | blanc-vert   | white-green  | weiß-grün    | V 8.12                                  | 8   | •                                |
| 22  | blanc-orange   | white-orange | weiß-orange  | V 9.12                                  | 9   | •                                |
| 23  | bleu-jaune   | blue-yellow  | blau-gelb    | V 10.12                                 | 10  | •                                |
| 24  | bleu-noir  | blue-black   | blau-schwarz | V 11.12                                 | 11  | •                                |
| 25  | bleu-vert  | blue-green   | blau-grün    | V 12.12                                 | 12  | •                                |

Connecteur 25 broches femelles (vu côté soudure)  
25 female pins connector (View from soldered side)  
25 polige Leitungsdose (Lötseite Sicht)




25p

Légende :  
Vx.yy = numéro d'ordre du distributeur (voir ci-dessus)  
14 = coté commande  
12 = coté rappel (5/2 bistable ou 5/3)

Legend:  
Vx.yy = consecutive spool valve number (see above)  
14 = Pilot  
12 = Return (5/2 bistable or 5/3)

Legende:  
Vx.yy = Ordnungsnummer des Wegeventils (siehe folgende Seite)  
14 = Ansteuerseite  
12 = Rückstellseite (5/2 bistabil oder 5/3)  
Bei der Belegung des 2 x 3/2 NC-Wegeventils (monostabil mit Federrückstellung - Typ K) ist das Ansteuersignal zu berücksichtigen:  
- 12A anstatt 12  
- 12B anstatt 14



| Long. | code       |            |
|-------|------------|------------|
|       | SUB-D 25   | SUB-D 37   |
| 2m    | 881 00 453 | 881 00 473 |
| 5m    | 881 00 456 | 881 00 476 |
| 10m   | 881 00 461 | 881 00 481 |

Autres longueurs, sur demande  
Other length, on request  
Andere Längen, auf Anfrage

# CABLE 37 FILS + CONNECTEUR SUB-D A 37 BROCHES FEMELLES

## 37 WIRE CABLE + SUB-D CONNECTOR WITH 37 FEMALE PINS

### 37-POLIGES KABEL + 37-POLIGE SUB-D-LEITUNGSDOSE

Câble 37 conducteurs 0,22 mm<sup>2</sup> raccordé sur connecteur SUB-D 37 pour connexion de 16 distributeurs maxi sur ensemble Multipol IP20.




37-wire cable (section: 0.22 mm<sup>2</sup>) with 37-pin SUB-D connector for connection of max. 16 spool valves to Multipol IP20 unit.

37-adriges Kabel (Querschnitt 0,22mm<sup>2</sup>) mit 37-poliger Leitungsdose zum Anschluss von max. 16 Wegeventilen auf der Multipol-IP20-Einheit.

**MULTIPOL IP20**


Pour SORTIES (distributeurs "V")  
For OUTPUTS (spool valves "V")  
Für AUSGÄNGE (Ventile "V")



REPERAGE IDENTIFICATION ANSCHLUSSPLAN

| N° des broches du connecteur SUB-D<br>Pin n° of SUB-D connector<br>Pin Nr. SUB-D-Leitungsdose | Couleurs des 37 conducteurs<br>Colours of the 37 wires<br>Farbe der 37 Adern |               |               | Adressage<br>Addressing<br>Adressierung | Position des distributeurs (n° des sorties)<br>Valve position (output n°)<br>Ventilposition (Ausgang-Nr.) | Bobines<br>Coils<br>Magnetspulen |
|---|--|---------------|---------------|---|---|----------------------------------|
|   | FR   | GB            | DE            |   |   |                                  |
| 1   | vert   | green         | grün          | V 1.14                                  | 1   | •                                |
| 2   | blanc  | white         | weiß          | V 2.14                                  | 2   | •                                |
| 3   | jaune  | yellow        | gelb          | V 3.14                                  | 3   | •                                |
| 4   | rouge  | red           | rot           | V 4.14                                  | 4   | •                                |
| 5   | orange   | orange        | orange        | V 5.14                                  | 5   | •                                |
| 6   | blanc-bleu   | white-blue    | weiß-blau     | V 6.14                                  | 6   | •                                |
| 7   | blanc-marron   | white-brown   | weiß-braun    | V 7.14                                  | 7   | •                                |
| 8   | blanc-rouge  | white-red     | weiß-rot      | V 8.14                                  | 8   | •                                |
| 9   | blanc-gris   | white-grey    | weiß-grau     | V 9.14                                  | 9   | •                                |
| 10  | blanc-violet   | white-violet  | weiß-violett  | V 10.14                                 | 10  | •                                |
| 11  | bleu-marron  | blue-brown    | blau-braun    | V 11.14                                 | 11  | •                                |
| 12  | bleu-rouge   | blue-red      | blau-rot      | V 12.14                                 | 12  | •                                |
| 13  | bleu-gris  | blue-grey     | blau-grau     | V 13.14                                 | 13  | •                                |
| 14  | bleu-violet  | blue-violet   | blau-violett  | V 14.14                                 | 14  | •                                |
| 15  | jaune-noir   | yellow-black  | gelb-schwarz  | V 15.14                                 | 15  | •                                |
| 16  | jaune-vert   | yellow-green  | gelb-grün     | V 16.14                                 | 16  | •                                |
| 17  | jaune-orange   | yellow-orange | gelb-orange   | Commun - GND - 0 volt                   | -   |                                  |
| 18  | marron-noir  | brown-black   | braun-schwarz | NA                                      | -   |                                  |
| 19  | marron-vert  | brown-green   | braun-grün    | NA                                      | -   |                                  |
| 20  | noir   | black         | schwarz       | V 1.12                                  | 1   | •                                |
| 21  | bleu   | blue          | blau          | V 2.12                                  | 2   | •                                |
| 22  | marron   | brown         | braun         | V 3.12                                  | 3   | •                                |
| 23  | gris   | grey          | grau          | V 4.12                                  | 4   | •                                |
| 24  | violet   | violet        | violett       | V 5.12                                  | 5   | •                                |
| 25  | blanc-jaune  | white-yellow  | weiß-gelb     | V 6.12                                  | 6   | •                                |
| 26  | blanc-noir   | white-black   | weiß-schwarz  | V 7.12                                  | 7   | •                                |
| 27  | blanc-vert   | white-green   | weiß-grün     | V 8.12                                  | 8   | •                                |
| 28  | blanc-orange   | white-orange  | weiß-orange   | V 9.12                                  | 9   | •                                |
| 29  | bleu-jaune   | blue-yellow   | blau-gelb     | V 10.12                                 | 10  | •                                |
| 30  | bleu-noir  | blue-black    | blau-schwarz  | V 11.12                                 | 11  | •                                |
| 31  | bleu-vert  | blue-green    | blau-grün     | V 12.12                                 | 12  | •                                |
| 32  | bleu-orange  | blue-orange   | blau-orange   | V 13.12                                 | 13  | •                                |
| 33  | jaune-marron   | yellow-brown  | gelb-braun    | V 14.12                                 | 14  | •                                |
| 34  | jaune-rouge  | yellow-red    | gelb-rot      | V 15.12                                 | 15  | •                                |
| 35  | jaune-gris   | yellow-grey   | gelb-grau     | V 16.12                                 | 16  | •                                |
| 36  | jaune-violet   | yellow-violet | gelb-violett  | Commun - GND - 0 volt                   | -   |                                  |
| 37  | marron-rouge   | brown-red     | braun-rot     | NA                                      | -   |                                  |

Connecteur 37 broches femelles (vu côté soudure)  
37-female pins connector (View from soldered side)  
37-polige Leitungsdose (Lötseite Sicht)



37p

Légende :  
Vx.yy = numéro d'ordre du distributeur (voir ci-dessus)  
14 = coté commande  
12 = coté rappel (5/2 bistable ou 5/3)

Legend:  
Vx.yy = consecutive spool valve number (see above)  
14 = Pilot  
12 = Return (5/2 bistable or 5/3)


Legende:  
Vx.yy = Ordnungsnummer des Wegeventils (siehe folgende Seite)  
14 = Ansteuerseite  
12 = Rückstellseite (5/2 bistabil oder 5/3)  
Bei der Belegung des 2 x 3/2 NC-Wegeventils (monostabil mit Federrückstellung - Typ K) ist das Ansteuersignal zu berücksichtigen:  
- 12A anstatt 12  
- 12B anstatt 14

(1) Pour l'adressage du distributeur MEGA 2 x 3/2 NF (monostable à rappel ressort - type K) considérer le signal de commande :  
- 12A à la place de 12  
- 12B à la place de 14

(1) Take the pilot signal into account when addressing an 2 x 3/2 NC MEGA spool valve (monostable with spring return - type K) :  
- 12A instead of 12  
- 12B instead of 14

**CAVO 25 FILI + CONNETTORE SUB-D 25 PIN FEMMINA**  
**CABLE 25 HILOS + CONECTOR SUB-D DE 25 PINES HEMBRA**  
**KABEL 25 DRADEN + SUB-D-CONNECTOR MET 25 VROUWELIJKE PENNEN**

Cavo a 25 conduttori 0,22 mm<sup>2</sup> collegato sul connettore SUB-D 25 per la connessione di 12 distributori max. sul gruppo Multipol IP20.




Cable 25 conductores 0,22 mm<sup>2</sup> conectado al conector SUB-D 25 para la conexión de 12 distribuidores máximo en un conjunto Multipol IP20.

Kabel 25 geleiders 0,22 mm<sup>2</sup> aangesloten op SUB-D-connector 25 om maximaal 12 verdeelers te verbinden met de Multipol-IP20-eenheid.

**MULTIPOL IP20**


Per USCITE (distributori "V")  
 Para SALIDAS (distribuidores "V")  
 Voor UITGANGEN («V» verdeelers)



RIFERIMENTO REFERENCE MARKERING

| N° di morsetti del connettore SUB-D<br>N° de los pines del conector SUB-D<br>Nummer van de pennen van de SUB-D-connector | Colori dei 25 conduttori<br>Colores de los 25 conductores<br>Kleuren van de 25 geleiders |                 |             | Indirizzamento<br>Direccionado<br>Adressering | Posizione dei distributori (n° delle uscite)<br>Posición de los distribuidores (n° de las salidas)<br>Positie van de verdeelers (nr van de uitgangen) | Bobine<br>Bobinas<br>Spoelen |
|--|--|-----------------|-------------|---|---|------------------------------|
|  | IT   | ES              | NL          |   |   |                              |
| 1  | verde  | verde           | groen       | V 1.14  | 1   | •                            |
| 2  | bianco   | blanco          | wit         | V 2.14  | 2   | •                            |
| 3  | giallo   | amarillo        | geel        | V 3.14  | 3   | •                            |
| 4  | rosso  | rojo            | rood        | V 4.14  | 4   | •                            |
| 5  | arancione  | naranja         | oranje      | V 5.14  | 5   | •                            |
| 6  | bianco-blu   | blanco-azul     | wit-blauw   | V 6.14  | 6   | •                            |
| 7  | bianco-marrone   | blanco-marrón   | wit-bruin   | V 7.14  | 7   | •                            |
| 8  | bianco-rosso   | blanco-rojo     | wit-rood    | V 8.14  | 8   | •                            |
| 9  | bianco-grigio  | blanco-gris     | wit-grijs   | V 9.14  | 9   | •                            |
| 10   | bianco-viola   | blanco-violeta  | wit-paars   | V 10.14                                       | 10  | •                            |
| 11   | blu-marrone  | azul-marrón     | blauw-bruin | V 11.14                                       | 11  | •                            |
| 12   | blu-rosso  | azul-rojo       | blauw-rood  | V 12.14                                       | 12  | •                            |
| 13   | blu-grigio   | azul-gris       | blauw-grijs | Comune-Común-Hoofdgeleider-0 Volt             |   |                              |
| 14   | nero   | negro           | zwart       | V 1.12  | 1   | •                            |
| 15   | blu  | azul            | blauw       | V 2.12  | 2   | •                            |
| 16   | marrone  | marrón          | bruin       | V 3.12  | 3   | •                            |
| 17   | grigio   | gris            | grijs       | V 4.12  | 4   | •                            |
| 18   | viola  | violeta         | paars       | V 5.12  | 5   | •                            |
| 19   | bianco-giallo  | blanco-amarillo | wit-geel    | V 6.12  | 6   | •                            |
| 20   | bianco-nero  | blanco-negro    | wit-zwart   | V 7.12  | 7   | •                            |
| 21   | bianco-verde   | blanco-verde    | wit-groen   | V 8.12  | 8   | •                            |
| 22   | bianco-arancione   | blanco-naranja  | wit-oranje  | V 9.12  | 9   | •                            |
| 23   | blu-giallo   | azul-amarillo   | blauw-geel  | V 10.12                                       | 10  | •                            |
| 24   | blu-nero   | azul-negro      | blauw-zwart | V 11.12                                       | 11  | •                            |
| 25   | blu-verde  | azul-verde      | blauw-groen | V 12.12                                       | 12  | •                            |

Connettore 25 pin femmina (vista lato saldatura)  
 Conector 25 pines hembra (vista lado de soldadura)  
 Connector 25 vrouwelijke pennen (aanzicht laszijde)



**25p**

Legenda :  
 Vx.yy = numero d'ordine del distributore (vedi sopra)  
 14 = lato comando  
 12 = lato ritorno (5/2 bistabile o 5/3)


Leyenda :  
 Vx.yy = número de orden del distribuidor (ver arriba)  
 14 = lado de mando  
 12 = lado de retorno (5/2 biestable o 5/3)

Legenda :  
 Vx.yy = volgnummer van de verdeeler (zie hierboven)  
 14 = stuurzijde  
 12 = terugsteltzijde (5/2 bistabiel of 5/3)

(1) Per l'indirizzamento del distributore MEGA 2 x 3/2 NC (monostabile con ritorno a molla - tipo K) considerare il segnale di comando :  
 - 12A al posto di 12  
 - 12B al posto di 14

(1) Para el direccionado del distribuidor MEGA 2 x 3/2 NC (monoestable con retorno resorte - tipo K) considerar la señal de mando :  
 - 12A en lugar de 12  
 - 12B en lugar de 14

(1) Voor de adressering van de MEGA-verdeeler 2 x 3/2 NC (monostabiel met terugstelveer - type K) let op het stuursignaal :  
 - 12A in plaats van 12  
 - 12B in plaats van 14




| Lungh.<br>Long. | codice - código - bestelnummers<br>SUB-D 25 | SUB-D 37   |
|-----------------|---|------------|
| 2m              | 881 00 453                                  | 881 00 473 |
| 5m              | 881 00 456                                  | 881 00 476 |
| 10m             | 881 00 461                                  | 881 00 481 |

Altre lunghezze su richiesta  
 Otras longitudes, bajo demanda  
 Overige lengten op aanvraag

**CAVO 37 FILI + CONNETTORE SUB-D 37 PIN FEMMINA**  
**CABLE 37 HILOS + CONECTOR SUB-D DE 37 PINES HEMBRA**  
**KABEL 37 DRADEN + SUB-D-CONNECTOR MET 37 VROUWELIJKE PENNEN**

Cavo a 37 conduttori 0,22 mm<sup>2</sup> collegato sul connettore SUB-D 37 per la connessione di 16 distributori max. sul gruppo Multipol IP20.




Cable 37 conductores 0,22 mm<sup>2</sup> conectado al conector SUB-D 37 para la conexión de 16 distribuidores máximo en un conjunto Multipol IP20.

Kabel 37 geleiders 0,22 mm<sup>2</sup> aangesloten op SUB-D-connector 37 om maximaal 16 verdeelers te verbinden met de Multipol-IP20-eenheid.

**MULTIPOL IP20**


Per USCITE (distributori "V")  
 Para SALIDAS (distribuidores "V")  
 Voor UITGANGEN («V» verdeelers)



RIFERIMENTO REFERENCE MARKERING

| N° di morsetti del connettore SUB-D<br>N° de los pines del conector SUB-D<br>Nummer van de pennen van de SUB-D-connector | Colori dei 37 conduttori<br>Colores de los 37 conductores<br>Kleuren van de 37 geleiders |                  |              | Indirizzamento<br>Direccionado<br>Adressering | Posizione dei distributori (n° delle uscite)<br>Posición de los distribuidores (n° de las salidas)<br>Positie van de verdeelers (nr van de uitgangen) | Bobine<br>Bobinas<br>Spoelen |
|--|--|------------------|--------------|---|---|------------------------------|
|  | IT   | ES               | NL           |   |   |                              |
| 1  | verde  | verde            | groen        | V 1.14  | 1   | •                            |
| 2  | bianco   | blanco           | wit          | V 2.14  | 2   | •                            |
| 3  | giallo   | amarillo         | geel         | V 3.14  | 3   | •                            |
| 4  | rosso  | rojo             | rood         | V 4.14  | 4   | •                            |
| 5  | arancione  | naranja          | oranje       | V 5.14  | 5   | •                            |
| 6  | bianco-blu   | blanco-azul      | wit-blauw    | V 6.14  | 6   | •                            |
| 7  | bianco-marrone   | blanco-marrón    | wit-bruin    | V 7.14  | 7   | •                            |
| 8  | bianco-rosso   | blanco-rojo      | wit-rood     | V 8.14  | 8   | •                            |
| 9  | bianco-grigio  | blanco-gris      | wit-grijs    | V 9.14  | 9   | •                            |
| 10   | bianco-viola   | blanco-violeta   | wit-paars    | V 10.14                                       | 10  | •                            |
| 11   | blu-marrone  | azul-marrón      | blauw-bruin  | V 11.14                                       | 11  | •                            |
| 12   | blu-rosso  | azul-rojo        | blauw-rood   | V 12.14                                       | 12  | •                            |
| 13   | blu-grigio   | azul-gris        | blauw-grijs  | V 13.14                                       | 13  | •                            |
| 14   | blu-viola  | azul-violeta     | blauw-paars  | V 14.14                                       | 14  | •                            |
| 15   | giallo-nero  | amarillo-negro   | geel-zwart   | V 15.14                                       | 15  | •                            |
| 16   | giallo-verde   | amarillo-verde   | geel-groen   | V 16.14                                       | 16  | •                            |
| 17   | giallo-arancione   | amarillo-naranja | geel-oranje  | Comune - Común - Hoofdgeleider                | -   |                              |
| 18   | marrone-nero   | marrón-negro     | bruin-zwart  | NA  | -   |                              |
| 19   | marrone-verde  | marrón-verde     | bruin-groen  | NA  | -   |                              |
| 20   | nero   | negro            | zwart        | V 1.12  | 1   | •                            |
| 21   | blu  | azul             | blauw        | V 2.12  | 2   | •                            |
| 22   | marrone  | marrón           | bruin        | V 3.12  | 3   | •                            |
| 23   | grigio   | gris             | grijs        | V 4.12  | 4   | •                            |
| 24   | viola  | violeta          | paars        | V 5.12  | 5   | •                            |
| 25   | bianco-giallo  | blanco-amarillo  | wit-geel     | V 6.12  | 6   | •                            |
| 26   | bianco-nero  | blanco-negro     | wit-zwart    | V 7.12  | 7   | •                            |
| 27   | bianco-verde   | blanco-verde     | wit-groen    | V 8.12  | 8   | •                            |
| 28   | bianco-arancione   | blanco-naranja   | wit-oranje   | V 9.12  | 9   | •                            |
| 29   | blu-giallo   | azul-amarillo    | blauw-geel   | V 10.12                                       | 10  | •                            |
| 30   | blu-nero   | azul-negro       | blauw-zwart  | V 11.12                                       | 11  | •                            |
| 31   | blu-verde  | azul-verde       | blauw-groen  | V 12.12                                       | 12  | •                            |
| 32   | blu-arancione  | azul-naranja     | blauw-oranje | V 13.12                                       | 13  | •                            |
| 33   | giallo-marrone   | amarillo-marrón  | geel-bruin   | V 14.12                                       | 14  | •                            |
| 34   | giallo-rosso   | amarillo-rojo    | geel-rood    | V 15.12                                       | 15  | •                            |
| 35   | giallo-grigio  | amarillo-gris    | geel-grijs   | V 16.12                                       | 16  | •                            |
| 36   | giallo-viola   | amarillo-violeta | geel-paars   | Comune - Común - Hoofdgeleider                | -   |                              |
| 37   | marrone-rosso  | marrón-rojo      | bruin-rood   | NA  | -   |                              |

Connettore 37 pin femmina (vista lato saldatura)  
 Connector 37 pines hembra (Vista lado de soldadura)  
 Connector 37 vrouwelijke pennen (aanzicht laszijde)



**37p**

Legenda :  
 Vx.yy = numero d'ordine del distributore (vedi sopra)  
 14 = lato comando  
 12 = lato ritorno (5/2 bistabile o 5/3)

Leyenda :  
 Vx.yy = número de orden del distribuidor (ver arriba)  
 14 = lado de mando  
 12 = lado de retorno (5/2 biestable o 5/3)

Legenda :  
 Vx.yy = volgnummer van de verdeeler (zie hierboven)  
 14 = stuurzijde  
 12 = terugsteltzijde (5/2 bistabiel of 5/3)

(1) Per l'indirizzamento del distributore MEGA 2 x 3/2 NC (monostabile con ritorno a molla - tipo K) considerare il segnale di comando :  
 - 12A al posto di 12  
 - 12B al posto di 14

(1) Para el direccionado del distribuidor MEGA 2 x 3/2 NC (monoestable con retorno resorte - tipo K) considerar la señal de mando :  
 - 12A en lugar de 12  
 - 12B en lugar de 14

(1) Voor de adressering van de MEGA-verdeeler 2 x 3/2 NC (monostabiel met terugstelveer - type K) let op het stuursignaal :  
 - 12A in plaats van 12  
 - 12B in plaats van 14

