
# Flexim FLUXUS G736 Débitmètre ultrasonore







FLUXUS G736 Table des matières

# Table des matières

1	Introduction	7
2	Consignes de sécurité	8
2.1	Consignes de sécurité générales	8
2.2	Utilisation conforme	9
2.3	Utilisation non conforme	9
2.4	Consignes de sécurité pour l'utilisateur	9
2.5	Consignes de sécurité pour l'exploitant	9
2.6	Consignes de sécurité pour les travaux électriques	10
2.7	Consignes de sécurité pour le transport	11
2.8	Procédure recommandée dans des situations dangereuses	11
3	Principes de base	12
3.1	Principe de mesure	12
3.2	Montages de mesure	15
3.3	Perméabilité acoustique	18
3.4	Profil d'écoulement non perturbé	18
3.5	Influence des bruits parasites	21
3.6	Sélection du point de mesure en tenant compte du profil d'écoulement et de l'influence des bruits parasites	22
4	Description du produit	24
4.1	Système de mesure	24
4.2	Concept d'utilisation	24
4.3	Écran	26
4.4	Clavier	27
5	Transport et stockage	28
5.1	Transport	28
5.2	Stockage	28
6	Montage	29
6.1	Transmetteur	30
6.2	Capteurs	33
6.3	Sonde de température	66
6.4	Transmetteur de pression	70
7	Raccordement	72
7.1	Capteurs	
7.2	Alimentation en tension	
7.3	Sorties	
7.4	Entrées	
7.5	Sonde de température	
7.6	Transmetteur de pression	
7.7	Interfaces de service	
8	Mise en service	.100
8.1	Réglages lors de la première mise en service	
8.2	Mise sous tension	
8.3	Sélection de la langue	
8.4	Initialisation	
8.5	Date et heure	
8.6	Informations sur le transmetteur	

9	Mesure	. 104
9.1	Saisie des paramètres	. 105
9.2	Configuration d'une sortie	. 114
9.3	Démarrage de la mesure	. 122
9.4	Calibration sur site (DGM)	. 124
9.5	Affichage pendant la mesure	. 126
9.6	Exécution de fonctions spéciales	. 130
9.7	Arrêt de la mesure	. 131
10	Dépannage	. 132
10.1	Problèmes de mesure	. 133
10.2	Sélection du point de mesure	. 133
10.3	Contact acoustique maximal	. 133
10.4	Problèmes spécifiques à l'application	. 134
10.5	Déviations importantes des valeurs mesurées	. 134
10.6	Problèmes concernant les compteurs	. 134
11	Entretien et nettoyage	. 135
11.1	Entretien	. 136
11.2	Nettoyage	. 136
11.3	Calibration	. 136
12	Démontage et élimination	. 137
12.1	Démontage	. 137
12.2	Élimination	. 137
13	Modes utilisateur	. 138
13.1	Mode StandardUser	
13.2	Mode ExpertUser	
13.3	Modes SuperUser et SuperUser avancé	
14	Sorties	
14.1	Configuration d'une sortie numérique comme sortie binaire	
14.2	Configuration d'une sortie numérique comme sortie d'impulsion	
14.3	Configuration d'une sortie numérique comme sortie de fréquence	
15	Entrées	
15.1	Configuration d'une entrée	
15.2	Assignation d'une entrée	
	-	
16 16 1	Mémoire de valeurs mesurées	
16.1 16.2	Configuration de la mémoire de valeurs mesurées	
	Vidage de la mémoire de valeurs mesurées	
16.3		
17	Transmission de données	
17.1	Interfaces de service	
17.2	Interface de processus	. 173
18	Fonctions avancées	
18.1	Compteurs	
18.2	Mode FastFood	
18.3	Diagnostic à l'aide de la fonction snap	
18.4	Modification de la valeur limite pour le diamètre intérieur de la conduite	
18.5	Fonctions commandées à distance	
18.6	Déclencheurs d'événement	
18.7	Journal d'événements	. 186

FLUXUS G736 Table des matières

19	Réglages	
19.1	Dialogues et menus	
19.2	Modes de mesure	
19.3	Réglages de la mesure	
19.4	Unités de mesure	
19.5	Listes de sélection des matériaux et des fluides	
19.6	Utilisation de jeux de paramètres	
19.7	Réglage du contraste	
19.8	HotCodes	
19.9	Verrouillage des touches	
20	Détermination du débit d'énergie de gaz (option)	
20.1	Calcul du débit d'énergie de gaz (DGM)	
20.2	Réglage pour le calcul du pouvoir calorifique	
20.3	Définition de la grandeur et de l'unité de mesure	
Арр	endice	
Α	Structure des menus	
В	Unités de mesure	
С	Référence	
D	Informations juridiques – licences Open Source	
E	Déclarations de conformité	

Table des matières FLUXUS G736

# 1 Introduction

Le présent mode d'emploi est destiné aux utilisateurs du débitmètre ultrasonore FLUXUS. Il contient des informations importantes sur l'équipement de mesure, sa manipulation correcte et la façon d'éviter les endommagements. Prenez connaissance des consignes de sécurité. Assurez-vous d'avoir entièrement lu et bien compris le mode d'emploi avant d'utiliser l'équipement de mesure.

Tous les travaux sur l'équipement de mesure doivent être effectués par du personnel autorisé et qualifié qui est capable de détecter et d'éviter des risques et d'éventuels dangers.

#### Présentation des avertissements

Le présent mode d'emploi contient des avertissements qui sont signalés comme suit :

# Danger!



#### Type et source du danger

Danger avec une probabilité de risque élevée qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mortelles ou graves

→ Mesures de prévention

# **Avertissement!**



#### Type et source du danger

Danger avec une probabilité de risque moyenne qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves ou modérées

→ Mesures de prévention

#### Attention!



# Type et source du danger

Danger avec une probabilité de risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures modérées ou légères

→ Mesures de prévention

# Important!

Ce texte contient des informations importantes qui doivent être respectées afin d'éviter des dommages matériels.

#### Avis!

Ce texte contient des informations importantes pour l'utilisation de l'équipement de mesure.

#### Conservation du mode d'emploi

Le mode d'emploi doit toujours être à portée de main sur le lieu d'installation de l'équipement de mesure. Il doit toujours être à la disposition de l'utilisateur.

#### Avis des utilisateurs

Nous avons fait notre possible pour assurer l'exactitude du contenu du présent mode d'emploi. Si vous deviez toutefois trouver des informations erronées ou manquantes, merci de nous en aviser.

Votre opinion nous intéresse! Veuillez nous faire parvenir vos suggestions et commentaires au sujet du concept et de votre expérience de travail avec l'équipement de mesure. Vos propositions visant à améliorer la documentation, en particulier le présent mode d'emploi, sont également bienvenues. Nous tenterons d'en tenir compte pour les prochaines versions.

#### **Droit d'auteur**

Le contenu du présent mode d'emploi peut être modifié sans préavis. Tous les droits d'auteur sont réservés à Flexim GmbH. Toute reproduction, quelle qu'elle soit, du présent mode d'emploi est interdite sans l'accord écrit de Flexim.

# 2 Consignes de sécurité

# 2.1 Consignes de sécurité générales

Avant toute opération, lisez entièrement et soigneusement le mode d'emploi.

Le non-respect des instructions, notamment des consignes de sécurité, représente un risque pour la santé et peut entraîner des dommages matériels. Si vous avez des questions, veuillez contacter Flexim.

Pendant l'installation et le fonctionnement de l'équipement de mesure, respectez les conditions ambiantes et d'installation indiquées dans la documentation.

Signification des symboles sur le transmetteur et les accessoires :

symbole	signification
===	courant continu
<u></u>	raccordement de la compensation de potentiel/mise à la terre
	raccordement du conducteur de protection
	Les appareils électriques et les batteries doivent être éliminés séparément. Le cas échéant, les substances dangereuses sont indiquées.
<u>Á</u>	Avertissement ! Risque de choc électrique.
Ωi	Observez le mode d'emploi.
<u> </u>	Avertissement ! Observez les consignes de sécurité dans la documentation fournie par le fabricant.

Avant toute utilisation, il faut vérifier le bon état et la sécurité de fonctionnement de l'équipement de mesure. Veuillez informer Flexim en cas de dérangements ou de dommages pendant l'installation ou le fonctionnement de l'équipement de mesure.

Toute modification ou transformation non autorisée de l'équipement de mesure est interdite.

Si le point de mesure se situe en atmosphère explosible, il est nécessaire de déterminer la zone de danger et l'atmosphère explosible en question. Le transmetteur, les capteurs et les accessoires doivent être appropriés et autorisés aux conditions dans cette zone.

Le personnel doit posséder, eu égard à sa formation et à son expérience, les qualifications requises pour effectuer les travaux.

Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir le document SIFLUXUS).

Observez les instructions sur les substances dangereuses et les fiches de données de sécurité correspondantes.

Observez les réglementations sur l'élimination des appareils électriques.

# 2.2 Utilisation conforme

L'équipement de mesure sert à mesurer les propriétés de fluides dans des conduites fermées. Au moyen de capteurs raccordés, les temps de transit des signaux ultrasonores dans le fluide et dans la conduite sont mesurés et évalués.

À partir de ces valeurs, le transmetteur calcule les grandeurs de mesure recherchées, p. ex. le débit volumétrique ou massique. La comparaison avec les valeurs enregistrées dans le transmetteur permet de déterminer d'autres grandeurs. Les grandeurs sont mises à disposition via des sorties configurables et l'écran.

- Pour assurer une utilisation conforme, toutes les instructions dans le présent mode d'emploi doivent être respectées.
- Toute utilisation au-delà de ou autre que l'utilisation conforme n'est pas couverte par la garantie et peut présenter un danger. Les éventuels dommages en résultant sont sous la seule responsabilité de l'exploitant ou de l'utilisateur.
- La mesure est effectuée sans contact direct avec le fluide dans la conduite. Le profil d'écoulement n'est pas influencé.
- Les capteurs sont fixés à la conduite à l'aide de la fixation fournie.
- Si une rallonge est nécessaire pour raccorder les capteurs au transmetteur, un boîtier de jonction peut être utilisé (option).
   Observez les consignes de sécurité dans le présent mode d'emploi. Pour les données techniques du boîtier de jonction, voir la spécification technique.
- Respectez les conditions de service, p. ex. l'environnement et les gammes de tensions. Pour les données techniques du transmetteur, des capteurs et des accessoires, voir la spécification technique.

#### 2.3 Utilisation non conforme

Sont considérés comme utilisation non conforme dans le sens d'une mauvaise utilisation :

- tout travail sur l'équipement de mesure sans respecter l'ensemble des instructions du présent mode d'emploi
- utilisation de combinaisons du transmetteur, des capteurs et des accessoires non prévues par Flexim
- montage du transmetteur, des capteurs et des accessoires en atmosphère explosible pour laquelle ils ne sont pas autorisés
- tout travail sur l'équipement de mesure (p. ex. montage, démontage, raccordement, mise en service, fonctionnement, maintenance et entretien) par du personnel non autorisé et non qualifié
- stockage, installation ou fonctionnement de l'équipement de mesure en dehors des conditions ambiantes spécifiées (voir la spécification technique)

# 2.4 Consignes de sécurité pour l'utilisateur

Les travaux sur l'équipement de mesure doivent être effectués par du personnel autorisé et qualifié. Observez les consignes de sécurité dans le présent mode d'emploi. Pour les données techniques du transmetteur, des capteurs et des accessoires, voir la spécification technique.

- Observez les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur sur le lieu d'installation.
- Utilisez uniquement les fixations et capteurs fournis ainsi que les accessoires prévus.
- Portez toujours l'équipement de protection individuelle requis.


# 2.5 Consignes de sécurité pour l'exploitant

- L'exploitant doit qualifier le personnel pour les travaux à effectuer. Il doit mettre à la disposition du personnel l'équipement de protection individuelle requis et lui donner l'instruction obligatoire de le porter. Il est recommandé d'évaluer les risques sur le lieu de travail.
- En plus des consignes de sécurité dans le présent mode d'emploi, il faut observer les réglementations sur la sécurité et sur la protection de la santé et de l'environnement applicables au domaine d'utilisation du transmetteur, des capteurs et des accessoires.
- Sauf les exceptions mentionnées au chapitre 11, l'équipement de mesure ne demande aucun entretien. Les composants et les pièces de rechange doivent être remplacés par Flexim. L'exploitant doit effectuer régulièrement des contrôles pour déceler des changements ou endommagements qui peuvent présenter un danger. Si vous avez des questions, veuillez contacter Flexim.
- Respectez les indications relatives à l'installation et au raccordement du transmetteur, des capteurs et des accessoires.

# 2.6 Consignes de sécurité pour les travaux électriques

- Avant tout travail sur le transmetteur (p. ex. montage, démontage, raccordement, maintenance et entretien), celui-ci doit être débranché de l'alimentation en tension. Le retrait du fusible interne ne suffit pas à cet effet.
- Les travaux électriques ne peuvent être effectués que s'il y a assez de place.
- N'ouvrez le transmetteur que dans des conditions ambiantes sures (p. ex. humidité de l'air < 90 %, absence de salissures conductrices et d'une atmosphère explosible). Sinon, des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires.
- L'indice de protection du transmetteur n'est assuré que si tous les câbles sont montés de façon étanche dans les presseétoupe et si le boîtier est fermement vissé.
- Il faut vérifier régulièrement que les connexions électriques sont en bon état et bien fixées.
- Lors du raccordement du transmetteur à l'alimentation en tension, il est nécessaire de prévoir un dispositif de coupure approprié selon CEI 60947-1 et CEI 60947-3 en tant que sectionneur. Le dispositif de coupure doit couper tous les conducteurs sous tension. La connexion du conducteur de protection ne doit pas être coupée. Le dispositif de coupure doit être facilement accessible et clairement marqué comme sectionneur pour le transmetteur. Il devrait se trouver à proximité du transmetteur. Si le transmetteur est utilisé en atmosphère explosible, le dispositif de coupure doit être placé en dehors de l'atmosphère explosible. En cas d'impossibilité, le dispositif de coupure doit être disposé à l'endroit le moins dangereux.
- Le raccordement ne peut être effectué qu'à un réseau de la catégorie de surtension II au maximum. Lors du raccordement des entrées et sorties ainsi que de l'alimentation en tension, observez les consignes d'installation, notamment le brochage.
- La face avant ne doit pas être démontée. Le transmetteur ne comprend pas de composants devant être maintenus par l'utilisateur. Pour les travaux de réparation et de service, veuillez contacter Flexim.
- Observez les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents pour les installations et équipements électriques.

Fig. 2.1: Transmetteur



# 2.7 Consignes de sécurité pour le transport

# Attention!



# Avertissement de blessures causées par des objets tombants

Des objets non fixés qui tombent peuvent entraîner des blessures graves.

- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.
- Si vous constatez au déballage un dommage de transport, veuillez immédiatement contacter le fournisseur ou Flexim.
- Le transmetteur est un instrument électronique sensible. Évitez les chocs ou les coups.
- Manipulez le câble de capteurs avec précaution. Ne le courbez pas excessivement et ne le pliez pas.
   Observez les conditions ambiantes.
- Sélectionnez une surface solide pour déposer le transmetteur, les capteurs et les accessoires.
- Le transmetteur, les capteurs et les accessoires doivent être adéquatement emballés pour le transport :
- Utilisez si possible l'emballage d'origine de Flexim ou un carton d'emballage équivalent.
- Positionnez le transmetteur, les capteurs et les accessoires au centre du carton d'emballage.
- Remplissez les vides d'un matériau d'emballage approprié (p. ex. papier, mousse plastique, papier bulle).
- Préservez le carton d'emballage de l'humidité.

# 2.8 Procédure recommandée dans des situations dangereuses

#### Mesures de lutte contre les incendies

- Si possible, débranchez le transmetteur de l'alimentation en tension.
- · Avant l'extinction, protégez les parties électriques non touchées par l'incendie (p. ex. en les recouvrant).
- · Sélectionnez un agent d'extinction approprié. Évitez si possible les agents d'extinction conducteurs.
- Respectez les distances minimales applicables. Elles varient selon l'agent d'extinction utilisé.

3.1 Principe de mesure FLUXUS G736

# 3 Principes de base

Lors de la mesure du débit par ultrasons, la vitesse d'écoulement du fluide dans une conduite est déterminée. D'autres grandeurs de mesure sont dérivées de la vitesse d'écoulement et, si nécessaire, de grandeurs de mesure supplémentaires.

# 3.1 Principe de mesure

La vitesse d'écoulement du fluide est déterminée à l'aide du principe par corrélation de la différence de temps de transit ultrasonore

# 3.1.1 Termes et définitions

#### Profil d'écoulement

Répartition des vitesses d'écoulement sur l'aire de la section de la conduite. Pour une mesure optimale, le profil d'écoulement doit être pleinement développé et axisymétrique. Le profil d'écoulement varie selon que l'écoulement est laminaire ou turbulent et est fortement influencé par les conditions qui règnent à l'entrée du point de mesure.

#### Nombre de Reynolds Re

Nombre caractéristique de la turbulence d'un fluide dans la conduite. Le nombre de Reynolds Re se compose de la vitesse d'écoulement, de la viscosité cinématique du fluide et du diamètre intérieur de la conduite.

Si le nombre de Reynolds dépasse une valeur critique (en règle générale env. 2300 dans le cas des écoulements dans une conduite), l'écoulement laminaire passe à l'écoulement turbulent.

#### Écoulement laminaire

Écoulement dénué de turbulences. Les strates de fluide contiguës qui s'écoulent ne se mélangent pas.

#### Écoulement turbulent

Écoulement sujet à des turbulences (tourbillonnements du fluide). Dans les applications techniques, l'écoulement dans une conduite est presque toujours turbulent.

#### Zone transitoire

Écoulement partiellement laminaire et partiellement turbulent.

# Célérité du son c

Vitesse à laquelle le son se propage. La célérité du son dépend des propriétés mécaniques du fluide ou du matériau de la conduite. Pour les matériaux de conduites et les autres matières solides, on distingue la célérité du son longitudinale et transversale.

#### Vitesse d'écoulement v

Moyenne de toutes les vitesses d'écoulement du fluide sur l'aire de la section de la conduite.

# Facteur de calibration acoustique ka

$$k_a = \frac{c_\alpha}{\sin \alpha}$$

Le facteur de calibration acoustique  $k_a$  est un paramètre des capteurs qui résulte de la célérité du son c à l'intérieur du capteur et de l'angle d'incidence. L'angle de propagation dans le fluide ou dans le matériau de la conduite adjacent est donné par la loi de réfraction :

$$k_a = \frac{c_\alpha}{\sin \alpha} = \frac{c_\beta}{\sin \beta} = \frac{c_\gamma}{\sin \gamma}$$

# Facteur de calibration mécanique de l'écoulement k<sub>Re</sub>

Le facteur de calibration mécanique de l'écoulement k<sub>Re</sub> est utilisé pour convertir la vitesse d'écoulement mesurée au niveau du faisceau sonore en vitesse d'écoulement sur la totalité de l'aire de la section de la conduite. Si le profil d'écoulement est pleinement développé, le facteur de calibration mécanique de l'écoulement dépend uniquement du nombre de Reynolds et de la rugosité de la paroi intérieure de la conduite. Le transmetteur calcule le facteur de calibration mécanique de l'écoulement pour chaque nouvelle mesure.

# Débit volumétrique de service V

$$\dot{V} = v \cdot A$$

Volume de fluide qui s'écoule à travers la conduite en un temps donné. Le débit volumétrique de service est le produit de la vitesse d'écoulement v et de l'aire de la section de la conduite A.

# Débit volumétrique normal V<sub>N</sub>

Débit volumétrique d'un gaz dans les conditions normales définies. Lors de la mesure de gaz, la température et la pression ont une grande influence sur le débit volumétrique de service mesuré. Celui-ci peut être converti en débit volumétrique normal  $\dot{V}_N$ :

$$\dot{V}_N = \dot{V} \cdot \frac{p}{p_N} \cdot \frac{T_N}{T} \cdot \frac{1}{K}$$

avec

 $\dot{V}_N$  – débit volumétrique normal

V – débit volumétrique de service

p<sub>N</sub> – pression normale (valeur absolue)

p – pression de service (valeur absolue)

T<sub>N</sub> – température normale (en K)

T – température de service (en K)

 K – coefficient de compressibilité du gaz : rapport entre les facteurs de compressibilité du gaz dans les conditions de service et dans celles normales (Z/Z<sub>N</sub>)

Les valeurs de la pression normale  $p_N$  (réglage par défaut : 1.013 bar (a)) et de la température normale  $T_N$  (réglage par défaut : 0 °C) peuvent être adaptées. Le coefficient de compressibilité du gaz K fait partie de l'enregistrement du fluide ou peut être saisi par l'utilisateur. La température de service T et la pression de service p peuvent être intégrées dans le transmetteur au travers des entrées ou saisies sous forme de valeurs constantes.

#### **Dynamic Gas Master (DGM)**

Il y a un enregistrement du fluide pour un gaz naturel standard à composition fixe dont les caractéristiques sont calculées en fonction de la pression et de la température.

En outre, il y a des enregistrements de fluides DGM pour le gaz naturel à composition variable dont les caractéristiques sont calculées en fonction de la pression, de la température et de la célérité du son. Pour ces fluides, il est recommandé d'effectuer une calibration sur site de la célérité du son (voir section 9.4).

gaz DGM, type H: gaz naturel avec pouvoir calorifique élevé

gaz DGM, type L: gaz naturel avec pouvoir calorifique inférieur

gaz DGM, type F: gaz brûlés à la torche et mélanges hétérogènes de gaz naturel avec pouvoir calorifique inférieur

xxx enregistrement de fluide DGM personnalisé

Le pouvoir calorifique (Higher Heating Value, HHV) du type H est supérieur et celui du type L est inférieur à la valeur suivante (convertie en différentes unités) :

Tab. 3.1: Pouvoir calorifique max. pour le gaz naturel du type L dans les conditions normales

10 000 kcal/kg	42 MJ/kg	18 000 BTU/lb	12 kWh/kg
8000 kcal/m³	34 MJ/m³	900 BTU/ft³	9 kWh/m³

Si vous sélectionnez un enregistrement du fluide DGM, la masse molaire moyenne est disponible en tant que grandeur de mesure supplémentaire. Pendant la mesure, elle est signalé par la lettre K.

La température et la pression de service peuvent être intégrées dans le transmetteur au travers des entrées ou saisies sous forme de valeurs constantes au démarrage de la mesure (type H, L, F; plage: 1...100 bar (a), -20...+100 °C). Pour plus d'informations, voir le document TI DGM.

3.1 Principe de mesure FLUXUS G736

# Débit d'énergie de gaz (DGM)

Le débit d'énergie de gaz est la quantité de pouvoir calorifique d'un gaz naturel qui est transportée en un temps donné. Pour le gaz naturel à composition variable (enregistrements de fluides DGM), le Dynamic Gas Master (DGM) peut être utilisé pour calculer le débit d'énergie de gaz :

 $\Phi = HHV_V \cdot \dot{V}_N = HHV_m \cdot \dot{m}$ 

 $HHV_m = \rho_N \cdot HHV_V$ 

avec

Φ – débit d'énergie de gaz

V<sub>N</sub> – débit volumétrique normal

m – débit massique

 ${
m HHV_V}$  – pouvoir calorifique (Higher Heating Value) volumique  ${
m HHV_m}$  – pouvoir calorifique (Higher Heating Value) massique

ρ<sub>N</sub> – densité normalisée

#### Débit massique m

$$\dot{m} = \dot{V} \cdot \rho$$

Masse de fluide qui s'écoule à travers la conduite en un temps donné. Le débit massique est le produit du débit volumétrique  $\dot{V}$  et de la densité  $\rho$ .

#### 3.1.2 Mesure de la vitesse d'écoulement

Les signaux sont émis et reçus par une paire de capteurs, en alternance dans la direction d'écoulement et dans la direction opposée. Lorsque le fluide dans lequel se propagent les signaux s'écoule, les signaux sont emmenés par le fluide.

Du fait de ce déplacement, le trajet du son du signal est raccourci dans la direction d'écoulement et allongé dans la direction opposée.

Cela provoque aussi un changement des temps de transit. Le temps de transit du signal dans la direction d'écoulement est plus court que celui dans la direction opposée. Cette différence de temps de transit est proportionnelle à la vitesse d'écoulement moyenne.

La vitesse d'écoulement moyenne du fluide est :

$$v = k_{Re} \cdot k_a \cdot \frac{\Delta t}{2 \cdot t_y}$$

avec

v - vitesse d'écoulement moyenne du fluide


k<sub>Re</sub> – facteur de calibration mécanique de l'écoulement

k<sub>a</sub> - facteur de calibration acoustique

Δt - différence de temps de transit

t<sub>v</sub> – temps de transit dans le fluide

Fig. 3.1: Trajet du son du signal dans la direction d'écoulement




c – célérité du son

1 – capteur (émetteur)

2 – capteur (récepteur)


3 - paroi de la conduite

Fig. 3.2 : Trajet du son du signal dans la direction opposée à l'écoulement



- c célérité du son
- 1 capteur (émetteur)
- 2 capteur (récepteur)
- 3 paroi de la conduite

Fig. 3.3 : Différence de temps de transit Δt




- 1 signal dans la direction d'écoulement
- 2 signal dans la direction opposée à l'écoulement

# 3.1.3 Moyennage des canaux synchronisés

Le moyennage des canaux synchronisés permet de réduire les fluctuations des valeurs mesurées liées aux turbulences sans qu'il soit nécessaire de calculer la moyenne sur le long terme. Si le moyennage des canaux synchronisés est activé pour une mesure en montage réflexion ou en X décalé, la mesure presque simultanée de tous les faisceaux de mesure entraîne une compensation momentanée des fluctuations turbulentes de l'écoulement.

# 3.2 Montages de mesure

# 3.2.1 Termes et définitions



3.2 Montages de mesure FLUXUS G736

# Trajet du son

Trajet que parcourt le signal ultrasonore en traversant une fois la conduite. Le nombre de trajets du son est :

- impair en montage de mesure diagonal
- pair en montage de mesure réflexion

# **Faisceau**

Trajet que parcourt le signal ultrasonore entre les capteurs, à savoir entre le capteur qui émet le signal ultrasonore et le capteur qui le reçoit. Un faisceau se compose d'un ou de plusieurs trajets du son.

Fig. 3.4 : Montage diagonal à 2 faisceaux et 3 trajets du son






Fig. 3.5 : Montage réflexion à 1 faisceau et 4 trajets du son



# Écart entre les capteurs

L'écart entre les bords intérieurs des capteurs.



16

FLUXUS G736

Plan dans lequel se situent un ou plus trajets du son ou faisceaux.

Fig. 3.6: 2 faisceaux dans un plan





Fig. 3.7: 2 trajets du son dans un plan



# Important!

Toutes les paires de capteurs doivent être du même type et installées au même point de mesure. Le montage de mesure doit être identique pour toutes les paires de capteurs.

#### 3.2.2 **Exemples**

Montage diagonal à 4 faisceaux et 2 plans	Montage réflexion à 4 faisceaux et 4 plans
4 paires de capteurs 4 trajets du son 4 faisceaux	4 paires de capteurs 8 trajets du son 4 faisceaux
2 plans	4 plans
montage en X	

3.3 Perméabilité acoustique FLUXUS G736

# 3.3 Perméabilité acoustique

La conduite doit être acoustiquement perméable au point de mesure. La perméabilité acoustique est assurée lorsque le signal sonore n'est pas atténué par la conduite et le fluide au point d'être totalement absorbé avant d'atteindre le deuxième capteur.

L'atténuation par la conduite et le fluide est influencée par :

- · la viscosité cinématique du fluide
- le pourcentage de liquide et de particules solides dans le fluide
- · les dépôts sur la paroi intérieure de la conduite
- · le matériau de la conduite

Les conditions suivantes doivent être remplies au point de mesure :

- · absence de dépôts solides dans la conduite
- absence d'accumulation de liquide (condensat), p. ex. en amont de diaphragmes de mesure ou sur des segments de conduite inférieurs


Observez les indications suivantes pour la sélection du point de mesure :


#### Conduite horizontale

Sélectionnez un point de mesure où les capteurs peuvent être fixés latéralement sur la conduite, de sorte que les ondes sonores se propagent horizontalement dans celle-ci. Les matières solides ou le liquide au fond de la conduite ne peuvent alors pas influencer la propagation du signal.

Fig. 3.8 : Positionnement des capteurs recommandé (latéral)







# 3.4 Profil d'écoulement non perturbé


De nombreux éléments (p. ex. coudes, valves, pompes, réducteurs) occasionnent une distorsion locale du profil d'écoulement. Le profil d'écoulement symétrique par rapport à l'axe, nécessaire à une mesure correcte, n'est alors plus respecté. L'influence des sources de perturbation peut être réduite en sélectionnant bien le point de mesure.

Il est extrêmement important de sélectionner un point de mesure suffisamment éloigné des sources de perturbation. Dans ce cas uniquement, on peut supposer que le profil d'écoulement s'est pleinement développé. Toutefois, la correction des sources de perturbation (voir section 13.2.1) permet d'effectuer une mesure même si les écarts sont plus faibles (2 d au minimum).


Les exemples du tableau suivant illustrent les longueurs d'entrée et de sortie droites recommandées pour les différentes sources de perturbation de l'écoulement. Ces longueurs doivent être mesurées à partir de l'extrémité de la source de perturbation, qui ne se trouve pas toujours à la position de la bride la plus proche (voir Tab. 13.2).

Tab. 3.2: Écarts recommandés par rapport aux sources de perturbation


- d diamètre intérieur de la conduite au point de mesure
- I écart recommandé entre la source de perturbation et la position des capteurs



Tab. 3.2 : Écarts recommandés par rapport aux sources de perturbation d – diamètre intérieur de la conduite au point de mesure I – écart recommandé entre la source de perturbation et la position des capteurs




Tab. 3.2 : Écarts recommandés par rapport aux sources de perturbation d – diamètre intérieur de la conduite au point de mesure l – écart recommandé entre la source de perturbation et la position des capteurs



# 3.5 Influence des bruits parasites

Les ondes ultrasonores se propagent non seulement dans le fluide, mais également dans la paroi de la conduite. Elles se réfléchissent sur les brides.

Fig. 3.10: Propagation des ondes ultrasonores



- 1 ondes ultrasonores dans le fluide (signal de mesure)
- 2 ondes ultrasonores dans la paroi de la conduite (signal de la paroi)

Les signaux réfléchis sur la paroi de la conduite peuvent perturber la mesure, notamment si :

- le point de mesure est proche du point de réflexion
- les signaux de la paroi et de mesure arrivent au capteur en même temps

#### Points de mesure à éviter

- point de mesure situé directement à côté du point de réflexion (I < 3 D)
- point de mesure à un écart (I<sub>s</sub> ± 2) D du point de réflexion
- les signaux de la paroi et de mesure arrivent au capteur en même temps

$$-I_s = \frac{n}{2} \cdot \frac{c_{\beta}}{c_{\gamma}} \cdot D$$

I, I<sub>s</sub> – écart par rapport au point de réflexion


D - diamètre extérieur de la conduite

c<sub>v</sub> - célérité du son dans le fluide

c<sub>β</sub> - célérité du son dans la conduite

n - nombre de trajets du son

Fig. 3.11: Points de mesure à éviter



#### 3.6 Sélection du point de mesure en tenant compte du profil d'écoulement et de l'influence des bruits parasites

- Sélectionnez une zone de la conduite dans laquelle le profil d'écoulement s'est pleinement développé.
- Dans cette zone, sélectionnez un point de mesure où l'influence des bruits parasites est négligeable.

# Exemple

fluide : gaz naturel,  $c_{\gamma}$  = 400 m/s matériau de la conduite : acier inoxydable,  $c_{\beta}$  = 3000 m/s

longueur du segment 1 de la conduite : 20 D longueur du segment 2 de la conduite : 20 D

nombre de trajets du son : 2

 $I_{s} = 7.5 D$ 

• zone à profil d'écoulement développé :


source de perturbation : coude à 90° zone recommandée pour le point de mesure : l ≥ 10 D (segment 2 complet)

• zone à faible influence des bruits parasites :

point de réflexion : bride

zone recommandée pour le point de mesure : l ≥ 3 D et en dehors de l<sub>s</sub> = (7.5 ± 2) D sur le segment 2

Fig. 3.12 : Zone pour le point de mesure à profil d'écoulement favorable et faible influence des bruits parasites



Tenant compte du profil d'écoulement et de l'influence des bruits parasites, le point de mesure peut être sélectionné dans la zone 3...(7.5 - 2) D sur le côté droit du segment 2 (avec un écart max. par rapport au coude).

Dans cet exemple, l'écart par rapport au coude a été fixé à 36 D.

Il n'est pas toujours possible de concilier les deux exigences. Dans ce cas, sélectionnez un point de mesure où l'influence des bruits parasites est minimale et l'écart par rapport aux sources de perturbation du profil d'écoulement est aussi important que possible.

# Exemple

fluide : gaz naturel,  $c_{\gamma}$  = 400 m/s matériau de la conduite : acier inoxydable,  $c_{\beta}$  = 3000 m/s

longueur du segment 1 de la conduite : 20 D longueur du segment 2 de la conduite : 5 D

nombre de trajets du son : 2

 $I_{s} = 7.5 D$ 

• zone à profil d'écoulement développé :

source de perturbation : coude à 90°


zone recommandée pour le point de mesure : l ≥ 10 D (segment 2 complet)

• zone à faible influence des bruits parasites :

point de réflexion : bride

zone recommandée pour le point de mesure : l ≥ 3 D et en dehors de l<sub>s</sub> = (7.5 ± 2) D sur le segment 1

Fig. 3.13 : Zone pour le point de mesure à faible influence des bruits parasites et profil d'écoulement non pleinement développé



zone de mesure défavorable

Dans cet exemple, il n'y a aucune zone qui remplit les deux critères. Le point de mesure doit se situer aussi loin que possible du coude, à un endroit où l'influence des bruits parasites est négligeable : 3...(7.5 - 2) D sur le côté droit du segment 1. Dans cet exemple, l'écart par rapport au coude a été fixé à 16 D.


4.1 Système de mesure FLUXUS G736

# 4 Description du produit

# 4.1 Système de mesure

Le système de mesure se compose du transmetteur, des capteurs ultrasonores et de la conduite sur laquelle est effectuée la mesure.

Fig. 4.1: Exemple de montage de mesure




- 1 capteur
- 2 conduite
- 3 transmetteur

Les capteurs sont fixés à l'extérieur de la conduite. Ils émettent et captent des signaux ultrasonores à travers le fluide. Le transmetteur contrôle le cycle de mesure, élimine les signaux parasites et évalue les signaux utiles. Les valeurs mesurées peuvent être affichées, utilisées pour des calculs et transmises à une sortie.

# 4.2 Concept d'utilisation

Le transmetteur est commandé via le clavier. En appuyant sur la touche 4 ou 6 dans le menu principal vous pouvez afficher les menus l'un après l'autre à l'écran.

Fig. 4.2: Panneau de commande du transmetteur



- 1 écran à cristaux liquides (rétroéclairé)
- 2 clavier

Tab. 4.1: Description des menus

menu	description
Paramètres	saisie des paramètres des capteurs, de la conduite et du fluide
Installation	saisie des paramètres spécifiques au point de mesure
Démarrer mesure	démarrage de la mesure <sup>(1)</sup>
Afficher mesure	affichage de la valeur mesurée <sup>(2)</sup>
Arrêter mesure	arrêt de la mesure <sup>(2)</sup>
Entrées	configuration et assignation des entrées
Sorties	configuration des sorties
Fonctions	configuration des déclencheurs d'événement et des fonctions commandées à distance
Enregistrement	configuration de la mémoire de valeurs mesurées et des snaps
Calibration	définition des valeurs de correction pour compenser des conditions de mesure défavorables
Communication	configuration des interfaces de communication (p. ex. bus de terrain (option))
Divers	modification des réglages système, des réglages de la mesure ainsi que des réglages dans les dialogues et menus

<sup>(1)</sup> n'apparaît que si aucune mesure n'est en cours

Lors de la première mise en service du transmetteur, il faut effectuer les réglages de la langue, date, heure et du système d'unités. Ensuite, le menu Paramètres s'affiche.

Lors d'une mise en service ultérieure du transmetteur, l'affichage des valeurs mesurées apparaît si la mesure n'a pas été arrêtée avant le débranchement de l'alimentation en tension. Si la mesure a été arrêtée, le menu Paramètres s'affiche.

Après le démarrage d'une mesure, les paramètres saisis et la configuration des sorties du transmetteur peuvent être affichés à tout moment sans arrêt de la mesure. Il n'est cependant pas possible de les modifier pendant la mesure. Pour ce faire, la mesure doit être arrêtée.


<sup>(2)</sup> n'apparaît que si une mesure est en cours

4.3 Écran FLUXUS G736

# 4.3 Écran

# **Structure**

Fig. 4.3: Menu Paramètres (exemple)



- 1 menu
- 2 point de menu édité en ce moment
- 3 espace pour les listes de sélection ou pour les champs de sélection/saisie


Tab. 4.2: Navigation

liste de sélection horizontale	liste de sélection verticale	champs de sélection	champs de saisie
Paramètres ←	Paramètres  Matériau conduite  Autre matériau  Acier normal  Acier inoxydable	Mesure Sélectionner canaux  →A+ B C D   Y Z  ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ □	Paramètres Diamètre ext.  62.00 mm
défilement horizontal avec la touche 4 ou 6	défilement vertical avec la touche 8 ou 2	défilement horizontal avec la touche 4 ou 6     activation/désactivation avec la touche 2 ou 8	saisie avec les 10 touches numériques du clavier     effacement avec la touche C

# Témoins d'état

Les témoins d'état comportent des symboles.

Fig. 4.4: Témoins d'état (ligne 1)



FLUXUS G736 4.4 Clavier

# 4.4 Clavier

Le clavier comporte 15 touches, dont 3 touches de fonction : ENTER, 🤼 et C.

Certaines touches sont multifonctionnelles. Elles peuvent être utilisées pour saisir des valeurs, faire défiler les listes de sélection et exécuter certaines fonctions (p. ex. remise à zéro des compteurs).

Tab. 4.3: Fonctions générales

ENTER	confirmation d'une sélection ou d'une saisie
+ C + ENTER	RESET : appuyez simultanément sur ces 3 touches lorsqu'une erreur s'est produite. Le reset équivaut à une remise en marche du transmetteur. Les données en mémoire n'en sont pas affectées.
5 + C	INIT : lors d'une initialisation du transmetteur, tous les réglages reprennent leurs valeurs par défaut.

Tab. 4.4: Navigation

5	lors de la saisie des paramètres : pression brève : retour au point de menu précédent pression prolongée (plusieurs secondes) : retour au début du menu lors de la mesure : retour au menu principal
4 6	défilement d'une liste de sélection vers la gauche/droite
8 2	défilement d'une liste de sélection vers le haut/bas
ENTER	confirmation d'un point de menu

Tab. 4.5: Saisie de chiffres

09	saisie du chiffre indiqué sur la touche
_	signe pour la saisie de valeurs négatives
•	séparateur décimal
С	effacement de valeurs Après l'effacement, la valeur précédente s'affiche.
ENTER	confirmation de la saisie

Tab. 4.6: Saisie de texte

4 6	positionnement du curseur
9	affichage de "A" et activation de l'emploi des majuscules
3	affichage de "Z" et activation de l'emploi des majuscules
5	basculement entre majuscules et minuscules
8 2	sélection du caractère précédent/suivant
0	effacement du caractère et insertion d'un espace
ENTER	confirmation de la saisie

5.1 Transport FLUXUS G736

# 5 Transport et stockage

# Attention!



#### Lors de l'emballage, le transmetteur risque de tomber.

Il y a des risques d'écrasement de parties du corps humain ou d'endommagement de l'équipement de mesure.

- → Sécurisez le transmetteur contre la chute lors de l'emballage.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.

# Attention!



Lors du levage, le centre de gravité du transmetteur dans le carton d'emballage risque d'être déplacé. Le transmetteur risque de tomber.

Il y a des risques d'écrasement de parties du corps humain ou d'endommagement de l'équipement de mesure.

- → Sécurisez le transmetteur contre la chute lors du transport.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.

# 5.1 Transport

L'équipement de mesure doit être adéquatement emballé pour le transport. Pour les indications du poids, voir la spécification technique.

- Utilisez si possible l'emballage d'origine de Flexim ou un carton d'emballage équivalent.
- Positionnez le transmetteur, les capteurs et les accessoires au centre du carton d'emballage.
- Remplissez les vides d'un matériau d'emballage approprié (p. ex. papier, mousse plastique, papier bulle).
- Préservez le carton d'emballage de l'humidité.

# 5.2 Stockage

- Stockez l'équipement de mesure dans l'emballage d'origine.
- Ne stockez pas l'équipement de mesure en plein air.
- Fermez toutes les ouvertures par un bouchon.
- Protégez l'équipement de mesure du rayonnement solaire.
- Stockez l'équipement de mesure dans un endroit sec et sans poussière dans les limites de la plage de température valable (voir la spécification technique).

# 6 Montage

# Danger!



Risque d'explosion lors de l'utilisation de l'équipement de mesure en atmosphère explosible

Des dommages corporels ou matériels ainsi que des situations dangereuses peuvent survenir.

→ Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible".

# **Avertissement!**



Montage, raccordement et mise en service par du personnel non autorisé et non qualifié

Des dommages corporels ou matériels ainsi que des situations dangereuses peuvent survenir.

→ Les travaux sur le transmetteur doivent être effectués par du personnel autorisé et qualifié.

#### **Avertissement!**



#### Contact avec des pièces sous tension

Les chocs et les arcs électriques peuvent entraîner des blessures graves. L'équipement de mesure peut être endommagé.

→ Avant tout travail sur le transmetteur (p. ex. montage, démontage, raccordement, mise en service), celui-ci doit être débranché de l'alimentation en tension. Le retrait du fusible interne ne suffit pas à cet effet.

# Attention!



Prescriptions de prévention des accidents pour les installations et équipements électriques

Le non-respect peut entraîner des blessures graves.

→ Pour tout travail électrique, les prescriptions de prévention des accidents pour les installations et équipements électriques doivent être observées.

# Attention!



# Contact avec des surfaces très chaudes ou froides

Risque de blessures (p. ex. dommages thermiques)

- → Lors du montage, observez les conditions ambiantes au point de mesure.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.

# Important!

En atmosphère explosible, tous les films protecteurs de l'équipement de mesure et de la fixation pour capteur doivent être enlevés (voir le document SIFLUXUS).

6.1 Transmetteur FLUXUS G736

# 6.1 Transmetteur

# 6.1.1 Ouverture et fermeture du boîtier

# **Ouverture**

# Attention!



Danger potentiel lors de l'ouverture de l'appareil dans des conditions ambiantes inadmissibles

N'ouvrez le transmetteur que dans des conditions ambiantes sures (p. ex. humidité de l'air < 90 %, absence de salissures conductrices et d'une atmosphère explosible). Sinon, des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires.

# Important!


Pour l'ouverture du couvercle du boîtier, n'utilisez pas d'objets qui peuvent endommager le joint du boîtier.

- Desserrez les vis du boîtier du transmetteur.
- Ouvrez le couvercle du boîtier du transmetteur.

# **Fermeture**

- Fermez le couvercle du boîtier.
- Serrez les vis du boîtier du transmetteur (couple max. 1 Nm).

Fig. 6.1: Transmetteur



FLUXUS G736

# 6.1.2 Montage du transmetteur


# Avis!

Installez l'appareil dans un endroit ombragé avec les entrées de câbles pointant vers le bas. Lors de la sélection des éléments de fixation et du lieu de montage, observez les indications de la température et du poids dans la spécification technique.

# 6.1.2.1 Montage mural

- Desserrez les vis du boîtier du transmetteur.
- Ouvrez le couvercle du boîtier du transmetteur.
- Fixez le transmetteur au mur à l'aide de 4 vis.

Fig. 6.2: Transmetteur (dimensions en mm)



1 - trous de fixation Ø 9 pour le montage mural

6.1 Transmetteur FLUXUS G736

# 6.1.2.2 Montage sur conduite

# Important!


La conduite doit être suffisamment solide pour qu'elle résiste à la charge occasionnée par le transmetteur et pour qu'elle puisse absorber les forces exercées par les arceaux de serrage.

# Montage sur conduite de 2"

Le support de montage est fixé à la conduite à l'aide d'un arceau de serrage.


- Fixez la tôle de maintien (2) à la conduite en serrant les écrous (3) de l'arceau de serrage (1).
- Vissez le transmetteur à la tôle de maintien.


Fig. 6.3 : Montage de la tôle de maintien



- 1 arceau de serrage
- 2 tôle de maintien
- 3 écrou

Fig. 6.4: Montage du transmetteur





6.2 Capteurs

# 6.2 Capteurs

#### Attention!



#### Avertissement de blessures graves causées par des composants très chauds ou froids

Le contact avec des composants très chauds ou froids peut entraîner des blessures graves (brûlures/gelures).

- → Tout travail de montage, d'installation et de raccordement doit être terminé.
- → Pendant la mesure, aucun travail ne peut plus être effectué au point de mesure.
- → Lors du montage, observez les conditions ambiantes au point de mesure.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.

# 6.2.1 Préparation

# 6.2.1.1 Sélection du point de mesure

Il est important de sélectionner le bon point de mesure pour obtenir des mesures fiables et d'une précision élevée.

Une mesure peut être effectuée sur une conduite si :

- l'amplitude de propagation des ultrasons est suffisante
- le profil d'écoulement s'est pleinement développé
- l'influence des bruits parasites est suffisamment faible

La sélection du bon point de mesure et le positionnement correct des capteurs sont indispensables pour que le signal sonore soit reçu dans des conditions optimales et évalué correctement.

Compte tenu de la grande diversité des applications et des différents facteurs influençant la mesure, il n'existe pas de solution standard pour le positionnement des capteurs.

La mesure est influencée par les facteurs suivants :

- diamètre, matériau, revêtement intérieur, épaisseur de la paroi et forme de la conduite
- fluide
- Évitez les points de mesure situés à proximité de parties déformées ou détériorées de la conduite ou à proximité de soudures.
- Évitez les points de mesure où se forment des dépôts dans la conduite.
- Veillez à ce que la surface de la conduite au niveau du point de mesure soit plane.
- Sélectionnez l'emplacement du transmetteur en tenant compte de la longueur du câble de capteurs.
- La température à cet emplacement doit se situer dans la plage de températures ambiantes spécifiée du transmetteur et des capteurs (voir la spécification technique).

Si le point de mesure se situe en atmosphère explosible, il est nécessaire de déterminer la zone de danger et les gaz en question. Les capteurs et le transmetteur doivent être prévus pour ces conditions.

# 6.2.1.2 Préparation de la conduite

# Attention!



# Contact avec de la poussière de meulage

Risque de blessures (p. ex. difficultés respiratoires, réactions cutanées, irritations des yeux)

- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.

# Important!

La conduite doit être suffisamment solide pour qu'elle résiste à la charge occasionnée par les capteurs et les fixations.

# Avis!

Respectez les critères de sélection de la conduite et du point de mesure.


6.2 Capteurs FLUXUS G736

La rouille, la peinture ou des dépôts présents sur la conduite absorbent le signal sonore. Un bon contact acoustique entre la conduite et les capteurs est obtenu de la manière suivante :


- Nettoyez la conduite au niveau du point de mesure.
- Si la surface est peinte, poncez-la pour la lisser. Il est inutile d'éliminer entièrement la peinture.
- Éliminez la rouille ou la peinture qui s'écaille.
- Montez les atténuateurs acoustiques.


# 6.2.1.3 Sélection du montage de mesure

# Montage diagonal à 4 faisceaux et 2 plans




# Montage réflexion à 4 faisceaux et 4 plans





- plus grande plage de vitesses d'écoulement et de célérités du son par rapport au montage réflexion
- les effets du profil d'écoulement sont compensés car la mesure est effectuée dans 2 plans




- plus petite plage de vitesses d'écoulement et de célérités du son par rapport au montage diagonal
- les effets du profil d'écoulement sont mieux compensés car la mesure est effectuée dans 4 plans

6.2 Capteurs


Si le point de mesure est situé à proximité d'un coude, les montages de mesure suivants sont recommandés pour la sélection du plan de faisceau sonore :

# **Conduite verticale**




 Le plan de faisceau sonore est sélectionné sous un angle de 90° par rapport au plan du coude. Le coude est situé avant le point de mesure.

# Conduite horizontale




 Le plan de faisceau sonore est sélectionné sous un angle de 90° ± 45° par rapport au plan du coude. Le coude est situé avant le point de mesure.

# Mesure bidirectionnelle



 Le plan de faisceau sonore est orienté au gré du coude le plus proche (selon que la conduite est horizontale ou verticale – voir ci-dessus).

# Mesure en montage réflexion à 2 faisceaux et 2 plans



- Les 2 plans de faisceau sonore sont sélectionnés sous un angle de 45° par rapport au plan du coude. Le coude est situé avant le point de mesure.
- Si la conduite est horizontale, les capteurs sont montés sur la moitié supérieure de la conduite.

6.2 Capteurs FLUXUS G736

# 6.2.2 Montage des atténuateurs acoustiques

Les atténuateurs acoustiques doivent être montés avant la fixation pour capteur.

- Les ondes ultrasonores se propagent non seulement dans le fluide, mais également dans la paroi de la conduite. Des atténuateurs acoustiques pour capteur sont montés pour agir contre la propagation des ondes ultrasonores dans la paroi de la conduite.
- Les ondes ultrasonores se réfléchissent sur les points de réflexion (p. ex. brides). Des atténuateurs acoustiques pour conduite sont montés pour réduire l'amplitude des ondes ultrasonores réfléchies.
- Suivant le type de capteur, il est nécessaire de monter plusieurs épaisseurs d'atténuateurs acoustiques.


# Atténuateurs acoustiques pour capteur

Les atténuateurs acoustiques pour capteur sont fixés le long de la conduite.

Le montage dépend du diamètre extérieur de la conduite :

- < 900 mm : toute la circonférence de la conduite est recouverte d'atténuateurs acoustiques pour capteur</p>
- > 900 mm : la circonférence de la conduite n'est recouverte que partiellement d'atténuateurs acoustiques pour capteur La fixation pour capteur est montée sur les atténuateurs acoustiques pour capteur.

Fig. 6.5: Atténuateurs acoustiques pour capteur en montage réflexion



- 1 fixation pour capteur
- 2 atténuateurs acoustiques pour capteur


#### Atténuateurs acoustiques pour conduite

Les atténuateurs acoustiques pour conduite peuvent être fixés à la conduite dans le sens de la longueur ou de la largeur. La circonférence de la conduite est entièrement recouverte d'atténuateurs acoustiques.

Les atténuateurs acoustiques pour conduite peuvent être montés pour réduire la propagation de bruit parasite dans la paroi de la conduite s'il n'est pas possible de respecter les écarts recommandés par rapport aux points de réflexion.

Si la valeur SCNR mesurée est > 40 dB, le montage d'atténuateurs acoustiques pour conduite est inutile.

Fig. 6.6: Atténuateurs acoustiques pour conduite et capteur en montage réflexion



- 1 atténuateurs acoustiques pour conduite (fixés dans le sens de la longueur)
- 2 point de réflexion (p. ex. bride, soudure)

#### Atténuateurs acoustiques autoadhésifs


- · Sélectionnez le point de mesure en suivant les recommandations données au chapitre 3.
- Observez la température de service des atténuateurs acoustiques (voir la spécification technique, section "Atténuateurs acoustiques").
- Déterminez la partie de la conduite où les atténuateurs acoustiques doivent être montés :
- Pour les diamètres extérieurs de la conduite < 900 mm, voir section 6.2.2.1.
- Pour les diamètres extérieurs de la conduite > 900 mm, voir section 6.2.2.2.
- Nettoyez la partie de la conduite où les atténuateurs acoustiques doivent être montés :
- Si la surface est peinte, poncez-la pour la lisser. Il est inutile d'éliminer entièrement la peinture.
- Éliminez la rouille ou la peinture qui s'écaille.
- Éliminez la graisse ou la poussière. Nettoyez la surface de la conduite avec de la lessive.
- Déterminez le nombre et la taille des atténuateurs acoustiques à monter :
- Pour les diamètres extérieurs de la conduite < 900 mm, voir section 6.2.2.1.
- Pour les diamètres extérieurs de la conduite > 900 mm, voir section 6.2.2.2.
- · Découpez les atténuateurs acoustiques.
- Retirez partiellement le film protecteur.

Fig. 6.7: Retrait du film protecteur



- 1 film protecteur
- Fixez la partie de l'atténuateur acoustique dont vous avez retiré le film protecteur à la conduite (voir Fig. 6.8 a).
- Retirez morceau par morceau le film protecteur tout en fixant l'atténuateur acoustique à la conduite.
- Utilisez un rouleau pour fixer l'atténuateur acoustique à la conduite.
- Pressez le rouleau sur l'atténuateur acoustique :
- D'abord, déplacez le rouleau du milieu vers les côtés de l'atténuateur acoustique (voir (1) dans Fig. 6.8 b).
- Déplacez ensuite le rouleau au milieu de l'atténuateur acoustique dans le sens de la circonférence de la conduite (voir (2) dans Fig. 6.8 b).
- Répétez ces opérations pour fixer tous les atténuateurs acoustiques à la conduite. Les atténuateurs acoustiques sont collés bord à bord (voir Fig. 6.8 c).

Fig. 6.8: Fixation des atténuateurs acoustiques




- Suivant le type de capteur, il est nécessaire de monter des épaisseurs d'atténuateurs acoustiques supplémentaires (voir la spécification technique, section "Atténuateurs acoustiques"). Répétez les opérations de montage décrites.
- Évitez si possible de monter les capteurs sur les jonctions des atténuateurs acoustiques. Si les capteurs sont montés sur les jonctions, il ne doit pas y avoir d'interstices entre les atténuateurs acoustiques, qui doivent donc être collés bord à bord.

## 6.2.2.1 Diamètre extérieur de la conduite < 900 mm

Pour le calcul de la longueur de montage des atténuateurs acoustiques pour capteur et conduite, voir le tableau suivant.

Tab. 6.1: Longueur de montage des atténuateurs acoustiques pour capteur et conduite



- 1 fixation pour capteur
- 2 atténuateurs acoustiques pour capteur
- 3 atténuateurs acoustiques pour conduite
- 4 point de réflexion
- $I_{S1}$  longueur de montage des atténuateurs acoustiques pour capteur (montage diagonal)
- l<sub>S2</sub> longueur de montage des atténuateurs acoustiques pour capteur (montage réflexion)
- I<sub>R</sub> longueur de montage des atténuateurs acoustiques pour conduite
- $I_{S1}$  = longueur de la fixation pour capteur + 2 × 20 mm
- $I_{S2}$  = 2 × longueur de la fixation pour capteur + 2 × 20 mm
- I<sub>R</sub> = longueur de la fixation pour capteur + 2 × 20 mm

## Exemple


montage réflexion 2 fixations pour capteur Variofix L capteur à la fréquence M

largeur de l'atténuateur acoustique : 50 mm diamètre extérieur de la conduite : 100 mm longueur de la fixation Variofix L : 310 mm

nombre de points de réflexion : 1

calcul de la longueur de montage (voir Tab. 6.1) : atténuateur acoustique pour capteur :  $I_{S2}$  = 660 mm atténuateur acoustique pour conduite :  $I_{R}$  = 350 mm La longueur de montage totale est de 1010 mm.

Fig. 6.9: Diamètre extérieur de la conduite < 900 mm



- 1 atténuateurs acoustiques pour capteur
- 2 atténuateurs acoustiques pour conduite
- 3 point de réflexion

Les atténuateurs acoustiques pour capteur sont fixés le long de la conduite. Les atténuateurs acoustiques pour conduite peuvent être fixés à la conduite dans le sens de la longueur ou de la largeur. Dans cet exemple, ils sont fixés dans le sens de la longueur.

# Nombre d'atténuateurs acoustiques

Les atténuateurs acoustiques sont montés sur toute la circonférence de la conduite.

circonférence de la conduite : 2πr = 315 mm

nombre d'atténuateurs acoustiques : 315 mm / 50 mm = 6.3


6 atténuateurs acoustiques (1010 mm × 50 mm) + 1 atténuateur acoustique (1010 mm × 15 mm)

Les atténuateurs acoustiques peuvent être découpés en morceaux de plus petite taille pour faciliter le montage.

#### Diamètre extérieur de la conduite > 900 mm 6.2.2.2

Pour le calcul de la longueur de montage des atténuateurs acoustiques pour capteur et conduite, voir le tableau suivant.

Tab. 6.2 : Longueur de montage des atténuateurs acoustiques pour capteur et conduite



- 2 atténuateurs acoustiques pour capteur
- 3 atténuateurs acoustiques pour conduite
- 4 point de réflexion
- $I_{\text{S1}}-$  longueur de montage des atténuateurs acoustiques pour capteur (montage diagonal)
- $l_{\rm S2}$  longueur de montage des atténuateurs acoustiques pour capteur (montage réflexion)  $l_{\rm R}$  longueur de montage des atténuateurs acoustiques pour conduite
- $I_{S1}$  = longueur de la fixation pour capteur + 2 × 20 mm
- $I_{S2} = 2 \times longueur de la fixation pour capteur + 2 \times 20 mm$
- I<sub>R</sub> = longueur de la fixation pour capteur + 2 × 20 mm

#### Exemple


montage diagonal 2 fixations pour capteur Variofix C capteur à la fréquence G

largeur de l'atténuateur acoustique : 225 mm diamètre extérieur de la conduite : 1200 mm longueur de la fixation Variofix C : 560 mm nombre de points de réflexion : 2

calcul de la longueur de montage (voir Tab. 6.2) : atténuateur acoustique pour capteur :  $I_{S1}$  = 600 mm atténuateur acoustique pour conduite :  $I_{R}$  = 600 mm (2 ×)

La longueur de montage totale est de 1800 mm.

Fig. 6.10: Diamètre extérieur de la conduite > 900 mm



- 1 atténuateurs acoustiques pour capteur
- 2 atténuateurs acoustiques pour conduite
- 3 point de réflexion

Les atténuateurs acoustiques pour capteur sont fixés le long de la conduite. Les atténuateurs acoustiques pour conduite peuvent être fixés à la conduite dans le sens de la longueur ou de la largeur. Dans cet exemple, ils sont fixés dans le sens de la largeur.

# Nombre d'atténuateurs acoustiques pour capteur

Les atténuateurs acoustiques pour capteur sont montés dans le sens de la circonférence de la conduite sur une largeur de 2 × 1400 mm.

nombre d'atténuateurs acoustiques pour capteur : 2 × 1400 mm / 225 mm = 2 × 6.2

2 × 6 atténuateurs acoustiques (600 mm × 225 mm) + 2 × 1 atténuateur acoustique (600 mm × 50 mm)

## Nombre d'atténuateurs acoustiques pour conduite

Les atténuateurs acoustiques pour conduite sont montés sur toute la circonférence de la conduite.

circonférence de la conduite : 2πr = 3770 mm

nombre d'atténuateurs acoustiques pour conduite : 2 × 600 mm / 225 mm = 2 × 2.7

La valeur est arrondie vers le haut.

2 × 3 atténuateurs acoustiques pour conduite (3770 mm × 225 mm)

Les atténuateurs acoustiques peuvent être découpés en morceaux de plus petite taille pour faciliter le montage.

6.2 Capteurs


#### 6.2.3 Montage des capteurs

#### 6.2.3.1 Positionnement des capteurs et détermination de l'écart entre eux

Observez l'orientation des capteurs. Si les capteurs sont montés correctement, les repères qu'ils portent forment une flèche. Les câbles des capteurs partent dans des directions opposées.

L'écart entre les capteurs est celui entre leurs bords intérieurs.

Fig. 6.11: Positionnement des capteurs et écart entre eux




- a écart entre les capteurs
- Sélectionnez les instructions de montage dédiées à la fixation pour capteur fournie.

#### 6.2.3.2 Disposition des capteurs

Il existe plusieurs variantes de disposition des capteurs dans les rails de montage :

Fig. 6.12: Disposition des capteurs dans les rails de montage




# Disposition des capteurs pour la mesure de gaz naturel humide (wet gas)

La mesure de gaz naturel humide n'est possible que sur une conduite horizontale. Les capteurs doivent être montés 2 fois en X ou 2 fois en X décalé.

# 6.2.3.3 Fixation des capteurs du type \*\*\*\*LI\*\*

Si la plaquette signalétique des capteurs \*\*\*\*LI\*\* est retirée du câble de capteurs lors du montage, elle doit ensuite être remise en place et fixée au câble de capteurs à l'aide de l'attache-câbles fournie. La gaine thermorétractable ne doit pas être réutilisée.

Fig. 6.13: Plaquette signalétique au câble de capteurs




- 1 capteurs
- 2 plaquette signalétique
- 3 gaine thermorétractable
- 4 attache-câbles


# 6.2.3.4 Fixation avec Variofix L (PermaRail)

# Fourniture (exemple)

Variofix L



paire de capteurs




fermoir rapide avec bande de serrage




ou

fermoir de collier de serrage avec bande de serrage



ou

fermoir à cliquet et rouleau de bande de serrage



#### Montage

Pour la mesure en montage diagonal, les fixations pour capteur sont montées sur des côtés opposés de la conduite. Pour la mesure en montage réflexion, les fixations pour capteur sont montées sur le même côté de la conduite.

En montage diagonal à 2 faisceaux en X décalé, 4 fixations pour capteur doivent être montées. Si l'écart entre les capteurs est faible en montage réflexion, une seule fixation pour capteur suffit.

Tab. 6.3: Valeurs indicatives pour le montage des capteurs dans une seule fixation Variofix L

fréquence du capteur (3 <sup>e</sup> caractère de la désignation du modèle)	longueur du rail [mm]	écart entre les capteurs [mm]
F	368	< 94
G, H, K (****LI*)	368	< 94
G, H, K (excepté ****LI*)	348	< 89
M, P (capteurs ondes Lamb) M, P (capteurs ondes de cisaillement)	234	< 84 < 100
Q	176	< 69

Le montage de 2 fixations pour capteur en montage réflexion (1 fixation par capteur) est décrit ci-après.

Fig. 6.14 : Fixation pour capteur Variofix L (montage diagonal)





Fig. 6.15 : Fixation pour capteur Variofix L (montage réflexion)



## Étapes de montage

#### • Étape 1

Démontage de la fixation Variofix L

# • Étape 2

Fixation des fermoirs aux bandes de serrage

#### Étape 3

Fixation d'une des bandes de serrage à la conduite

#### • Étape 4

Fixation du rail à la conduite


## • Étape 5

Montage des capteurs dans la fixation Variofix L

# Étape 1 : Démontage de la fixation Variofix L

• Démontez la fixation pour capteur Variofix L.

Fig. 6.16: Démontage de la fixation Variofix L



- 1 cache
- 2 vis 3 écrou
- 4 rail
- 5 pince pour bande de serrage

# Étape 2 : Fixation des fermoirs aux bandes de serrage

• Sélectionnez les instructions de montage dédiées au fermoir fourni :

## Fermoir de collier de serrage

Le fermoir est fixé à la bande de serrage (voir Fig. 6.17).

## Fermoir rapide

Le fermoir est fixé à la bande de serrage (voir Fig. 6.18).

• Raccourcissez la bande de serrage (circonférence de la conduite + au moins 120 mm).

Fig. 6.17: Fermoir de collier de serrage avec bande de serrage



Fig. 6.18: Fermoir rapide avec bande de serrage



#### Fermoir à cliquet

Raccourcissez la bande de serrage (circonférence de la conduite + au moins 120 mm).

#### Attention!




Le bord de coupe de la bande de serrage présente des arêtes vives.

Risque de blessure!

- → Ébavurez les arêtes vives.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.
- Faites passer env. 100 mm de la bande de serrage à travers les parties (1) et (2) du fermoir à cliquet (voir Fig. 6.19 a).
- Recourbez la bande de serrage.
- Faites passer la bande de serrage à travers la partie (1) du fermoir à cliquet (voir Fig. 6.19 b).
- · Serrez la bande de serrage.
- Répétez ces opérations pour la deuxième bande de serrage.


Fig. 6.19: Fermoir à cliquet avec bande de serrage



Étape 3 : Fixation d'une des bandes de serrage à la conduite

Fixez une bande de serrage à la conduite. La deuxième bande de serrage sera montée à un moment ultérieur.

Fig. 6.20 : Bande de serrage avec pince et ressort métallique sur la conduite



- 1 pince pour bande de serrage
- 2 fermoir
- 3 ressort métallique

Sélectionnez les instructions de montage dédiées au fermoir fourni :

#### Fermoir de collier de serrage

- Faites passer la bande de serrage à travers la pince (voir Fig. 6.21).
- Positionnez le fermoir et la pince pour bande de serrage sur la conduite (voir Fig. 6.20). Si la conduite est horizontale, montez, si possible, la pince pour bande de serrage latéralement sur la conduite.
- Faites passer la bande de serrage autour de la conduite et à travers le fermoir (voir Fig. 6.23).
- Serrez la bande de serrage.
- · Serrez la vis du fermoir.

#### Fermoir rapide

- Faites passer la bande de serrage à travers la pince et le ressort métallique (voir Fig. 6.21 et Fig. 6.22).
- Positionnez le fermoir, la pince pour bande de serrage et le ressort métallique sur la conduite (voir Fig. 6.20) :
- Si la conduite est horizontale, montez, si possible, la pince pour bande de serrage latéralement sur la conduite.
- Montez le ressort métallique vis-à-vis de la pince pour bande de serrage.

Fig. 6.21: Bande de serrage avec pince



1 - pince pour bande de serrage

Fig. 6.22 : Bande de serrage avec fermoir rapide et ressort métallique



1 – vis du fermoir2 – ressort métallique

Fig. 6.23 : Bande de serrage avec fermoir de collier de serrage



- 1 vis du fermoir
- Faites passer la bande de serrage autour de la conduite et à travers le fermoir (voir Fig. 6.22).
- Serrez la bande de serrage.
- Serrez la vis du fermoir.

# Fermoir à cliquet

- Faites passer la bande de serrage à travers la pince et le ressort métallique (voir Fig. 6.24). Le ressort métallique n'est pas requis :
- sur les conduites en acier
- sur les conduites dont le diamètre extérieur est < 80 mm
- sur les conduites non exposées à des variations de température importantes
- Positionnez le fermoir à cliquet, la pince pour bande de serrage et le ressort métallique (si requis) sur la conduite (voir Fig. 6.20) :
- Si la conduite est horizontale, montez, si possible, la pince pour bande de serrage latéralement sur la conduite.
- Montez le ressort métallique (si requis) vis-à-vis de la pince pour bande de serrage.
- Faites passer la bande de serrage autour de la conduite et à travers la fente de la vis du fermoir (voir Fig. 6.25).
- · Serrez la bande de serrage.
- Coupez l'excédent de la bande de serrage (voir Fig. 6.25).

## Attention!



Le bord de coupe de la bande de serrage présente des arêtes vives.

- → Ébavurez les arêtes vives.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.
- · Serrez la vis du fermoir.

## Avis!

Pour desserrer la vis et la bande de serrage, poussez le levier vers le bas (voir Fig. 6.25).


Fig. 6.24 : Bande de serrage avec ressort métallique et pince






- 1 ressort métallique
- 2 pince pour bande de serrage

Fig. 6.25: Fermoir à cliquet avec bande de serrage







- 1 sens de rotation
- 2 bord de coupe
- 3 levier
- 4 vis du fermoir avec fente

# Étape 4 : Fixation du rail à la conduite

- Placez la pince pour bande de serrage (2) dans le rail en observant l'orientation de la pince (voir Fig. 6.26).
- Serrez légèrement l'écrou de la pince pour bande de serrage (2).
- Vissez le rail à la pince pour bande de serrage (1) (voir Fig. 6.27).
- Serrez l'écrou de la pince pour bande de serrage (1), mais sans excès pour ne pas endommager la bande.


Fig. 6.26: Rail avec pince pour bande de serrage





- 1 écrou
- 2 pince pour bande de serrage

Fig. 6.27: Rail fixé d'un côté à la conduite




- 1 pince pour bande de serrage
- 2 pince pour bande de serrage
- 3 écrou
- Sélectionnez les instructions de montage dédiées au fermoir fourni :

## Fermoir de collier de serrage

- Faites passer la bande de serrage à travers la pince (2).
- Faites passer la bande de serrage autour de la conduite et à travers le fermoir (voir Fig. 6.28 et Fig. 6.29).
- Serrez la bande de serrage.
- Serrez la vis du fermoir.
- Serrez l'écrou de la pince pour bande de serrage (2), mais sans excès pour ne pas endommager la bande.

Fig. 6.28: Rail sur la conduite



- 1 pince pour bande de serrage
- 2 pince pour bande de serrage
- 3 ressort métallique
- 4 écrou5 fermoir

#### Fermoir rapide

- Faites passer la bande de serrage à travers la pince (2) et le ressort métallique.
- Faites passer la bande de serrage autour de la conduite et à travers le fermoir (voir Fig. 6.28 et Fig. 6.30).
- Positionnez le ressort métallique vis-à-vis de la pince pour bande de serrage (2).
- · Serrez la bande de serrage.
- · Serrez la vis du fermoir.
- Serrez l'écrou de la pince pour bande de serrage (2), mais sans excès pour ne pas endommager la bande.

Fig. 6.29 : Bande de serrage avec fermoir de collier de serrage



1 – vis du fermoir

Fig. 6.30 : Bande de serrage avec fermoir rapide et ressort métallique



1 – vis du fermoir2 – ressort métallique

## Fermoir à cliquet

- Faites passer la bande de serrage à travers la pince (2) et le ressort métallique (voir Fig. 6.28 et Fig. 6.31). Le ressort métallique n'est pas requis :
  - sur les conduites en acier
  - sur les conduites dont le diamètre extérieur est < 80 mm
  - sur les conduites non exposées à des variations de température importantes
- Positionnez le fermoir à cliquet, la pince pour bande de serrage (2) et le ressort métallique (si requis) sur la conduite.
- Montez le ressort métallique vis-à-vis de la pince pour bande de serrage.
- Faites passer la bande de serrage autour de la conduite et à travers la fente de la vis du fermoir (voir Fig. 6.32).
- · Serrez la bande de serrage.
- Coupez l'excédent de la bande de serrage (voir Fig. 6.32).

#### Attention!



Le bord de coupe de la bande de serrage présente des arêtes vives.

Risque de blessure!

- → Ébavurez les arêtes vives.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.
- · Serrez la vis du fermoir.
- Serrez l'écrou de la pince pour bande de serrage (2), mais sans excès pour ne pas endommager la bande (voir Fig. 6.28).

#### Avis!

Pour desserrer la vis et la bande de serrage, poussez le levier vers le bas (voir Fig. 6.25).


FLUXUS G736 6.2 Capteurs

Fig. 6.31 : Bande de serrage avec ressort métallique et pince




- 1 ressort métallique
- 2 pince pour bande de serrage

Fig. 6.32 : Fermoir à cliquet avec bande de serrage



- 1 sens de rotation
- 2 bord de coupe
- 3 levier
- 4 vis du fermoir avec fente
- Répétez ces opérations pour fixer le deuxième rail (voir Fig. 6.33).

Fig. 6.33: Conduite avec 2 rails




#### Étape 5 : Montage des capteurs dans la fixation Variofix L

• Poussez fermement les capteurs sur les dispositifs de fixation dans les caches, de manière à ce que les capteurs s'enclenchent et qu'ils soient solidement fixés. Les câbles de capteurs partent dans des directions opposées (voir Fig. 6.34).

#### Avis!


Les flèches sur les capteurs et sur les caches doivent pointer dans la même direction.

Fig. 6.34: Montage des capteurs dans les caches




- 1 cache
- 2 dispositif de fixation du capteur
- Réglez l'écart entre les capteurs indiqué par le transmetteur (voir Fig. 6.35).

Fig. 6.35 : Réglage de l'écart entre les capteurs



- 1 cache
- 2 borne équipotentielle
- a écart entre les capteurs
- Fixez les câbles de capteurs au serre-câble pour les protéger des contraintes mécaniques. Les câbles de capteurs avec gaine en acier inoxydable sont fixés à l'intérieur du boîtier, alors que ceux avec gaine en plastique sont fixés à l'extérieur (voir Fig. 6.36).
- Appliquez de la feuille de couplage (ou un peu de couplant acoustique en cas d'installation de courte durée) sur les surfaces de contact des capteurs. La feuille de couplage peut être fixée sur les surfaces de contact des capteurs avec un peu de couplant acoustique.
- Placez les caches avec les capteurs sur les rails.
- Rectifiez l'écart entre les capteurs, si nécessaire.

Fig. 6.36: Fixation des câbles de capteurs




- 1 serre-câble pour câble de capteurs avec gaine en acier inoxydable
- 2 serre-câble pour câble de capteurs avec gaine plastique

# Avis!

Assurez-vous que la feuille de couplage reste sur les surfaces de contact des capteurs. Pour plus d'informations sur la feuille de couplage, voir la fiche de données de sécurité.

• Serrez les vis des caches (voir Fig. 6.37).

Fig. 6.37: Variofix L avec capteurs sur la conduite




- 1 borne équipotentielle2 vis des caches


# 6.2.3.5 Fixation avec Variofix C

# Fourniture (exemple)

Variofix C



paire de capteurs



fermoir rapide avec bande de serrage



ou

fermoir de collier de serrage avec bande de serrage



ou

rouleau de bande de serrage



fermoir à cliquet



#### Montage

Pour la mesure en montage réflexion, 1 fixation pour capteur est montée latéralement sur la conduite.


Pour la mesure en montage diagonal, 2 fixations pour capteur sont montées sur des côtés opposés de la conduite. Le montage d'une fixation pour capteur (montage réflexion) est décrit ci-après.

Fig. 6.38: Fixation pour capteur Variofix C

(montage réflexion)



Fig. 6.39 : Fixation pour capteur Variofix C (montage diagonal)



## Étapes de montage

## • Étape 1

Démontage de la fixation Variofix C

#### Étape 2

Fixation des fermoirs aux bandes de serrage

## • Étape 3

Fixation d'une des bandes de serrage à la conduite

#### • Étape 4

Fixation du rail à la conduite

#### • Étape 5

Montage des capteurs dans la fixation Variofix C


## Étape 1 : Démontage de la fixation Variofix C

• Démontez la fixation pour capteur Variofix C.

Pour retirer le cache du rail, écartez les parois extérieures du cache vers l'extérieur.

Pour retirer l'étrier à ressort du rail, faites-le glisser par-dessus les encoches du rail et soulevez-le.

Fig. 6.40: Retrait du cache







Fig. 6.41: Démontage de la fixation Variofix C



- 1 cache
- 2 vis de pression
- 3 étrier à ressort
- 4 encoche
- 5 écarteur
- 6 rail
- 7 pince pour bande de serrage

# Étape 2 : Fixation des fermoirs aux bandes de serrage

• Sélectionnez les instructions de montage dédiées au fermoir fourni :

## Fermoir de collier de serrage

Le fermoir est fixé à la bande de serrage (voir Fig. 6.42).

## Fermoir rapide

Le fermoir est fixé à la bande de serrage (voir Fig. 6.43).

• Raccourcissez la bande de serrage (circonférence de la conduite + au moins 120 mm).

Fig. 6.42 : Fermoir de collier de serrage avec bande de serrage



Fig. 6.43 : Fermoir rapide avec bande de serrage



6.2 Capteurs

#### Fermoir à cliquet

• Raccourcissez la bande de serrage (circonférence de la conduite + au moins 120 mm).

#### Attention!




Le bord de coupe de la bande de serrage présente des arêtes vives.

Risque de blessure!

- → Ébavurez les arêtes vives.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.
- Faites passer env. 100 mm de la bande de serrage à travers les parties (1) et (2) du fermoir à cliquet (voir Fig. 6.44 a).
- · Recourbez la bande de serrage.
- Faites passer la bande de serrage à travers la partie (1) du fermoir à cliquet (voir Fig. 6.44 b).
- · Serrez la bande de serrage.
- Répétez ces opérations pour la deuxième bande de serrage.


Fig. 6.44: Fermoir à cliquet avec bande de serrage



Étape 3 : Fixation d'une des bandes de serrage à la conduite

Fixez une bande de serrage à la conduite. La deuxième bande de serrage sera montée à un moment ultérieur.

Fig. 6.45 : Bande de serrage avec pince et ressort métallique sur la conduite



- 1 pince pour bande de serrage
- 2 fermoir
- 3 ressort métallique

Sélectionnez les instructions de montage dédiées au fermoir fourni :

#### Fermoir de collier de serrage

- Faites passer la bande de serrage à travers la pince (voir Fig. 6.46).
- Positionnez le fermoir et la pince pour bande de serrage sur la conduite (voir Fig. 6.45). Si la conduite est horizontale, montez, si possible, la pince pour bande de serrage latéralement sur la conduite.
- Faites passer la bande de serrage autour de la conduite et à travers le fermoir (voir Fig. 6.48).
- Serrez la bande de serrage.
- · Serrez la vis du fermoir.

#### Fermoir rapide

- Faites passer la bande de serrage à travers la pince et le ressort métallique (voir Fig. 6.46 et Fig. 6.47).
- Positionnez le fermoir, la pince pour bande de serrage et le ressort métallique sur la conduite (voir Fig. 6.45) :
  - Si la conduite est horizontale, montez, si possible, la pince pour bande de serrage latéralement sur la conduite.
  - Montez le ressort métallique vis-à-vis de la pince pour bande de serrage.

Fig. 6.46: Bande de serrage avec pince



1 - pince pour bande de serrage

Fig. 6.47: Bande de serrage avec fermoir rapide et ressort métallique



1 – vis du fermoir2 – ressort métallique

Fig. 6.48 : Bande de serrage avec fermoir de collier de serrage



1 - vis du fermoir

- Faites passer la bande de serrage autour de la conduite et à travers le fermoir (voir Fig. 6.47).
- Serrez la bande de serrage.
- Serrez la vis du fermoir.

#### Fermoir à cliquet

- Faites passer la bande de serrage à travers la pince et le ressort métallique (voir Fig. 6.49). Le ressort métallique n'est pas requis :
  - sur les conduites en acier
- sur les conduites dont le diamètre extérieur est < 80 mm
- sur les conduites non exposées à des variations de température importantes
- Positionnez le fermoir à cliquet, la pince pour bande de serrage et le ressort métallique (si requis) sur la conduite (voir Fig. 6.45):
  - Si la conduite est horizontale, montez, si possible, la pince pour bande de serrage latéralement sur la conduite.
  - Montez le ressort métallique (si requis) vis-à-vis de la pince pour bande de serrage.
- Faites passer la bande de serrage autour de la conduite et à travers la fente de la vis du fermoir (voir Fig. 6.50).
- Serrez la bande de serrage.
- Coupez l'excédent de la bande de serrage (voir Fig. 6.50).

## Attention!



Le bord de coupe de la bande de serrage présente des arêtes vives.

- → Ébavurez les arêtes vives.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.
- · Serrez la vis du fermoir.

# Avis!

Pour desserrer la vis et la bande de serrage, poussez le levier vers le bas (voir Fig. 6.50).


Fig. 6.49: Bande de serrage avec ressort métallique et pince






- 1 ressort métallique
- 2 pince pour bande de serrage

Fig. 6.50: Fermoir à cliquet avec bande de serrage






- 1 sens de rotation
- 2 bord de coupe
- 3 levier
- 4 vis du fermoir avec fente

# Étape 4 : Fixation du rail à la conduite

- Placez la pince pour bande de serrage (2) dans le rail en observant l'orientation de la pince (voir Fig. 6.51).
- Serrez légèrement l'écrou de la pince pour bande de serrage (2).
- Vissez le rail à la pince pour bande de serrage (1) (voir Fig. 6.52).
- Serrez l'écrou de la pince pour bande de serrage (1), mais sans excès pour ne pas endommager la bande.


Fig. 6.51: Rail avec pince pour bande de serrage





- 1 écrou
- 2 pince pour bande de serrage

Fig. 6.52: Rail fixé d'un côté à la conduite




- 1 pince pour bande de serrage
- 2 pince pour bande de serrage
- 3 écrou
- Sélectionnez les instructions de montage dédiées au fermoir fourni :

#### Fermoir de collier de serrage

- Faites passer la bande de serrage à travers la pince (2).
- Faites passer la bande de serrage autour de la conduite et à travers le fermoir (voir Fig. 6.53 et Fig. 6.54).
- Serrez la bande de serrage.
- · Serrez la vis du fermoir.
- Serrez l'écrou de la pince pour bande de serrage (2), mais sans excès pour ne pas endommager la bande. Le rail doit être fermement fixé à la conduite.

Fig. 6.53: Rail sur la conduite



- 1 pince pour bande de serrage
- 2 pince pour bande de serrage
- 3 ressort métallique
- 4 écrou
- 5 fermoir

## Fermoir rapide

- Faites passer la bande de serrage à travers la pince (2) et le ressort métallique.
- Faites passer la bande de serrage autour de la conduite et à travers le fermoir (voir Fig. 6.53 et Fig. 6.55).
- Positionnez le ressort métallique vis-à-vis de la pince pour bande de serrage (2).
- · Serrez la bande de serrage.
- · Serrez la vis du fermoir.
- Serrez l'écrou de la pince pour bande de serrage (2), mais sans excès pour ne pas endommager la bande.

Fig. 6.54 : Bande de serrage avec fermoir de collier de serrage



1 – vis du fermoir

Fig. 6.55: Bande de serrage avec fermoir rapide et ressort métallique



- 1 vis du fermoir
- 2 ressort métallique

#### Fermoir à cliquet

- Faites passer la bande de serrage à travers la pince (2) et le ressort métallique (voir Fig. 6.53 et Fig. 6.56). Le ressort métallique n'est pas requis :
- sur les conduites en acier
- sur les conduites dont le diamètre extérieur est < 80 mm
- sur les conduites non exposées à des variations de température importantes
- Positionnez le fermoir à cliquet, la pince pour bande de serrage (2) et le ressort métallique (si requis) sur la conduite.
- Montez le ressort métallique vis-à-vis de la pince pour bande de serrage.
- Faites passer la bande de serrage autour de la conduite et à travers la fente de la vis du fermoir (voir Fig. 6.57).
- · Serrez la bande de serrage.
- Coupez l'excédent de la bande de serrage (voir Fig. 6.57).

#### Attention!



Le bord de coupe de la bande de serrage présente des arêtes vives.

Risque de blessure!

- → Ébavurez les arêtes vives.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.
- · Serrez la vis du fermoir.
- Serrez l'écrou de la pince pour bande de serrage (2), mais sans excès pour ne pas endommager la bande (voir Fig. 6.53).

#### Avis!

Pour desserrer la vis et la bande de serrage, poussez le levier vers le bas (voir Fig. 6.57).


Fig. 6.56: Bande de serrage avec ressort métallique et pince






- 1 ressort métallique
- 2 pince pour bande de serrage

Fig. 6.57: Fermoir à cliquet avec bande de serrage





- 1 sens de rotation
- 2 bord de coupe
- 3 levier
- 4 vis du fermoir avec fente

#### Étape 5 : Montage des capteurs dans la fixation Variofix C


 Appliquez de la feuille de couplage (ou un peu de couplant acoustique en cas d'installation de courte durée) sur les surfaces de contact des capteurs. La feuille de couplage peut être fixée sur les surfaces de contact des capteurs avec un peu de couplant acoustique.

#### Avis!

Si le signal est insuffisant pour la mesure, utilisez du couplant acoustique au lieu de la feuille de couplage. Pour plus d'informations sur la feuille de couplage et le couplant acoustique, voir la fiche de données de sécurité.


- Positionnez les capteurs dans le rail de manière à ce que les repères qu'ils portent forment une flèche. Les câbles de capteurs partent dans des directions opposées (voir Fig. 6.58).
- Réglez l'écart entre les capteurs indiqué par le transmetteur (voir Fig. 6.58).
- Faites glisser les étriers à ressort par-dessus les capteurs (voir Fig. 6.60).
- Fixez les capteurs en serrant légèrement les vis de pression. L'extrémité de chaque vis de pression doit être positionnée au-dessus de l'alésage du capteur correspondant (voir Fig. 6.58 et Fig. 6.60).
- · Rectifiez l'écart entre les capteurs, si nécessaire.
- Serrez les vis de pression jusqu'à ce que le collet de l'écrou aveugle à sertir soit à fleur de l'étrier (voir Fig. 6.59).
- Fixez les écarteurs au rail pour repérer la position des capteurs (voir Fig. 6.58).
- Fixez les câbles de capteurs à l'aide de leurs fixations pour les protéger des contraintes mécaniques (voir Fig. 6.60).
- Placez le cache sur le rail (voir Fig. 6.61).
- Serrez les vis (2) des deux côtés du cache (voir Fig. 6.61).


Fig. 6.58: Capteurs dans le rail (étriers à ressort non représentés)



- 1 écarteur
- 2 alésage
- a écart entre les capteurs

Fig. 6.59: Étrier à ressort






- 1 vis de pression
- 2 collet de l'écrou aveugle à sertir
- 3 étrier


6.2 Capteurs

Fig. 6.60: Capteurs dans le rail



- 1 borne équipotentielle
- 2 étrier à ressort
- 3 vis de pression
- 4 fixation pour câble

Fig. 6.61: Variofix C avec capteurs sur la conduite




- 1 cache
- 2 vis

Retirez le cache de la fixation pour capteur Variofix C montée en procédant comme suit :

- Desserrez les vis (voir Fig. 6.61).
- Utilisez un outil faisant levier pour retirer le cache.
- Engagez l'outil au maximum 3 mm dans l'une des 4 ouvertures du cache (voir Fig. 6.62).
- Poussez l'outil contre la fixation.
- Courbez le cache vers l'extérieur et séparez-le de la fixation.
- · Répétez ces opérations aux 3 autres ouvertures.
- Soulevez le cache du rail.

Fig. 6.62: Retrait du cache



- 1 outil
- 2 fixation

6.3 Sonde de température FLUXUS G736

# 6.3 Sonde de température

#### 6.3.1 Préparation de la conduite

#### Attention!



## Contact avec de la poussière de meulage

Risque de blessures (p. ex. difficultés respiratoires, réactions cutanées, irritations des yeux)

- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.

#### Important!

La conduite doit être suffisamment solide pour qu'elle résiste à la charge occasionnée par la fixation de la sonde de température.

La rouille, la peinture ou des dépôts présents sur la conduite ont un effet calorifuge. Un bon contact thermique entre la conduite et la sonde de température est obtenu de la manière suivante :

- Nettoyez la conduite au niveau du point de mesure.
  - Éliminez le matériel isolant, la rouille ou la peinture qui s'écaille.
  - Si la surface est peinte, poncez-la pour la lisser. Il est inutile d'éliminer entièrement la peinture.
- Utilisez la feuille de couplage ou appliquez une couche de pâte thermoconductrice ou de couplant acoustique sur la surface de contact de la sonde de température. Observez la température ambiante spécifiée.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'inclusions d'air entre la surface de contact de la sonde de température et la paroi de la conduite.

# 6.3.2 Montage de la sonde de température (temps de réponse 50 s)

## Avis!

La sonde de température doit être thermiquement isolée.

Sélectionnez les instructions de montage dédiées au fermoir fourni :

#### 6.3.2.1 Montage avec fermoir

#### Attention!



Le bord de coupe de la bande de serrage présente des arêtes vives.

- . → Ébavurez les arêtes vives.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.
- Raccourcissez la bande de serrage (circonférence de la conduite + au moins 120 mm).
- Assurez-vous que la partie (2) du fermoir repose sur la partie (1) (voir Fig. 6.63 a). Les crochets de la partie (2) doivent se trouver à l'extérieur du fermoir.
- Pour fixer le fermoir à la bande de serrage, faites passer environ 20 mm de la bande de serrage à travers la fente du fermoir (voir Fig. 6.63 b).
- Recourbez l'extrémité de la bande de serrage.
- Positionnez la sonde de température sur la conduite (voir Fig. 6.64).
- Faites passer la bande de serrage autour de la sonde de température et de la conduite.
- Faites passer la bande de serrage à travers les parties (2) et (1) du fermoir.
- Serrez la bande de serrage et accrochez-la dans le crochet intérieur du fermoir.
- · Serrez la vis du fermoir.

Fig. 6.63: Fermoir









Fig. 6.64 : Sonde de température sur la conduite



## 6.3.2.2 Montage avec fermoir Flexim


## Attention!



Le bord de coupe de la bande de serrage présente des arêtes vives.

- → Ébavurez les arêtes vives.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.
- Raccourcissez la bande de serrage (circonférence de la conduite + au moins 120 mm).
- Faites passer environ 20 mm de la bande de serrage à travers la fente du fermoir.
- Recourbez l'extrémité de la bande de serrage.
- Positionnez la sonde de température sur la conduite (voir Fig. 6.64).
- Faites passer la bande de serrage autour de la sonde de température et de la conduite.
- Faites passer la bande de serrage à travers les parties (2) et (1) du fermoir.
- Serrez la bande de serrage et accrochez-la dans le crochet intérieur du fermoir.
- Serrez la vis du fermoir.

Fig. 6.65: Fermoir Flexim



6.3 Sonde de température FLUXUS G736

# 6.3.2.3 Montage avec fermoir rapide

#### Attention!




6 Montage

Le bord de coupe de la bande de serrage présente des arêtes vives.

- → Ébavurez les arêtes vives.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.
- Raccourcissez la bande de serrage (circonférence de la conduite + au moins 120 mm).
- Positionnez la sonde de température sur la conduite (voir Fig. 6.64).
- Faites passer la bande de serrage autour de la sonde de température et de la conduite.
- Faites passer la bande de serrage à travers le fermoir.
- Serrez la bande de serrage.
- · Serrez la vis du fermoir.

Fig. 6.66: Fermoir rapide







# 6.3.3 Montage de la sonde de température (temps de réponse 8 s)

- Fixez la plaque de protection et la mousse isolante à la sonde de température (voir Fig. 6.67).
- Saisissez l'extrémité de la chaîne avec le ressort et insérez la première bille dans l'une des deux fentes sur le dessus de la sonde de température (voir Fig. 6.68).
- Faites passer la chaîne autour de la conduite.
- Serrez bien la chaîne et engagez-la dans l'autre fente de la sonde de température.

Fig. 6.67: Sonde de température






- 1 extrémité avec ressort
- 2 chaîne
- 3 sonde de température
- 4 plaque de protection
- 5 mousse isolante

## Avis!

La surface de contact de la sonde de température doit toujours reposer entièrement sur la conduite. Si le diamètre de la conduite est très faible, il peut être nécessaire de découper la plaque de protection et la mousse isolante.

Fig. 6.68 : Sonde de température sur la conduite



1 - fentes sur le dessus de la sonde de température


6 Montage
6.4 Transmetteur de pression
FLUXUS G736

# 6.4 Transmetteur de pression

## **Fourniture**

La fourniture comprend les composants suivants pour le montage et le raccordement du transmetteur de pression :

Fig. 6.69: Fourniture




- 1 1 × transmetteur de pression avec connecteur
- 2 1 × câble
- 3 1 × presse-étoupe et réducteur

#### Montage

Avant le montage du transmetteur de pression sur la conduite, le connecteur doit être retiré.

- Desserrez la vis du connecteur.
- Retirez le connecteur du transmetteur de pression. Le joint plat reste sur les broches de contact du transmetteur de pression.
- Montez le transmetteur de pression (voir la documentation fournie par le fabricant).


Fig. 6.70: Retrait du connecteur



- 1 transmetteur de pression
- 2 broche de contact
- 3 connecteur
- 4 vis
- 5 joint plat

70

Fig. 6.71 : Transmetteur de pression monté



- 1 joint plat
  2 transmetteur de pression
  3 conduite

## 7 Raccordement

# Danger!



Risque d'explosion lors de l'utilisation de l'équipement de mesure en atmosphère explosible

Des dommages corporels ou matériels ainsi que des situations dangereuses peuvent survenir.

→ Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible".

#### **Avertissement!**



Montage, raccordement et mise en service par du personnel non autorisé et non qualifié

Des dommages corporels ou matériels ainsi que des situations dangereuses peuvent survenir.

→ Les travaux sur le transmetteur doivent être effectués par du personnel autorisé et qualifié.

#### **Avertissement!**



#### Contact avec des pièces sous tension

Les chocs et les arcs électriques peuvent entraîner des blessures graves. L'équipement de mesure peut être endommagé.

→ Avant tout travail sur le transmetteur (p. ex. montage, démontage, raccordement, mise en service), celui-ci doit être débranché de l'alimentation en tension. Le retrait du fusible interne ne suffit pas à cet effet.

## Attention!



Prescriptions de prévention des accidents pour les installations et équipements électriques Le non-respect peut entraîner des blessures graves.

→ Pour tout travail électrique, les prescriptions de prévention des accidents pour les installations et équipements électriques doivent être observées.

7.1 Capteurs


# 7.1 Capteurs

Il est recommandé de poser les câbles entre le point de mesure et le transmetteur avant de raccorder les capteurs afin de ne pas charger mécaniquement le point de raccordement.

#### Avis!

En cas de remplacement ou d'ajout de capteurs, il est également nécessaire de remplacer ou d'ajouter la mémoire SENSPROM.

Fig. 7.1: Raccordement des capteurs au transmetteur



- 1 capteurs du canal de mesure A
- 2 capteurs du canal de mesure B
- 3 capteurs du canal de mesure C
- 4 capteurs du canal de mesure D

## 7.1.1 Raccordement du câble de capteurs au transmetteur

## Important!

L'indice de protection du transmetteur n'est assuré que si tous les câbles sont montés de façon étanche dans les presse-étoupe et si le boîtier est fermement vissé.

## 7.1.1.1 Câble de capteurs avec connecteurs SMB


- Retirez le bouchon pour le raccordement du câble de capteurs.
- Faites passer le câble de capteurs avec les connecteurs SMB dans le boîtier.
- Fixez le câble de capteurs en serrant le presse-étoupe.
- Raccordez les connecteurs SMB aux prises du transmetteur.

Tab. 7.1: Brochage

borne	raccordement	
X_xV	connecteur SMB (câble brun, marqué blanc)	
X_xR	connecteur SMB (câble brun, marqué noir)	

7.1 Capteurs FLUXUS G736

Fig. 7.2 : Raccordement du câble de capteurs avec connecteurs SMB au transmetteur



- 1 connecteur SMB
- 2 presse-étoupe

# 7.1.1.2 Câble de capteurs avec gaine plastique et extrémités dénudées

- Retirez le bouchon pour le raccordement du câble de capteurs.
- Dévissez le presse-étoupe du câble de capteurs. La pièce de compression reste dans la collerette.
- Faites passer le câble de capteurs à travers la collerette et la pièce de compression.
- Préparez le câble de capteurs.
- Raccourcissez le blindage extérieur et ramenez-le sur la pièce de compression.
- Vissez le côté bague d'étanchéité du corps dans le boîtier du transmetteur.
- Faites passer le câble de capteurs dans le boîtier.

# Avis!

Un bon contact électrique entre le blindage extérieur et la collerette (et donc le boîtier) est indispensable pour assurer de bonnes caractéristiques CEM.


- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps.
- Raccordez le câble de capteurs aux bornes du transmetteur.

FLUXUS G736 7.1 Capteurs

Tab. 7.2: Brochage

borne	raccordement	
xV+	capteur 🚹 (âme)	
xV-	capteur 🗨 (blindage intérieur)	
xR-	capteur 🗑 (blindage intérieur)	
xR+	capteur 🗑 (âme)	

Fig. 7.3 : Raccordement du câble de capteurs avec gaine plastique et extrémités dénudées au transmetteur



- 1 collerette
  2 pièce de compression
  3 corps
  4 blindage extérieur ramené

7.1 Capteurs FLUXUS G736


# 7.1.1.3 Câble de capteurs avec gaine en acier inoxydable et extrémités dénudées

- Retirez le bouchon pour le raccordement du câble de capteurs.
- Faites passer le câble de capteurs dans le boîtier.
- Fixez le câble de capteurs en serrant le presse-étoupe.
- Raccordez le câble de capteurs aux bornes du transmetteur.

Tab. 7.3: Brochage

borne	raccordement	
xV+	capteur 👚 (câble brun, marqué blanc)	
xV-	capteur 👚 (câble rouge)	
xR-	capteur 🙀 (câble rouge)	
xR+	capteur 🙀 (câble brun)	

Fig. 7.4 : Raccordement du câble de capteurs avec gaine en acier inoxydable et extrémités dénudées au transmetteur



1 - presse-étoupe

# 7.1.2 Raccordement de la rallonge au transmetteur

La rallonge est raccordée au transmetteur en utilisant le raccordement des capteurs.

- Retirez le bouchon pour le raccordement du câble de capteurs.
- Dévissez le presse-étoupe de la rallonge. La pièce de compression reste dans la collerette.
- Faites passer la rallonge à travers la collerette et la pièce de compression.
- · Préparez la rallonge.
- Raccourcissez le blindage extérieur et ramenez-le sur la pièce de compression.
- Vissez le côté bague d'étanchéité du corps dans le boîtier du transmetteur.
- Faites passer la rallonge dans le boîtier.

#### Avis!


Un bon contact électrique entre le blindage extérieur et la collerette (et donc le boîtier) est indispensable pour assurer de bonnes caractéristiques CEM.

- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps.
- · Raccordez la rallonge aux bornes du transmetteur.

Tab. 7.4: Brochage

borne	raccordement	
xV+	câble blanc ou marqué (âme)	
xV-	câble blanc ou marqué (blindage intérieur)	
xR-	câble brun (blindage intérieur)	
xR+	câble brun (âme)	

Fig. 7.5: Raccordement de la rallonge au transmetteur



- 1 collerette
- 2 pièce de compression
- 3 corps
- 4 blindage extérieur ramené
- 5 rallonge

7.1 Capteurs FLUXUS G736

# 7.1.3 Raccordement du câble de capteurs au boîtier de jonction


#### 7.1.3.1 Câble de capteurs avec connecteurs SMB

- Retirez le bouchon pour le raccordement du câble de capteurs.
- Faites passer le câble de capteurs avec les connecteurs SMB dans le boîtier de jonction.
- Fixez le câble de capteurs en serrant le presse-étoupe.
- Raccordez les connecteurs SMB aux prises du boîtier de jonction.

Tab. 7.5: Brochage

borne	raccordement	
XV	connecteur SMB (câble brun, marqué blanc)	
XR	connecteur SMB (câble brun, marqué noir)	

Fig. 7.6 : Raccordement du câble de capteurs avec connecteurs SMB



- 1 connecteur SMB
- 2 presse-étoupe

## 7.1.3.2 Câble de capteurs avec gaine plastique et extrémités dénudées

- Retirez le bouchon pour le raccordement du câble de capteurs.
- Dévissez le presse-étoupe du câble de capteurs. La pièce de compression reste dans la collerette.
- Faites passer le câble de capteurs à travers la collerette et la pièce de compression.
- Préparez le câble de capteurs.
- Raccourcissez le blindage extérieur et ramenez-le sur la pièce de compression.
- Vissez le côté bague d'étanchéité du corps dans le boîtier de jonction.
- Faites passer le câble de capteurs dans le boîtier de jonction.

# Avis!

Un bon contact électrique entre le blindage extérieur et la collerette (et donc le boîtier) est indispensable pour assurer de bonnes caractéristiques CEM.


- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps.
- Raccordez le câble de capteurs aux bornes du boîtier de jonction.

FLUXUS G736 7.1 Capteurs

Tab. 7.6: Brochage

borne	raccordement	
V	capteur 🚹 (âme)	
VS	capteur 🗨 (blindage intérieur)	
RS	capteur ▼ (blindage intérieur)	
R	capteur 🗑 (âme)	

Fig. 7.7 : Raccordement du câble de capteurs avec gaine plastique et extrémités dénudées



- 1 collerette
- 2 pièce de compression
- 3 corps
- 4 blindage extérieur ramené

## Câble de capteurs avec gaine en acier inoxydable et extrémités dénudées


- Retirez le bouchon pour le raccordement du câble de capteurs.
- Faites passer le câble de capteurs dans le boîtier de jonction.
- Fixez le câble de capteurs en serrant le presse-étoupe.
- Raccordez le câble de capteurs aux bornes du boîtier de jonction.

Tab. 7.7: Brochage

borne	raccordement		
V	capteur ♠ (câble brun, marqué blanc)		
VS	capteur 🗨 (câble rouge)		
RS	capteur 🚰 (câble rouge)		
R	capteur 🗑 (câble brun)		

7.1 Capteurs FLUXUS G736

Fig. 7.8: Raccordement du câble de capteurs avec gaine en acier inoxydable et extrémités dénudées



1 - presse-étoupe

# 7.1.4 Raccordement de la rallonge au boîtier de jonction

# 7.1.4.1 Raccordement sans séparation de potentiel (standard)

Le raccordement de la rallonge au boîtier de jonction sans séparation de potentiel garantit que le capteur, le boîtier de jonction et le transmetteur sont au même potentiel. La rallonge devrait toujours être raccordée de cette manière, notamment si des câbles à haute tension sont posés à proximité d'elle. Si la mise à la terre au même potentiel n'est pas possible, voir section 7.1.4.2.

- Retirez le bouchon pour le raccordement de la rallonge.
- Dévissez le presse-étoupe de la rallonge. La pièce de compression reste dans la collerette.
- Faites passer la rallonge à travers la collerette et la pièce de compression.
- · Préparez la rallonge.
- Raccourcissez le blindage extérieur et ramenez-le sur la pièce de compression.
- Vissez le côté bague d'étanchéité du corps dans le boîtier de jonction.
- Faites passer la rallonge dans le boîtier de jonction.

# Avis!

Un bon contact électrique entre le blindage extérieur et la collerette (et donc le boîtier) est indispensable pour assurer de bonnes caractéristiques CEM.


- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps.
- Raccordez la rallonge aux bornes du boîtier de jonction.

FLUXUS G736

ı ab.	7.8:	Brocnage

borne	raccordement (rallonge)	
TV	câble blanc ou marqué (âme)	
TVS	câble blanc ou marqué (blindage intérieur)	
TRS	câble brun (blindage intérieur)	
TR	câble brun (âme)	
presse-étoupe	blindage extérieur	

Fig. 7.9 : Raccordement de la rallonge au boîtier de jonction (sans séparation de potentiel)



- 1 rallonge
- 2 blindage extérieur ramené
  3 collerette
  4 pièce de compression

- 5 corps
- 6 raccordement de la rallonge
- 7 raccordement du câble de capteurs

7.1 Capteurs FLUXUS G736

#### 7.1.4.2 Raccordement avec séparation de potentiel

Si la mise à la terre au même potentiel n'est pas possible, p. ex. en cas de montages de mesure avec de très longues rallonges, la rallonge et le boîtier de jonction doivent être électriquement isolés l'une de l'autre. Le boîtier de jonction et les capteurs doivent être au même potentiel. Cela évite que des courants de compensation circulent vers le transmetteur à travers la rallonge.

Pour les montages de mesure où le boîtier de jonction et les capteurs doivent être électriquement isolés l'un des autres, voir le document TIFLUXUS\_GalvSep.

- Retirez le bouchon pour le raccordement de la rallonge.
- Dévissez le presse-étoupe de la rallonge. La pièce de compression reste dans la collerette.
- Faites passer la rallonge à travers la collerette, la pièce de compression et le corps.
- Faites passer la rallonge dans le boîtier de jonction.
- · Préparez la rallonge.
- Raccourcissez le blindage extérieur et ramenez-le en arrière.
- Tirez la rallonge en arrière jusqu'à ce que le blindage extérieur ramené se trouve sous la borne de blindage. La rallonge doit être complètement isolée jusqu'à la borne de blindage.
- Vissez le côté bague d'étanchéité du corps dans le boîtier de jonction.
- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps.

#### Important!

Observez la tension max. admissible de 60 V DC entre les potentiels terrestres.

# Important!


Le blindage extérieur de la rallonge ne doit présenter aucun contact électrique avec le boîtier de jonction. La rallonge doit par conséquent être complètement isolée jusqu'à la borne de blindage.


- Fixez la rallonge et le blindage extérieur à la borne de blindage.
- Raccordez la rallonge aux bornes du boîtier de jonction.


Tab. 7.9: Brochage

borne	raccordement (rallonge)	
TV	câble blanc ou marqué (âme)	
TVS	câble blanc ou marqué (blindage intérieur)	
TRS	câble brun (blindage intérieur)	
TR	câble brun (âme)	
borne de blindage	blindage extérieur	

Fig. 7.10 : Raccordement de la rallonge au boîtier de jonction (avec séparation de potentiel)







- 1 rallonge
   2 blindage extérieur
   3 borne de blindage
- 4 collerette
- 5 pièce de compression
- 6 corps
- raccordement de la rallonge
- 8 raccordement du câble de capteurs

7.1 Capteurs FLUXUS G736

## 7.1.5 Mémoire SENSPROM

La mémoire SENSPROM contient des données importantes sur les capteurs pour le fonctionnement du transmetteur avec les capteurs. En cas de remplacement ou d'ajout de capteurs, il est également nécessaire de remplacer ou d'ajouter la mémoire SENSPROM.


## Avis!

Les numéros de série de la mémoire SENSPROM et du capteur doivent être identiques. Une mémoire SENSPROM erronée ou mal raccordée entraîne des erreurs de mesure ou une panne de la mesure.

La mémoire SENSPROM est raccordée aux bornes du transmetteur.

- Débranchez le transmetteur de l'alimentation en tension.
- Raccordez chaque mémoire SENSPROM à la borne correspondante du transmetteur.
- Raccordez le transmetteur à l'alimentation en tension.
- Parcourez entièrement le menu Paramètres.
- Démarrez la mesure.

Fig. 7.11: Mémoire SENSPROM



- 1 mémoire SENSPROM du canal de mesure A
- 2 mémoire SENSPROM du canal de mesure B
- 3 mémoire SENSPROM du canal de mesure C
- 4 mémoire SENSPROM du canal de mesure D

# 7.2 Alimentation en tension


L'installation de l'alimentation en tension est effectuée par l'exploitant. Celui-ci doit prévoir un dispositif de protection contre les surintensités de 16 A au maximum (fusible ou dispositif similaire) qui coupe tous les conducteurs sous tension en cas de consommation de courant trop élevée. L'impédance de la terre de protection doit être basse afin d'éviter que la tension de contact dépasse la limite supérieure admissible. La borne équipotentielle sert à la mise à la terre fonctionnelle du transmetteur.

# Important!

L'indice de protection du transmetteur n'est assuré que si le câble d'alimentation est fermement tenu et ne présente pas de jeu dans le presse-étoupe.

• Raccordez le câble d'alimentation au transmetteur (voir section 7.2.1, Fig. 7.12 et Tab. 7.10).

Fig. 7.12: Raccordement de l'alimentation en tension au transmetteur



- 1 raccordement de l'alimentation en tension
- 2 borne équipotentielle

Tab. 7.10: Brochage


borne	raccordement AC	raccordement DC
L(+)	conducteur extérieur	DC
N(-)	conducteur neutre	GND
PE	conducteur de protection	conducteur de protection

7.3 Sorties FLUXUS G736

## 7.2.1 Raccordement du câble

- Retirez le bouchon pour le raccordement du câble au transmetteur.
- Préparez le câble avec un presse-étoupe. Les brins du câble utilisé doivent avoir une section de 0.25...2.5 mm².
- Faites passer le câble à travers la collerette, la pièce de compression et le corps du presse-étoupe.
- Faites passer le câble dans le boîtier du transmetteur.
- Vissez le côté bague d'étanchéité du corps dans le boîtier du transmetteur.
- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps.
- Raccordez le câble aux bornes du transmetteur.

Fig. 7.13: Presse-étoupe



- 1 collerette
- 2 pièce de compression
- 3 corps


# 7.3 Sorties

## Important!

La tension max. admissible entre les sorties et vers la terre de protection s'élève à 60 V DC (durablement).

• Raccordez le câble de sortie au transmetteur (voir section 7.2.1, Fig. 7.14 et section 7.3.1).

Fig. 7.14: Raccordement des sorties au transmetteur



# 7.3.1 Circuits des sorties

Tab. 7.11: Sortie de courant commutable lx

transmetteur		circuit externe	remarque	
circuit interne	raccordement			
actif				
	x+	——————————————————————————————————————	R <sub>ext</sub> = 250530 Ω U <sub>opencircuit</sub> = 28 V DC	
<u>-</u>	x-		courant de défaut réglable (aucune valeur mesurée valable, aucune mesure) : 3.23.99 mA, 20.0124 mA courant de défaut causé par le matériel : 3.2 mA	
passif	passif			
	х+	——————————————————————————————————————	$U_{\text{ext}}$ = 930 V DC, en fonction de $R_{\text{ext}}$ ( $R_{\text{ext}}$ < 458 $\Omega$ à 20 V)	
		U <sub>ext</sub> -	courant de défaut réglable (aucune valeur mesurée valable, aucune mesure) : 3.23.99 mA, 20.0124 mA	
	X-		courant de défaut causé par le matériel : 3.2 mA	

Tab. 7.12 : Sortie de courant commutable lx/HART

transmetteur		circuit externe	remarque	
circuit interne	raccordement			
actif				
U <sub>int</sub>	X+ X-	mA &	$R_{\rm ext}$ = 250530 $\Omega$ $U_{\rm opencircuit}$ = 28 V DC courant de défaut réglable (aucune valeur mesurée valable, aucune mesure) : 3.53.99 mA, 20.0122 mA courant de défaut causé par le matériel : 3.2 mA	
passif				
	X+ X-	U <sub>ext</sub>	$\begin{split} & \text{$U_{\text{ext}}$ = 930 V DC, en fonction de $R_{\text{ext}}$} \\ & (R_{\text{ext}} = 250458 \ \Omega \ \text{\`a} \ 20 \ \text{V}) \\ & \text{courant de défaut réglable (aucune valeur mesurée valable, aucune mesure) : 3.53.99 mA, 20.0122 mA} \\ & \text{courant de défaut causé par le matériel : 3.2 mA} \end{split}$	

7.3 Sorties FLUXUS G736

Tab. 7.13: Sortie numérique (selon CEI 60947-5-6 (NAMUR))

transmetteur		circuit externe	remarque	
circuit interne	raccordement			
circuit 1			• 530 V	
R <sub>int</sub>	X+ X-		• $I_{max}$ = 20 mA $R_{int}$ = 1020 $\Omega$ $R_{ext}$ = $U_{ext}/I-R_{int}$ avec I $\leq I_{max}$ • circuit ouvert : $I_{OL}$ = 400800 $\mu$ A • rupture de fil : $I_{LBD}$ < 400 $\mu$ A • circuit fermé : $I_{CL}$ = $U_{ext}/(R_{int} + R_{ext})$ • court-circuit : $I_{LSD}$ > $I_{CL}$ + 5 % de $I_{CL}$ • f = 0.00210 kHz • $T_p$ = 0.051000 ms	
circuit 2	circuit 2			
R <sub>int</sub>	x+ x-	R <sub>c</sub> U <sub>ext</sub> API		


Les indications suivantes s'appliquent à tous les circuits :

- R<sub>ext</sub> est la somme de toutes les résistances ohmiques dans le circuit (p. ex. résistance des câbles, résistance de l'ampèremètre/voltmètre).
- Le nombre, le type et les raccordements des sorties sont spécifiques à la commande client.
- Lors de la configuration des sorties, le brochage s'affiche sur le transmetteur.

FLUXUS G736 7.4 Entrées

#### 7.4 **Entrées**

Fig. 7.15: Raccordement des entrées au transmetteur



#### 7.4.1 Circuits des entrées

# Important!

Observez la polarité pour ne pas endommager la source de courant. Un court-circuit permanent peut détruire l'entrée de courant.

Pour le raccordement du câble d'entrée au transmetteur, voir section 7.2.1 et Fig. 7.15.

Tab. 7.14 : Entrée de courant commutable lx

transmetteur		circuit externe	remarque	
circuit interne	raccordement			
actif				
R <sub>int</sub>	x+ x-		$\begin{split} R_{int} &= 75~\Omega \\ I_{max} &\leq 30~\text{mA} \\ I &= 020~\text{mA (plage de mesure)} \\ U_{opencircuit} &= 28~\text{V} \\ U_{min} &= 21.4~\text{V à }20~\text{mA} \\ L'entrée de courant est isolée galvaniquement du transmetteur.} \end{split}$	
passif	passif			
R <sub>int</sub>	x- x+		$R_{int}$ = 35 $\Omega$ $U_{max}$ = 24 V $I_{max} \le 24$ mA I = 020 mA (plage de mesure) L'entrée de courant est isolée galvaniquement du transmetteur.	

Les indications suivantes s'appliquent à tous les circuits :


- Le nombre, le type et les raccordements des entrées sont spécifiques à la commande client.
- Lors de la configuration des entrées, le brochage s'affiche sur le transmetteur.

7.5 Sonde de température FLUXUS G736

# 7.5 Sonde de température

Il est possible de raccorder les sondes de température Pt100/Pt1000 (technique à 4 fils) aux entrées du transmetteur (option).

Fig. 7.16: Raccordement des sondes de température au transmetteur



1 - raccordement de la sonde de température


# 7.5.1 Circuits des entrées de température

Tab. 7.15 : Entrée de température sans sécurité intrinsèque

transmetteur		circuit externe	remarque
circuit interne	raccordement		
	а		Pt100/Pt1000 (technique à 4 fils)
	а		L'entrée est isolée galvaniquement du transmetteur.
v	b b		

- Le nombre, le type et les raccordements des entrées sont spécifiques à la commande client.
- Lors de la configuration des entrées, le brochage s'affiche sur le transmetteur.


Tab. 7.16: Systèmes de raccordement



## 7.5.2 Raccordement direct de la sonde de température

- Retirez le bouchon pour le raccordement de la sonde de température.
- Dévissez le presse-étoupe de la sonde de température. La pièce de compression reste dans la collerette.
- Faites passer le câble de la sonde de température à travers la collerette, la pièce de compression, le corps et le réducteur.
- Préparez le câble.
- Faites passer le câble dans le boîtier.
- Vissez le côté bague d'étanchéité du réducteur dans le boîtier du transmetteur.
- · Vissez le corps dans le réducteur.
- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps.
- Raccordez la sonde de température aux bornes du transmetteur.

Fig. 7.17: Préparation de la sonde de température



- 1 collerette
- 2 pièce de compression
- 3 corps
- 4 réducteur
- 5 côté bague d'étanchéité

7.5 Sonde de température FLUXUS G736

# 7.5.3 Raccordement avec rallonge

## Raccordement de la rallonge au transmetteur

- Retirez le bouchon pour le raccordement de la sonde de température.
- Dévissez le presse-étoupe de la rallonge. La pièce de compression reste dans la collerette.
- Faites passer la rallonge à travers la collerette, la pièce de compression, le corps et le réducteur.
- · Préparez la rallonge.
- Raccourcissez le blindage extérieur et ramenez-le sur la pièce de compression.
- · Faites passer la rallonge dans le boîtier.
- Vissez le côté bague d'étanchéité du réducteur dans le boîtier du transmetteur.
- · Vissez le corps dans le réducteur.
- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps.
- Raccordez la rallonge aux bornes du transmetteur.

Tab. 7.17: Brochage (transmetteur)


borne	rallonge
а	rouge
а	gris
b	bleu
b	blanc

Lors de la configuration des entrées, le brochage s'affiche sur le transmetteur.

#### Raccordement de la rallonge au boîtier de jonction


- Retirez le bouchon pour le raccordement de la rallonge.
- Dévissez le presse-étoupe de la rallonge. La pièce de compression reste dans la collerette.
- Faites passer la rallonge à travers la collerette et la pièce de compression.
- · Préparez la rallonge.
- Raccourcissez le blindage extérieur et ramenez-le sur la pièce de compression.
- Vissez le côté bague d'étanchéité du réducteur dans le boîtier de jonction.
- Vissez le corps dans le réducteur.
- Faites passer la rallonge dans le boîtier de jonction.
- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps.
- Raccordez la rallonge aux bornes du boîtier de jonction.

Fig. 7.18: Préparation de la rallonge



- 1 collerette
- 2 pièce de compression
- 3 corps
- 4 réducteur
- 5 blindage extérieur ramené
- 6 côté bague d'étanchéité

Fig. 7.19: Boîtier de jonction



- 1 raccordement de la rallonge
- 2 raccordement de la sonde de température

## Raccordement de la sonde de température au boîtier de jonction

- Retirez le bouchon pour le raccordement de la sonde de température.
- Dévissez le presse-étoupe de la sonde de température. La pièce de compression reste dans la collerette.
- Faites passer le câble de la sonde de température à travers la collerette et la pièce de compression.
- Préparez le câble.
- Raccourcissez le blindage extérieur et ramenez-le sur la pièce de compression.
- Vissez le côté bague d'étanchéité du réducteur dans le boîtier de jonction.
- · Vissez le corps dans le réducteur.
- Faites passer le câble dans le boîtier de jonction.
- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps.
- Raccordez la sonde de température aux bornes du boîtier de jonction.

Tab. 7.18: Brochage (boîtier de jonction)

borne	rallonge (KL2)	sonde de température (KL1)
1	rouge	
3	gris	
4	bleu	
2	blanc	

7 Raccordement
7.6 Transmetteur de pression
FLUXUS G736


# 7.6 Transmetteur de pression

## 7.6.1 Démontage du connecteur

Avant le raccordement du câble, le connecteur doit être démonté.

- · Dévissez la vis, si nécessaire.
- Dévissez la vis de pression du boîtier du connecteur.
- Retirez la bague d'étanchéité et la rondelle.
- Retirez le répartiteur en utilisant un outil faisant levier.
- Engagez l'outil dans la fente du répartiteur.
- Poussez l'outil contre le boîtier du connecteur.
- Retirez le répartiteur du boîtier du connecteur.

Fig. 7.20 : Connecteur démonté




- 1 boîtier du connecteur
- 2 vis
- 3 bague d'étanchéité
- 4 rondelle
- 5 vis de pression
- 6 répartiteur
- 7 fente du répartiteur

# 7.6.2 Raccordement au connecteur

• Faites passer le câble à travers la vis de pression, la rondelle, la bague d'étanchéité et le boîtier du connecteur.


Fig. 7.21: Montage du câble



- 1 câble
- 2 boîtier du connecteur
- 3 bague d'étanchéité
- 4 rondelle
- 5 vis de pression


- Préparez le câble, si nécessaire.
- Coupez le blindage extérieur de manière à ce qu'il affleure avec la gaine de câble.

Fig. 7.22: Préparation du câble



- Raccordez le câble aux bornes du répartiteur.
- Utilisez, si possible, des embouts.

Fig. 7.23: Brochage (connecteur)




1 - répartiteur

Tab. 7.19: Brochage (connecteur)

borne	marquage du câble	
1	1	
2	2	
3	non connecté	
	non connecté	

- Insérez le répartiteur, la bague d'étanchéité et la rondelle dans le boîtier du connecteur.
- Vissez fermement la vis de pression dans le boîtier du connecteur.

Fig. 7.24: Montage du connecteur et du câble




- 1 répartiteur
- 2 boîtier du connecteur
- 3 bague d'étanchéité
- 4 rondelle
- 5 vis de pression

7.6 Transmetteur de pression FLUXUS G736

• Mettez le connecteur sur le transmetteur de pression. Le joint plat doit se trouver entre le connecteur et le transmetteur de pression. Observez l'orientation des broches de contact.

• Serrez la vis du boîtier du connecteur.

Fig. 7.25: Fixation du connecteur



1 - vis

2 - connecteur

3 - joint plat

4 - transmetteur de pression

Fig. 7.26: Broches de contact sur le transmetteur de pression



## 7.6.3 Raccordement au transmetteur

- Retirez le bouchon pour le raccordement du câble.
- Dévissez le presse-étoupe. La pièce de compression reste dans la collerette.
- Faites passer le câble à travers la collerette et la pièce de compression.
- Préparez le câble, si nécessaire.
- Raccourcissez le blindage extérieur et ramenez-le sur la pièce de compression.
- Vissez le côté bague d'étanchéité du réducteur dans le boîtier du transmetteur.
- · Vissez le corps dans le réducteur.
- Faites passer le câble dans le boîtier.
- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps.

## Avis!

Un bon contact électrique entre le blindage extérieur et la collerette (et donc le boîtier) est indispensable pour assurer de bonnes caractéristiques CEM.

- Raccordez le câble aux bornes du transmetteur.
- Utilisez, si possible, des embouts.

Fig. 7.27: Raccordement des entrées au transmetteur





Fig. 7.28: Presse-étoupe

Fig. 7.29: Câble préparé



- 1 collerette
- 2 pièce de compression
- 3 corps
- 4 réducteur

Lors de la configuration des entrées, le brochage s'affiche sur le transmetteur.

7.7 Interfaces de service FLUXUS G736


# 7.7 Interfaces de service

## 7.7.1 Interface USB

Le transmetteur peut être directement connecté à un PC via l'interface USB.

• Raccordez le câble USB à l'interface USB du transmetteur et au PC.

Fig. 7.30: Raccordement du câble USB




1 - interface USB

## 7.7.2 Interface LAN

Le transmetteur peut être raccordé à un PC ou au réseau local via le câble LAN.


Fig. 7.31: Raccordement du câble LAN



- 1 interface LAN
- Retirez le bouchon pour le raccordement du câble au transmetteur.
- Dévissez le presse-étoupe du câble LAN. La pièce de compression reste dans la collerette.

Fig. 7.32 : Presse-étoupe

FLUXUS G736



- 1 collerette
- 2 pièce de compression
- 3 corps
- 4 bague d'étanchéité (uniquement pour presse-étoupe M20, non pas pour presse-étoupe 1/2 NPS)
- 5 paroi du boîtier
- 6 écrou de ferrite
- Faites passer le câble à travers la collerette, la pièce de compression, le corps et la bague d'étanchéité (bague d'étanchéité : uniquement pour presse-étoupe M20, non pas pour presse-étoupe 1/2 NPS).
- Faites passer le câble dans le boîtier du transmetteur.
- Faites passer le câble à travers l'écrou de ferrite.
- Préparez le câble (voir la documentation fournie par le fabricant).
- Montez le connecteur (voir la documentation fournie par le fabricant).
- Enfichez le connecteur dans la prise de l'interface LAN.
- Positionnez le câble dans le boîtier comme illustré dans Fig. 7.31.
- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps.
- Fixez le câble en serrant l'écrou de ferrite du presse-étoupe.

## 8 Mise en service

# Danger!



Risque d'explosion lors de l'utilisation de l'équipement de mesure en atmosphère explosible

Des dommages corporels ou matériels ainsi que des situations dangereuses peuvent survenir.

→ Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible".

#### **Avertissement!**



Montage, raccordement et mise en service par du personnel non autorisé et non qualifié

Des dommages corporels ou matériels ainsi que des situations dangereuses peuvent survenir.

→ Les travaux sur le transmetteur doivent être effectués par du personnel autorisé et qualifié.

#### Attention!



Prescriptions de prévention des accidents pour les installations et équipements électriques Le non-respect peut entraîner des blessures graves.

→ Pour tout travail électrique, les prescriptions de prévention des accidents pour les installations et équipements électriques doivent être observées.

## Attention!



Avertissement de blessures graves causées par des composants très chauds ou froids

Le contact avec des composants très chauds ou froids peut entraîner des blessures graves (brûlures/gelures).

- → Tout travail de montage, d'installation et de raccordement doit être terminé.
- → Pendant la mesure, aucun travail ne peut plus être effectué au point de mesure.
- → Lors du montage, observez les conditions ambiantes au point de mesure.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.

## Avis!

Vérifiez le bon état et la sécurité de fonctionnement du transmetteur et des capteurs avant chaque utilisation. Toujours tenez le boîtier du transmetteur fermé pendant le fonctionnement. Assurez-vous que tout travail de maintenance est terminé.

# 8.1 Réglages lors de la première mise en service

Lors de la première mise en service du transmetteur, il faut effectuer les réglages suivants :

- langue
- · date/heure
- · système d'unités

Ces écrans apparaissent uniquement après la première mise sous tension ou une initialisation du transmetteur.

Langue

Les langues disponibles du transmetteur sont affichées.

- · Sélectionnez une langue.
- Appuyez sur ENTER.

Les menus sont affichés dans la langue sélectionnée.

Régler heure

L'heure actuelle est affichée.

- · Appuyez sur ENTER pour confirmer l'heure ou saisissez l'heure actuelle à l'aide des touches numériques.
- Appuyez sur ENTER.

Régler date

La date actuelle est affichée.

- · Appuyez sur ENTER pour confirmer la date ou saisissez la date actuelle à l'aide des touches numériques.
- Appuyez sur ENTER.

Système d'unités

- Sélectionnez Métrique ou Impérial.
- Appuyez sur ENTER.

Région canadienne

- Sélectionnez Oui si le transmetteur est utilisé dans la région canadienne.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si Impérial a été sélectionné.

## 8.2 Mise sous tension

Après la mise sous tension du transmetteur, le menu apparaît dans la langue réglée. La langue d'affichage peut être changée.

#### Avis!

Pendant la mesure, il n'est pas possible de modifier les paramètres. Pour les modifier, la mesure doit être arrêtée.

Si le transmetteur a été mis hors tension pendant une mesure en cours, le message Mesure démarrée s'affiche après la remise sous tension. La mesure se poursuit avec les derniers paramètres réglés.

Après avoir appuyé sur la touche 🤼, il est possible d'arrêter la mesure ou d'afficher les paramètres réglés.

8.3 Sélection de la langue FLUXUS G736

#### État de fonctionnement

L'état de fonctionnement est indiqué à l'aide des DEL à côté de l'écran.

Tab. 8.1: État de fonctionnement du transmetteur

DEL éteinte	transmetteur au repos	
DEL allumée en vert	la qualité du signal du canal de mesure suffit pour la mesure	
DEL allumée en rouge	la qualité du signal du canal de mesure ne suffit pas pour la mesure	

# 8.3 Sélection de la langue

Divers\Réglages système\Langue

Il est possible de sélectionner la langue d'affichage du transmetteur :

- Sélectionnez le point de menu Langue.
- · Appuyez sur ENTER.
- · Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste.
- · Appuyez sur ENTER.

Ensuite, le menu est affiché dans la langue sélectionnée. Celle-ci est conservée après une mise hors tension et une remise sous tension du transmetteur.

La langue peut également être sélectionnée en saisissant un HotCode.

# 8.4 Initialisation

Lors d'une initialisation (INIT) du transmetteur, tous les réglages reprennent leurs valeurs par défaut.

Une initialisation est exécutée comme suit :

- Pendant la mise sous tension du transmetteur : maintenez les touches 🗂 et C appuyées.
- Pendant le fonctionnement du transmetteur : appuyez simultanément sur les touches , C et ENTER. Relâchez la touche ENTER. Maintenez les touches t et C appuyées.

Lors de l'initialisation, il est contrôlé si le verrouillage des touches est activé. Si c'est le cas, il doit être désactivé.

- Saisissez le code à 6 chiffres pour le verrouillage des touches.
- · Appuyez sur ENTER.

Si une mesure est en cours, elle s'arrête.

Il est demandé si vous souhaitez effectuer les réglages initiaux.

Réglages initiaux

Si vous avez sélectionné Oui, les dialogues pour les réglages suivants apparaissent :

- Langue
- Date/heure
- •Système d'unités
- •Effacer val. mes.
- •Effacer snaps
- Effacer subst. pers. (tous les matériaux et fluides enregistrés après la livraison de l'appareil sont effacés)
- •Remettre compt.

L'initialisation peut également être démarrée en saisissant le HotCode 909000.

# 8.5 Date et heure

Divers\Réglages système\Date/heure

Le transmetteur possède une horloge interne fonctionnant sur pile. Les valeurs mesurées sont automatiquement enregistrées avec la date et l'heure.

• Sélectionnez le point de menu Date/heure.

L'heure réglée est affichée.

- · Saisissez l'heure actuelle.
- Appuyez sur ENTER.

La date réglée est affichée.

- · Saisissez la date actuelle.
- Appuyez sur ENTER.

# 8.6 Informations sur le transmetteur

Divers\Réglages système\Info transmetteur

- Sélectionnez le point de menu Info transmetteur.
- Appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur la touche 2 ou 8 pour faire défiler la liste.
- Appuyez sur la touche opour revenir au point de menu Réglages système.

Les informations suivantes sur le transmetteur sont affichées :

affichage	description	
Numéro de série	numéro de série du transmetteur	
Version micrologiciel	numéro de version du micrologiciel installé	
Date micrologiciel	date de création du micrologiciel installé	
Date fabrication	date de fabrication du transmetteur	
Journal de vérification	état de la mémoire de vérification	

# 9 Mesure

# Danger!



Risque d'explosion lors de l'utilisation de l'équipement de mesure en atmosphère explosible

Des dommages corporels ou matériels ainsi que des situations dangereuses peuvent survenir.

→ Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible".

#### Attention!



# Avertissement de blessures graves causées par des composants très chauds ou froids


Le contact avec des composants très chauds ou froids peut entraîner des blessures graves (brûlures/gelures).

- → Tout travail de montage, d'installation et de raccordement doit être terminé.
- → Pendant la mesure, aucun travail ne peut plus être effectué au point de mesure.
- → Lors du montage, observez les conditions ambiantes au point de mesure.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.

# 9.1 Saisie des paramètres

# Avis!

Évitez de saisir les paramètres en même temps via le clavier du transmetteur et via l'interface USB, LAN ou de processus. Les jeux de paramètres transmis via ces interfaces vont écraser les paramètres actuels du transmetteur.



Les paramètres de la conduite et du fluide sont saisis pour le point de mesure sélectionné. Les plages de paramètres sont limitées par les propriétés techniques des capteurs et du transmetteur.

- Sélectionnez le menu Paramètres.
- Appuyez sur ENTER.

9.1 Saisie des paramètres FLUXUS G736

# 9.1.1 Configuration du point de mesure

Paramètres\Config. point de mesure\1 point mes. (ABCD)

- Sélectionnez la configuration du point de mesure (ici : 1 point mes. (ABCD)).
- Appuyez sur ENTER.

Tab. 9.1: Configuration du point de mesure

1 point mes. (A)	1 point mes. (AB)	1 point mes. (ABC)	1 point mes. (ABCD)
La mesure est effectuée			
avec 1 canal de mesure	avec 2 canaux de mesure	avec 3 canaux de mesure	avec 4 canaux de mesure
à 1 point de mesure.			

Si le moyennage des canaux synchronisés a été activé au point de menu Divers\Mesure\Modes de mesure\
Moyennage can. synch., il faut sélectionner une mesure avec au moins 2 canaux de mesure pour la configuration du point de mesure.

## 9.1.2 Saisie du numéro du point de mesure

Paramètres\No. point de mesure

- · Saisissez le numéro du point de mesure.
- Appuyez sur ENTER.

Pour activer la saisie de texte, voir Divers\Dialogues/menus\No. point de mesure.

#### 9.1.3 Sélection des capteurs

#### Avis!

Les capteurs doivent être sélectionnés en fonction des paramètres de l'application (voir la spécification technique).

Paramètres\Capteur raccordé

- · Le capteur raccordé au transmetteur est indiqué.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si une mémoire SENSPROM est raccordée au transmetteur.

Si aucun capteur et aucune mémoire SENSPROM n'est raccordé(e) au transmetteur, l'affichage Capteur non trouvé apparaît.

• Appuyez sur ENTER.

Paramètres\Sélectionner capteur

L'affichage Sélectionner capteur apparaît. Il est possible de sélectionner des capteurs standards enregistrés dans le transmetteur.

- · Sélectionnez le capteur.
- · Appuyez sur ENTER.

#### Avis!

Si un capteur standard est sélectionné, aucune valeur de calibration spécifique au capteur n'est prise en compte. Il faut s'attendre à une plus grande inexactitude de mesure.

## 9.1.4 Saisie des paramètres de la conduite

#### Diamètre extérieur de la conduite

Paramètres\Diamètre ext.

- Saisissez le diamètre extérieur de la conduite. Si la conduite possède une gaine, saisissez le diamètre extérieur, gaine comprise.
- Appuyez sur ENTER.

Au lieu du diamètre extérieur de la conduite, il est également possible d'indiquer sa circonférence.

#### Circonférence de la conduite

Paramètres\Circonf. conduite

- La saisie de la circonférence de la conduite peut être activée au point de menu Divers\Dialogues/menus\Circonf. conduite.
- Au point de menu Diamètre ext., appuyez sur la touche . Le point de menu Circonf. conduite s'affiche.
- Saisissez la circonférence de la conduite. Si la conduite possède une gaine, saisissez la circonférence, gaine comprise.
- Appuyez sur ENTER.

Si vous souhaitez saisir le diamètre extérieur de la conduite, appuyez sur la touche — . Le point de menu Diamètre ext. s'affiche.

#### Matériau de la conduite

Paramètres\Matériau conduite

Le matériau de la conduite doit être sélectionné afin que la célérité du son correspondante puisse être déterminée. Les célérités du son dans les matériaux figurant dans la liste de sélection sont enregistrées dans le transmetteur.

- Sélectionnez le matériau de la conduite.
- Si le matériau ne figure pas dans la liste, sélectionnez Autre matériau.
- Appuyez sur ENTER.

#### Célérité du son dans le matériau de la conduite

Paramètres\Matériau conduite\Autre matériau\c matériau

• Saisissez la célérité du son dans le matériau de la conduite.

#### Avis!

Il y a 2 célérités du son pour les matériaux de conduites, l'une longitudinale et l'autre transversale. Saisissez la célérité du son qui est la plus proche de 2500 m/s.

- Appuyez sur ENTER.
- $\bullet$   $\mbox{S\'electionnez}$  Onde transversale ou Onde longitudinale.
- Appuyez sur ENTER.

Ces écrans n'apparaissent que si Autre matériau a été sélectionné.

Pour la célérité du son dans certains matériaux, voir appendice C.

9 Mesure

9.1 Saisie des paramètres FLUXUS G736

#### Rugosité du matériau de la conduite

Paramètres\Matériau conduite\Autre matériau\Rugosité

La rugosité de la paroi intérieure de la conduite influence le profil d'écoulement du fluide.

La rugosité est nécessaire pour calculer le facteur de correction du profil.

Dans la plupart des cas, il est impossible de déterminer la rugosité avec exactitude. Elle doit par conséguent être estimée.

- Si la conduite possède un revêtement intérieur, appuyez sur ENTER. La rugosité du revêtement entre alors dans le calcul.
- Si la conduite n'a pas de revêtement intérieur, saisissez la rugosité du matériau de la conduite.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si Autre matériau a été sélectionné.

Pour la rugosité de certains matériaux, voir appendice C.

#### Épaisseur de la paroi de la conduite

Paramètres\Épaisseur paroi

- Saisissez l'épaisseur de la paroi de la conduite.
- Appuyez sur ENTER.

#### Revêtement intérieur

Paramètres\Revêtement int.

- Sélectionnez Oui si la conduite possède un revêtement intérieur. Sélectionnez Non si elle ne possède pas de revêtement intérieur.
- Appuyez sur ENTER.

#### Matériau du revêtement intérieur

Paramètres\Mat. revêt. int.

- Sélectionnez le matériau du revêtement intérieur.
- Appuyez sur ENTER.
- Si le matériau ne figure pas dans la liste, sélectionnez Autre matériau.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si Oui a été sélectionné au point de menu Revêtement int.

#### Célérité du son dans le matériau du revêtement intérieur

Paramètres\Mat. revêt. int.\Autre matériau\c matériau

• Saisissez la célérité du son dans le matériau du revêtement intérieur.

#### Avis!

Il y a 2 célérités du son pour les matériaux de revêtements intérieurs, l'une longitudinale et l'autre transversale. Saisissez la célérité du son qui est la plus proche de 2500 m/s.

- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Onde transversale ou Onde longitudinale.
- Appuyez sur ENTER.

Ces écrans n'apparaissent que si Autre matériau a été sélectionné.

#### Rugosité du matériau du revêtement intérieur

Paramètres\Mat. revêt. int.\Autre matériau\Rugosité

La rugosité de la paroi intérieure de la conduite influence le profil d'écoulement du fluide.

La rugosité est nécessaire pour calculer le facteur de correction du profil.

Dans la plupart des cas, il est impossible de déterminer la rugosité avec exactitude. Elle doit par conséquent être estimée.

- Saisissez la rugosité du matériau du revêtement intérieur.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si Autre matériau a été sélectionné.

#### Épaisseur du revêtement intérieur

Paramètres\Épaiss. revêt. int.

- Saisissez l'épaisseur du revêtement intérieur.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si Oui a été sélectionné au point de menu Revêtement int.

#### Rugosité

Paramètres\Rugosité

La rugosité de la paroi intérieure de la conduite influence le profil d'écoulement du fluide.

La rugosité est nécessaire pour calculer le facteur de correction du profil.

Dans la plupart des cas, il est impossible de déterminer la rugosité avec exactitude. Elle doit par conséquent être estimée.

- Si Automatique a été sélectionné, les valeurs de rugosité enregistrées dans le transmetteur sont utilisées.
- Si Personnalisé a été sélectionné, une valeur de rugosité doit être saisie.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît pas si Matériau conduite a été sélectionné au point de menu Mat. revêt. int. ou Autre matériau.

#### 9.1.5 Mesure de gaz

Contrairement aux réglages globaux au point de menu Divers\Mesure\Modes de mesure, la mesure de gaz peut également être désactivée.

Paramètres\Mesure de gaz

Cet écran n'apparaît que si la mesure de gaz a été activée au point de menu Divers\Mesure\Modes de mesure.

- Sélectionnez Oui si la mesure de gaz doit rester activée. Sélectionnez Non pour la désactiver.
- Appuyez sur ENTER.

La liste de sélection au point de menu Fluide sera adaptée.

9.1 Saisie des paramètres FLUXUS G736

## 9.1.6 Saisie des paramètres du fluide

#### Fluide

Paramètres\Fluide

· Sélectionnez le fluide dans la liste.

Il est également possible de sélectionner des enregistrements de fluides spéciaux pour le gaz naturel humide (WG, voir le document TI\_WetgasCorrection), la vapeur à basse pression (uniquement pour la mesure de vapeur) et le gaz naturel à composition variable (DGM).

- Si le fluide ne figure pas dans la liste, sélectionnez Autre fluide.
- · Appuyez sur ENTER.

#### Célérité du son dans le fluide

Paramètres\Fluide\Autre fluide\c fluide

La célérité du son dans le fluide est utilisée pour calculer l'écart entre les capteurs. La célérité du son exacte n'est pas toujours connue. Il faut par conséquent spécifier une plage de célérités possibles.

- Saisissez la célérité du son moyenne dans le fluide.
- · Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si Autre fluide a été sélectionné.

#### Plage de célérités du son dans le fluide

Paramètres\Fluide\Autre fluide\Plage c fluide

- Sélectionnez Automatique pour fixer la plage autour de la célérité du son moyenne à ±10 % de la valeur saisie.
- Sélectionnez Personnalisé pour saisir une plage personnalisée autour de la célérité du son moyenne.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si Autre fluide a été sélectionné.

Paramètres\Fluide\Autre fluide\Plage c fluide\Personnalisé

- Saisissez la plage autour de la célérité du son moyenne dans le fluide.
- · Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si Personnalisé a été sélectionné.

## Viscosité cinématique du fluide

Paramètres\Fluide\Autre fluide\Viscosité cin.

La viscosité cinématique influence le profil d'écoulement du fluide. La valeur entre dans la correction du profil.

- · Saisissez la viscosité cinématique du fluide.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si Autre fluide a été sélectionné.

## Coefficient de compressibilité

Paramètres\Fluide\Autre fluide\Coeff. compress.

Le coefficient de compressibilité du gaz est nécessaire pour calculer le débit volumétrique normal. La valeur sélectionnée doit tenir compte de la pression et température de service ainsi que de la composition du gaz.

- Saisissez le coefficient de compressibilité du gaz.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si Autre fluide a été sélectionné.

9.1 Saisie des paramètres

#### Densité du fluide

Paramètres\Fluide\Autre fluide\Densité fluide

La densité est utilisée pour calculer le débit massique.

Si le débit massique n'est pas mesuré, aucune saisie n'est nécessaire. La valeur par défaut peut être utilisée.

- · Saisissez la densité de service du fluide.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si Autre fluide a été sélectionné.

### 9.1.7 Réglages de la mesure

#### Sélection de la grandeur de mesure

Paramètres\Grandeur de mesure

Une liste des grandeurs de mesure disponibles est affichée.

- Sélectionnez la grandeur de mesure.
- · Appuyez sur ENTER.

#### Sélection de l'unité de mesure

Paramètres\Grandeur de mesure\Vitesse d'écoul.

Une liste des unités de mesure disponibles est affichée pour la grandeur de mesure sélectionnée (hormis pour la célérité du son).

- Sélectionnez l'unité de la grandeur de mesure.
- Appuyez sur ENTER.

#### Avis!

En cas de changement de la grandeur ou de l'unité de mesure, les réglages des sorties doivent être contrôlés.

## 9.1.8 Autres paramètres

### Température du fluide

Paramètres\Temp. fluide

La température du fluide est utilisée :

- au début de la mesure pour interpoler la célérité du son en vue du calcul de l'écart entre les capteurs recommandé
- pendant la mesure pour interpoler la densité et la viscosité du fluide

Cette valeur n'est utilisée que si la température du fluide n'est pas mesurée. Elle doit se situer dans la plage de températures ambiantes spécifiée des capteurs.

- Saisissez la température du fluide. En cas d'une plage de température, saisissez la température du fluide moyenne.
- Appuyez sur ENTER.

#### Avis!

Si le rapport entre la célérité du son et la température n'est pas linéaire, voir la courbe célérité du son-température.

9 Mesure
9.1 Saisie des paramètres FLUXUS G736

#### Pression du fluide

Paramètres\Pression fluide

La pression du fluide est utilisée pour interpoler la célérité du son et le coefficient de compressibilité du gaz.

- · Saisissez la pression du fluide.
- · Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si l'option Mesure de gaz a été activée au point de menu Divers\Mesure\Modes de mesure.

#### Valeur LVF (Liquid Volume Fraction)

La valeur LVF indique la teneur en liquide du gaz (voir le document TI\_WetgasCorrection).

Paramètres\Liquid volume fraction

- · Saisissez la valeur LVF.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si un fluide a été sélectionné pour la mesure de gaz naturel humide (wet gas).

#### Valeur WLR (Water Liquid Ratio)

La valeur WLR indique la teneur en eau du liquide (voir le document TI WetgasCorrection).

Paramètres\Water liquid ratio

- · Saisissez la valeur WLR.
- · Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si un fluide a été sélectionné pour la mesure de gaz naturel humide (wet gas).

#### Avis!

Les valeurs LVF et WLR peuvent être actualisées pendant la mesure au travers d'entrées Modbus (voir le document SU\_Modbus).

#### Saisie des pourcentages en CO<sub>2</sub> et N<sub>2</sub>

Paramètres\Pourcentage en CO2

- Saisissez le pourcentage en CO<sub>2</sub> du fluide.
- Appuyez sur ENTER.

Paramètres\Pourcentage en N2

- Saisissez le pourcentage en N2 du fluide.
- Appuyez sur ENTER.

Ces écrans n'apparaissent que si Calculer HHV a été activé au point de menu Divers\Mesure\Réglages mesure et si un enregistrement de fluide DGM a été sélectionné.

#### Rallonge

Paramètres\Rallonge

Si le câble de capteurs est rallongé (p. ex. entre le boîtier de jonction et le transmetteur), saisissez la longueur de la rallonge.

- Saisissez la longueur de la rallonge.
- · Appuyez sur ENTER.

#### Saisie du facteur d'amortissement

Paramètres\Amortissement

Chaque valeur mesurée affichée est en fait la moyenne des valeurs mesurées pendant les x dernières secondes, x étant le facteur d'amortissement. Si vous saisissez un facteur d'amortissement de 0 s, aucune moyenne n'est calculée.

La valeur de 10 s convient à des conditions d'écoulement normales. Si les valeurs fluctuent fortement en raison d'une grande dynamique d'écoulement, un facteur d'amortissement plus élevé peut être utile.

- · Saisissez le facteur d'amortissement.
- Appuyez sur ENTER.

#### Amortissement dynamique

Si l'amortissement dynamique est activé, des changements brusques des valeurs mesurées de la grandeur de mesure sélectionnée sont transmis sans délai par le transmetteur.

#### Important!

L'amortissement dynamique ne se répercute que sur la grandeur de mesure sélectionnée. Toutes les autres grandeurs de mesure ne sont pas amorties dynamiquement.

Paramètres\Amortissement dyn.

- Sélectionnez En service pour activer l'amortissement dynamique.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si l'amortissement dynamique a été activé au point de menu Divers\Mesure\Réglages mesure\Amortissement dyn.

Paramètres\...\Seuil dynamique

- Saisissez la valeur du seuil dynamique. Si vous saisissez 0 (zéro), l'amortissement dynamique est désactivé.
- · Appuyez sur ENTER.

Paramètres\...\Amortissem. transitoire

- Saisissez le facteur d'amortissement pour l'amortissement transitoire.
- Appuyez sur ENTER.

#### Avis!

Si une autre grandeur de mesure a été sélectionnée, l'amortissement dynamique doit être saisi à nouveau.

#### Saisie du délai d'erreur

Paramètres\Délai d'erreur

Le délai d'erreur est l'intervalle de temps au bout duquel la valeur saisie pour la sortie d'erreur est transmise à la sortie. Cet écran n'apparaît que si Éditer a été sélectionné au point de menu Divers\Dialogues/menus\Délai d'erreur. Si aucun délai d'erreur n'est spécifié, le facteur d'amortissement sera utilisé.

- Saisissez une valeur pour le délai d'erreur.
- Appuyez sur ENTER.

9.2 Configuration d'une sortie FLUXUS G736

#### Définition de la condition pour une mesure valable

Paramètres\Condition mes. valable

- · Sélectionnez une condition.
- · Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît pas si 1 point mes. (A) a été sélectionné au point de menu Paramètres \
Config. point de mesure.

Tab. 9.2: Condition pour une mesure valable


tous les canaux OK	1 canal OK
moyenne avec "ET"  Tous les canaux de mesure doivent fournir une valeur mesurée valable.	moyenne avec "OU"  Au moins un canal de mesure doit fournir une valeur mesurée valable.

## 9.2 Configuration d'une sortie

Pour utiliser la sortie de courant conformément à la norme NAMUR NE43, cette fonction doit être autorisée.

Sorties\Modes sorties courant\NAMUR NE43

- Sélectionnez au point de menu Sorties l'entrée de la liste Modes sorties courant.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu NAMUR NE 43.
- Sélectionnez Oui pour autoriser NAMUR NE43.
- Appuyez sur ENTER.



Si le transmetteur possède des sorties, celles-ci doivent être configurées. Chaque sortie peut sortir la valeur mesurée, la valeur d'état ou une valeur d'événement.

La configuration d'une sortie de courant est décrit ci-après.

- Sélectionnez le menu Sorties.
- · Appuyez sur ENTER.

La liste de sélection contient toutes les sorties disponibles dans le transmetteur.

Sorties\Courant I1(-)

- Sélectionnez une sortie (ici : Courant I1 (--)).
- Appuyez sur ENTER.

Si la sortie est déjà autorisée, elle s'affiche comme suit : Courant I1 (✓).

Sorties\Courant I1\Autoriser I1

- Sélectionnez Oui pour modifier les réglages pour une sortie déjà autorisée.
- Sélectionnez Non pour effacer l'assignation et revenir au point de menu précédent.
- · Appuyez sur ENTER.

## Assignation d'une grandeur source

Une grandeur source doit être assignée à chaque sortie sélectionnée.

Sorties\...\Grandeur source

- Sélectionnez la grandeur source, dont vous souhaitez transmettre la valeur mesurée, la valeur d'état ou la valeur d'événement à la sortie.
- Appuyez sur ENTER.

Tab. 9.3: Configuration des sorties

grandeur source	entrée de la liste	sortie
Grandeurs de débit	Vitesse d'écoul.	vitesse d'écoulement
	Débit vol. norm.	débit volumétrique normal
	Débit vol. service	débit volumétrique de service
	Débit massique	débit massique
	Débit d'énergie de gaz <sup>(1)</sup>	débit d'énergie de gaz
Compteurs	Volume (+)	compteur pour le débit volumétrique dans la direction d'écoulement positive
	Volume (-)	compteur pour le débit volumétrique dans la direction d'écoulement négative
	Volume (Δ)	différence des compteurs pour la direction d'écoulement positive et négative
	Volume normal (+)	compteur pour le débit volumétrique normal dans la direction d'écoulement positive
	Volume normal (-)	compteur pour le débit volumétrique normal dans la direction d'écoulement négative
	Volume normal (Δ)	différence des compteurs pour la direction d'écoulement positive et négative
	Masse (+)	compteur pour le débit massique dans la direction d'écoulement positive
	Masse (-)	compteur pour le débit massique dans la direction d'écoulement négative
	Masse (Δ)	différence des compteurs pour la direction d'écoulement positive et négative
	Énergie de gaz (+) <sup>(1)</sup>	compteur pour les valeurs mesurées positives de l'énergie de gaz
	Énergie de gaz (-) <sup>(1)</sup>	compteur pour les valeurs mesurées négatives de l'énergie de gaz
	Énergie de gaz (Δ) <sup>(1)</sup>	différence des compteurs

<sup>(1)</sup> n'apparaît que si Calculer HHV a été activé au point de menu Divers\Mesure\Réglages mesure et si un enregistrement de fluide DGM a été sélectionné

9.2 Configuration d'une sortie FLUXUS G736

Tab. 9.3: Configuration des sorties

grandeur source	entrée de la liste	sortie
Propriétés fluide	Temp. fluide	température du fluide
	Pression fluide	pression du fluide
	Densité fluide	densité du fluide
	Viscosité cin.	viscosité cinématique
	Viscosité dyn.	viscosité dynamique
	Densité norm.	densité à la température de référence
	Coeff. compress.	coefficient de compressibilité du gaz
	Masse molaire	masse molaire de l'enregistrement de fluide DGM
	Pourcentage en CO2	pourcentage en CO <sub>2</sub> de l'enregistrement de fluide DGM
	Pourcentage en N2	pourcentage en N <sub>2</sub> de l'enregistrement de fluide DGM
	HHV par masse (1)	pouvoir calorifique massique
	HHV par volume (1)	pouvoir calorifique volumique
Déclencheur évén.	R1	message limite (Déclencheur évén. R1)
	R2	message limite (Déclencheur évén. R2)
	R3	message limite (Déclencheur évén. R3)
	R4	message limite (Déclencheur évén. R4)
Valeurs diagnost.	Amplitude	amplitude du signal
	Qualité	qualité du signal
	SNR	rapport signal utile/signal parasite
	SCNR	rapport signal utile/signal parasite corrélé
	VariAmp	variation de l'amplitude
	VariTime	variation du temps de transit
	Amplification	amplification du signal nécessaire pour recevoir un signal utilisable
	Détect. racleurs	indique si un racleur a été détecté
		Cet écran n'apparaît que si Détect. racleurs a été activé.
Divers	Entrée pers. 1	valeurs mesurées de grandeurs d'entrées (p. ex. température, pression) qui ne sont pas calculées
	Entrée pers. 2	Au point de menu Entrées\Assigner entrées, des grandeurs
	Entrée pers. 3	de mesure personnalisées peuvent être assignées aux entrées configurées.
	Entrée pers. 4	
Célérité du son	Célérité du son	célérité du son
	Célérité du son (Δ)	différence entre la célérité du son mesurée et celle calculée à partir des données du fluide


<sup>(1)</sup> n'apparaît que si Calculer HHV a été activé au point de menu Divers\Mesure\Réglages mesure et si un enregistrement de fluide DGM a été sélectionné

Selon la grandeur source sélectionnée, il est possible de sortir des valeurs mesurées, des valeurs d'état ou des valeurs d'événement.

Tab. 9.4: Sortie des valeurs mesurées, valeurs d'état ou valeurs d'événement

	grandeur source	valeur mesurée		valeur
		valeur	état	d'événement
grandeurs de mesure	Grandeurs de débit	х	х	
	Compteurs	х	х	
	Propriétés fluide	х	х	
	Célérité du son	х	х	
	Divers	х	х	
	Valeurs diagnost. (excepté Détect. racleurs)	х		
événements	Valeurs diagnost.\ Détect. racleurs			х
	Déclencheur évén.			х

#### 9.2.1 Sortie d'une valeur mesurée



- Sélectionnez l'entrée de la liste Sorties\...\Valeurs.
- Appuyez sur ENTER.

#### Plage de sortie

Sorties\...\Plage de sortie

- · Sélectionnez une entrée de la liste.
  - 4...20 mA
  - Autre plage
- Appuyez sur ENTER.

Si vous avez sélectionné Autre plage, saisissez les valeurs Sortie MIN et Sortie MAX.

La plage de sortie doit couvrir > 10 % de la valeur de sortie max. (Sortie MAX). Si elle est inférieure, un message d'erreur s'affiche.

Si la fonction NAMUR NE43 a été activée au point de menu Sorties\Modes sorties courant, seule la plage de sortie 4...20 mA s'applique.

#### Sortie d'erreur

Sorties\...\Valeur d'erreur

Une valeur d'erreur est définie qui sera sortie si la grandeur source ne peut pas être mesurée.

- Sélectionnez une entrée de la liste pour la sortie d'erreur.
- Appuyez sur ENTER.
- Si Autre valeur a été sélectionné ou la fonction NAMUR NE43 activée, une valeur d'erreur doit être saisie. Elle doit se trouver en dehors de la plage de sortie. Si la valeur saisie n'est pas valable, un message d'erreur et la plage admissible sont affichés.
- Appuyez sur ENTER.


9.2 Configuration d'une sortie FLUXUS G736




Grandeur source : débit volumétrique

 $\begin{array}{lll} \text{Sortie:} & \text{courant} \\ \text{Plage de sortie:} & 4...20 \text{ mA} \\ \text{Délai d'erreur:} & t_{d} > 0 \end{array}$ 

La mesure du débit volumétrique est impossible pendant l'intervalle de temps  $t_0 \ldots t_1$ . La valeur d'erreur est sortie.



Tab. 9.5: Exemples de la sortie d'erreur (pour la plage de sortie 4...20 mA)



#### Plage de mesure

Le signe de la valeur mesurée et la plage de mesure sont définis.

Sorties\...\Valeurs mesurées\Valeur absolue

- Sélectionnez Signe si le signe des valeurs mesurées doit être pris en compte.
- Sélectionnez Valeur absolue si le signe ne doit pas être pris en compte.

Sorties\...\Lim. inf. plage

Saisissez la plus petite valeur mesurée prévue. L'unité de mesure de la grandeur source est affichée.

Lim. inf. plage est la valeur assignée à la valeur Sortie MIN de la plage de sortie.

Sorties\...\Lim. sup. plage

Saisissez la plus grande valeur mesurée prévue. L'unité de mesure de la grandeur source est affichée.

Lim. sup. plage est la valeur assignée à la valeur Sortie MAX de la plage de sortie.

#### **Brochage**

Sorties\...\Info sortie

Les bornes de raccordement de la sortie sont affichées.

Appuyez sur la touche 2 ou 8 pour afficher d'autres informations.

• Appuyez sur ENTER.

#### Test de fonctionnement de la sortie

Le fonctionnement de la sortie peut à présent être vérifié.

• Raccordez un appareil de mesure externe aux bornes de la sortie installée.

Sorties\...\Tester signal

- $\bullet \ \, \text{S\'electionnez} \ \, \text{Oui} \ \, \text{pour tester la sortie.} \ \, \text{S\'electionnez} \ \, \text{Non pour afficher le point de menu suivant.}$
- Appuyez sur ENTER.

Sorties\...\Saisir valeur de test

- Saisissez une valeur de test. Elle doit se trouver dans la plage de sortie.
- Appuyez sur ENTER.

La sortie fonctionne correctement si l'appareil externe indique la valeur saisie auparavant.

- Sélectionnez Répéter pour refaire le test ou Terminer pour afficher le point de menu suivant.
- Appuyez sur ENTER.

Sorties\...\Tester plage de mesure

- Sélectionnez Oui pour tester l'assignation de la valeur mesurée au signal de sortie. Sélectionnez Non pour afficher le point de menu suivant.
- · Appuyez sur ENTER.

9.2 Configuration d'une sortie FLUXUS G736


Sorties\...\Saisir valeur de test

- Saisissez une valeur de test. Elle doit se trouver dans la plage de mesure prévue.
- · Appuyez sur ENTER.

La sortie fonctionne correctement si l'appareil externe indique la valeur de courant correspondante.

- Sélectionnez Répéter pour refaire le test ou Terminer pour afficher le point de menu suivant.
- Appuyez sur ENTER.

## 9.2.2 Sortie d'une valeur d'état/d'événement



- Sélectionnez l'entrée de la liste Sorties\...\État.
- Appuyez sur ENTER.

#### Plage de sortie

Sorties\...\Plage de sortie

- · Sélectionnez une entrée de la liste.
  - 4...20 mA
  - Autre plage
- Appuyez sur ENTER.

Si vous avez sélectionné Autre plage, saisissez les valeurs Sortie MIN et Sortie MAX.

La plage de sortie doit couvrir > 10 % de la valeur de sortie max. (Sortie MAX). Si elle est inférieure, un message d'erreur s'affiche. La valeur suivante possible est affichée.

valeur d'état – état OK	valeur d'événement – état de repos
L'état du signal de sortie est défini qui sera sorti si la valeur mesurée est valable.	L'état du signal de sortie est défini qui sera sorti si aucun événement ne se produit.
Sélectionnez la valeur pour l'état OK dans la liste.     Appuyez sur ENTER.	Sélectionnez la valeur pour l'état de repos.     Appuyez sur ENTER.

#### **Brochage**

Sorties\...\Info sortie

Les bornes de raccordement de la sortie sont affichées.

Appuyez sur la touche 2 ou 8 pour afficher d'autres informations.

• Appuyez sur ENTER.

## Test de fonctionnement de la sortie

Le fonctionnement de la sortie peut à présent être vérifié.

• Raccordez un appareil de mesure externe aux bornes de la sortie installée.

Sorties\...\Tester signal

- $\bullet \ \, \text{S\'electionnez} \ \, \text{Oui} \ \, \text{pour tester la sortie.} \ \, \text{S\'electionnez} \ \, \text{Non pour afficher le point de menu suivant.}$
- Appuyez sur ENTER.

## Sorties\...\Saisir valeur de test

- Saisissez une valeur de test. Elle doit se trouver dans la plage de sortie.
- Appuyez sur ENTER.

La sortie fonctionne correctement si l'appareil externe indique la valeur saisie auparavant.

- Sélectionnez Répéter pour refaire le test ou Terminer pour afficher le point de menu suivant.
- Appuyez sur ENTER.

## Sorties\...\Tester plage de mesure

- Sélectionnez Oui pour tester l'état du signal de sortie. Sélectionnez Non pour afficher le point de menu suivant.
- Appuyez sur ENTER.


#### Sorties\...\Saisir valeur de test

- · Sélectionnez une entrée de la liste comme valeur de test.
- Appuyez sur ENTER.

valeur d'état	valeur d'événement
État OK ou État erreur  La sortie fonctionne correctement si l'appareil externe indique	Active ou Passive  La sortie fonctionne correctement si l'appareil externe indique
la valeur (valeur min. de sortie pour État erreur, valeur max. de sortie pour État OK).	la valeur (valeur min. de sortie pour Passive, valeur max. de sortie pour Active).

- Sélectionnez Répéter pour refaire le test. Sélectionnez Terminer pour afficher le point de menu suivant.
- Appuyez sur ENTER.

## 9.2.3 Modes de fonctionnement des sorties de courant



Si le transmetteur possède des sorties de courant qui peuvent être actives ou passives, le mode de fonctionnement des sorties de courant doit être défini.

- Sélectionnez dans le menu Sorties l'entrée de la liste Modes sorties courant.
- · Appuyez sur ENTER.

#### Sorties\Modes sorties courant


- Sélectionnez Active ou Passive pour que les sorties de courant fonctionnent en mode correspondant.
- Appuyez sur ENTER.

Le réglage sélectionné s'applique toujours à toutes les sorties de courant disponibles.

9.3 Démarrage de la mesure FLUXUS G736

## 9.3 Démarrage de la mesure

9 Mesure



Avant le démarrage d'une mesure, le point de mesure doit être paramétré. Si une mesure avec les mêmes paramètres du point de mesure a déjà été effectuée, la mesure peut être démarrée immédiatement.

- Sélectionnez le menu Démarrer mesure.
- · Appuyez sur ENTER.

La mesure démarre. L'affichage des valeurs mesurées apparaît.

Si les paramètres ou le montage de mesure ont été modifiés, la mesure doit être démarrée dans le menu Installation.

- Sélectionnez le menu Installation.
- Appuyez sur ENTER.

#### Saisie du nombre de trajets du son

Installation\Trajet du son

- · Saisissez le nombre de trajets du son.
- Appuyez sur ENTER.

#### Réglage de l'écart entre les capteurs

Installation\Écart entre capteurs

L'écart entre les capteurs recommandé est affiché. L'écart entre les capteurs est celui entre leurs bords intérieurs. Dans le cas des conduites de très petites dimensions, un écart entre les capteurs négatif est possible lors de la mesure en montage diagonal.

## Avis!

L'exactitude de l'écart entre les capteurs recommandé dépend de l'exactitude des paramètres de la conduite et du fluide saisis.


- Fixez les capteurs à la conduite en respectant l'écart recommandé entre eux.
- · Appuyez sur ENTER.

L'écran de diagnostic s'affiche.

Le diagramme à barre AMP indique l'amplitude du signal reçu.

Le diagramme à barre  ${\tt SCNR}$  indique le rapport entre le signal utile et le signal parasite corrélé.

Fig. 9.1: Écran de diagnostic



- 1 valeurs de diagnostic (sélection avec la touche 

  )
- 2 valeurs de diagnostic (sélection avec la touche 3)
- 3 amplitude (diagramme à barre)
- 4 valeur SCNR (diagramme à barre)

Tab. 9.6: Valeurs de diagnostic

	affichage <sup>(1)</sup>	explication
ligne 1 de l'écran,	c, G	célérité du son mesurée dans le fluide et amplification du signal
défilement avec	SCNR	rapport signal utile/signal parasite corrélé
	SNR	rapport signal utile/signal parasite
	Q	qualité du signal Appuyez sur la touche 📵 pour afficher la valeur numérique au lieu du diagramme à barre.
	GAIN	amplification du signal Si la valeur actuelle de l'amplification du signal est supérieure à l'amplification max., la valeur actuelle est suivie de →FAIL!.
ligne 2 de l'écran,	■<>■	écart entre les capteurs recommandé, suivi, entre parenthèses, de l'écart réglé
défilement avec	SCNR	rapport signal utile/signal parasite corrélé
	SNR	rapport signal utile/signal parasite
	Q	qualité du signal Appuyez sur la touche 2 pour afficher la valeur numérique au lieu du diagramme à barre.

<sup>(1)</sup> Pour éviter les doublements, une valeur déjà affichée sur une ligne est masquée sur l'autre.

- En cas de déviation importante des valeurs de diagnostic par rapport aux valeurs limites recommandées, vérifiez si les paramètres saisis sont corrects ou refaites la mesure dans un autre endroit de la conduite.
- Appuyez sur ENTER.

Tab. 9.7: Valeurs limites de diagnostic recommandées

bonne mesure	mesure à la limite	mesure impossible
SCNR > 30 dB (> 50 %)	20 dB ≤ SCNR ≤ 30 dB (0 % < SCNR ≤ 50 %)	SCNR < 20 dB (= 0 %)
SNR > 15 dB	0 dB ≤ SNR ≤ 15 dB	SNR < 0 dB
GAIN < 98 dB	98 dB ≤ GAIN ≤ 113 dB	GAIN > 113 dB

## Saisie de l'écart entre les capteurs

Installation\Écart entre capteurs

L'écart entre les capteurs recommandé est calculé à partir de la célérité du son mesurée. Il représente par conséquent une meilleure approximation que la valeur proposée auparavant, calculée à partir des paramètres saisis dans le menu Paramètres.

- · Mesurez l'écart réglé entre les capteurs.
- Saisissez l'écart mesuré entre les capteurs. La différence max. admissible par rapport à l'écart recommandé ne doit pas être dépassée.
- Appuyez sur ENTER.

La mesure démarre. L'affichage des valeurs mesurées apparaît.

9.4 Calibration sur site (DGM) FLUXUS G736

Tab. 9.8: Différence max. admissible entre l'écart recommandé et l'écart saisi

fréquence du capteur	différence max. entre l'écart recommandé et l'écart saisi [mm]		
(3 <sup>e</sup> caractère de la désignation du modèle)	capteur ondes de cisaillement	capteur ondes Lamb	
F	-	-60+120	
G	20	-45+90	
н	-	-30+60	
К	15	-20+40	
М	10	-10+20	
Р	8	-5+10	
Q	6	-3+5	
S	3	-	

## 9.4 Calibration sur site (DGM)

La fonction de calibration sur site sert à harmoniser la valeur effective et la valeur nominale de la masse molaire moyenne pour chaque canal de mesure, si un enregistrement de fluide DGM a été sélectionné.

Des tolérances possibles de la géométrie de la conduite et du montage de mesure doivent être compensées par un offset de la célérité du son. La température, la pression, la célérité du son et la masse molaire au moment de l'échantillonnage sont enregistrées pour chaque série de valeurs mesurées. Jusqu'à 64 paires de valeurs mesurées sont possibles par série.

Lorsqu'une calibration est appliqué à une masse molaire référencée, l'offset de la célérité du son est généré automatiquement.

Après avoir analysé les échantillons en laboratoire, les valeurs nominales sont saisies dans le transmetteur.

Le transmetteur calcule la correction de la célérité du son moyenne et de la masse molaire et l'ajoute à l'enregistrement de fluide DGM sélectionné.

#### Démarrage de la mesure

9 Mesure

- Sélectionnez le menu Mesure.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage des valeurs mesurées.

Fig. 9.2 : Affichage des valeurs mesurées



### Enregistrement des valeurs de calibration

La température, la pression, la célérité du son et la masse molaire mesurées au moment de l'échantillonnage doivent être enregistrées.


Appuyez sur la touche \_\_\_\_.

Le numéro d'échantillon et le moment de l'échantillonnage sont affichés.

Pour chaque série de valeurs mesurées, plusieurs valeurs de calibration peuvent être enregistrées. Elles restent enregistrées dans le transmetteur jusqu'à ce qu'une calibration automatique soit effectuée ou que les échantillons soient effacés.

Si une nouvelle mesure est démarrée et de nouvelles valeurs de calibration sont enregistrées, les valeurs de calibration de la série de valeurs mesurées précédente sont écrasées.

Fig. 9.3 : Affichage du numéro d'échantillon et du moment de l'échantillonnage




#### Arrêt de la mesure

- Appuyez sur la touche 🐧 pendant quelques secondes pour revenir au menu principal.
- Sélectionnez le menu Arrêter mesure.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Oui pour arrêter la mesure.
- Appuyez sur ENTER.

La mesure s'arrête. Le menu principal s'affiche.

#### Saisie d'une valeur comparative



- Sélectionnez le menu Calibration.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez l'entrée de la liste Calib. sur site de c.
- Appuyez sur ENTER.

Calibration\Calib. sur site de c

- Sélectionnez le canal pour lequel vous souhaitez effectuer la calibration sur site.
- Appuyez sur ENTER.

Calibration\Calib. sur site de c

- Sélectionnez l'entrée de la liste Éditer échantillons.
- Le numéro d'échantillon et le moment de l'échantillonnage sont affichés.
- Appuyez sur ENTER.
- Saisissez la valeur comparative de l'échantillonnage.
- Appuyez sur ENTER.

#### Avis!

 $La grandeur comparative \ doit \ correspondre \ \grave{a} \ la \ grandeur \ de \ mesure \ du \ fluide \ s\'electionn\'e \ dans \ le \ menu \ {\tt Param\`etres}.$ 

#### Calibration automatique

- Sélectionnez l'entrée de la liste Calibration autom.
- Appuyez sur ENTER.

La calibration démarre.

## Avis!

Si plusieurs valeurs comparatives ont été enregistrées, une moyenne valable pour toute la plage de travail est calculée pendant la calibration automatique.

#### **Activation automatique**

- Sélectionnez l'entrée de la liste Activation autom.
- Sélectionnez En service si l'offset de la célérité du son déterminé lors de la calibration sur site doit être utilisé pour calculer la masse molaire moyenne.
- Appuyez sur ENTER.

En cas d'intervention de service, l'activation automatique peut être désactivée pour le contrôle de l'offset. Dans le cas extrême, une erreur de la masse molaire moyenne est affichée.

- Sélectionnez Hors service pour ne pas utiliser l'offset de la célérité du son. Le transmetteur utilise la célérité du son mesurée non corrigée.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Réglage défaut (Activation autom. = Hors service) si vous ne souhaitez pas effectuer de saisies personnalisées.
- · Appuyez sur ENTER.

#### Effacement des échantillons

- Sélectionnez l'entrée de la liste Effacer échantillons.
- Sélectionnez Oui pour effacer les échantillons.
- · Appuyez sur ENTER.

## 9.5 Affichage pendant la mesure

#### 9.5.1 Valeurs mesurées

Pendant la mesure, les valeurs mesurées s'affichent comme suit :

Fig. 9.4: Affichage des valeurs mesurées



- 1 menu, témoins d'état
- 2 affichage alternant de la grandeur de mesure et du fluide
- 3 valeur mesurée
- 4 autre grandeur de mesure
- 5 autre grandeur de mesure

Appuyez sur la touche 3 ou 9 pour afficher d'autres grandeurs de mesure pendant la mesure.

- Appuyez sur la touche 3 pour afficher les valeurs mesurées sur la ligne 5. Maintenez la touche 9 appuyée pendant quelques secondes pour afficher la grandeur de mesure sur la ligne 4.
- Appuyez sur la touche <sup>9</sup> pour afficher les valeurs mesurées sur la ligne 4. Maintenez la touche <sup>3</sup> appuyée pendant quelques secondes pour afficher la grandeur de mesure sur la ligne 5.

#### Basculement entre les canaux de mesure (mode SuperUser)

Si Param. basé sur canaux a été sélectionné pour la configuration du point de mesure, la mesure démarre sur plusieurs canaux de mesure. L'affichage des valeurs mesurées peut être adapté comme suit :

#### Mode AutoMux

Dans le mode AutoMux, les valeurs mesurées de tous les canaux de mesure activés sont affichées l'une après l'autre. Au bout de 3 s, l'affichage bascule sur le canal de mesure suivant. Le temps de commutation peut être modifié au point de menu Divers\Dialogues/menus\Temps commutation.

#### Mode HumanMux

Dans le mode HumanMux, les valeurs mesurées d'un seul canal de mesure sont affichées. La mesure sur les autres canaux de mesure continue.


 Appuyez sur la touche 7 pour afficher le prochain canal de mesure activé. Les valeurs mesurées du canal de mesure sélectionné sont affichées.

Chaque mesure démarre en mode AutoMux. Appuyez sur la touche 1 pour basculer entre les modes.

## 9.5.2 Ligne d'état

La ligne d'état regroupe les données importantes de la mesure en cours, permettant d'en évaluer la qualité et la précision. Appuyez sur la touche pendant la mesure pour faire défiler l'affichage jusqu'à la ligne d'état.

Fig. 9.5 : Affichage de la ligne d'état



## 1 - ligne d'état

Tab. 9.9: Description de la ligne d'état

	p. 9.9 . Description de la lighe d'état		
	valeur	signification	
S		amplitude du signal	
	0	< 5 %	
	9	 ≥ 90 %	
		Les valeurs ≥ 3 sont suffisantes pour la mesure.	
Q		qualité du signal	
	0	< 5 %	
	9	 ≥ 90 %	
С		célérité du son	
		comparaison de la célérité du son mesurée et de celle prévue dans le fluide La célérité du son prévue est calculée à partir des paramètres du fluide.	
	<b>√</b>	ok, correspond à la valeur prévue	
	1	> 20 % de la valeur prévue	
	1	< 20 % de la valeur prévue	
	?	inconnue, ne peut pas être mesurée	
R		profil d'écoulement information sur le profil d'écoulement, basée sur le nombre de Reynolds	
	Т	profil d'écoulement totalement turbulent	
	L	profil d'écoulement totalement laminaire	
	<b>‡</b>	zone transitoire entre l'écoulement laminaire et celui turbulent	
	?	inconnu, ne peut pas être calculé	
F		vitesse d'écoulement comparaison de la vitesse d'écoulement mesurée avec les limites d'écoulement du système	
	V	ok, la vitesse d'écoulement ne se situe pas dans la zone critique	
	1	la vitesse d'écoulement est supérieure à la valeur limite actuelle	
	↓	la vitesse d'écoulement est inférieure au débit de fuite actuel	
	0	la vitesse d'écoulement se situe dans la zone limite de la méthode de mesure	
	?	inconnue, ne peut pas être mesurée	

127

Tab. 9.9: Description de la ligne d'état

	valeur	signification
W		gaz naturel humide (wet gas) Cet écran n'apparaît que pour la mesure de gaz naturel humide.
WS	√	Stratified Flow (écoulement stratifié)
WM	√	Mist Flow (écoulement en brouillard)
	!	facteur WGC en dehors de la plage de validité du modèle appliqué
	?	facteur WGC inconnu, ne peut pas être calculé

#### 9.5.3 Valeurs de diagnostic

Les valeurs de diagnostic indiquées dans le Tab. 9.6 peuvent être affichées pendant la mesure.


- · Appuyez sur ENTER pour afficher l'écran de diagnostic.
- Si la mesure a démarré sur plusieurs canaux de mesure, appuyez sur ENTER pour afficher l'écran de diagnostic pour le canal de mesure B.
- · Appuyez de nouveau sur ENTER pour revenir à l'affichage des valeurs mesurées.

#### 9.5.4 Paramètres

#### Facteur de compensation du gaz naturel humide (wet gas compensation, WGC)

Si un fluide a été sélectionné pour la mesure de gaz naturel humide (wet gas), appuyez sur la touche pendant la mesure pour faire défiler l'affichage jusqu'au facteur de compensation du gaz naturel humide.

Fig. 9.6: Affichage du facteur de compensation du gaz naturel humide




1 – facteur de compensation du gaz naturel humide

Le débit volumétrique de service affiché contient la correction du gaz naturel humide. Le débit volumétrique normal est calculé à partir du débit volumétrique de service corrigé (voir le document TI\_WetgasCorrection).

#### Température du capteur

En mode SuperUser et SuperUser avancé la température du capteur peut être affichée pendant la mesure. Appuyez sur la touche [9] pendant la mesure pour faire défiler l'affichage jusqu'à la température du capteur.

Fig. 9.7 : Affichage de la température du capteur



## Avis!

Si le respect de la température du capteur spécifiée doit être contrôlé, un déclencheur d'événement peut être défini pour cette valeur de température.

#### Affichage des paramètres

Les paramètres réglés peuvent être affichées pendant la mesure.

• Appuyez sur la touche **5** pendant la mesure.

Le transmetteur retourne au menu principal.

Fig. 9.8: Affichage du menu principal pendant la mesure



1 - témoin d'état

La mesure continue en arrière-plan. Le symbole 10- de témoin d'état s'affiche.

• Appuyez sur la touche 4 ou 6 pour sélectionner un menu et afficher ses paramètres.

#### Avis!


Pendant la mesure, il n'est pas possible de modifier les paramètres. Si vous essayez de le faire, le message Mode lecture s'affiche. Pour les modifier, la mesure doit être arrêtée.

#### Informations sur la mémoire de valeurs mesurées

Les informations sur la mémoire de valeurs mesurées peuvent être affichées pendant la mesure.

• Appuyez sur la touche [9] jusqu'à l'affichage de l'écran suivant :

Fig. 9.9 : Informations sur la mémoire de valeurs mesurées



Si le buffer circulaire est désactivé, le moment auquel la mémoire de valeurs mesurées sera pleine, si tous les réglages sont conservés, est affiché sur la ligne 4.

Si le buffer circulaire est activé, sur la ligne 4 est affiché, combien de temps encore les données de mesure peuvent être enregistrées sans écraser les données plus anciennes.

Les informations sur la mémoire de valeurs mesurées peuvent également être affichées dans le menu Enregistrement.

Enregistrement\Mémoire val. mes.\Info mémoire

- Appuyez sur la touche ( pendant la mesure.
- Sélectionnez dans le menu Enregistrement l'entrée de la liste Mémoire val. mes.\Info mémoire.
- Appuyez sur ENTER.

Les informations sur la mémoire de valeurs mesurées sont affichées.

#### 9.5.5 Passage à l'affichage des valeurs mesurées

- Appuyez sur la touche ( っ pendant quelques secondes pour revenir au menu principal.
- Sélectionnez le menu Afficher mesure.
- Appuyez sur ENTER.

L'affichage des valeurs mesurées apparaît.

## 9.6 Exécution de fonctions spéciales

Certaines touches ont des fonctions spéciales. Elles peuvent être utilisées pour saisir des valeurs, faire défiler les listes de sélection et exécuter certaines fonctions.

Tab. 9.10: Fonctions spéciales

touche	fonction
1	basculement entre les modes AutoMux et HumanMux <sup>(1)</sup>
8	affichage du compteur
5	déclenchement d'un snap
7	basculement entre les affichages des canaux de mesure activés (1)
0	basculement entre les modes TransitTime et FastFood
5	retour au menu principal pour arrêter la mesure ou afficher les paramètres
ENTER	affichage de l'écran de diagnostic

<sup>(1)</sup> n'apparaît que si Param. basé sur canaux a été sélectionné pour la configuration du point de mesure (mode SuperUser)

Appuyez sur la touche C pour exécuter d'autres fonctions.

- Appuyez sur la touche C jusqu'à l'affichage du point de menu Exécuter commande.
- Sélectionnez une entrée de la liste.
- Appuyez sur ENTER.

#### Compteurs

Mesure\Exécuter commande\Compteurs

- Sélectionnez l'entrée de la liste Compteurs.
- Appuyez sur ENTER.

La liste de sélection suivante s'affiche :

affichage	description
Remettre compt.	remise à zéro des compteurs
Figer l'écran	affichage de la valeur mesurée du compteur pendant quelques secondes
Réinitialiser erreur	réinitialisation de l'erreur du compteur
Arrêter/effac. compt.	arrêt et remise à zéro des compteurs
Démarrer compteurs	démarrage des compteurs

#### Mode de mesure

Si le mode FastFood est autorisé, il est possible de basculer entres les modes FastFood et TransitTime.

Mesure\Exécuter commande\Mode de mesure

- Sélectionnez l'entrée de la liste Mode de mesure.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez de la liste un mode de mesure.
- Appuyez sur ENTER.

#### Basculement entre les canaux (mode SuperUser)

Si Param. basé sur canaux a été sélectionné pour la configuration du point de mesure, l'affichage des valeurs mesurées peut être adapté comme suit :

Mesure\Exécuter commande\Basculement canaux

- Sélectionnez l'entrée de la liste Basculement canaux.
- Appuyez sur ENTER.

Pendant la mesure, il est possible d'afficher les valeurs mesurées du canal de mesure A ou B ou de basculer automatiquement entre ces canaux.

- Sélectionnez une entrée de la liste pour le basculement entre les canaux de mesure.
- Appuyez sur ENTER.

#### Prise d'un snap

Mesure\Exécuter commande\Prendre un snap

- Sélectionnez l'entrée de la liste Prendre un snap.
- Appuyez sur ENTER.

Un snap est pris.

#### Remise au repos des déclencheurs d'événement

Mesure\Exécuter commande\Effacer alarmes

- Sélectionnez l'entrée de la liste Effacer alarmes.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si au moins un déclencheur d'événement a été paramétré et s'est déclenché.

## Échantillonnage

 ${\tt Mesure \setminus Ex\'ecuter\ commande \setminus \'Echantillonnage}$ 

- Sélectionnez l'entrée de la liste Échantillonnage.
- Appuyez sur ENTER.

Le numéro d'échantillon et le moment de l'échantillonnage sont affichés.

## 9.7 Arrêt de la mesure

- Appuyez sur la touche  $\supset$  pendant quelques secondes pour revenir au menu principal.
- Sélectionnez le menu Arrêter mesure.



- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Oui pour arrêter la mesure.
- Appuyez sur ENTER.

La mesure s'arrête. Le menu principal s'affiche.

## 10 Dépannage

#### Danger!



#### Risque d'explosion lors de l'utilisation de l'équipement de mesure en atmosphère explosible

Des dommages corporels ou matériels ainsi que des situations dangereuses peuvent survenir.

→ Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible".

#### **Avertissement!**



#### Travaux de service par du personnel non autorisé et non qualifié

Des dommages corporels ou matériels ainsi que des situations dangereuses peuvent survenir.

→ Les travaux sur le transmetteur doivent être effectués par du personnel autorisé et qualifié.

#### Attention!



# Prescriptions de prévention des accidents pour les installations et équipements électriques

Le non-respect peut entraîner des blessures graves.

→ Pour tout travail électrique, les prescriptions de prévention des accidents pour les installations et équipements électriques doivent être observées.

## **Avertissement!**



## Contact avec des pièces sous tension

Les chocs et les arcs électriques peuvent entraîner des blessures graves. L'équipement de mesure peut être endommagé.

Avant tout travail sur le transmetteur (p. ex. montage, démontage, raccordement, mise en service), celui-ci doit être débranché de l'alimentation en tension. Le retrait du fusible interne ne suffit pas à cet effet.

#### Attention!



### Contact avec des surfaces très chaudes ou froides

Risque de blessures (p. ex. dommages thermiques)

- → Lors du montage, observez les conditions ambiantes au point de mesure.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.

En cas de problèmes qui ne peuvent pas être résolus à l'aide du présent mode d'emploi, veuillez contacter notre représentant Flexim et lui donner une description détaillée de la situation. Précisez le modèle, le numéro de série et la version du micrologiciel de votre transmetteur.

## L'écran ne fonctionne pas du tout ou s'éteint souvent de lui-même.

- Vérifiez le réglage du contraste du transmetteur ou saisissez le HotCode 555000 pour rétablir le contraste moyen.
- Assurez-vous que la bonne tension est présente aux bornes. Vérifiez sur la plaquette signalétique, sous le bornier extérieur droit, la tension d'alimentation pour laquelle le transmetteur est prévu.
- Si l'alimentation en tension est en ordre, les capteurs ou un composant du transmetteur sont défectueux. Les capteurs et le transmetteur doivent être retournés à Flexim pour réparation.
- Si le transmetteur n'est raccordé qu'au travers de l'interface USB, le rétroéclairage s'éteint.

# Le témoin d'état affiche une erreur (symbole // ).

- Appuyez sur la touche pour revenir au menu principal.
- Sélectionnez le point de menu Enregistrement\Journal d'évén.
- · Appuyez sur ENTER.

La liste des messages d'erreur s'affiche.

# La date et l'heure affichées sont fausses, les valeurs mesurées sont effacées lorsque le transmetteur est mis hors tension.

• Si la date et l'heure sont remises à zéro ou fausses après une mise hors tension et remise sous tension ou si les valeurs mesurées ont été effacées, la pile de sauvegarde des données doit être remplacée.

#### Une sortie ne fonctionne pas.

 Assurez-vous que les sorties sont configurées correctement. Contrôlez le fonctionnement de la sortie. Si la sortie est défectueuse, veuillez contacter Flexim.

#### 10.1 Problèmes de mesure

# La mesure est impossible car aucun signal n'est reçu. La grandeur de mesure est suivie d'un point d'interrogation. La DEL s'allume en rouge après le démarrage de la mesure.

- Assurez-vous que les paramètres saisis sont corrects, notamment le diamètre extérieur de la conduite, l'épaisseur de la paroi et la célérité du son dans le fluide. Erreurs typiques : vous avez saisi la circonférence ou le rayon de la conduite au lieu de son diamètre, ou le diamètre intérieur au lieu du diamètre extérieur.
- · Contrôlez le nombre de trajets du son.
- · Assurez-vous que l'écart entre les capteurs recommandé a été respecté lors du montage des capteurs.
- · Assurez-vous d'avoir sélectionné un point de mesure adéquat et saisi le nombre correct de trajets du son.
- Essayez d'obtenir un meilleur contact acoustique entre la conduite et les capteurs.
- Saisissez un nombre inférieur de trajets du son. L'amortissement du signal est peut-être trop élevé en raison d'une viscosité élevée du fluide ou de la présence de dépôts sur la paroi intérieure de la conduite.

#### Le signal de mesure est reçu mais aucune valeur mesurée n'est obtenue.

- Si la limite supérieure ou inférieure de la vitesse d'écoulement est dépassée, UNDEF s'affiche et un point d'exclamation apparaît à la suite de la grandeur de mesure. Les valeurs mesurées sont signalées non valables. Adaptez la valeur limite aux conditions de mesure.
- En l'absence d'un point d'exclamation, la mesure est impossible au point de mesure sélectionné.

#### Le signal disparaît pendant la mesure.

- Si la conduite était dépressurisée et aucun signal de mesure n'est reçu par la suite, veuillez contacter Flexim.
- Attendez que le contact acoustique se rétablisse. Une proportion temporairement élevée de liquide et de particules solides dans le fluide peut interrompre la mesure.

#### Les valeurs mesurées diffèrent fortement des valeurs attendues.

• Des valeurs mesurées fausses sont souvent dues à des paramètres erronés. Assurez-vous que les paramètres saisis pour le point de mesure sélectionné sont corrects.

## 10.2 Sélection du point de mesure

- Assurez-vous que l'écart min. recommandé par rapport à toutes les sources de perturbation est respecté.
- Évitez les points de mesure où se forment des dépôts dans la conduite.
- Évitez les points de mesure situés à proximité de parties déformées ou détériorées de la conduite ou à proximité de soudures.
- Veillez à ce que la surface de la conduite au niveau du point de mesure soit plane.
- Mesurez la température au point de mesure et assurez-vous que les capteurs utilisés sont appropriés à cette température.
- Assurez-vous que le diamètre extérieur de la conduite est dans la plage de mesure des capteurs.
- Pour la mesure sur une conduite horizontale, il est recommandé de fixer les capteurs latéralement sur la conduite.

#### 10.3 Contact acoustique maximal

voir section 6.2

## 10.4 Problèmes spécifiques à l'application

#### La célérité du son dans le fluide est fausse.

- Si la célérité du son saisie pour le fluide ne correspond pas à la valeur réelle, l'écart calculé entre les capteurs peut ne pas être correct.
- La célérité du son dans le fluide est utilisée pour calculer l'écart entre les capteurs, ce qui en fait un paramètre très important pour le positionnement des capteurs. Les célérités du son enregistrées dans le transmetteur sont données uniquement à titre indicatif.

#### La rugosité saisie pour la conduite n'est pas appropriée.

Vérifiez la valeur saisie en tenant compte de l'état de la conduite.

La mesure sur des conduites composées de matériaux poreux (p. ex. béton ou fonte de fer) n'est possible que sous certaines conditions.

· Veuillez contacter Flexim.

La mesure sur des conduites possédant un revêtement intérieur peut être problématique si le revêtement n'est pas parfaitement solidaire de la paroi ou s'il se compose d'un matériau absorbant les sons.

• Essayez de mesurer sur une section de la conduite dépourvue de revêtement intérieur.

Les gouttelettes ou les particules solides présentes en forte quantité dans le fluide dispersent et absorbent le signal ultrasonore et atténuent donc le signal de mesure.

• La mesure est impossible si la proportion est ≥ 10 %. Avec un pourcentage élevé mais < 10 %, la mesure peut être possible sous certaines conditions.

## 10.5 Déviations importantes des valeurs mesurées

#### La célérité du son dans le fluide est fausse.

• Si la célérité du son dans le fluide sélectionné ne correspond pas à la valeur réelle, un signal réfléchi directement sur la paroi de la conduite peut être pris pour le signal de mesure. Le débit que le transmetteur calcule à partir de ce signal erroné est alors très faible ou fluctue autour de zéro.

#### La limite supérieure saisie pour la vitesse d'écoulement est trop basse.

Toutes les vitesses d'écoulement mesurées qui dépassent la limite supérieure sont ignorées et signalées non valables.
 Toutes les grandeurs dérivées de la vitesse d'écoulement sont également déclarées non valables. Si plusieurs valeurs mesurées correctes sont ignorées de cette manière, les valeurs des compteurs seront trop basses.

#### Le débit de fuite saisi est trop élevé.

• Toutes les vitesses d'écoulement inférieures au débit de fuite sont mises à zéro, de même que toutes les grandeurs dérivées. Pour pouvoir effectuer des mesures avec de faibles vitesses d'écoulement, le débit de fuite doit être réglé sur une valeur suffisamment faible (réglage par défaut : 2.5 cm/s).

#### La rugosité saisie pour la conduite n'est pas appropriée.

La vitesse d'écoulement du fluide se situe en dehors de la plage de mesure du transmetteur.

#### Le point de mesure est inadéquat.

• Sélectionnez un autre point de mesure pour voir si les résultats sont meilleurs. La section d'une conduite n'est jamais parfaitement circulaire, ce qui se répercute sur le profil d'écoulement.

#### Le débit volumétrique de service correspond aux attentes mais le débit volumétrique normal s'en écarte fortement.

• Les paramètres (température/pression normale et de service) saisis pour la mesure du débit volumétrique normal ne sont pas corrects.

## 10.6 Problèmes concernant les compteurs

#### Les valeurs des compteurs sont trop basses.

L'un des compteurs a atteint la limite supérieure et doit être manuellement remis à zéro.

#### La somme des compteurs n'est pas correcte.

 La somme des deux compteurs (le débit ΣQ) émise par une sortie n'est plus valable après le premier débordement de l'un des compteurs.

## La valeur du compteur est suivie d'un point d'interrogation.

• La mesure n'était temporairement pas possible et, pour cette raison, la valeur du compteur peut être fausse.

## 11 Entretien et nettoyage

## Danger!



#### Risque d'explosion lors de l'utilisation de l'équipement de mesure en atmosphère explosible

Des dommages corporels ou matériels ainsi que des situations dangereuses peuvent survenir.

→ Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible".

#### **Avertissement!**



## Travaux de service par du personnel non autorisé et non qualifié

Des dommages corporels ou matériels ainsi que des situations dangereuses peuvent survenir.

→ Les travaux sur le transmetteur doivent être effectués par du personnel autorisé et qualifié.

#### **Avertissement!**



#### Contact avec des pièces sous tension

Les chocs et les arcs électriques peuvent entraîner des blessures graves. L'équipement de mesure peut être endommagé.

→ Avant tout travail sur le transmetteur (p. ex. montage, démontage, raccordement, mise en service), celui-ci doit être débranché de l'alimentation en tension. Le retrait du fusible interne ne suffit pas à cet effet.

## Attention!



#### Prescriptions de prévention des accidents pour les installations et équipements électriques

Le non-respect peut entraîner des blessures graves.

→ Pour tout travail électrique, les prescriptions de prévention des accidents pour les installations et équipements électriques doivent être observées.

#### Attention!



### Contact avec des surfaces très chaudes ou froides

Risque de blessures (p. ex. dommages thermiques)

- → Lors du montage, observez les conditions ambiantes au point de mesure.
- → Portez l'équipement de protection individuelle requis.
- → Observez les réglementations en vigueur.

11.1 Entretien FLUXUS G736

## 11.1 Entretien

Le transmetteur et les capteurs ne nécessitent pratiquement pas d'entretien. Pour assurer la sécurité, les intervalles de maintenance suivants sont recommandés :

Tab. 11.1: Intervalles de maintenance recommandés

objet	tâche	Intervalle	action	
boîtier en acier inoxydable  transmetteur  boîtier de jonction	contrôle visuel pour déceler la corrosion et les endommagements	annuellement ou plus souvent selon les conditions ambiantes	nettoyage	
fixation pour capteur	contrôle visuel pour déceler les salissures	annuellement ou plus souvent selon les conditions ambiantes		
capteurs	contrôle du couplage des capteurs à la conduite	annuellement	remplacement de la feuille de couplage, si nécessaire	
transmetteur	recherche de mises à jour du micrologiciel	annuellement	mise à jour, si nécessaire	
transmetteur	test de fonctionnement	annuellement	extraction des valeurs mesurées et de diagnostic	
transmetteur et capteurs	calibration	-	voir section 11.3	

## 11.2 Nettoyage

#### **Boîtier**

• Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux et un spray de nettoyage et de soin pour acier inoxydable.

#### **Capteurs**

• Débarrassez les capteurs de toute trace de couplant acoustique à l'aide d'un mouchoir en papier.

#### 11.3 Calibration

Si l'équipement de mesure est installé correctement et tel que recommandé à un endroit approprié, utilisé avec précaution et bien entretenu, aucun problème ne devrait survenir.

Le transmetteur a été calibré en usine. Lors d'une utilisation dans des conditions normales, il ne sera pas nécessaire de le calibrer de nouveau.

Une recalibration est recommandée si :

- les surfaces de contact des capteurs portent des traces d'usure visibles
- les capteurs ont été utilisés pendant une période prolongée à des températures élevées (plusieurs mois à plus de 130 °C pour les capteurs standard ou à plus de 200 °C pour les capteurs pour températures élevées)

Pour une recalibration sous conditions de référence, retournez le transmetteur, les capteurs ou tous les deux à Flexim.

# 12 Démontage et élimination

## Danger!



Risque d'explosion lors de l'utilisation de l'équipement de mesure en atmosphère explosible

Des dommages corporels ou matériels ainsi que des situations dangereuses peuvent survenir.

→ Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible".

#### **Avertissement!**



Montage, raccordement et mise en service par du personnel non autorisé et non qualifié

Des dommages corporels ou matériels ainsi que des situations dangereuses peuvent survenir.

→ Les travaux sur le transmetteur doivent être effectués par du personnel autorisé et qualifié.

#### **Avertissement!**



#### Contact avec des pièces sous tension

Les chocs et les arcs électriques peuvent entraîner des blessures graves. L'équipement de mesure peut être endommagé.

→ Avant tout travail sur le transmetteur (p. ex. montage, démontage, raccordement, mise en service), celui-ci doit être débranché de l'alimentation en tension. Le retrait du fusible interne ne suffit pas à cet effet.

#### Attention!



Prescriptions de prévention des accidents pour les installations et équipements électriques

Le non-respect peut entraîner des blessures graves.

→ Pour tout travail électrique, les prescriptions de prévention des accidents pour les installations et équipements électriques doivent être observées.

#### 12.1 Démontage

Le démontage se fait dans l'ordre inverse du montage.

## 12.2 Élimination

L'équipement de mesure doit être éliminé dans le respect des réglementations en vigueur.

## Important!

L'élimination appropriée des composants usagés du transmetteur et des accessoires permet d'éviter les dommages environnementaux et de préserver les ressources.

En fonction du matériau, les composants doivent rejoindre les déchets résiduels, spéciaux ou recyclables dans le respect des réglementations en vigueur.


Les batteries doivent être éliminées séparément des appareils électriques ou électroniques.

Pour ce faire, retirez les batteries de l'appareil et faites-les rejoindre le système de traitement prévu à cet effet.

Flexim reprend gratuitement les composants conformément aux réglementations nationales.

Veuillez contacter Flexim.

## 13 Modes utilisateur



Les modes utilisateur rendent possibles un diagnostic avancé des signaux et des valeurs mesurées de même que la définition de paramètres supplémentaires, adaptés à l'application.

Les modes utilisateur suivants peuvent être sélectionnés :

- $\bullet \verb|StandardUser|$
- ExpertUser
- SuperUser
- •SuperUser avancé

Suivant le mode utilisateur sélectionné, les points de menu suivants s'affichent dans le menu Calibration et au point de menu  $Divers \Réglages$  spéciaux :

Tab. 13.1: Points de menu des modes utilisateur

point de menu	StandardUser	ExpertUser	SuperUser	SuperUser avancé	réglage par défaut	
point de menu Divers\Réglages spéciaux						
Démarr. en mode mesure	х	х	х	х		
Détect. racleurs			х	х	Hors service	
Mode turbulence	х	х	х	х	Hors service	
Util. courbe vap. saturée	х	х	х	х	Non	
Amplification max.		х	х	х	Hors service	
Détect. signal cond.		х	х	х	En service	
menu Calibration						
Débit de fuite	х	х	х	х	En service	
Limite vit. écoul.		х	х	х	Hors service	
Calib. paroi LWT			х	х	Hors service	
Calibr. linéaire			х	х	Hors service	
Correction profil		х	х	х	En service	
Facteur pondération			х	х	Hors service	
Calibration multipoint (si autorisée au point de menu Divers\Mesure\ Réglages mesure)	х	х	х	x		
entrée de la liste au point de menu Sorties\\Grandeur source\Valeurs diagnost.						
Température capteur			х	х		
Dépass. temp. capt.			х	х		
grandeur source pour le paramétrage basé sur les canaux dans le menu Sorties						
Diagnostic avancé			х	х		

#### Sélection du mode utilisateur

Divers\Réglages système\Mode utilisateur

- Sélectionnez le point de menu Mode utilisateur.
- Appuyez sur ENTER.
- · Sélectionnez une entrée de la liste.
- Appuyez sur ENTER.

#### 13.1 Mode StandardUser

Dans ce mode, toutes les mesures prévues pour l'application considérée peuvent être réalisées. Lors de la première mise en service, le transmetteur est dans le mode StandardUser.

Cette fonction n'est pas disponible si le moyennage des canaux synchronisés a été activé au point de menu Divers\
Mesure\Modes de mesure\Moyennage can. synch.

#### 13.1.1 Démarrage en mode de mesure

Certaines applications nécessitent de démarrer la mesure dans un mode de mesure précis.

Divers\Réglages spéciaux\Démarr. en mode mesure

- Sélectionnez le point de menu Divers\Réglages spéciaux.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Démarr. en mode mesure.

Le point de menu Démarr. en mode mesure n'apparaît que si le mode FastFood a été autorisé.

- Sélectionnez TransitTime ou FastFood pour démarrer la mesure dans le mode correspondant.
- Appuyez sur ENTER.

Divers\Réglages spéciaux\Démarr. en mode mesure\Uniquement mode ...

• Sélectionnez Oui si le mode de mesure doit toujours être conservé. Sélectionnez Non si un autre mode de mesure peut être sélectionné avec la touche o au cours de la mesure.

Cette fonction n'est pas disponible si le moyennage des canaux synchronisés a été activé au point de menu Divers\
Mesure\Modes de mesure\Moyennage can. synch.

#### 13.1.2 Mode turbulence

En cas de fortes turbulences, c'est-à-dire de nombres de Reynolds élevés ou de profils d'écoulement perturbés en raison de courtes longueurs d'entrée/sortie, il y a de grandes fluctuations des temps de transit des signaux ultrasonores, qui entraînent une mauvaise qualité du signal (p. ex. amplitude du signal réduite, amplification élevée). Une mesure instable avec des pertes de signal fréquentes et une variation de l'amplitude VariAmp > 5 % indiquent de fortes turbulences. Dans ce cas, il peut être utile d'activer le mode turbulence.

#### Conditions de mesure en mode turbulence activé

- Lorsque le mode turbulence est désactivé, le SNR doit être > 15 dB.
- Lorsque le mode turbulence est activé, l'amplification du signal est inférieure d'au moins 3 dB à celle en mode turbulence désactivé. L'amplification du signal doit être mesurée à des vitesses d'écoulement, pour lesquelles on suppose de fortes turbulences

Si ces critères sont remplis, l'incertitude de mesure spécifiée est respectée même si le mode turbulence est activé.

S'ils ne sont pas remplis, la mesure en mode turbulence désactivé doit être privilégiée.

Divers\Réglages spéciaux\Mode turbulence

- Sélectionnez le point de menu Divers\Réglages spéciaux.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Mode turbulence.
- Sélectionnez En service pour activer le mode turbulence. Sélectionnez Hors service pour le désactiver. Sélectionnez Réglage défaut si vous ne souhaitez pas effectuer de saisies personnalisées.
- Appuyez sur ENTER.

13.1 Mode StandardUser FLUXUS G736

#### 13.1.3 Réglage de la mesure de vapeur

Il est possible de spécifier au point de menu Util. courbe vap. saturée si la pression de saturation doit être calculée à partir de la température de saturation ou vice versa lors de la mesure de vapeur.

Divers\Réglages spéciaux\Util. courbe vap. saturée

- Sélectionnez le point de menu  ${\tt Divers \backslash R\'eglages}$  spéciaux.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Util. courbe vap. saturée.
- Sélectionnez Tf -> Pf si la pression du fluide doit être calculée à partir de la température du fluide.
   Sélectionnez Pf -> Tf si la température du fluide doit être calculée à partir de la pression du fluide.
   Sélectionnez Non si la pression et la température sont disponibles de manière indépendante.
- · Appuyez sur ENTER.

Si Tf -> Pf ou Pf -> Tf a été sélectionné, l'information sur la grandeur calculée correspondante s'affiche après la saisie de la température ou de la pression du fluide dans le menu Paramètres.

#### 13.1.4 Débit de fuite

Le débit de fuite est une limite inférieure pour la vitesse d'écoulement. Toutes les vitesses d'écoulement mesurées qui n'atteignent pas la valeur limite sont mises à zéro.

Le débit de fuite peut être lié à la direction d'écoulement.

Calibration\Débit de fuite

- Sélectionnez le point de menu Calibration  $\$  Débit de fuite.
- · Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Hors service si vous ne souhaitez pas saisir de valeur pour le débit de fuite.
- Sélectionnez Réglage défaut si vous ne souhaitez pas effectuer de saisies personnalisées (réglage par défaut : ± 25 mm/s).
- Sélectionnez Personnalisé pour définir les valeurs du débit de fuite pour les directions d'écoulement positive et négative.
- Appuyez sur ENTER.

Calibration\Débit de fuite\Personnalisé\+Débit de fuite

Toutes les valeurs de la vitesse d'écoulement pour la direction d'écoulement positive qui sont inférieures à cette limite sont mises à zéro.

- · Saisissez le débit de fuite.
- · Appuyez sur ENTER.

Calibration\Débit de fuite\Personnalisé\-Débit de fuite

Toutes les valeurs (absolues) de la vitesse d'écoulement pour la direction d'écoulement négative qui sont inférieures à cette limite absolue sont mises à zéro.

- Saisissez le débit de fuite sous forme de valeur absolue.
- · Appuyez sur ENTER.

#### 13.1.5 Calibration multipoint

Il est possible de saisir une série de valeurs mesurées pour définir une courbe de calibration pour la vitesse d'écoulement. Enregistrement de la série de valeurs mesurées :

- Démarrez une mesure avec le transmetteur et un appareil de référence.
- Augmentez graduellement la valeur de la vitesse d'écoulement. La plage de mesure doit être identique à la plage de travail ultérieure.
- · Notez ou enregistrez les valeurs mesurées.

Saisie de la série de valeurs mesurées :

- $\bullet \ \, \text{Activez la calibration multipoint au point de menu } \ \, \text{Divers} \\ \ \, \text{Mesure} \\ \ \, \text{Réglages mesure.}$
- Sélectionnez le point de menu Calibration \Calibration multipoint.
- Appuyez sur ENTER.

Calibration\Calibration multipoint

- Sélectionnez Oui pour définir une courbe de calibration. Sélectionnez Non pour mesurer sans calibration.
- Appuyez sur ENTER.

Calibration\Calibration multipoint\Points de calibration

- Saisissez le nombre de paires de valeurs mesurées.
- Appuyez sur ENTER.

Calibration\Calibration multipoint\Point x=val. effect.

- · Saisissez la valeur mesurée du transmetteur.
- · Appuyez sur ENTER.

Calibration\Calibration multipoint\Point x=val. nominale

- Saisissez la valeur mesurée de l'appareil de référence.
- · Appuyez sur ENTER.
- Répétez la saisie pour toutes les paires de valeurs mesurées.
- Appuyez sur ENTER après chaque saisie.

Calibration\Calibration multipoint\Utilisation bidirect.

• Sélectionnez Oui pour appliquer la courbe de calibration également aux vitesses d'écoulement négatives. Sélectionnez Non si elle ne doit pas être appliquée aux vitesses d'écoulement négatives.

#### 13.2 Mode ExpertUser

Certains points de menu non visibles dans le mode StandardUser sont affichés en plus.

#### Avis!

Le mode ExpertUser s'adresse à des utilisateurs expérimentés connaissant bien l'application.

Les paramètres modifiés peuvent se répercuter sur le mode StandardUser et conduire à des erreurs de mesure ou à une défaillance de la mesure après la configuration d'un nouveau point de mesure.

## Avis!

Certains paramètres définis restent activés lors du passage au mode StandardUser. Ils sont affichés mais ne peuvent pas être modifiés.

13.2 Mode ExpertUser FLUXUS G736

#### 13.2.1 Correction du profil

Les versions suivantes peuvent être sélectionnées dans le transmetteur pour calculer le facteur de calibration mécanique de l'écoulement  $k_{Re}$ :

- kRe 1.0 : correction du profil (version précédente)
- kRe 2.0 : correction du profil améliorée (version actuelle)
- kRe 2.0 corr. perturb.: correction du profil améliorée dans des conditions non idéales à l'entrée pour la direction d'écoulement positive (direction d'écoulement négative sans correction des sources de perturbation, réglage par défaut)
- kRe 2.0 perturb.bidirect.: correction du profil améliorée dans des conditions non idéales à l'entrée pour les directions d'écoulement positive et négative (basculement automatique de la correction du profil en fonction de la direction d'écoulement)

Le réglage de la correction du profil comprend les étapes suivantes :

• sélection de la version de la correction du profil dans le menu Divers

Si kRe 2.0 corr. perturb. ou kRe 2.0 perturb.bidirect. a été sélectionné:

- sélection de la source de perturbation dans le menu Paramètres
- saisie de l'écart par rapport aux sources de perturbation dans le menu Paramètres

L'écart par rapport aux sources de perturbation doit être mesuré à partir de l'extrémité de la source de perturbation donnée (voir Tab. 3.2).

#### Avis!

Si kRe 2.0 corr. perturb. ou kRe 2.0 perturb.bidirect. a été sélectionné, les capteurs doivent être montés en réflexion, en X ou en X décalé (compensation des effets d'écoulement transversal).

#### Sélection de la version

Divers\Mesure\Réglages mesure\Correction profil

- Sélectionnez le point de menu Divers\Mesure\Réglages mesure.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Correction profil.
- Sélectionnez une entrée de la liste (réglage par défaut : kRe 2.0 corr. perturb.).
- Appuyez sur ENTER.

#### Sélection de la source de perturbation

Paramètres\Source de perturbation

- Sélectionnez une entrée de la liste.
- · Appuyez sur ENTER.

Si kRe 2.0 corr. perturb. ou kRe 2.0 perturb.bidirect. a été sélectionné, vous devez saisir les paramètres des sources de perturbation.

Tab. 13.2 : Paramètres des sources de perturbation

source de perturbation	paramètre	description
Coude à 90°	Écart perturbation (I)	
Coude double à 90°	Écart perturbation (l <sub>1</sub> ) Écart entre coudes (l <sub>2</sub> )	
Coude doub. 90°, 2 plans	Écart perturbation (I <sub>1</sub> ) Écart entre coudes (I <sub>2</sub> )	
Coude à 45°	Écart perturbation (I)	
Coude double à 45°	Écart perturbation ( $l_1$ ) Écart entre coudes ( $l_2$ )	
Réducteur	Écart perturbation (I <sub>1</sub> )  Longueur du réducteur (I <sub>2</sub> )  Diamètre ext. d'entrée (d <sub>2</sub> )  en plus, en cas de réducteur avec source de perturbation supplémentaire en amont :  Écart perturb. en amont (I <sub>3</sub> )  Perturbation en amont (p. ex. coude à 90°)  paramètres de la source de perturbation supplémentaire en amont	

13.2 Mode ExpertUser FLUXUS G736

#### 13.2.2 Amplification maximale du signal

Afin d'empêcher que des signaux parasites et/ou des signaux de la paroi de la conduite (p. ex. dans le cas d'une conduite qui s'est vidée) soient interprétés comme des signaux utiles, une amplification max. du signal peut être définie.

Si l'amplification du signal est supérieure à l'amplification max. :

- la grandeur de mesure ne peut pas être déterminée et la valeur mesurée est signalée non valable
- l'unité de mesure est suivie d'un dièse pendant la mesure (dans le cas d'une erreur normale, un point d'interrogation est affiché)

Divers\Réglages spéciaux\Amplification max.

- Sélectionnez le point de menu Divers\Réglages spéciaux.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Amplification max.
- Sélectionnez Hors service si la mesure doit être effectuée sans limitation de l'amplification du signal.
- Sélectionnez Réglage défaut si vous ne souhaitez pas effectuer de saisies personnalisées.
- Sélectionnez Personnalisé pour définir une valeur limite pour l'amplification max. du signal.
- Appuyez sur ENTER.
- · Saisissez une valeur pour l'amplification max. du signal.
- · Appuyez sur ENTER.

#### 13.2.3 Détection du signal de conduite

Lors de l'évaluation de la plausibilité du signal, le système vérifie si la célérité du son se situe à l'intérieur d'une plage définie. Le seuil absolu de la célérité du son dans le fluide utilisé à cet effet est la plus élevée des valeurs suivantes :

- seuil absolu, réglage par défaut : 1848 m/s
- valeur de la courbe de célérité du son dans le fluide au point de travail plus seuil relatif; réglage par défaut du seuil relatif: 200 m/s

Divers\Réglages spéciaux\Détect. signal cond.

- Sélectionnez le point de menu Divers \Réglages spéciaux.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Détect. signal cond.
- Sélectionnez Hors service si la mesure doit être effectuée sans détection du signal de conduite.
- Sélectionnez Réglage défaut si vous ne souhaitez pas effectuer de saisies personnalisées et si les valeurs par défaut doivent être utilisées.
- Sélectionnez Personnalisé pour définir les valeurs pour la détection du signal de conduite.
- Appuyez sur ENTER.

Divers\Seuil absolu

- · Saisissez la valeur du seuil absolu.
- Appuyez sur ENTER.

Divers\Seuil relatif

- Saisissez la valeur du seuil relatif.
- · Appuyez sur ENTER.

## **Exemple**

seuil absolu : 2007 m/s seuil relatif : 600 m/s

valeur de la courbe de célérité du son au point de travail : 1546 m/s

Vu que 1546 m/s + 600 m/s = 2146 m/s est supérieur au seuil absolu de 2007 m/s, cette valeur est utilisée comme seuil absolu de la célérité du son lors de l'évaluation de la plausibilité du signal.

#### 13.2.4 Valeur limite de la vitesse d'écoulement

Dans les environnements fortement perturbés, des aberrations isolées des vitesses d'écoulement mesurées sont possibles. Si ces aberrations ne sont pas éliminées, elles se répercutent sur toutes les grandeurs de mesure dérivées qui ne peuvent alors pas servir à l'intégration (p. ex. sorties d'impulsion).

En mode ExpertUser, une valeur limite peut être saisie pour la vitesse d'écoulement.

Il est possible d'ignorer toutes les vitesses d'écoulement mesurées qui sont supérieures ou inférieures à la valeur limite réglée. Dans ce cas, une erreur est sortie.

Calibration\Limite vit. écoul.

- Sélectionnez le point de menu Calibration\Limite vit. écoul.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Hors service si vous ne souhaitez pas saisir de valeur limite pour la vitesse d'écoulement.
- Sélectionnez Réglage défaut si vous ne souhaitez pas effectuer de saisies personnalisées.
- Sélectionnez Personnalisé pour définir une valeur limite pour la vitesse d'écoulement.
- Appuyez sur ENTER.

Calibration\+Limite vit. écoul.

- Saisissez une valeur limite de vitesse d'écoulement pour la mesure dans la direction d'écoulement.
- Appuvez sur ENTER.

Si la vitesse d'écoulement est supérieure à cette valeur limite, elle est signalée non valable. La grandeur de mesure ne peut pas être déterminée. UNDEF s'affiche.

Calibration\-Limite vit. écoul.

- Saisissez une valeur limite de vitesse d'écoulement pour la mesure dans la direction opposée à la direction d'écoulement.
- Appuyez sur ENTER.

Si la vitesse d'écoulement est inférieure à cette valeur limite, elle est signalée non valable. La grandeur de mesure ne peut pas être déterminée. UNDEF s'affiche.

# Avis!

Si la valeur limite +Limite vit. écoul. sélectionnée pour la vitesse d'écoulement est trop basse ou si -Limite vit. écoul. est trop élevée, la mesure ne sera éventuellement pas possible car la plupart des valeurs mesurées seront signalées non valables.

Fig. 13.1 : Vitesse d'écoulement en-dehors de la plage de validité



- 1 grandeur de mesure
- 2 vitesse d'écoulement

### 13.2.4.1 Correction du profil spécifique au point de mesure

Dans des cas particuliers, une correction du profil spécifique au point de mesure peut être utilisée.

Calibration\Correction profil

- Sélectionnez le point de menu Calibration\Correction profil.
- · Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Hors service pour désactiver la correction du profil.
- Sélectionnez Réglage défaut pour utiliser le réglage global effectué au point de menu Divers\Réglages mesure\
  Correction profil comme correction du profil.
- Sélectionnez Personnalisé pour utiliser une correction du profil spécifique au point de mesure.
- · Appuyez sur ENTER.

Si Personnalisé a été sélectionné, les paramètres de la correction du profil spécifique au point de mesure sont maintenant affichés. Les paramètres de la correction du profil sont de préférence transmis au transmetteur via l'interface de service mais peuvent également être saisis ici.

# 13.3 Modes SuperUser et SuperUser avancé

Certains points de menu non visibles dans les modes StandardUser et ExpertUser sont affichés en plus.

En mode SuperUser avancé, la plausibilité des paramètres saisis n'est pas contrôlée.

#### Avis!

Les modes SuperUser et SuperUser avancé s'adressent à des utilisateurs expérimentés connaissant bien l'application. Les paramètres modifiés peuvent se répercuter sur le mode StandardUser et conduire à des erreurs de mesure ou à une défaillance de la mesure après la configuration d'un nouveau point de mesure.

### Avis!

Certains paramètres définis restent actifs lors du passage au mode StandardUser. Ils sont affichés mais ne peuvent pas être modifiés.

#### 13.3.1 Détection de racleurs

Cette fonction sert à détecter des racleurs dans la conduite. Elle est activée/désactivée en saisissant le HotCode **007028** (réglage par défaut : désactivé).

### 13.3.2 Calibration de la paroi de la conduite pour capteurs ondes Lamb

Il existe pour les capteurs ondes Lamb, dans le jeu de paramètres d'un canal de mesure, un facteur de calibration pour la vitesse d'écoulement non corrigée. Ce facteur de calibration dépend du matériau de la conduite.

La calibration de la paroi de la conduite pour capteurs ondes Lamb s'applique si les critères suivants sont remplis lors du démarrage de la mesure :

- · des capteurs ondes Lamb sont utilisés
- · la calibration de la paroi de la conduite est activée
- un facteur est défini pour le matériau de la conduite qui a été sélectionné dans le menu Paramètres

Le facteur peut être activé dans le transmetteur.

Calibration\Calib. paroi LWT

- Sélectionnez le point de menu Calibration\Calib. paroi LWT.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Hors service si la mesure doit être effectuée sans calibration de la paroi de la conduite.
- Sélectionnez Réglage défaut si vous ne souhaitez pas effectuer de saisies personnalisées.
- Sélectionnez En service pour définir les valeurs pour la calibration de la paroi de la conduite.
- Appuyez sur ENTER.

#### 13.3.3 Calibration linéaire

Une correction de la vitesse d'écoulement peut être définie :

```
v_{cor} = m \cdot v + n
```

avec

v – vitesse d'écoulement mesurée

m - facteur, plage: -2...+2

n – offset, plage : -12.7...+12.7 cm/s v<sub>cor</sub> – vitesse d'écoulement corrigée

Toutes les grandeurs dérivées de la vitesse d'écoulement sont alors calculées avec la vitesse d'écoulement corrigée.

# Avis!

L'activation de la correction de la vitesse d'écoulement n'est pas affichée pendant la mesure.

Calibration\Calibr. linéaire

- Sélectionnez le point de menu Calibration\Calibr. linéaire.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Hors service si la mesure doit être effectuée sans calibration linéaire.
- Sélectionnez Réglage défaut si vous ne souhaitez pas effectuer de saisies personnalisées.
- Sélectionnez En service pour définir les valeurs pour la calibration.
- Appuyez sur ENTER.

Calibration\Facteur

- Saisissez le facteur pour la calibration linéaire.
- Appuyez sur ENTER.

Calibration\Offset

- Saisissez l'offset pour la calibration linéaire.
- Appuyez sur ENTER.

# Exemple

facteur: 1.1

offset : -10 cm/s = -0.1 m/s

Lorsqu'une vitesse d'écoulement v = 5 m/s est mesurée, elle est corrigée comme suit avant le calcul des grandeurs

dérivées :

 $v_{cor} = 1.1 \cdot 5 \text{ m/s} - 0.1 \text{ m/s} = 5.4 \text{ m/s}$ 

# **Exemple**

facteur : -1 offset : 0

Seul le signe des valeurs mesurées change.

# 13.3.4 Coefficient de pondération

Pour des capteurs installés sur la même conduite, le coefficient de pondération est utilisé pour compenser les différences entre les valeurs mesurées pour la vitesse d'écoulement de plusieurs canaux de mesure.

Ces différences peuvent être dues à des déformations du profil ou à des écoulements transversaux. Ces effets sont réduits par le calcul de la moyenne des valeurs mesurées de plusieurs canaux. Toutefois, en cas de défaillance brève d'un canal de mesure, la moyenne change brusquement. Si tous les canaux de mesure sont accordés à l'aide du coefficient de pondération, ces changements brusques sont évités.

Le coefficient de pondération pour le canal de mesure x résulte de la vitesse d'écoulement  $v_x$  mesurée sur ce canal et de la vitesse d'écoulement moyenne  $v_m$  de tous les canaux de mesure :

$$w_X = \frac{v_m}{v_m}$$

Le coefficient de pondération peut être activé dans le transmetteur.

Cet écran n'apparaît pas si 1 point mes. (A) a été sélectionné au point de menu Paramètres \Config. point de mesure.

# Calibration\Facteur pondération

- $\bullet \ \ \textbf{S\'electionnez} \ \textbf{le point de menu} \ \texttt{Calibration} \backslash \texttt{Facteur pond\'eration}.$
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Hors service si la mesure doit être effectuée sans coefficient de pondération.
- Sélectionnez Réglage défaut si vous ne souhaitez pas effectuer de saisies personnalisées.
- Sélectionnez En service pour définir le coefficient de pondération.
- Appuyez sur ENTER.

# 13.3.5 Température du capteur et dépassement de la température du capteur en tant que valeurs de diagnostic

Lors de la configuration des sorties, le point de menu Valeurs diagnost. contient les entrées de la liste Température capteur et Dépass. temp. capt. Les valeurs de diagnostic peuvent être transmises aux sorties du transmetteur ou définies comme source des déclencheurs d'événement.

Sorties\...\Grandeur source

- Sélectionnez Valeurs diagnost. comme grandeur source.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez l'entrée de la liste pour la grandeur qui doit être sortie.
- Appuyez sur ENTER.

Tab. 13.3: Grandeur source Valeurs diagnost.

grandeur source	entrée de la liste	sortie
Valeurs diagnost.	Température capteur	moyenne des températures des deux capteurs
	Dépass. temp. capt.	information d'état : oui/non

### 13.3.6 Activation des canaux de mesure

Installation\Sélectionner canaux

Les canaux de mesure peuvent être activés et désactivés.

$\leq$	Le canal de mesure est activé.	

Le canal de mesure est désactivé.

Cet écran n'apparaît pas si le transmetteur ne possède qu'un seul canal de mesure ou si l'entrée de la liste 1 point mes. (A) a été sélectionnée au point de menu Paramètres \Config. point de mesure.

- Sélectionnez un canal de mesure avec la touche 4 ou 6.
- Appuyez sur la touche 2 ou 8 pour activer ou désactiver le canal de mesure.

# 13.3.7 Paramétrage basé sur les canaux

Paramètres\Config. point de mesure\Param. basé sur canaux

- Sélectionnez au point de menu Paramètres \Config. point de mesure l'entrée de la liste Param. basé sur canaux.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez le canal de mesure pour lequel vous souhaitez saisir les paramètres.
- Appuyez sur ENTER.

Pour la description des autres paramètres, voir section 9.1.


Les paramètres doivent être saisis séparément pour chaque canal de mesure.

#### 13.3.8 Canaux de calcul

En plus des canaux de mesure ultrasonores, le transmetteur possède 2 canaux de calcul virtuels : Y et Z. Ceux-ci permettent de calculer les valeurs mesurées de tous les canaux de mesure.

Le résultat de la fonction de calcul définie est la valeur mesurée du canal de calcul sélectionné. Cette valeur est équivalente aux valeurs mesurées d'un canal de mesure. Toutes les opérations possibles avec les valeurs mesurées d'un canal de mesure (p. ex. comptage, enregistrement, sortie) peuvent également être exécutées avec les valeurs mesurées d'un canal de calcul.

### 13.3.8.1 Caractéristiques des canaux de calcul



Les canaux de mesure à calculer de même que la fonction de calcul doivent être saisis dans le menu Paramètres.

Pour chaque canal de calcul, 2 débits de fuite peuvent être définis. Le débit de fuite ne se base pas sur la vitesse d'écoulement, comme avec les canaux de mesure. Il est défini dans l'unité de la grandeur de mesure sélectionnée pour le canal de calcul. Pendant la mesure, les valeurs calculées sont comparées aux débits de fuite et mises à zéro si cela est nécessaire.

#### 13.3.8.2 Paramétrage d'un canal de calcul

Paramètres\Config. point de mesure\Param. basé sur canaux\Canal Y

- Sélectionnez au point de menu Paramètres\Config. point de mesure l'entrée de la liste Param. basé sur canaux.
- · Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez un canal de calcul (ici : Canal Y).
- Appuyez sur ENTER.

La fonction de calcul actuelle est affichée.

· Appuyez sur ENTER.

# Sélection du type de calcul

Tab. 13.4: Types de calcul

Moyenne (ts can. OK)	Moyenne (1 can. OK)
moyenne avec "ET"  Tous les canaux de mesure doivent fournir une valeur mesurée valable.	moyenne avec "OU"  Au moins un canal de mesure doit fournir une valeur mesurée valable.
fonction de calcul: Y = (A + B + C + D) / 4	fonction de calcul: Y = (A + B + C + D) / n

Paramètres\Config. point de mesure\Param. basé sur canaux\Canal Y\Type calcul

- Sélectionnez le type de calcul.
- · Appuyez sur ENTER.

# Saisie des valeurs limites

Des valeurs limites pour la grandeur de mesure peuvent être définies pour chaque canal de calcul. Elles sont saisies dans l'unité de la grandeur de mesure qui a été sélectionnée pour le canal de calcul.

Paramètres\...\Type calcul\+Limite sup.

- Sélectionnez Aucune limite si le canal de calcul doit sortir toutes les valeurs positives sans limitation supérieure.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Sortir valeur limite si le canal de calcul doit sortir la valeur limite en cas de dépassement de la limite supérieure.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Sortir erreur si le canal de calcul doit sortir une erreur (UNDEF) en cas de dépassement de la limite supérieure.
- · Appuyez sur ENTER.

Paramètres\...\Type calcul\-Limite sup.

- Sélectionnez Aucune limite si le canal de calcul doit sortir toutes les valeurs négatives sans limitation supérieure.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Sortir valeur limite si le canal de calcul doit sortir la valeur limite lorsque la limite supérieure n'est pas atteinte.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Sortir erreur si le canal de calcul doit sortir une erreur (UNDEF) lorsque la limite supérieure n'est pas atteinte.
- Appuyez sur ENTER.

Pour chaque canal de calcul, 2 débits de fuite peuvent être définis. Ils sont saisis dans l'unité de la grandeur de mesure qui a été sélectionnée pour le canal de calcul.

Paramètres\...\Type calcul\+Débit de fuite

- Saisissez une valeur pour le débit de fuite positif.
- Appuyez sur ENTER.

Toutes les valeurs de calcul positives qui sont inférieures à la valeur limite sont mises à zéro.

Paramètres\...\Type calcul\-Débit de fuite

- Saisissez une valeur (absolue) pour le débit de fuite négatif.
- Appuyez sur ENTER.

Toutes les valeurs de calcul négatives dont les valeurs absolues sont inférieures à la valeur limite sont mises à zéro.

#### 13.3.8.3 Mesure avec des canaux de calcul

- Sélectionnez le menu Installation.
- Appuyez sur ENTER.

Installation\Sélectionner canaux

- Activez les canaux nécessaires. L'activation et la désactivation des canaux de calcul se déroulent comme pour les canaux de mesure.
- Appuyez sur ENTER.

# Avis!

Si un canal de mesure nécessaire à un canal de calcul activé est désactivé, ce canal de mesure ne pas pris en compte pour le calcul.

### 13.3.8.4 Diagnostic avancé

Le diagnostic avancé sert à la détection d'erreurs sur les canaux de mesure. Les valeurs de diagnostic avancé peuvent être transmises aux sorties du transmetteur ou définies comme source des déclencheurs d'événement.

#### Assignation d'une sortie

- Sélectionnez le menu Sorties.
- Appuyez sur ENTER.

#### Sorties\Courant I1(-)

- Sélectionnez la sortie à assigner au canal de calcul (ici : Courant I1 (-)).
- Appuyez sur ENTER.

La liste de sélection contient toutes les sorties disponibles dans le transmetteur.

Si la sortie est déjà assignée à un canal, elle s'affiche comme suit : Courant I1 (Y).

### Sorties\Courant I1\Autoriser I1

- Sélectionnez Oui pour modifier les réglages pour une sortie déjà assignée ou pour assigner une nouvelle sortie.
- Sélectionnez Non pour effacer l'assignation et revenir au point de menu précédent.
- Appuyez sur ENTER.

### Sélection du canal de calcul

#### Sorties\Canal Y

- Sélectionnez le canal de calcul (ici : Canal Y).
- Appuyez sur ENTER.

# Assignation d'une grandeur source

Une grandeur source doit être assignée à chaque sortie sélectionnée.

# Sorties\Canal Y\...\Grandeur source

- Sélectionnez Diagnostic avancé comme grandeur source.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez l'entrée de la liste pour la grandeur qui doit être sortie.
- Appuyez sur ENTER.

Tab. 13.5 : Grandeur source Diagnostic avancé

grandeur source	entrée de la liste	sortie
Diagnostic avancé	Canaux valables	pourcentage des canaux physiques avec état de mesure valable
	σ(Célérité du son)	écart type de la célérité du son
	σ(Vitesse d'écoul.)	écart type de la vitesse d'écoulement
	$\sigma(Amplification)$	écart type de l'amplification du signal
	σ(Amplitude)	écart type de l'amplitude du signal
	σ(Qualité)	écart type de la qualité du signal
	σ(SNR)	écart type du rapport signal utile/signal parasite
	σ(SCNR)	écart type du rapport signal utile/signal parasite corrélé
	σ(VariAmp)	écart type de la variation de l'amplitude
	σ(VariTime)	écart type de la variation du temps de transit

L'entrée de la liste Canaux valables n'apparaît pas si la sortie sélectionnée est binaire.

L'état d'un écart type est OK si une valeur mesurée est disponible pour le calcul sur au moins 2 canaux de mesure. Si la mesure est effectuée au point de mesure avec au moins 2 canaux de mesure, c'est la différence de trajet qui est calculée et non pas l'écart type.

#### Définition d'un déclencheur d'événement

#### Fonctions\Canal Y

- Sélectionnez dans le menu Fonctions un canal de calcul (ici : Canal Y) pour lequel vous souhaitez autoriser un déclencheur d'événement.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez le point de menu Déclencheur évén.
- Appuyez sur ENTER.

### Fonctions\Canal Y\Déclencheur évén.\Rx(-)

• Sélectionnez le déclencheur d'événement.

Si le déclencheur d'événement est déjà autorisé, il s'affiche comme suit : R1 (+).


### Fonctions\Canal Y\Déclencheur évén.\Autoriser Rx

- Sélectionnez Oui pour modifier les réglages pour un déclencheur d'événement déjà assigné ou pour assigner un nouveau déclencheur d'événement.
- Sélectionnez Non pour effacer l'assignation et revenir au point de menu précédent.
- Appuyez sur ENTER.

# ${\tt Fonctions \backslash Canal \ Y \backslash D\'eclencheur \'ev\'en. \backslash Autoriser \ Rx \backslash Grandeur \ source}$

- Sélectionnez la grandeur source Diagnostic avancé.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez l'entrée de la liste pour laquelle une condition doit être définie.
- Appuyez sur ENTER.

# 14 Sorties



Si le transmetteur possède des sorties, celles-ci doivent être configurées. Pour la configuration d'une sortie analogique, voir section 9.2.

Le transmetteur peut être équipé de sorties numériques. Une sortie numérique regroupe les fonctions des sorties suivantes :

- sortie binaire (sortie des états de commutation binaires)
- sortie d'impulsion (sortie intégrante de comptages)
- sortie de fréquence (sortie mise à l'échelle de grandeurs de débit)

Ces fonctions dépendent de la grandeur de mesure sélectionnée.

Tab. 14.1: Transmission par des sorties numériques

	grandeur source	sortie binaire		sortie	sortie de
		valeur d'état	valeur d'événement	d'impulsion	fréquence
grandeurs de mesure	Célérité du son	х			х
	Grandeurs de débit	х			х
	Compteurs	х			х
	Impulsion			х	
	Propriétés fluide	х			х
	Valeurs diagnost.				х
	Divers	х			х
événements	Déclencheur évén.		х		

# 14.1 Configuration d'une sortie numérique comme sortie binaire

Une sortie binaire commute lorsque l'une des conditions de commutation est remplie :

- la valeur mesurée est supérieure ou inférieure à une valeur limite
- la valeur mesurée se situe à l'intérieur ou à l'extérieur d'une plage définie
- la mesure est impossible
- un événement se produit

# Autorisation de la sortie

Pour pouvoir utiliser la sortie, il est nécessaire de l'autoriser.

Sorties\Sortie numérique B1(-)

- Sélectionnez le point de menu Sorties\Sortie numérique B1(-).
- Appuyez sur ENTER.

Si la sortie est déjà autorisée, elle s'affiche comme suit : Sortie numérique B1 ( $\sqrt{}$ ).

Sorties\Sortie numérique B1\Autoriser B1

- Sélectionnez Oui pour autoriser la sortie ou modifier les réglages.
- Sélectionnez Non pour effacer l'autorisation et revenir au point de menu précédent.
- Appuyez sur ENTER.

# Assignation d'une grandeur source

Une grandeur source doit être assignée à chaque sortie sélectionnée.

Sorties\Grandeur source

Tab. 14.2 : Sortie des valeurs d'état ou d'événement

	grandeur source	valeur d'état	valeur d'événement
grandeurs de mesure	Grandeurs de débit	х	
	Propriétés fluide	х	
	Divers	х	
	Célérité du son	х	
	Compteurs	х	
événements	Déclencheur évén.		х

- · Sélectionnez la grandeur source.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez l'entrée de la liste État.
- Appuyez sur ENTER.

Si vous avez sélectionné Déclencheur évén. comme grandeur source, État de repos apparaît comme propriété de la sortie binaire.

# 14.1.1 Définition de la fonction de commutation pour la valeur d'état ou d'événement

- Sélectionnez la fonction de commutation pour la sortie de la valeur d'état/d'événement.
- Appuyez sur ENTER.

Tab. 14.3 : Sélection de la fonction de commutation

propriété	fonction de commutation	description
État OK (valeur d'état)	Contact NF	valeur mesurée valable : sortie binaire fermée     valeur mesurée non valable : sortie binaire ouverte
	Contact NO	valeur mesurée valable : sortie binaire ouverte     valeur mesurée non valable : sortie binaire fermée
État de repos (valeur d'événement)	Contact NO	l'événement se produit : sortie binaire fermée     l'événement ne s'est pas encore produit : sortie binaire ouverte
	Contact NF	l'événement se produit : sortie binaire ouverte     l'événement ne s'est pas encore produit : sortie binaire fermée

En l'absence de mesure, toutes les sorties binaires sont ouvertes (hors tension), quelle que soit la fonction de commutation réglée.

# **Brochage**

Sorties\Sortie numérique B1\...\Info sortie

Les bornes de raccordement de la sortie sont affichées.

Appuyez sur la touche 2 ou 8 pour afficher d'autres informations.

• Appuyez sur ENTER.

### Test de fonctionnement de la sortie

Le fonctionnement de la sortie peut à présent être vérifié.

· Raccordez un multimètre à la sortie.

Sorties\...\B1 Tester signal

- Sélectionnez Oui pour tester la sortie. Sélectionnez Non pour afficher le point de menu suivant.
- Appuyez sur ENTER.

Sorties\...\B1 Saisir valeur de test

- Sélectionnez une entrée de la liste comme valeur de test.
- Appuyez sur ENTER.

Tab. 14.4: Test de fonctionnement de la sortie – signal

entrée de la liste	description
Contact NF	La sortie binaire est sous tension.     La valeur ohmique mesurée doit être faible.
Contact NO	<ul><li>La sortie binaire est hors tension.</li><li>La valeur ohmique mesurée doit être élevée.</li></ul>

- Sélectionnez Répéter pour refaire le test ou Terminer pour afficher le point de menu suivant.
- Appuyez sur ENTER.

Sorties\...\B1 Tester plage de mesure

- Sélectionnez Oui pour tester l'état du signal de sortie. Sélectionnez Non pour afficher le point de menu suivant.
- Appuyez sur ENTER.

Sorties\...\B1 Saisir valeur de test

- Sélectionnez une entrée de la liste comme valeur de test.
- Appuyez sur ENTER.

Tab. 14.5 :	Test de fonctionnement de la sortie – plage de mesure	

entrée de la liste	fonction de commutation	valeur de test	description
État OK (valeur d'état)	Contact NF	État OK	La sortie binaire est sous tension.     La valeur ohmique mesurée doit être faible.
		État erreur	La sortie binaire est hors tension.     La valeur ohmique mesurée doit être élevée.
	Contact NO	État OK	<ul> <li>La sortie binaire est hors tension.</li> <li>La valeur ohmique mesurée doit être élevée.</li> </ul>
		État erreur	La sortie binaire est sous tension.     La valeur ohmique mesurée doit être faible.
État de repos (valeur d'événement)	Contact NF	Passive	La sortie binaire est sous tension.     La valeur ohmique mesurée doit être faible.
		Active	La sortie binaire est hors tension.     La valeur ohmique mesurée doit être élevée.
	Contact NO	Passive	La sortie binaire est hors tension.     La valeur ohmique mesurée doit être élevée.
		Active	La sortie binaire est sous tension.     La valeur ohmique mesurée doit être faible.

- Sélectionnez Répéter pour refaire le test ou Terminer pour afficher le point de menu suivant.
- Appuyez sur ENTER.

# 14.2 Configuration d'une sortie numérique comme sortie d'impulsion

Une sortie d'impulsion est une sortie intégrante qui envoie une impulsion lorsque le volume ou la masse du fluide qui s'écoule au point de mesure a atteint une certaine valeur (valeur d'impulsion).

La grandeur intégrée est la grandeur de mesure sélectionnée. L'intégration recommence à zéro dès lors qu'une impulsion a été envoyée. Avant l'activation, la sortie numérique doit avoir été configurée.

Sorties\Sortie numérique B1\Grandeur source

- Sélectionnez le point de menu Sorties\Sortie numérique B1\Grandeur source.
- Appuyez sur ENTER.

### Assignation d'une grandeur source

Sorties\Grandeur source\Impulsion

- $\bullet \ \ \ \ \, \text{S\'electionnez} \ \ \text{Impulsion} \ \ \ \ \text{comme} \ \ \ \text{grandeur source}.$
- Appuyez sur ENTER.

Sorties\Impulsion\Impulsion +V

- Sélectionnez une entrée de la liste (ici : Impulsion +V).
- Appuyez sur ENTER.

Tab. 14.6 : Sélection de la grandeur de mesure

grandeur source	entrée de la liste	sortie
Impulsion	Impulsion  V	impulsion sans prise en compte du signe du débit volumétrique
	Impulsion +V	impulsion pour les valeurs mesurées positives du débit volumétrique
	Impulsion -V	impulsion pour les valeurs mesurées négatives du débit volumétrique
	Impulsion  m	impulsion sans prise en compte du signe du débit massique
	Impulsion +m	impulsion pour les valeurs mesurées positives du débit massique
	Impulsion -m	impulsion pour les valeurs mesurées négatives du débit massique

# 14.2.1 Sortie d'impulsions par définition de la valeur d'impulsion

Sorties\Sortie d'impulsions

- Sélectionnez l'entrée de la liste Valeur d'impulsion.
- Appuyez sur ENTER.

La sortie d'impulsion peut fonctionner dans 2 modes différents :

mode	description
Impulsions continues	sortie d'une suite d'impulsions continue qui représente le comportement temporel de la grandeur de débit correspondante (débit volumétrique, débit massique) avec comptage simultané     plus petite pause d'impulsion = largeur d'impulsion au taux d'impulsion maximal (la largeur d'impulsion est constante)
Impulsions en rafale	sortie d'une suite d'impulsions discontinue qui représente le comportement du compteur     plusieurs impulsions peuvent se produire de façon intermittente avec un écart équidistant entre les impulsions (pause d'impulsion = largeur d'impulsion)     sert uniquement au comptage     taux d'impulsion maximal (dépend de la largeur d'impulsion qui est constante)

- Sélectionnez une entrée de la liste.
- Appuyez sur ENTER.

Sorties\Valeur d'impulsion

• Saisissez la valeur d'impulsion.

L'unité de mesure est affichée en fonction de la grandeur de mesure actuelle.

Lorsque la grandeur de mesure comptée atteint la valeur d'impulsion saisie, une impulsion est émise.

• Appuyez sur ENTER.

Sorties\Largeur d'impulsion

• Saisissez la largeur d'impulsion.

La plage des largeurs d'impulsion possibles dépend de la spécification de l'appareil (p. ex. compteur, API) qui sera raccordé à la sortie.

• Appuyez sur ENTER.

# 14.2.2 Sortie d'impulsions par définition des impulsions par unité

Sorties\Sortie d'impulsions

- Sélectionnez l'entrée de la liste Impulsions par unité.
- Appuyez sur ENTER.

Sorties\Plage de sortie

- Sélectionnez une entrée de la liste :
  - -0...1 kHz
- -0...5 kHz
- Autre plage
- Appuyez sur ENTER.

Si vous avez sélectionné Autre plage, saisissez la valeur Sortie MAX.

Sorties\Impulsions par unité

- Saisissez le nombre d'impulsions par unité.
- Appuyez sur ENTER.

L'unité de mesure est affichée en fonction de la grandeur de mesure actuelle.

### 14.2.3 Options de sortie

Sorties\État de repos

• Sélectionnez le réglage de l'état de repos :

réglage	description
Contact NO	La sortie d'impulsion est sous tension lorsqu'une impulsion est émise et hors tension lorsqu'aucune impulsion n'est émise (état de repos).
Contact NF	La sortie d'impulsion est hors tension lorsqu'une impulsion est émise et sous tension lorsqu'aucune impulsion n'est émise (état de repos).

En l'absence de mesure, toutes les sorties d'impulsion sont ouvertes (hors tension), quelle que soit la fonction de commutation réglée.

# **Brochage**

Sorties\...\Info sortie

Les bornes de raccordement de la sortie sont affichées.

Appuyez sur la touche 2 ou 8 pour afficher d'autres informations.

• Appuyez sur ENTER.

#### Test de fonctionnement de la sortie

Sorties\...\B1 Tester signal

- Sélectionnez Oui pour tester l'état du signal de sortie. Sélectionnez Non pour afficher le point de menu suivant.
- · Appuyez sur ENTER.

Sorties\...\B1 Saisir valeur de test

- Sélectionnez une entrée de la liste comme valeur de test.
- Appuyez sur ENTER.

Tab. 14.7: Test de fonctionnement de la sortie - signal

mode de sortie	valeur de test	description
Impulsions par unité	La valeur de test saisie doit se trouver dans la plage de sortie.	La sortie fonctionne correctement si l'appareil externe indique la valeur saisie auparavant.
Valeur d'impulsion	Contact NO	La sortie d'impulsion est hors tension.     La valeur ohmique mesurée doit être élevée.
	Contact NF	La sortie d'impulsion est sous tension.     La valeur ohmique mesurée doit être faible.

# 14.3 Configuration d'une sortie numérique comme sortie de fréquence

La sortie de fréquence transmet un signal rectangulaire dont la fréquence est proportionnelle à la valeur mesurée de la grandeur source transmise à la sortie.

Sorties\Sortie numérique B1\Grandeur source

- Sélectionnez le point de menu Sorties\Sortie numérique B1\Grandeur source.
- Appuyez sur ENTER.

### Assignation d'une grandeur source

- Sélectionnez une des grandeurs source suivantes :
  - Grandeurs de débit
  - Compteurs
  - Propriétés fluide
  - Valeurs diagnost.
  - Divers
  - Célérité du son

Sorties\Grandeurs de débit

- Sélectionnez une entrée de la liste (ici : Grandeurs de débit).
- Appuyez sur ENTER.

Sorties\Débit volumétrique

- Sélectionnez une entrée de la liste (ici : Débit volumétrique).
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez l'entrée de la liste Valeurs.
- Appuyez sur ENTER.

# Plage de sortie

Sorties\...\Plage de sortie

- · Sélectionnez une entrée de la liste.
  - 0...1 kHz
- -0...10 kHz
- Autre plage
- Appuyez sur ENTER.

Si vous avez sélectionné  $\texttt{Autre}\ \texttt{plage}$ , saisissez les valeurs  $\texttt{Sortie}\ \texttt{MIN}\ \texttt{et}\ \texttt{Sortie}\ \texttt{MAX}.$ 

#### Sortie d'erreur

```
Sorties\...\Valeur d'erreur
```

Une valeur d'erreur est définie qui sera sortie si la grandeur source ne peut pas être mesurée.

- Sélectionnez une entrée de la liste pour la sortie d'erreur.
- Appuyez sur ENTER.

### Plage de mesure

Le signe de la valeur mesurée et la plage de mesure sont définis.

Sorties\...\Valeurs mesurées\Valeur absolue

- Sélectionnez Signe si le signe des valeurs mesurées doit être pris en compte.
- Sélectionnez Valeur absolue si le signe ne doit pas être pris en compte.

```
Sorties\...\Lim. inf. plage
```

• Saisissez la plus petite valeur mesurée prévue. L'unité de mesure de la grandeur source est affichée.

Lim. inf. plage est la valeur assignée à la valeur Sortie MIN de la plage de sortie.

```
Sorties\...\Lim. sup. plage
```

• Saisissez la plus grande valeur mesurée prévue. L'unité de mesure de la grandeur source est affichée.

Lim. sup. plage est la valeur assignée à la valeur Sortie MAX de la plage de sortie.

#### État de repos

L'état du signal de sortie qui sera sorti en l'absence d'une valeur mesurée.

- Sélectionnez une entrée de la liste pour l'état de repos.
- Appuyez sur ENTER.

# **Brochage**

```
Sorties\...\Info sortie
```

Les bornes de raccordement de la sortie sont affichées.

Appuyez sur la touche 2 ou 8 pour afficher d'autres informations.

• Appuyez sur ENTER.

### Test de fonctionnement de la sortie

Le fonctionnement de la sortie peut à présent être vérifié.

• Raccordez un appareil de mesure externe aux bornes de la sortie installée.

Sorties\...\Tester signal

- Sélectionnez Oui pour tester la sortie. Sélectionnez Non pour afficher le point de menu suivant.
- · Appuyez sur ENTER.

Sorties\...\Saisir valeur de test

- Saisissez une valeur de test. Elle doit se trouver dans la plage de sortie.
- Appuyez sur ENTER.

La sortie fonctionne correctement si l'appareil externe indique la valeur saisie auparavant.

- Sélectionnez Répéter pour refaire le test ou Terminer pour afficher le point de menu suivant.
- Appuyez sur ENTER.

Sorties\...\Tester plage de mesure

- Sélectionnez Oui pour tester l'assignation de la valeur mesurée au signal de sortie. Sélectionnez Non pour afficher le point de menu suivant.
- Appuyez sur ENTER.


Sorties\...\Saisir valeur de test

- Saisissez une valeur de test. Elle doit se trouver dans la plage de sortie.
- Appuyez sur ENTER.

La sortie fonctionne correctement si l'appareil externe indique la valeur saisie auparavant.

- Sélectionnez Répéter pour refaire le test ou Terminer pour le terminer.
- Appuyez sur ENTER.

# 15 Entrées



# 15.1 Configuration d'une entrée

Si le transmetteur possède des entrées, celles-ci doivent être configurées.

- Sélectionnez le point de menu Entrées\Configuration entrées.
- Appuyez sur ENTER.

Entrées\Configuration entrées

- · Sélectionnez l'entrée à configurer.
- Appuyez sur ENTER.

La liste de sélection contient toutes les entrées disponibles.

```
- Courant Ix (-)
```

- Température Tx (-)

Si l'entrée est déjà configurée, elle s'affiche comme suit : Courant I1 (✓).

# Autorisation de l'entrée

Pour pouvoir utiliser l'entrée, il est nécessaire de l'autoriser (ici : Courant 11).

Entrées\Configuration entrées\Courant I1\Autoriser I1

- Sélectionnez Oui pour modifier les réglages pour une entrée déjà autorisée ou pour autoriser une nouvelle entrée.
- Sélectionnez Non pour bloquer une entrée déjà configurée et pour revenir au point de menu précédent.
- Appuyez sur ENTER.

# 15.1.1 Entrées de courant

Lors de la configuration des entrées de courant, il faut sélectionner la grandeur source et définir la plage de saisie et de mesure.

# Sélection de la grandeur source

Entrées\...\Grandeur source

· Sélectionnez la grandeur source.

### Plage de saisie

Entrées\...\Plage de saisie

- Sélectionnez une entrée de la liste :
  - 0...20 mA
- 4...20 mA
- Autre plage
- Appuyez sur ENTER.

Si vous avez sélectionné Autre plage, saisissez les valeurs Saisie MIN et Saisie MAX.

15.1 Configuration d'une entrée FLUXUS G736

#### Plage de mesure

Entrées\...\Lim. inf. plage

• Saisissez la plus petite valeur mesurée prévue. L'unité de mesure de la grandeur source est affichée.

Lim. inf. plage est la valeur mesurée assignée à la limite inférieure de la plage de saisie (Saisie MIN).

• Saisissez la plus grande valeur mesurée prévue. L'unité de mesure de la grandeur source est affichée.

Lim. sup. plage est la valeur mesurée assignée à la limite supérieure de la plage de saisie (Saisie MAX).

#### Saisie d'une valeur d'erreur

Entrées\...\Valeur d'erreur

Il est possible de définir une valeur d'erreur qui sera sortie si la grandeur source n'est pas disponible.

- Sélectionnez Oui si une valeur d'erreur doit être définie.
- Appuyez sur ENTER.
- · Saisissez la valeur d'erreur.
- Appuyez sur ENTER.

# 15.1.2 Entrées de température

Lors de la configuration d'une entrée de température, la sonde de température doit être sélectionnée.

#### Sélection de la sonde de température

Entrées\Configuration entrées\Température Tx\Pt100/Pt1000

- Sélectionnez la sonde de température :
  - Pt100
  - Pt1000

#### Activation de la correction de la température

Une correction de la température (offset) peut être définie pour chaque entrée de température. Elle est activée au point de menu Divers\Dialogues/menus\Tx Offset temp.

Divers\Dialogues/menus\Tx Offset temp.

- Sélectionnez le point de menu Divers\Dialogues/menus.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Tx Offset temp.
- Sélectionnez Oui pour activer la correction de la température. Sélectionnez Non pour la désactiver.
- Appuyez sur ENTER.

# Avis!

La valeur de correction saisie pour une entrée de température est enregistrée et affichée lorsque la correction de la température est à nouveau activée.

La valeur de correction est additionnée automatiquement à la température mesurée. Elle est utilisée, p. ex., lorsque les courbes caractéristiques des deux sondes de température s'écartent fortement ou s'il existe un gradient de température connu et constant entre la température mesurée et la température effective.

# Saisie de la correction de la température

Entrées\Offset température

- Sélectionnez Oui pour saisir un offset pour l'entrée de température.
- Appuyez sur ENTER.
- Saisissez l'offset pour l'entrée de température.
- · Appuyez sur ENTER.

### 15.1.3 Définition d'une condition de commutation

Pour pouvoir déclencher une fonction du transmetteur par commande à distance, une condition de commutation doit être définie.

Entrées\...\Valeur déclencheur

- Sélectionnez Oui si une condition de commutation doit être définie. Sélectionnez Non pour afficher le point de menu suivant.
- Appuyez sur ENTER.

Entrées\...\Fonction

- Sélectionnez une entrée de la liste :
- MAX (x>limite) : la condition de commutation est remplie si la valeur mesurée est supérieure à la valeur limite.
- MIN (xila condition de commutation est remplie si la valeur mesurée est inférieure à la valeur limite.
- ERR (x=panne): la condition de commutation est remplie si une mesure n'est pas possible.
- Dans la plage : la condition de commutation est remplie si la valeur mesurée se situe dans la plage définie.
- Hors de plage: la condition de commutation est remplie si la valeur mesurée se situe hors de la plage définie.
- Appuyez sur ENTER.

Entrées\...\Valeur déclencheur

- Saisissez la valeur limite pour la condition de commutation.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si MAX (x>limite) ou MIN (x<limite) a été sélectionné.

Entrées\...\Hystérésis

Une hystérésis peut être définie pour éviter une commutation permanente du déclencheur d'événement.

Le déclencheur d'événement est activé lorsque la valeur mesurée est supérieure à la limite supérieure et désactivé lorsque la valeur mesurée est inférieure à la limite inférieure.

· Saisissez une valeur pour l'hystérésis.

Si vous saisissez 0 (zéro), aucune hystérésis ne sera appliquée.

• Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si MAX (x>limite) ou MIN (x<limite) a été sélectionné.

Entrées\...\Centre plage

- Saisissez le centre de la plage de commutation.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si Dans la plage ou Hors de plage a été sélectionné.

Entrées\...\Largeur plage

- Saisissez la largeur de la plage de commutation.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si Dans la plage ou Hors de plage a été sélectionné.

Entrées\...\Délai

- Saisissez un intervalle de temps au bout duquel le déclencheur d'événement doit commuter.
- Appuyez sur ENTER.

15.2 Assignation d'une entrée FLUXUS G736

# 15.1.4 Brochage

Entrées\...\Info entrée

Les bornes de raccordement de l'entrée sont affichées.

Appuyez sur la touche 2 ou 8 pour afficher d'autres informations.

· Appuyez sur ENTER.

#### 15.1.5 Test de fonctionnement de l'entrée

Le fonctionnement de l'entrée peut à présent être vérifié.

#### Entrée analogique

• Raccordez une source de signal à l'entrée.

Entrées\...\I1 Tester signal

- Sélectionnez Oui pour tester le signal d'entrée. Sélectionnez Non pour afficher le point de menu suivant.
- Appuyez sur ENTER.

Entrées\...\Il Tester signal\Courant

- L'entrée fonctionne correctement si le transmetteur affiche une valeur (ici : Courant).
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Répéter pour refaire le test ou Terminer pour afficher le point de menu suivant.
- Appuyez sur ENTER.

Entrées\...\I1 Tester plage de mesure

- Sélectionnez Oui pour tester l'assignation de la valeur mesurée au signal d'entrée. Sélectionnez Non pour afficher le point de menu suivant.
- Appuyez sur ENTER.

Entrées\...\I1 Tester plage de mesure\Courant

- L'entrée fonctionne correctement si le transmetteur affiche une valeur (ici : Courant).
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Répéter pour refaire le test ou Terminer pour afficher le point de menu suivant.
- · Appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur la touche 🕤 pour revenir au menu principal.


# 15.2 Assignation d'une entrée

- Sélectionnez le point de menu  ${\tt Entrées \backslash Assigner}$  entrées.
- · Appuyez sur ENTER.

Entrées\Assigner entrées

- Sélectionnez une grandeur de mesure dans la liste.
- · Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez l'entrée via laquelle la grandeur de mesure doit être saisie. Seules les entrées configurées sont affichées dans la liste de sélection.
- Sélectionnez l'entrée de la liste Sans assignation si la grandeur de mesure ne doit être assignée à aucune entrée.
- Appuyez sur ENTER.

# 16 Mémoire de valeurs mesurées



Le transmetteur possède une mémoire de valeurs mesurées dans laquelle les données de mesure sont enregistrées durant la mesure.

### Avis!

Pour enregistrer les données de mesure, la mémoire de valeurs mesurées doit être configurée.

Les données suivantes sont enregistrées :

- date
- heure
- numéro du point de mesure
- paramètres de la conduite
- · paramètres du fluide
- · données sur les capteurs
- grandeur de mesure
- · unité de mesure
- valeurs mesurées

Les valeurs mesurées transmises aux sorties sont également enregistrées dans la mémoire.

Si des valeurs d'impulsion sont transmises à une sortie, la grandeur de débit correspondante et la valeur du compteur sont enregistrées dans la mémoire de valeurs mesurées. En cas de valeurs d'impulsion absolues, les valeurs des deux compteurs sont enregistrées.

# 16.1 Configuration de la mémoire de valeurs mesurées

#### Autorisation de la mémoire de valeurs mesurées

Enregistrement\Mémoire val. mes.\Configuration\Autoriser mémoire

- Sélectionnez le point de menu Enregistrement\Mémoire val. mes.\Configuration.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Oui pour autoriser la mémoire de valeurs mesurées.
- Appuyez sur ENTER.

# Instant de démarrage

Enregistrement\Mémoire val. mes.\Configuration\Démarrer enreg.

Si vous souhaitez synchroniser l'enregistrement des valeurs mesurées sur plusieurs transmetteurs, un instant de démarrage peut être réglé.

- Sélectionnez le point de menu Enregistrement\Mémoire val. mes.\Configuration.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Démarrer enreg.
- Sélectionnez l'instant de démarrage de l'enregistrement.
- Appuyez sur ENTER.

affichage	description
Immédiatement	L'enregistrement démarre immédiatement.
5 min complètes	L'enregistrement démarre aux prochaines 5 minutes complètes.
10 min complètes	L'enregistrement démarre aux prochaines 10 minutes complètes.
15 min complètes	L'enregistrement démarre aux prochaines 15 minutes complètes.
30 min complètes	L'enregistrement démarre aux prochaines 30 minutes complètes.
Heure complète	L'enregistrement démarre à la prochaine heure complète.
Basé sur événement	L'enregistrement démarre à un événement défini.

# **Exemple**


heure actuelle: 9 h 06

réglage: 10 min complètes L'enregistrement démarre à 9 h 10.

### Avis!

Assurez-vous que les réglages de l'heure de tous les transmetteurs sont synchrones.

# Instant de démarrage basé sur l'événement



Enregistrement\Mémoire val. mes.\
Configuration\Démarrer enreg.\
Basé sur événement

Si l'enregistrement des valeurs mesurées doit démarrer à un certain événement, sélectionnez Basé sur événement comme instant de démarrage.

L'événement est signalé par une entrée ou par un déclencheur. La liste de sélection comprend toutes les entrées et tous les déclencheurs d'événement configuré(e)s.

- Sélectionnez l'entrée ou le déclencheur par laquelle/lequel l'événement doit être signalé.
- Appuyez sur ENTER.

Le taux d'enregistrement est la fréquence de transmission ou d'enregistrement des valeurs mesurées.

- Sélectionnez dans la liste un taux d'enregistrement des valeurs mesurées pour le cas où l'événement ne se produirait pas.
- Appuyez sur ENTER.
- Si vous ne souhaitez pas enregistrer les valeurs mesurées avant que l'événement ne se produise, sélectionnez Hors service.
- Appuyez sur ENTER.

Enregistrement\Mémoire val. mes.\Configuration\Démarrer enreg.\Basé sur événement\
Taux enreg., déclen.

- · Sélectionnez dans la liste un taux d'enregistrement des valeurs mesurées pour le cas où l'événement se produirait.
- · Appuyez sur ENTER.

- Saisissez l'intervalle de temps dans lequel les valeurs mesurées doivent être enregistrées avant que l'événement ne se produise.
- Appuyez sur ENTER.

- Saisissez l'intervalle de temps dans lequel les valeurs mesurées doivent être enregistrées lorsque l'événement n'est plus activé.
- Appuyez sur ENTER.

# Taux d'enregistrement

Enregistrement\Mémoire val. mes.\Configuration\Taux d'enreg.

Le taux d'enregistrement est la fréquence de transmission ou d'enregistrement des valeurs mesurées. Si vous avez défini un instant de démarrage pour l'enregistrement des valeurs mesurées, vous devez aussi saisir un taux d'enregistrement.

- Sélectionnez le point de menu Enregistrement\Mémoire val. mes.\Configuration.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Taux d'enreg.
- Sélectionnez un taux d'enregistrement dans la liste.
- Appuyez sur ENTER.
- Si Personnalisé a été sélectionné, vous devez saisir un taux d'enregistrement.
- Appuyez sur ENTER.

# Taux d'enregistrement en mode FastFood

C'est la fréquence d'enregistrement des valeurs mesurées en mode FastFood.

Enregistrement\Mémoire val. mes.\Configuration\Taux FastFood

Cet écran n'apparaît que si le mode FastFood a été activé au point de menu Divers\Mesure\Modes de mesure.

- Sélectionnez le point de menu Enregistrement\Mémoire val. mes.\Configuration.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Taux FastFood.
- Sélectionnez Automatique si le taux d'enregistrement doit correspondre à la fréquence de mesure en mode FastFood.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Personnalisé pour définir une valeur pour le taux d'enregistrement.
- Appuyez sur ENTER.
- Saisissez une valeur.
- · Appuyez sur ENTER.

#### **Buffer circulaire**

Enregistrement\Mémoire val. mes.\Configuration\Buffer circulaire

La mémoire de valeurs mesurées peut être configurée en tant que mémoire linéaire ou buffer circulaire. Si le buffer circulaire est désactivé et si la mémoire de valeurs mesurées est pleine, l'enregistrement des valeurs mesurées s'arrête. L'enregistrement peut être poursuivi après le vidage de la mémoire de valeurs mesurées. Si le buffer circulaire est activé et si la mémoire de valeurs mesurées est pleine, les plus anciennes valeurs mesurées sont écrasées. En mode du buffer circulaire, la capacité temporelle de la mémoire de valeurs mesurées est affichée pendant la mesure, p. ex. :

Log→: 1d 6h 57m s'affiche, si les valeurs mesurées n'ont pas été écrasées.

Log | ← | : 1d 6h 57m s'affiche, si les anciennes valeurs mesurées ont été écrasées.

- Sélectionnez le point de menu Enregistrement\Mémoire val. mes.\Configuration.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Buffer circulaire.
- Sélectionnez En service pour activer le buffer circulaire.
- Appuyez sur ENTER.

Si le buffer circulaire est désactivé et si la mémoire de valeurs mesurées est pleine, l'enregistrement des valeurs mesurées s'arrête.

- Sélectionnez Hors service pour désactiver le buffer circulaire.
- Appuyez sur ENTER.

#### Mode d'enregistrement

Enregistrement\Mémoire val. mes.\Configuration\Mode d'enregist.

- $\bullet \ \, \textbf{S\'electionnez} \ \, \textbf{le point de menu} \ \, \textbf{Enregistrement} \\ \textbf{M\'emoire val. mes.} \\ \textbf{Configuration}.$
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Mode d'enregist.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Valeur actuelle pour enregistrer la valeur mesurée actuelle.
- Sélectionnez Moyenne pour enregistrer la moyenne de toutes les valeurs mesurées non amorties d'un intervalle d'enregistrement.

# Avis!

Le mode d'enregistrement n'a aucun effet sur les sorties.

# Avis!

Mode d'enregist. = Moyenne

La moyenne de la grandeur de mesure ainsi que la moyenne d'autres grandeurs (p. ex. des températures mesurées) sont calculées.

Si un taux d'enregistrement < 5 s a été sélectionné, Valeur actuelle est utilisé.

Si aucune moyenne n'a pu être calculée pour l'ensemble de l'intervalle d'enregistrement, la valeur est signalée non valable.

# Autres paramètres d'enregistrement

Vous pouvez définir si les paramètres suivants sont enregistrés avec les valeurs mesurées.

Tab. 16.1: Paramètres d'enregistrement

affichage	description des paramètres
Enregistrer comptage	valeurs des compteurs
Enregistrer diagnost.	valeurs de diagnostic
Enreg. temp. capt.	température du capteur

• Sélectionnez Oui pour enregistrer la valeur. Sélectionnez Non pour ne pas l'enregistrer.

# 16.2 Vidage de la mémoire de valeurs mesurées

Enregistrement\Mémoire val. mes.\Effacer val. mes.

- Sélectionnez le point de menu Enregistrement\Mémoire val. mes.\Effacer val. mes.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Oui pour effacer les valeurs mesurées.
- Appuyez sur ENTER.

# 16.3 Informations sur la mémoire de valeurs mesurées

Enregistrement\Mémoire val. mes.\Info mémoire

- $\bullet \ \, \textbf{S\'electionnez} \ \, \textbf{le point de menu} \ \, \textbf{Enregistrement} \\ \textbf{M\'emoire val. mes.} \\ \textbf{Info m\'emoire}.$
- Appuyez sur ENTER.

Les informations suivantes sur la mémoire de valeurs mesurées sont affichées :

affichage	description
Activé	mémoire de valeurs mesurées activée/désactivée Cet écran n'apparaît que si la mesure a démarré et si la mémoire de valeurs mesurées est activée.
Mémoire pleine le	mémoire de valeurs mesurées pleine (date) Cet écran n'apparaît que si la mesure a démarré et si le buffer circulaire est désactivé.
Mémo. pleine dans	mémoire de valeurs mesurées pleine (temps)  Cet écran n'apparaît que si la mesure a démarré, si le buffer circulaire est désactivé et si la mémoire de valeurs mesurées n'est pas encore pleine.
Débordement (date)	anciennes valeurs mesurées écrasées (date)  Cet écran n'apparaît que si la mesure a démarré, si le buffer circulaire est activé et si la mémoire de valeurs mesurées n'est pas encore pleine.
Capacité (temps)	capacité temporelle de la mémoire de valeurs mesurées Cet écran n'apparaît que si la mesure a démarré et si le buffer circulaire est activé.
Buffer circ.	buffer circulaire activé/désactivé
Séries val. mes.	nombre de séries enregistrées de valeurs mesurées

17.1 Interfaces de service FLUXUS G736

# 17 Transmission de données

Les données sont transmises via l'interface de service (USB) ou de processus (option) du transmetteur.

# 17.1 Interfaces de service

Les interfaces de service (USB, LAN) peuvent être utilisées pour la transmission de données du transmetteur à un PC à l'aide du programme FluxDiagReader.

Le programme FluxDiagReader sert à exécuter les actions suivantes :

- extraction et enregistrement des valeurs mesurées, de la configuration et des snaps
- représentation graphique des valeurs mesurées
- exportation de données en format csv

Pour l'utilisation de FluxDiagReader, voir la fonction d'aide dans ce programme.

### 17.1.1 Interface LAN

Pour l'utilisation de l'interface LAN, il faut adapter les paramètres de réseau. Le transmetteur supporte les versions 4 et 6 du protocole internet.

#### Communication\Réseau

- Sélectionnez au point de menu Communication l'entrée de la liste Réseau.
- · Appuyez sur ENTER.

### 17.1.1.1 Protocole internet (version 6)

Le transmetteur génère, à l'aide de la configuration automatique des adresses (SLAAC), 2 adresses IPv6 individuelles qui permettent de l'atteindre sur le réseau.

- Adresse lien-local avec le préfixe "FE80::/64"
  - Cette adresse ne permet d'atteindre le transmetteur que dans son propre segment de réseau.
- Adresse globale
  - Cette adresse permet d'atteindre le transmetteur dans le monde entier.
- Pour afficher ces adresses IPv6, sélectionnez l'entrée de la liste IPv6.
- Appuyez sur ENTER.

Les adresses IPv6 sont affichées.

# 17.1.1.2 Protocole internet (version 4)

- Pour adapter les paramètres de réseau IPv4, sélectionnez l'entrée de la liste IPv4.
- · Appuyez sur ENTER.

# Saisie manuelle

• Sélectionnez Manuellement pour saisir les paramètres de réseau (adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle standard).

### Avis!

Les paramètres de réseau saisis doivent correspondre à ceux du réseau local.

Réglages par défaut du transmetteur :

- adresse IP: 192.168.0.70

masque de sous-réseau : 255.255.255.0

- passerelle standard: 192.168.0.1

# Adressage automatique avec DHCP

• Sélectionnez Automatique pour déterminer automatiquement les paramètres de réseau (adresse IP, masque de sousréseau et passerelle standard) à l'aide d'un serveur DHCP.

# Avis!

Les paramètres de réseau ne peuvent être automatiquement déterminés que si le réseau local supporte DHCP.

- Sélectionnez le point de menu Communication\Réseau\IPv4\Aff. config. auto. pour afficher les paramètres de réseau déterminés automatiquement.
- Appuyez sur ENTER.

### Avis!

Le programme FluxDiag doit être utilisé pour la transmission de données du PC au transmetteur.

# 17.2 Interface de processus

Le transmetteur peut être équipé d'une interface de processus (p. ex. Profibus ou Modbus). Pour le raccordement de l'interface de processus au transmetteur, voir le supplément au mode d'emploi.

18.1 Compteurs FLUXUS G736

# 18 Fonctions avancées

# 18.1 Compteurs

Il est possible de déterminer le volume total ou la masse totale du fluide au point de mesure.

Il y a 2 compteurs, un pour la direction d'écoulement positive et un autre pour la direction d'écoulement négative. L'unité de mesure utilisée pour le comptage correspond à l'unité de volume ou de masse qui a été sélectionnée pour la grandeur de mesure

Les valeurs des compteurs peuvent être affichées sur la ligne d'état pendant la mesure.

Tab. 18.1: Fonctions des touches

affichage du compteur	Appuyez sur la touche 8 pendant la mesure.
gel de la valeur du compteur affichée	Appuyez sur la touche ® pendant au moins 2 s durant la mesure.
affichage du compteur pour la direction d'écoulement positive	Appuyez sur la touche 6 pendant la mesure.
affichage du compteur pour la direction d'écoulement négative	Appuyez sur la touche 4 pendant la mesure.
remise à zéro des compteurs	Appuyez 3 fois sur la touche 2 pendant la mesure.  Le comptage redémarre après une pression sur la touche 8.
	Appuyez 3 fois sur la touche ® pendant la mesure. Le comptage redémarre et est affiché immédiatement.

#### Avis!

Si Param. basé sur canaux a été sélectionné pour la configuration du point de mesure dans le menu Paramètres, une pression sur une touche agit uniquement sur les compteurs du canal de mesure dont les valeurs mesurées sont affichées.

# 18.1.1 Nombre de décimales

Les valeurs des compteurs peuvent être affichées avec jusqu'à 11 chiffres, p. ex. 74890046.03. Le nombre de décimales peut être défini (4 au maximum).

Enregistrement\Compteurs

- Sélectionnez le point de menu Enregistrement\Compteurs.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Automatique si une adaptation dynamique du nombre de décimales doit être effectuée.
- Appuyez sur ENTER.

Les faibles valeurs des compteurs sont d'abord affichées avec 3 décimales. Le nombre de décimales diminue pour les valeurs plus importantes.

valeur max.	affichage	
< 10 <sup>6</sup>	±0.000	 ±999999.999
< 10 <sup>7</sup>	±1000000.00	 ±9999999.99
< 10 <sup>8</sup>	±10000000.0	 ±9999999999
< 10 <sup>10</sup>	±1000000000	 ±999999999

- Sélectionnez le nombre de décimales.
- Appuyez sur ENTER.

Le nombre de décimales est constant. Plus il est élevé, plus la valeur max. des compteurs diminue.

nombre de décimales	valeur max.	affichage max.
0	< 10 <sup>10</sup>	±9999999999
1	< 10 <sup>8</sup>	±99999999.9
2	< 10 <sup>7</sup>	±9999999.99
3	< 10 <sup>6</sup>	±999999.999
4	< 10 <sup>5</sup>	±99999.9999

#### Avis!

Le nombre de décimales défini ici et la valeur max. des compteurs se répercutent uniquement sur l'affichage.

# 18.1.2 Détection de pannes de mesure longues

Si aucune valeur valable n'est mesurée pendant un long intervalle de temps, les valeurs des compteurs restent inchangées. Cette valeur est alors suivie d'un point d'interrogation.

L'intervalle de temps peut être défini.

Enregistrement\Compteurs\Délai d'expirat. compt.

- Sélectionnez le point de menu  ${\tt Enregistrement} \setminus {\tt Compteurs}.$
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Délai d'expirat. compt.
- Sélectionnez Réglage défaut si vous ne souhaitez pas effectuer de saisies personnalisées et si la valeur par défaut (30 s) doit être utilisée.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Personnalisé si un intervalle de temps doit être défini.
- · Appuyez sur ENTER.
- · Saisissez l'intervalle de temps.
- Appuyez sur ENTER.

### 18.1.3 Débordement des compteurs

Le comportement des compteurs en cas de débordement peut être réglé :

# Sans débordement

- La valeur du compteur augmente jusqu'à la limite interne de 10<sup>38</sup>.
- Si nécessaire, les valeurs sont affichées de façon exponentielle (±1.00000E10). Le compteur ne peut être remis à zéro que manuellement.

# Avec débordement

Le compteur est automatiquement remis à zéro en arrivant à ±9999999999.

Enregistrement\Compteurs\Comportem. débordem.

- Sélectionnez le point de menu  ${\tt Enregistrement} \backslash {\tt Compteurs}.$
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Comportem. débordem.
- Sélectionnez Oui pour travailler avec débordement. Sélectionnez Non pour travailler sans débordement.
- Appuyez sur ENTER.

Les compteurs peuvent être remis à zéro manuellement, quel que soit le réglage.

18.2 Mode FastFood FLUXUS G736

### Avis!

Le débordement d'un compteur se répercute sur tous les canaux de sortie, p. ex. sur la mémoire de valeurs mesurées et sur la transmission en ligne.

La somme des deux compteurs (le débit  $\Sigma_Q$ ) émise par une sortie n'est plus valable après le premier débordement de l'un des compteurs.

#### 18.1.4 Comportement des compteurs après l'arrêt de la mesure

Il est possible de définir le comportement des compteurs après l'arrêt de la mesure ou après un reset du transmetteur.

Enregistrement\Compteurs\Conserver comptage

- Sélectionnez le point de menu Enregistrement\Compteurs.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Conserver comptage.
- Sélectionnez Oui si les valeurs des compteurs doivent être enregistrées et utilisées pour la mesure suivante. Sélectionnez Non si les compteurs doivent être remis à zéro.
- · Appuyez sur ENTER.

### 18.1.5 Somme des compteurs

La somme des compteurs des deux directions d'écoulement peut être affichée sur la ligne d'état pendant la mesure.

Enregistrement\Compteurs\Afficher ΣQ

- Sélectionnez le point de menu Enregistrement\Compteurs.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Afficher SQ.
- Sélectionnez Oui si la somme des compteurs doit être affichée. Sélectionnez Non si elle ne doit pas être affichée.
- Appuyez sur ENTER.

# 18.1.6 Enregistrement des compteurs

Les valeurs des compteurs peuvent être enregistrées.

Enregistrement\Mémoire val. mes.\Configuration

- $\bullet \ \, \textbf{S\'electionnez} \ \, \textbf{le point de menu} \ \, \textbf{Enregistrement} \\ \textbf{M\'emoire val. mes.} \\ \textbf{Configuration.}$
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Enregistrer comptage.
- Sélectionnez Oui.
- Appuyez sur ENTER.

### 18.2 Mode FastFood

Le mode FastFood permet de mesurer des débits qui changent rapidement. Dans ce mode, une adaptation continue aux changements des conditions de mesure n'est effectuée que partiellement.

- · Les valeurs mesurées sont enregistrées avec le taux d'enregistrement du mode FastFood.
- · Le mode FastFood doit être autorisé et activé.
- Les sorties peuvent toujours être utilisées. Elles sont actualisées de manière synchrone avec la fréquence de mesure en mode FastFood, quel que soit le taux d'enregistrement.

Si Param. basé sur canaux a été sélectionné pour la configuration du point de mesure dans le menu Paramètres, observez les points suivants (mode SuperUser) :

- Il n'est pas possible de changer de canal de mesure. La mesure n'est effectuée que sur un seul canal de mesure. Elle s'arrête sur les autres canaux de mesure pendant que le mode FastFood est activé.
- Les sorties peuvent toujours être utilisées pour le canal de mesure activé en mode FastFood. Elles sont actualisées de manière synchrone avec la fréquence de mesure en mode FastFood, quel que soit le taux d'enregistrement.
- Les sorties pour les autres canaux de mesure (en cas de mesure avec plusieurs canaux) sortent une valeur d'erreur.

Cette fonction n'est pas disponible si le moyennage des canaux synchronisés a été activé au point de menu Divers\
Mesure\Modes de mesure\Moyennage can. synch.

# 18.2.1 Autorisation/blocage du mode FastFood

Divers\Mesure\Modes de mesure\Autoriser FastFood

- Sélectionnez le point de menu Divers\Mesure\Modes de mesure.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Autoriser FastFood.
- Sélectionnez En service pour autoriser le mode FastFood. Sélectionnez Hors service pour le bloquer.
- Appuyez sur ENTER.

Si vous avez sélectionné En service, le point de menu Fréquence mes. FastF s'affiche. La fréquence de mesure en mode FastFood est l'intervalle de temps au bout duquel les valeurs mesurées sont transmises aux sorties de processus.

- Sélectionnez Réglage défaut si vous ne souhaitez pas effectuer de saisies personnalisées (réglage par défaut : 50 ms).
- Sélectionnez Personnalisé pour définir la fréquence de mesure en mode FastFood.
- · Saisissez une valeur de 20...200 ms.
- · Appuyez sur ENTER.

# 18.2.2 Taux d'enregistrement en mode FastFood

Le taux d'enregistrement en mode FastFood peut être saisi lors de la configuration de la mémoire de valeurs mesurées au point de menu Taux FastFood.

Enregistrement\Mémoire val. mes.\Configuration\Taux FastFood

- Sélectionnez le point de menu Enregistrement\Mémoire val. mes.\Configuration.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Taux FastFood.
- Sélectionnez Automatique si le taux d'enregistrement doit correspondre à la fréquence de mesure en mode FastFood.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Personnalisé pour définir une valeur pour le taux d'enregistrement.
- Appuyez sur ENTER.
- Saisissez une valeur.
- Appuyez sur ENTER.

# 18.2.3 Activation/désactivation du mode FastFood

Lorsque le mode FastFood a été autorisé et une mesure démarrée, le mode de mesure normal est encore actif dans un premier temps.

- Appuyez sur la touche o pour activer le mode FastFood. Le symbole du mode FastFood apparaît sur la ligne supérieure.
- Appuyez sur la touche o pour désactiver le mode FastFood.

Le mode FastFood peut également être activé/désactivé à l'aide d'une fonction commandée à distance.

# 18.3 Diagnostic à l'aide de la fonction snap

### 18.3.1 Configuration

La fonction snap permet d'enregistrer des paramètres de mesure qui peuvent être utiles pour l'exploitation des résultats des mesures ou à des fins de diagnostic. La fonction snap peut être configurée.

Enregistrement\Snap\Configuration

- Sélectionnez le point de menu Enregistrement\Snap\Configuration.
- Appuyez sur ENTER.

Enregistrement\Snap\Configuration\Buffer circ. snap

• Sélectionnez Oui si le buffer circulaire snap doit être activé.

Si le buffer circulaire snap est activé, les plus anciens snaps sont écrasés à partir du 101<sup>e</sup> snap. Si le buffer circulaire snap est désactivé, 100 snaps peuvent être enregistrés au maximum.

• Appuyez sur ENTER.

# Enregistrement\Snap\Configuration\Snap automatique

• Sélectionnez Oui si la fonction snap automatique doit être activée.

Si cette fonction est activée, un snap est automatiquement enregistré lors d'une panne de la mesure.

• Appuyez sur ENTER.

Enregistrement\Snap\Configuration\Snap en R1

- Sélectionnez Oui si un événement qui doit déclencher un snap a été paramétré pour le déclencheur d'événement R1.
- Appuyez sur ENTER.

# 18.3.2 Prise d'un snap

Mesure\Exécuter commande\Prendre un snap

- Appuyez sur la touche C pendant la mesure jusqu'à l'affichage du point de menu Exécuter commande.
- Sélectionnez l'entrée de la liste Prendre un snap.
- Appuyez sur ENTER.

Un snap est pris.

Si la mesure a démarré sur plusieurs canaux de mesure, un snap est pris sur chacun d'entre eux.

# 18.3.3 Informations à propos des snaps

Enregistrement\Snap\Info snap

- Sélectionnez le point de menu  ${\tt Enregistrement \ Nnap \ Info}$  snap.
- Appuyez sur ENTER.

Les informations suivantes sont affichées :

affichage	description
Snaps enreg.	nombre de snaps enregistrés
Snaps libre	nombre de snaps qui peuvent encore être enregistrés
Buffer circ.	buffer circulaire snap activé

# 18.3.4 Effacement de snaps

Enregistrement\Snap\Effacer snaps

- Sélectionnez le point de menu Enregistrement\Snap\Effacer snaps.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Oui ou Non.
- Appuyez sur ENTER.

# 18.4 Modification de la valeur limite pour le diamètre intérieur de la conduite

Il est possible de modifier la limite inférieure du diamètre intérieur de la conduite pour un type de capteur donné.

Divers\Diamètre cond. MIN

- Sélectionnez le point de menu Divers\Diamètre cond. MIN.
- Appuyez sur ENTER.

Il est possible de définir un diamètre min. de la conduite pour toutes les fréquences concernées du capteur.

- Sélectionnez Réglage défaut si vous ne souhaitez pas effectuer de saisies personnalisées et si les valeurs par défaut doivent être utilisées.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Personnalisé si un diamètre min. de la conduite doit être défini.
- Appuyez sur ENTER.
- · Saisissez le diamètre de la conduite en mm.
- · Appuyez sur ENTER.

#### Avis!

La mesure peut s'avérer impossible si un capteur est utilisé en deçà de son diamètre intérieur de la conduite recommandé.

# 18.5 Fonctions commandées à distance

Les fonctions commandées à distance peuvent être déclenchées par les entrées analogiques déclenchables ou les déclencheurs d'événement.

Pour définir une entrée pour une fonction commandée à distance, l'entrée doit être autorisée dans le menu Entrées.

Pour définir un déclencheur d'événement pour une fonction commandée à distance, il doit être autorisé au point de menu Fonctions\Déclencheur évén.

Une ou plusieurs des fonctions commandées à distance suivantes peuvent être déclenchées :

- remise à zéro des valeurs mesurées
- · remise à zéro des compteurs
- arrêt des compteurs
- · activation du mode FastFood

# Entrées déclenchables et déclencheurs d'événement

La fonction commandée à distance est déclenchée lorsque la condition de commutation est remplie. La fonction commandée à distance est remise au repos lorsque la condition de commutation n'est plus remplie.

# 18.5.1 Configuration de la fonction commandée à distance

Fonctions\Fonctions à distance

- Sélectionnez le point de menu Fonctions  $\$  Fonctions  $\$  à distance.
- Appuyez sur ENTER.

La liste de sélection des fonctions permet de voir si et quelle entrée ou quel déclencheur d'événement est assigné(e) à une fonction.

• Sélectionnez une entrée de la liste :

```
- Remett. val. mes. (-)
- Remettre compt. (-)
- Arrêter compt. (-)
- Activer FastF (-)
```

Appuyez sur la touche pour revenir au point de menu précédent.

#### Remise à zéro des valeurs mesurées

- Sélectionnez l'entrée de la liste Remett. val. mes.
- · Appuyez sur ENTER.

La sortie de valeurs mesurées simule une application au repos pendant la durée du signal. La vitesse d'écoulement réelle est ignorée et la valeur mesurée mise à zéro. Toutes les valeurs des grandeurs de mesure dérivées de la vitesse d'écoulement sont donc également zéro.

La mesure se poursuit lorsque la condition pour la fonction commandée à distance n'est plus remplie.

- Sélectionnez l'entrée ou le déclencheur d'événement au travers de laquelle/duquel la fonction commandée à distance doit être déclenchée.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Sans assignation pour désactiver la fonction commandée à distance.
- · Appuyez sur ENTER.

### Remise à zéro des compteurs

- Sélectionnez l'entrée de la liste Remettre compt.
- · Appuyez sur ENTER.

Les valeurs des compteurs sont remises à zéro. Les compteurs sont désactivés pendant la durée du signal.

Le comptage reprend à zéro lorsque la condition pour la fonction commandée à distance n'est plus remplie.

Si les compteurs sont mis à zéro avec la fonction commandée à distance, un H s'affiche à côté de la valeur mesurée pendant la mesure.

- Sélectionnez l'entrée ou le déclencheur d'événement au travers de laquelle/duquel la fonction commandée à distance doit être déclenchée.
- · Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Sans assignation pour désactiver la fonction commandée à distance.
- Appuyez sur ENTER.

#### Arrêt des compteurs

- Sélectionnez l'entrée de la liste Arrêter compt.
- Appuyez sur ENTER.

Les compteurs sont arrêtés pendant la durée du signal.

Le comptage reprend à partir de la dernière valeur comptée lorsque la condition pour la fonction commandée à distance n'est plus remplie.

- Sélectionnez l'entrée ou le déclencheur d'événement au travers de laquelle/duquel la fonction commandée à distance doit être déclenchée.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Sans assignation pour désactiver la fonction commandée à distance.
- Appuyez sur ENTER.

### Activation du mode FastFood


- Sélectionnez l'entrée de la liste Activer FastF.
- Appuyez sur ENTER.

Le mode FastFood est activé pendant la durée du signal. Il est désactivé lorsque la condition pour la fonction commandée à distance n'est plus remplie.

Cette entrée de la liste n'apparaît que si le mode FastFood a été autorisé au point de menu <code>Divers\Mesure\</code> Modes de mesure\FastFood et si 1 point mes. (A) à été sélectionné pour la configuration du point de mesure.

- Sélectionnez l'entrée ou le déclencheur d'événement au travers de laquelle/duquel la fonction commandée à distance doit être déclenchée.
- Appuyez sur ENTER.
- $\bullet \ \ \text{S\'electionnez} \ \ \text{Sans} \ \ \text{assignation} \ \ \text{pour d\'esactiver la fonction command\'ee} \ \ \text{\'a} \ \ \text{distance}.$
- Appuyez sur ENTER.

#### 18.6 Déclencheurs d'événement



Il est possible d'activer au maximum 4 déclencheurs d'événement indépendants : R1, R2, R3 et R4.

Les déclencheurs d'événement peuvent être utilisées, p. ex., pour :

- sortir des informations sur la mesure en cours
- déclencher des fonctions commandées à distance spéciales
- enclencher et arrêter des pompes ou des moteurs

#### Fonctions\Déclencheur évén.

- Sélectionnez le point de menu  ${\tt Fonctions \setminus D\'eclencheur}$  évén.
- · Appuyez sur ENTER.

#### Fonctions\Déclencheur évén.\Rx(-)

- Sélectionnez un déclencheur d'événement.
- Appuyez sur ENTER.

Si le déclencheur d'événement est déjà installé, il s'affiche comme suit :  $\mathbb{R}\mathbb{X}$  ( $\sqrt{}$ ).

#### Fonctions\Déclencheur évén.\Autoriser Rx

- Sélectionnez Oui pour modifier les réglages pour un déclencheur d'événement déjà assigné ou pour assigner un nouveau déclencheur d'événement.
- Sélectionnez Non pour effacer l'assignation et revenir au point de menu précédent.
- · Appuyez sur ENTER.

### Fonctions\Déclencheur évén.\Autoriser Rx\Grandeur source

• Sélectionnez la grandeur source (grandeur de mesure) pour laquelle une condition doit être définie.

FLUXUS G736

Tab. 18.2: Grandeurs source

18.6 Déclencheurs d'événement

grandeur source	entrée de la liste	sortie		
Grandeurs de débit	Vitesse d'écoul.	vitesse d'écoulement		
	Débit vol. service	débit volumétrique de service		
	Débit vol. norm.	débit volumétrique normal		
	Débit massique	débit massique		
	Débit d'énergie de gaz <sup>(1)</sup>	débit d'énergie de gaz		
Compteurs	Volume (+)	compteur pour le débit volumétrique dans la direction d'écoulement positive		
	Volume (-)	compteur pour le débit volumétrique dans la direction d'écoulement négative		
	Volume (Δ)	différence des compteurs pour la direction d'écoulement positive et négative		
	Volume normal (+)	compteur pour le débit volumétrique normal dans la direction d'écoulement positive		
	Volume normal (-)	compteur pour le débit volumétrique normal dans la direction d'écoulement négative		
	Volume normal (Δ)	différence des compteurs pour la direction d'écoulement positive et négative		
	Masse (+)	compteur pour le débit massique dans la direction d'écoulement positive		
	Masse (-)	compteur pour le débit massique dans la direction d'écoulement négative		
	Masse (Δ)	différence des compteurs pour la direction d'écoulement positive et négative		
	Énergie de gaz (+) <sup>(1)</sup>	compteur pour les valeurs mesurées positives de l'énergie de gaz		
	Énergie de gaz (-) <sup>(1)</sup>	compteur pour les valeurs mesurées négatives de l'énergie de gaz		
	Énergie de gaz ( $\Delta$ ) $^{(1)}$	différence des compteurs		
Propriétés fluide	Temp. fluide	température du fluide		
	Pression fluide	pression du fluide		
	Densité fluide	densité du fluide		
	Viscosité cin.	viscosité cinématique		
	Viscosité dyn.	viscosité dynamique		
	Densité norm.	densité à la température de référence		
	Coeff. compress.	coefficient de compressibilité du gaz		
	Masse molaire	masse molaire de l'enregistrement de fluide DGM		
	Pourcentage en CO2	pourcentage en CO <sub>2</sub> de l'enregistrement de fluide DGM		
	Pourcentage en N2	pourcentage en N <sub>2</sub> de l'enregistrement de fluide DGM		
	HHV par masse (1)	pouvoir calorifique massique		
	HHV par volume <sup>(1)</sup>	pouvoir calorifique volumique		

<sup>(1)</sup> n'apparaît que si Calculer HHV a été activé au point de menu Divers\Mesure\Réglages mesure et si un enregistrement de fluide DGM a été sélectionné

Tab. 18.2: Grandeurs source

grandeur source	entrée de la liste	sortie
Valeurs diagnost.	Amplitude	amplitude du signal
	Qualité	qualité du signal
	SNR	rapport signal utile/signal parasite
	SCNR	rapport signal utile/signal parasite corrélé
	VariAmp	variation de l'amplitude
	VariTime	variation du temps de transit
	Amplification	amplification du signal nécessaire pour recevoir un signal utilisable
	Détect. racleurs	indique si un racleur a été détecté
		Cet écran n'apparaît que si Détect. racleurs a été activé.
·   · · · · · ·   · · · · · · · · · · ·		valeurs mesurées de grandeurs d'entrées (p. ex. température,
	Entrée pers. 2	pression) qui ne sont pas calculées  Au point de menu Entrées\Assigner entrées, des grandeurs
	Entrée pers. 3	de mesure personnalisées peuvent être assignées aux entrées configurées.
	Entrée pers. 4	- soling-root
Célérité du son	Célérité du son	célérité du son mesurée dans le fluide
	Célérité du son (Δ)	différence entre la célérité du son mesurée et celle calculée à partir des données du fluide

<sup>(1)</sup> n'apparaît que si Calculer HHV a été activé au point de menu Divers\Mesure\Réglages mesure et si un enregistrement de fluide DGM a été sélectionné

Ensuite, les propriétés du déclencheur d'événement sont définies.

Tab. 18.3 : Propriétés du déclencheur d'événement

propriété	réglage	description
Fonction (condition de commutation)	MAX (x>limite)	Le déclencheur d'événement commute lorsque la valeur mesurée est supérieure à la limite supérieure.
	MIN (x <limite)< td=""><td>Le déclencheur d'événement commute lorsque la valeur mesurée est inférieure à la limite inférieure.</td></limite)<>	Le déclencheur d'événement commute lorsque la valeur mesurée est inférieure à la limite inférieure.
	ERR (x=panne)	Le déclencheur d'événement commute lorsque la mesure est impossible.
	Dans la plage	Le déclencheur d'événement commute lorsque la valeur mesurée se situe dans la plage définie.
	Hors de plage	Le déclencheur d'événement commute lorsque la valeur mesurée se situe hors de la plage définie.
Type (comportement de remise au repos)	Sans maintien	Lorsque la condition de commutation n'est plus remplie, le déclencheur d'événement retourne au repos au bout d'environ 1 s.
	Maintien	Le déclencheur d'événement reste activé même lorsque la condition de commutation n'est plus remplie.
	Bref maintien	Le déclencheur d'événement reste activé pendant une durée définie même lorsque la condition de commutation n'est plus remplie.

18.6 Déclencheurs d'événement FLUXUS G736

#### Définition de la condition de commutation

Fonctions\Déclencheur évén.\Autoriser Rx\Grandeur source\...\Fonction

- Sélectionnez la condition de commutation.
- Appuyez sur ENTER.

#### Définition du comportement de remise au repos

Fonctions\Déclencheur évén.\Autoriser Rx\Grandeur source\...\Type

- Sélectionnez le type de comportement de remise au repos.
- · Appuyez sur ENTER.

#### Définition des limites de déclenchement

Fonctions\Déclencheur évén.\Autoriser Rx\Grandeur source\...\Valeur déclencheur

Saisissez les valeurs limites dont le dépassement entraîne la commutation du déclencheur d'événement.

- Saisissez la limite supérieure MAX (x>limite).
- Appuyez sur ENTER.
- Saisissez la limite inférieure MIN (x<limite).
- Appuyez sur ENTER.

Fonctions\Déclencheur évén.\Autoriser Rx\Grandeur source\...\Hystérésis

Une hystérésis peut être définie pour éviter une commutation permanente du déclencheur d'événement.

Le déclencheur d'événement est activé lorsque les valeurs mesurées sont supérieures à la limite supérieure. Il est désactivé lorsque les valeurs mesurées sont inférieures à la limite inférieure.

· Saisissez une valeur pour l'hystérésis.

Si vous saisissez 0 (zéro), aucune hystérésis ne sera appliquée.

· Appuyez sur ENTER.

#### **Exemple**

MAX (x>limite): 30 m<sup>3</sup>/h Hystérésis: 1 m<sup>3</sup>/h

Le déclencheur d'événement est activé lorsque les valeurs mesurées sont > 30.5 m³/h et désactivé lorsqu'elles sont < 29.5 m³/h.

Fonctions\Déclencheur évén.\Autoriser Rx\Grandeur source\...\Centre plage

- Saisissez le centre de la plage dans laquelle le déclencheur d'événement doit commuter.
- Appuyez sur ENTER.

 ${\tt Fonctions \backslash D\'eclencheur \'ev\'en. \backslash Autoriser Rx \backslash Grandeur source \backslash \ldots \backslash Largeur plage}$ 

- Saisissez la largeur de la plage dans laquelle le déclencheur d'événement doit commuter.
- · Appuyez sur ENTER.

#### **Exemple**

Fonction: Hors de plage Centre plage: 100 m³/h Largeur plage: 40 m³/h

Le déclencheur d'événement commute lorsque la valeur mesurée est inférieure à 80 m³/h ou supérieure à 120 m³/h.

#### Définition de la temporisation de la commutation

Fonctions\Déclencheur évén.\Autoriser Rx\Grandeur source\...\Délai

- Saisissez un intervalle de temps au bout duquel le déclencheur d'événement doit commuter si l'événement s'est produit.
- Appuyez sur ENTER.

Fonctions\Déclencheur évén.\Autoriser Rx\Grandeur source\...\Délai panne

- Saisissez un intervalle de temps au bout duquel le déclencheur d'événement est désactivé en cas de panne de la mesure.
- Appuyez sur ENTER.

#### 18.6.1 Temporisation apparente de la commutation

Les valeurs mesurées et les valeurs des compteurs sont affichées arrondies en fonction du nombre de décimales réglé. Toutefois, les valeurs limites sont comparées aux valeurs mesurées non arrondies. Par conséquent, une temporisation apparente de la commutation peut se produire dans le cas d'une très faible modification de la valeur mesurée (inférieure aux décimales affichées). La précision de commutation du déclencheur d'événement est alors supérieure à la précision d'affichage.

#### 18.6.2 Remise au repos et initialisation des déclencheurs d'événement

Tous les déclencheurs d'événement sont désactivés après une initialisation du transmetteur.

· Appuyez 3 fois sur la touche C pendant la mesure pour remettre tous les déclencheurs d'événement au repos.

Les déclencheurs d'événement dont la condition de commutation est encore remplie sont réactivés au bout de 1 s. Cette fonction est utilisée pour remettre au repos les déclencheurs d'événement du type MAINTIEN lorsque la condition de commutation n'est plus remplie.

Lorsqu'une mesure est arrêtée, tous les déclencheurs d'événement sont désactivés et les sorties de processus correspondantes sont mises hors tension, quel que soit l'état de repos programmé.

## 18.6.3 Comportement des déclencheurs d'événement pendant la mesure

Un déclencheur d'événement avec la condition de commutation MAX (x>limite), MIN (x<limite), Dans la plage ou Hors de plage est actualisé au maximum une fois par seconde afin d'éviter sa commutation permanente (en cas de fluctuation des valeurs mesurées autour de la valeur de la condition de commutation).

Un déclencheur d'événement avec la condition de commutation ERR (x=panne) est activé lors d'une panne de la mesure.

Un déclencheur d'événement du type Sans maintien est activé lorsque la condition de commutation est remplie. Il est désactivé lorsque la condition de commutation n'est plus remplie. Mais il reste activé pendant au moins 1 s, même lorsque la condition de commutation est remplie moins longtemps.

Un déclencheur d'événement du type Maintien est activé lorsque la condition de commutation est remplie. Il reste activé même lorsque la condition de commutation n'est plus remplie.

Un déclencheur d'événement du type Bref maintien est activé lorsque la condition de commutation est remplie. La durée au bout de laquelle a lieu la désactivation est définie au point de menu Intervalle maintien.

FLUXUS G736

## 18.6.4 Affichage d'état des déclencheurs d'événement

La commutation des déclencheurs d'événement n'est ni signalée de façon acoustique, ni affichée.

L'état des déclencheurs d'événement est affiché pendant la mesure.

• Faites défiler l'affichage avec la touche jusqu'à ce que l'état des déclencheurs d'événement apparaisse sur la deuxième ligne du bas.

La structure de l'affichage d'état des déclencheurs d'événement est la suivante :

Rx =					, x étant le numéro du déclencheur d'événement et		un pictogramme selon le Tab. 18.4
------	--	--	--	--	---	--	-----------------------------------

Tab. 18.4 : Pictogrammes pour l'affichage d'état des déclencheurs d'événement

	nº		Fonction (condition de commutation)	Type (comportement de remise au repos)	état actuel	
R		II				
	1		MAX (x>limite)	Sans maintien	désactivé (état faux)	
	2		MIN (x <limite)< th=""><th>Maintien</th><th>activé (état vrai)</th></limite)<>	Maintien	activé (état vrai)	
	3		Dans la plage	Bref maintien		
	4		Hors de plage			
			ERR (x=panne)			

#### Exemple

## 18.7 Journal d'événements

Lorsqu'une erreur se produit, le symbole A sur la première ligne signale un message d'erreur. Celui-ci peut être affiché.

Enregistrement\Journal d'évén.

- Sélectionnez le point de menu Enregistrement\Journal d'évén.
- Appuyez sur ENTER.

Une liste contenant tous les messages d'erreur depuis la dernière mise sous tension du transmetteur s'affiche.

- Sélectionnez un message d'erreur en faisant défiler la liste avec les touches 8 et 2.
- Appuyez sur ENTER.

La cause de l'erreur s'affiche sur l'écran.

#### Avis!

Lorsque le journal d'événements a été lu, le symbole du message d'erreur disparaît de l'écran, même si l'erreur n'a pas encore été éliminée.

Le journal d'événements est effacé après un redémarrage du transmetteur.

## 19 Réglages

## 19.1 Dialogues et menus

Divers\Dialogues/menus

- Sélectionnez le point de menu Divers\Dialogues/menus.
- Appuyez sur ENTER.

#### Circonférence de la conduite

Divers\Dialogues/menus\Circonf. conduite

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Circonf. conduite.
- Sélectionnez Oui si la circonférence de la conduite au lieu de son diamètre doit être saisie dans le menu Paramètres.
- Appuyez sur ENTER.

Si Oui a été sélectionné pour Circonf. conduite, le diamètre extérieur de la conduite est tout de même demandé dans le menu Paramètres.

- Appuyez sur la touche pour sélectionner le point de menu Circonf. conduite.
- Appuyez sur ENTER.

La valeur au point de menu Circonf. conduite est calculée à partir du dernier diamètre extérieur de la conduite affiché.

Exemple : 100 mm  $\cdot$   $\pi$  = 314.2 mm

- Saisissez la circonférence de la conduite. Les valeurs limites pour la circonférence de la conduite sont calculées à partir des valeurs limites pour le diamètre extérieur de la conduite.
- Appuyez sur ENTER.

Lors du prochain passage du menu Paramètres, le diamètre extérieur de la conduite qui résulte de la dernière circonférence de la conduite saisie sera affiché.

Exemple : 180 mm :  $\pi$  = 57.3 mm

#### Gaine

Si la conduite possède une gaine, les paramètres du matériau de la gaine doivent être saisis dans le menu Paramètres.

Divers\Dialogues/menus\Éditer gaine

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Éditer gaine.
- Sélectionnez Oui si la conduite possède une gaine.
- Appuyez sur ENTER.

#### Revêtement intérieur 2

Si la conduite possède un deuxième revêtement intérieur, les paramètres du matériau du deuxième revêtement intérieur doivent être saisis dans le menu Paramètres.

Divers\Dialogues/menus\Éditer revêt. int. 2

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Éditer revêt. int. 2.
- Sélectionnez Oui si la conduite possède 2 revêtements intérieurs.
- Appuyez sur ENTER.

#### Numéro du point de mesure

Divers\Dialogues/menus\No. point de mesure

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu No. point de mesure.
- Sélectionnez Nombre si le numéro du point de mesure doit comporter uniquement des chiffres. Sélectionnez Texte si le numéro du point de mesure doit comporter uniquement des lettres.
- Appuyez sur ENTER.

19.1 Dialogues et menus FLUXUS G736

#### Délai d'erreur

Le délai d'erreur est la durée au bout de laquelle une valeur d'erreur est transmise à une sortie si aucune valeur mesurée valable n'est disponible.

Divers\Dialogues/menus\Délai d'erreur

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Délai d'erreur.
- Sélectionnez Éditer pour saisir un délai d'erreur. Sélectionnez Amortissement si le facteur d'amortissement doit être utilisé comme délai d'erreur.
- · Appuyez sur ENTER.

#### Correction de la température

Divers\Dialogues/menus\Tx Offset temp.

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Tx Offset temp.
- Sélectionnez Oui pour autoriser la saisie d'une correction de la température pour chaque entrée de température.
- · Appuyez sur ENTER.

#### Écart entre les capteurs

Divers\Dialogues/menus\Écart entre capteurs

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Écart entre capteurs.
- Sélectionnez Personnalisé si vous travaillez toujours au même point de mesure. Sélectionnez Automatique si le point de mesure change fréquemment.
- · Appuyez sur ENTER.

Dans le menu Mesure, l'écart entre les capteurs recommandé est affiché entre parenthèses au-dessus de l'écart saisi.

#### Célérité du son dans le fluide de référence

Divers\Dialogues/menus\Comparer c fluide

• Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Comparer c fluide.

Sélectionnez Oui si la différence  $\Delta c = c_{mea}$  -  $c_{ref}$  entre les deux célérités du son doit être affichée pendant la mesure.  $c_{ref}$  est la célérité du son dans le fluide calculée dans les mêmes conditions de processus (p. ex. température, pression).

· Appuyez sur ENTER.

L'activation ou la désactivation de Comparer c fluide peut aussi être effectuée pendant la mesure et se répercute immédiatement sur l'affichage des valeurs mesurées.

• Appuyez sur la touche 3 pendant la mesure pour faire défiler l'affichage jusqu'à ∆c.

#### Affichage de la dernière valeur

Divers\Dialogues/menus\Afficher dern. val.

- $\hbox{\bf \bullet Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu $\tt Afficher dern. val. } \\$
- Sélectionnez Oui pour afficher la dernière valeur mesurée valable.
- Appuyez sur ENTER.

Si Oui a été sélectionné et si aucune valeur mesurée valable ne peut être sortie pendant la mesure, la dernière valeur valable est affichée. Cette valeur est alors suivie d'un point d'interrogation.

#### Temps de commutation (mode SuperUser)

Si Param. basé sur canaux a été sélectionné pour la configuration du point de mesure dans le menu Paramètres, il est possible de définir l'intervalle de temps au bout duquel le transmetteur bascule entre les différents canaux de mesure pendant la mesure. La valeur par défaut est de 3 s.

Divers\Dialogues/menus\Temps commutation

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Temps commutation.
- Si vous ne souhaitez pas utiliser la valeur par défaut, saisissez une autre valeur pour le temps de commutation.
- Appuyez sur ENTER.

Cette valeur reste enregistrée jusqu'à ce qu'un nouveau temps de commutation soit saisi.

#### Valeur affichée primaire

Divers\Dialogues/menus\Valeur affichée primaire

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Valeur affichée primaire.
- Sélectionnez Grandeur de débit si la valeur de la grandeur de mesure sélectionnée doit être affichée comme valeur primaire pendant la mesure. Sélectionnez Compteur si la valeur du compteur doit être affichée comme valeur primaire pendant la mesure.
- Appuyez sur ENTER.

#### Extinction du rétroéclairage

Divers\Dialogues/menus\Éteindre auto. éclair.

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Éteindre auto. éclair.
- Sélectionnez Oui pour activer l'extinction automatique du rétroéclairage.
- Appuyez sur ENTER.

Si l'extinction automatique du rétroéclairage est activée, le rétroéclairage s'éteint au bout de 30 s. Il s'allume de nouveau lorsqu'une touche est appuyée ou que le câble USB est raccordé.

#### 19.2 Modes de mesure

Divers\Mesure\Modes de mesure

- Sélectionnez le point de menu Divers\Mesure.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez le point de menu Modes de mesure.
- Appuyez sur ENTER.

#### Mesure de gaz

Divers\Mesure\Modes de mesure\Mesure de gaz

- Sélectionnez En service pour activer la mesure de gaz ou Hors service pour la désactiver.
- Appuyez sur ENTER.

Divers\Mesure\Modes de mesure\Temp. réf.

- Saisissez la température pour les conditions de référence applicables sur place (réglage par défaut : 0 °C).
- Appuyez sur ENTER.

Divers\Mesure\Modes de mesure\Pression réf.

- Saisissez la pression pour les conditions de référence applicables sur place (réglage par défaut : 1.01325 bar (a)).
- Appuyez sur ENTER.

19.3 Réglages de la mesure FLUXUS G736

#### Avis!

Si la mesure de gaz est désactivée, veuillez consulter le mode d'emploi UMFLUXUS\_F736 (voir clé USB).

#### Moyennage des canaux synchronisés

Divers\Mesure\Modes de mesure\Moyennage can. synch.

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Moyennage can. synch.
- Sélectionnez En service pour activer le moyennage des canaux synchronisés. Sélectionnez Hors service pour le désactiver.
- Appuyez sur ENTER.

#### Mode FastFood

Divers\Mesure\Modes de mesure\Autoriser FastFood

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Autoriser FastFood.
- Sélectionnez En service pour autoriser le mode FastFood. Sélectionnez Hors service pour le bloquer.
- Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît pas si le moyennage des canaux synchronisés est activé.

## 19.3 Réglages de la mesure

Divers\Mesure\Réglages mesure

- Sélectionnez le point de menu Divers\Mesure.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez le point de menu Réglages mesure.
- · Appuyez sur ENTER.

#### **Calibration multipoint**

La calibration multipoint permet de sortir des résultats de mesure extrêmement précis. Elle se base sur les courbes de calibration de séries de valeurs mesurées.

Divers\Mesure\Réglages mesure\Calibration multipoint

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Calibration multipoint.
- Sélectionnez En service pour activer la calibration multipoint. Sélectionnez Hors service pour la désactiver (réglage par défaut : Hors service).
- · Appuyez sur ENTER.

Si vous avez sélectionné En service, une série de valeurs mesurées doit être saisie au point de menu Calibration \( Calibration multipoint. \)

#### Amortissement rapide

Si Amortissement rapide est activé, chaque valeur mesurée affichée est une moyenne sur les x dernières secondes, x étant le facteur d'amortissement. L'affichage nécessite donc x secondes pour réagir complètement à une modification du débit.

Si Amortissement rapide est désactivé, l'amortissement est calculé comme un passe-bas du premier ordre, c'est-à-dire que les modifications des valeurs mesurées agissent sur le résultat de mesure sous la forme d'une courbe de temps exponentielle.

Divers\Mesure\Réglages mesure\Amortissement rapide

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Amortissement rapide.
- Sélectionnez Hors service pour désactiver l'amortissement rapide. Sélectionnez En service pour l'activer (réglage par défaut : En service).
- Appuyez sur ENTER.

#### Amortissement dynamique

Si l'amortissement dynamique est activé, des changements brusques des valeurs mesurées de la grandeur de mesure sélectionnée sont transmis sans délai par le transmetteur.

#### Important!

L'amortissement dynamique ne se répercute que sur la grandeur de mesure sélectionnée. Toutes les autres grandeurs de mesure ne sont pas amorties dynamiquement.

Divers\Mesure\Réglages mesure\Amortissement dyn.

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Amortissement dyn..
- Sélectionnez En service pour activer l'amortissement dynamique. Sélectionnez Hors service pour le désactiver (réglage par défaut : Hors service).
- Appuyez sur ENTER.

Si vous avez sélectionné En service, l'amortissement dynamique doit être paramétré au point de menu Paramètres \
Amortissement dyn.

### Activation du calcul du pouvoir calorifique

Divers\Mesure\Réglages mesure\Calculer HHV

- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Calculer HHV.
- Sélectionnez Oui pour activer le calcul du pouvoir calorifique.
- Appuyez sur ENTER.

#### 19.4 Unités de mesure

Les unités de mesure globales pour la longueur, la température, la pression, la célérité du son, la densité et la viscosité cinématique peuvent être réglées dans le transmetteur.

Divers\Unités de mesure

- Sélectionnez le point de menu Divers\Unités de mesure.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez une unité de mesure pour toutes les grandeurs.
- Appuyez sur ENTER.

Divers\Unités de mesure\Préfixe unité

Pour mieux distinguer le débit volumétrique de service et le débit volumétrique normal, les unités de mesure peuvent être affichées avec un préfixe. L'unité de mesure du débit volumétrique de service est marqué d'un A, celle du débit volumétrique normal d'un N ou S.

- Sélectionnez une entrée de la liste pour le réglage du préfixe.
- Appuyez sur ENTER.

Divers\Unités de mesure\Type de baril

Dans ce point de menu, vous pouvez définir quel type de baril doit être affiché comme unité de mesure pour le débit volumétrique de service.

- · Sélectionnez un type de baril.
- · Appuyez sur ENTER.

#### 19.5 Listes de sélection des matériaux et des fluides

À la livraison, tous les matériaux et fluides enregistrés dans le transmetteur sont affichés sur les listes de sélection au point de menu Paramètres\Matériau conduite ou Paramètres\Fluide.

Pour une plus grande clarté, il est possible de retirer des listes les matériaux et les fluides inutilisés. Les matériaux et les fluides retirés peuvent être rajoutés à tout moment.

#### Ajout ou retrait d'un matériau/fluide

Divers\Bibliothèques\Utiliser liste matér.

- $\bullet \ \, \textbf{S\'electionnez} \ le \ point \ de \ menu \ \texttt{Divers} \\ \ \ \textbf{Biblioth\`e} \\ \ ques \\ \ \textbf{Utiliser liste mat\'er.}$
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Oui si vous souhaitez ajouter ou retirer un matériau à ou de la liste de sélection des matériaux.
- · Appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur la touche 8 ou 2 pour faire défiler la liste de sélection.
- Appuyez sur la touche 6 ou 4 pour ajouter (+) ou retirer (-) un matériau, respectivement.
- Appuyez sur ENTER.

Procédez de la même manière pour adapter la liste de sélection des fluides (Divers\Bibliothèques\Utiliser liste fluides).

#### Ajout de tous les matériaux/fluides

Divers\Bibliothèques\Utiliser liste matér.

- Sélectionnez le point de menu Divers\Bibliothèques\Utiliser liste matér.
- · Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Non si vous souhaitez afficher tous les matériaux dans la liste de sélection des matériaux.
- Appuyez sur ENTER.

Procédez de la même manière pour adapter la liste de sélection des fluides (Divers\Bibliothèques\Utiliser liste fluides).

#### 19.6 Utilisation de jeux de paramètres

#### 19.6.1 Introduction

Un jeu de paramètres comprend l'ensemble des informations nécessaires à une tâche de mesure donnée :

- paramètres de la conduite
- · paramètres des capteurs
- paramètres du fluide
- options de sortie

L'utilisation de jeux de paramètres facilite et accélère les tâches de mesure répétitives. Le transmetteur peut enregistrer 20 jeux de paramètres au maximum.

#### Avis!

À la livraison, le transmetteur ne contient aucun jeu de paramètres. Les jeux de paramètres doivent être saisis manuellement.

Les paramètres doivent d'abord être saisis dans les menus Paramètres et Divers. Ensuite, ils peuvent être enregistrés sous forme d'un jeu de paramètres.

Divers\Mémoire jeu param.

- Sélectionnez le point de menu Divers\Mémoire jeu param.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez le point de menu Enregistrer jeu actuel.
- · Appuyez sur ENTER.

Divers\Nom jeu param.

- Saisissez le nom sous lequel le jeu de paramètres doit être enregistré.
- Appuyez sur ENTER.

#### 19.6.2 Chargement d'un jeu de paramètres

Les jeux de paramètres enregistrés peuvent être chargés et utilisés pour une mesure.

Divers\Mémoire jeu param.\Charger jeu param.

- Sélectionnez le point de menu Charger jeu param.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez le jeu de paramètres à charger.
- Appuyez sur ENTER.

#### 19.6.3 Effacement de jeux de paramètres

Divers\Mémoire jeu param.\Effacer jeu param.

- Sélectionnez le point de menu Effacer jeu param.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez le jeu de paramètres à effacer.
- Appuyez sur ENTER.

### 19.7 Réglage du contraste

Divers\Réglages système\Contraste écran

- Sélectionnez le point de menu Divers\Réglages système.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez le point de menu  ${\tt Contraste}$  écran.
- Appuyez sur ENTER.

Le contraste de l'écran peut être réglé à l'aide des touches suivantes :

- 6 augmentation du contraste
- diminution du contraste
- Appuyez sur ENTER.

#### Avis!

Après une initialisation du transmetteur, le contraste moyen est rétabli.

FLUXUS G736

## 19.8 HotCodes

Un HotCode est une suite de chiffres qui active certaines fonctions ou certains réglages.

- Appuyez sur la touche 🔰 pendant quelques secondes pour revenir au début du menu.
- Appuyez sur la touche C.
- Saisissez le HotCode à l'aide du clavier. Il n'est pas affiché pendant la saisie.

fonction				
réglage du contraste moyen de l'écran	555000			
sélection de la langue				
initialisation	909000			
activation/désactivation de la détection de la direction d'écoulement				
activation/désactivation de la détection de racleurs	007028			
sélection possible du gaz naturel personnalisé	007029			
affichage des compteurs aussi sur la ligne inférieure	007032			

## Sélection de la langue

La langue peut être sélectionnée au point de menu Divers\Réglages système\Langue ou en saisissant un HotCode :

langue	HotCode
anglais	909044
allemand	909049
français	909033
espagnol	909034
néerlandais	909031
russe	909007
polonais	909048
turc	909090
italien	909039
chinois	909086

Lorsque le dernier chiffre a été saisi, le menu principal apparaît dans la langue sélectionnée. Celle-ci est conservée après une mise hors tension et une remise sous tension du transmetteur.

## 19.9 Verrouillage des touches

Le verrouillage des touches permet de protéger une mesure en cours contre une intervention involontaire.

#### Définition d'un code pour le verrouillage des touches

- Sélectionnez le point de menu Divers\Réglages système.
- Appuyez sur ENTER.

Divers\Réglages système\Verrouillage touches

- Sélectionnez le point de menu Verrouillage touches.
- Appuyez sur ENTER.
- Saisissez un code à 6 chiffres pour le verrouillage des touches.
- Appuyez sur ENTER.

#### Avis!

N'oubliez pas le code de verrouillage des touches!

#### Désactivation du verrouillage des touches

Divers\Réglages système\Verrouillage touches

- Sélectionnez le point de menu Divers\Réglages système.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez l'entrée de la liste Verrouillage touches.
- Appuyez sur ENTER.
- Saisissez un code à 6 chiffres pour le verrouillage des touches.
- Appuyez sur ENTER.

#### Intervention dans la mesure

Lorsque le verrouillage des touches est activé, le message Verrouillage des touches activé apparaît pendant quelques secondes lors de l'actionnement d'une touche.

Pour interrompre une mesure, il faut d'abord désactiver le verrouillage des touches.

- Appuyez sur la touche 5.
- $\bullet \ \, \textbf{S\'electionnez} \ \, \textbf{le point de menu} \ \, \textbf{Divers} \\ \textbf{R\'eglages} \ \ \, \textbf{syst\`eme} \\ \textbf{Verrouillage touches}.$
- Appuyez sur ENTER.
- Désactivez le verrouillage des touches.

#### Fonctions bloquées en cas de verrouillage des touches activé

Le tableau suivant indique les fonctions du transmetteur qui sont impossibles lorsque le verrouillage des touches est activé.

mesure non démarrée	mesure démarrée
saisie des paramètres     modification des réglages (p. ex. modes de mesure)     vidage de la mémoire de valeurs mesurées     réglage de la date/heure     démarrage de la mesure (mise en service)	modification des réglages qui sont possibles pendant la mesure en cours (p. ex. sélection de la langue)     déclenchement d'un snap     basculement sur le mode FastFood     arrêt des compteurs     remise à zéro des compteurs     arrêt de la mesure


## 20 Détermination du débit d'énergie de gaz (option)

Le pouvoir calorifique d'un gaz naturel est la quantité d'énergie libérée lors de la combustion d'une certaine quantité de gaz naturel. Le débit d'énergie de gaz est la quantité de pouvoir calorifique d'un gaz naturel qui est transportée en un temps donné.

Si le transmetteur possède l'option du calcul du pouvoir calorifique ainsi que des entrées, le pouvoir calorifique et, à partir de celui-ci, le débit d'énergie de gaz pour un enregistrement de fluide DGM peuvent être calculés. Il est possible de calculer le pouvoir calorifique massique ou volumique. Pour le calcul du pouvoir calorifique, la température et la pression de service ainsi que les pourcentages en  $CO_2$  et  $N_2$  du fluide doivent être connus. Ces grandeurs peuvent être intégrées dans le transmetteur au travers des entrées. Les pourcentages en  $CO_2$  et  $N_2$  peuvent également être saisis manuellement dans le transmetteur.

Un enregistrement de fluide DGM est sélectionné comme fluide. Le débit d'énergie de gaz peut être sorti en tant que grandeur de mesure avec les grandeurs de mesure intégrées.

Fig. 20.1 : Détermination du débit d'énergie de gaz lors de la mesure du débit



- 1 capteur ultrasonore
- 2 sonde de température
- 3 capteur de pression externe
- 4 capteur de CO<sub>2</sub> (à fournir par le client)
- 5 capteur de N<sub>2</sub> (à fournir par le client)
- 6 transmetteur

#### 20.1 Calcul du débit d'énergie de gaz (DGM)

Le débit d'énergie de gaz est calculé par le transmetteur selon la formule suivante :

$$\begin{split} & \Phi = HHV_V \cdot \dot{V}_N \ = HHV_m \cdot \dot{m} \\ & MW = f(c,\,T,\,p) \\ & HHV_V = f(c,\,MW,\,CO_2,\,N_2) \\ & HHV_m = \rho_N \cdot HHV_V \end{split}$$

Φ – débit d'énergie de gaz

 $\dot{V}_N$  – débit volumétrique normal

m – débit massique
 MW – masse molaire
 c – célérité du son
 CO<sub>2</sub> – pourcentage en CO<sub>2</sub>
 N<sub>2</sub> – pourcentage en N<sub>2</sub>

 $HHV_V$  – pouvoir calorifique (Higher Heating Value) volumique  $HHV_m$  – pouvoir calorifique (Higher Heating Value) massique

ρ<sub>N</sub> – densité normalisée

## 20.2 Réglage pour le calcul du pouvoir calorifique

## Activation du calcul du pouvoir calorifique

Divers\Mesure\Réglages mesure\Calculer HHV

- Sélectionnez le point de menu Divers\Mesure\Réglages mesure.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Calculer HHV.
- Sélectionnez Oui pour activer le calcul du pouvoir calorifique.
- Appuyez sur ENTER.

Pour le calcul du pouvoir calorifique, un enregistrement de fluide DGM doit être sélectionné dans le menu Paramètres. Les pourcentages en  $CO_2$  et  $N_2$  du fluide doivent être saisis. Ils peuvent également être intégrés dans le transmetteur au travers d'une entrée.

#### Saisie des pourcentages en CO<sub>2</sub> et N<sub>2</sub>

Paramètres\...\Pourcentage en CO2

- Saisissez le pourcentage en CO<sub>2</sub> du fluide.
- · Appuyez sur ENTER.

Paramètres\...\Pourcentage en N2

- Saisissez le pourcentage en N2 du fluide.
- · Appuyez sur ENTER.

## Intégration des pourcentages en ${\rm CO_2}$ et ${\rm N_2}$ au travers d'une entrée

Entrées\Configuration entrées\Courant I1

- Sélectionnez le point de menu Entrées\Configuration entrées.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez l'entrée au travers de laquelle le pourcentage en CO2 ou N2 est intégré dans le transmetteur (ici : Courant II).
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez l'entrée de la liste Pourcentage en gaz.
- Appuyez sur ENTER.
- Définissez la plage de saisie.

Entrées\Assigner entrées

- Sélectionnez le point de menu Entrées \Assigner entrées.
- Appuyez sur ENTER.

Entrées\Assigner entrées\Pourcentage en CO2

- Sélectionnez l'entrée de la liste pour le pourcentage en gaz à intégrer dans le transmetteur (ici : Pourcentage en CO2).
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez l'entrée de la liste pour l'entrée correspondante.
- Appuyez sur ENTER.


## 20.3 Définition de la grandeur et de l'unité de mesure

Paramètres\...\Grandeur de mesure\Débit d'énergie de gaz


- Sélectionnez le menu Paramètres.
- Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Grandeur de mesure.
- Sélectionnez l'entrée de la liste Débit d'énergie de gaz.
- Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez l'unité de mesure à utiliser pour le calcul du pouvoir calorifique.
- Appuyez sur ENTER.

## **Appendice**


## A Structure des menus




A Structure des menus FLUXUS G736




FLUXUS G736




A Structure des menus FLUXUS G736







A Structure des menus FLUXUS G736




FLUXUS G736



A Structure des menus FLUXUS G736



# Réglages spéciaux



#### Légende

- Legende

  [1] n'apparaît qu'en mode SuperUser et si activé avec HotCode

  [2] n'apparaît qu'en mode ExpertUser, SuperUser et SuperUser avancé

  [3] n'apparaît que si le mode FastFood a été autorisé au point de menu Divers\Mesure\

  Modes de mesure


  [4] n'apparaît que si le moyennage des canaux synchronisés a été désactivé

  [5] n'apparaît que lors de la mesure de vapeur


A Structure des menus FLUXUS G736

## Calibration


Si Param. basé sur canaux a été sélectionné pour la configuration du point de mesure, les réglages peuvent être effectués séparément pour chaque canal de mesure.




- [1] n'apparaît que si autorisé au point de menu Divers\Mesure\Réglages mesure
  [2] n'apparaît qu'en mode ExpertUser, SuperUser et SuperUser avancé
  [3] n'apparaît qu'en mode SuperUser et SuperUser avancé




A Structure des menus



## Fonctions commandées à distance 1 Déclencheur Entrées Fonctions Condition Courant Température Autorise Autoriser Sélectionner Rx Pt100/Pt1000 Grandeur source Autoriser Rx Grandeur source Condition Valeur déclencheur Fonction Oui → MAX (x>limite) → MIN (x<limite) → Dans la plage → Hors de plage → ERR (x=panne) → MAX (x>limite) → MIN (x<limite)</li> → ERR (x=panne) → Hors de plage→ ERR (x=panne) Туре Centre plage Valeur déclencheur Largeur plage Hystérésis Sans maintien Bref maintien Maintien Intervalle maintien Délai [1] Info entrée $\begin{array}{ll} \rightarrow & \mathsf{MAX} \\ \rightarrow & \mathsf{MIN} \\ \rightarrow & \mathsf{ERR} \end{array}$ → Dans la plage→ Hors de plage Tester signal Valeur déclencheur Centre plage Largeur plage Hvstérésis Délai Délai panne <sup>2</sup> Action Fonctions Fonctions à distance → Remett. val. mes. [3] → Remettre compt. → Arrêter compt. → Activer FastF [2] Entrée/déclencheur d'événement [4] Légende Legende [1] dépend de la fonction sélectionnée [2] n'apparaît que si le mode FastFood a été autorisé au point de menu Divers\Mesure\ Modes de mesure [3] ne peut être contrôlé qu'au travers des entrées [4] liste des entrées déclenchables et déclencheurs d'événement paramétrés





A Structure des menus FLUXUS G736


# Exemple 1


Les valeurs de diagnostic sont à contrôler.

Si le SCNR est inférieur à 20 dB, un snap doit être déclenché.

Déclencheur : SCNR < 20 dB

Condition: R1 avec SCNR < 20 dB
Action: déclenchement d'un snap





214

## **Exemple 2**

Le taux d'enregistrement de toutes les valeurs mesurées et de diagnostic dans une certaine plage de température doit être modifié.

Le taux d'enregistrement standard de toutes les valeurs mesurées et de diagnostic est 1 h. Si la température se trouve en dehors de la plage définie de 20...40 °C, le taux d'enregistrement doit être 1 min. En plus, un enregistrement doit être effectué 10 s avant et 60 s après l'événement.


La plage de température de 0...100 °C doit être saisie via une entrée de courant de 4...20 mA.

Déclencheur : 20 °C > température du fluide > 40 °C à l'entrée de courant I1

Condition : I1 en tant que valeur du déclencheur en dehors de la plage de 20...40 °C

Action : enregistrement des valeurs mesurées dans la plage de température de 20...40 °C

avec un taux d'enregistrement de 1 h





A Structure des menus FLUXUS G736

# **Exemple 3**

La vitesse d'écoulement est mesurée.


Si la vitesse d'écoulement est ≤ 5 m/s, le transmetteur mesure en mode TransitTime. Si la vitesse d'écoulement est > 5 m/s, le transmetteur doit mesurer en mode FastFood.

Déclencheur : vitesse d'écoulement > 5 m/s

Condition: R1 avec vitesse d'écoulement > 5 m/s

Action: mesure en mode FastFood





216

## B Unités de mesure

## Longueur/rugosité

unité de mesure	description
mm	millimètre
in	pouce

## Température

unité de mesure	description
°C	degré Celsius
°F	degré Fahrenheit

### Pression

unité de mesure	description
bar(a)	bar (absolu)
bar(g)	bar (relatif)
psi(a)	livre par pouce carré (absolue)
psi(g)	livre par pouce carré (relative)

### Densité

unité de mesure	description
g/cm3	gramme par centimètre cube
kg/cm3	kilogramme par centimètre cube

## Célérité du son

unité de mesure	description
m/s	mètre par seconde
fps (ft/s)	pied par seconde

## Viscosité cinématique

unité de mesure	description
mm2/s	millimètre carré par seconde

 $<sup>1 \</sup>text{ mm}^2/\text{s} = 1 \text{ cSt}$ 

## Vitesse d'écoulement

unité de mesure	description
m/s	mètre par seconde
cm/s	centimètre par seconde
in/s	pouce par seconde
fps (ft/s)	pied par seconde

B Unités de mesure FLUXUS G736

## Débit volumétrique normal/de service

unité de mesure	description
m3/d	mètre cube par jour
m3/h	mètre cube par heure
m3/min	mètre cube par minute
m3/s	mètre cube par seconde
km3/h	kilomètre cube par heure
ml/min	millilitre par minute
1/h	litre par heure
1/min	litre par minute
1/s	litre par seconde
hl/h	hectolitre par heure
hl/min	hectolitre par minute
hl/s	hectolitre par seconde
Ml/d (Megalit/d)	mégalitre par jour
bb1/d (4)	baril par jour
bbl/h (4)	baril par heure
bb1/m (4)	baril par minute
bbl/s (4)	baril par seconde
USgpd (US-gal/d)	gallon par jour
USgph (US-gal/h)	gallon par heure
USgpm (US-gal/m)	gallon par minute
USgps (US-gal/s)	gallon par seconde
KGPM (US-Kgal/m)	kilogallon par minute
MGD (US-Mgal/d)	million gallons par jour
CFD	pied cube par jour
CFH	pied cube par heure
CFM	pied cube par minute
CFS	pied cube par seconde

volume (totalis	e normal/de service ·é) <sup>(1)</sup>
m3	
m3	
m3	
m3	
km3	
1	
1	
1	
1	
hl	
hl	
hl	
Ml	
bbl	
bbl	
bbl	
bbl	
gal	
gal	
gal	
gal	
kgal	
Mgal	
cft (2	)
cft	
cft	
aft (3	

baril de pétrole américain = 42.0 US-gal ≈ 159 l baril de vin américain = 31.5 US-gal ≈ 119 l

baril de bière américain = 31.0 US-gal ≈ 117 l

baril impérial britannique = 36.0 UK-gal ≈ 164 l

218

 $<sup>^{(1)}</sup>$  sélection au point de menu Paramètres\Unités de mesure

<sup>(2)</sup> cft : pied cube

<sup>(3)</sup> aft : acre-pied

<sup>(4)</sup> Au point de menu Divers\Unités de mesure\Type de baril, il est possible de définir le type de baril à afficher lors du réglage des unités de mesure pour le débit volumétrique normal/de service et le volume normal/de service totalisé. Si le type de baril Imperial (UK) a été sélectionné, les gallons impériaux britanniques sont utilisés au lieu des gallons américains.

<sup>1</sup> US-gal = 3.78541 I

<sup>1</sup> UK-gal = 4.54609 I

unité de mesure	description
CCFD	cent pieds cubes par jour
CCFH	cent pieds cubes par heure
MMCFD	million pieds cubes par jour
MMCFH	million pieds cubes par heure
Igpd (Imp-gal/d)	gallon par jour
Igph (Imp-gal/h)	gallon par heure
Igpm (Imp-gal/m)	gallon par minute
Igps (Imp-gal/s)	gallon par seconde
IKGM (Imp-Kgal/m)	kilogallon impérial par minute
IMGD (Imp-Mgal/d)	million gallons impériaux par jour

volun (totali	ne normal/de service isé) <sup>(1)</sup>
CCF	
CCF	
MMCF	
MMCF	
Igal	
Igal	
Igal	
Igal	
IKG	
IMG	

baril de pétrole américain = 42.0 US-gal ≈ 159 l

baril de vin américain = 31.5 US-gal ≈ 119 l

baril de bière américain = 31.0 US-gal ≈ 117 I

baril impérial britannique = 36.0 UK-gal ≈ 164 l

### Pouvoir calorifique

pouvoir calorifique massique	pouvoir calorifique volumique (volume normal)
kWh/kg	kWh/m3
J/kg	J/m3
kJ/kg	kJ/m3
MJ/kg	MJ/m3
MJ/t	kcal/m3
GJ/t	BTU/ft3
kcal/kg	BTU/gal
kcal/t	
BTU/lb	

 $<sup>^{(1)}</sup>$  sélection au point de menu Paramètres  $\$  Unités de mesure

<sup>(2)</sup> cft : pied cube (3) aft : acre-pied

<sup>(4)</sup> Au point de menu Divers\Unités de mesure\Type de baril, il est possible de définir le type de baril à afficher lors du réglage des unités de mesure pour le débit volumétrique normal/de service et le volume normal/de service totalisé. Si le type de baril Imperial (UK) a été sélectionné, les gallons impériaux britanniques sont utilisés au lieu des gallons américains.

<sup>1</sup> US-gal = 3.78541 I

<sup>1</sup> UK-gal = 4.54609 I

B Unités de mesure FLUXUS G736

## Débit massique

unité de mesure	description
t/h	tonne par heure
t/d	tonne par jour
kg/h	kilogramme par heure
kg/min	kilogramme par minute
kg/s	kilogramme par seconde
g/s	gramme par seconde
lb/d	livre par jour
lb/h	livre par heure
lb/m	livre par minute
lb/s	livre par seconde
klb/h	kilolivre par heure
klb/m	kilolivre par minute

masse (totalisée)
t
t
kg
kg
kg
g
lb
lb
lb
lb
klb
klb

<sup>1</sup> lb = 453.59237 g

<sup>1</sup> t = 1000 kg

## C Référence

Les tableaux ci-après sont destinés à aider l'utilisateur. L'exactitude des données est fonction de la composition, de la température et du traitement du matériau. Flexim décline toute responsabilité pour les inexactitudes.

# C.1 Célérité du son pour une sélection de matériaux de conduites et de revêtements intérieurs à 20 °C

Les valeurs de certains de ces matériaux sont enregistrées dans la base de données interne du transmetteur. La colonne c<sub>flow</sub> indique le type d'ondes sonores (longitudinal ou transversal) utilisé pour la mesure du débit.

matériau (affichage)	explication	c <sub>trans</sub> [m/s]	c <sub>long</sub> [m/s]	C <sub>flow</sub>
Acier normal	acier normal	3230	5930	trans
Acier inoxydable	acier inoxydable	3100	5790	trans
DUPLEX	acier duplex	3272	5720	trans
Fonte ductile	fonte ductile	2650	-	trans
Amiante-ciment	amiante-ciment	2200	-	trans
Titane	titane	3067	5955	trans
Cuivre	cuivre	2260	4700	trans
Aluminium	aluminium	3100	6300	trans
Laiton	laiton	2100	4300	trans
Plastique	plastique	1120	2000	long
PRV	plastique renforcé de fibre de verre	-	2650	long
PVC	polychlorure de vinyle	-	2395	long
PE	polyéthylène	540	1950	long
PP	polypropylène	2600	2550	trans
Bitume	bitume	2500	-	trans
Plexiglas	plexiglas	1250	2730	long
Plomb	plomb	700	2200	long
Cu-Ni-Fe	alliage cuivre-nickel-fer	2510	4900	trans
Fonte grise	fonte grise	2200	4600	trans
Caoutchouc	caoutchouc	1900	2400	trans
Verre	verre	3400	5600	trans
PFA	perfluoroalkoxy	500	1185	long
PVDF	polyfluorure de vinylidène	760	2050	long
Sintimid	Sintimid	-	2472	long
Teka PEEK	Teka PEEK	-	2534	long
Tekason	Tekason	-	2230	long

La célérité du son est fonction de la composition et du traitement du matériau. La célérité du son dans les alliages et les fontes fluctue fortement. Les valeurs sont uniquement données à titre indicatif.

## C.2 Rugosités typiques des conduites

Il s'agit de valeurs expérimentales et mesurées.

matériau	rugosité absolue [mm]	
conduites étirées en métal non ferreux, verre, plastique et métal léger	00.0015	
conduites étirées en acier	0.010.05	
surface finie, rectifiée	max. 0.01	
surface finie	0.010.04	
surface dégrossie	0.050.1	
conduites en acier soudées, neuves	0.050.1	
nettoyées après une longue durée d'utilisation	0.150.2	
modérément rouillées, légèrement entartrées	max. 0.4	
fortement entartrées	max. 3	
conduites en fonte de fer :		
paroi intérieure bitumée	> 0.12	
neuves, sans revêtement intérieur	0.251	
rouillées	11.5	
entartrées	1.53	

## C.3 Propriétés typiques d'une sélection de fluides à 20 °C et 1 bar

fluide	explication	célérité du son [m/s]	densité [g/cm³]	viscosité cinématique [mm²/s]	plage d'utilisation	WMM <sup>(1)</sup>
Gaz naturel std.	qualité de pipeline typique avec méthane comme composant principal	409	0.982	1.6	1060 °C 3200 bar	
Air		344	0.997	1.5	1060 °C 3200 bar	
Méthane		442	0.982	1.6	1060 °C 3200 bar	
Propane		217	0.837	0.2	-20+200 °C 115 bar	
Éthylène_sc<50bar	gaz surcritique à une pression sous-critique de < 50 bar	316	0.938	0.8	-20+200 °C 160 bar	
Oxygène		326	0.993	1.5	1060 °C 3200 bar	
Azote		350	0.998	1.5	1060 °C 3200 bar	
Hydrogène		1312	1.006	10.7	1060 °C 3200 bar	
Ammoniac		404	0.894	0.2	-20+200 °C 140 bar	
Vapeur à basse pression	vapeur d'eau (150 °C, pression de vapeur saturée), mesure de vapeur	493	0.957	5.5	100200 °C 115.5 bar	х

<sup>(1)</sup> coefficient de débit calorifique compris dans l'enregistrement du fluide

## C.4 Propriétés du méthane

température du fluide [°C]	pression du fluide [bar]	densité [kg/m³]	célérité du son [m/s]	viscosité cinématique [mm²/s]	coefficient de compressibilité (AGA8-DC92)
0	40	31.177	415.4	0.4	0.906
10		29.683	425.2	0.4	0.918
20		28.354	434.4	0.4	0.929
30		27.159	443.1	0.4	0.937
40		26.076	451.5	0.5	0.945
50		25.09	459.4	0.5	0.952
60		24.186	467.1	0.5	0.958
70		23.353	474.4	0.6	0.963
80		22.583	481.5	0.6	0.968
0	80	68.928	411.4	0.2	0.820
10		64.534	422.6	0.2	0.845
20		60.824	433.1	0.2	0.866
30		57.632	442.9	0.2	0.883
40		54.841	452.2	0.2	0.899
50		52.372	461.1	0.3	0.912
60		50.164	469.5	0.3	0.924
70		48.174	477.5	0.3	0.934
80		46.367	485.2	0.3	0.943
0	120	111.81	429.9	0.1	0.758
10		103.24	438.3	0.1	0.792
20		96.221	447.1	0.2	0.821
30		90.346	455.8	0.2	0.845
40		85.332	464.4	0.2	0.866
50		80.984	472.7	0.2	0.885
60		77.166	480.8	0.2	0.901
70		73.775	488.5	0.2	0.915
80		70.737	496.1	0.2	0.927

## D Informations juridiques – licences Open Source

Le logiciel de ce produit contient les logiciels Open Source suivants, qui sont soumis à la version 2.0 de la licence Apache datée de janvier 2004 :

#### 1. uC-TCP-IP

https://github.com/weston-embedded/uC-TCP-IP/tree/v3.06.01

https://github.com/weston-embedded/uC-TCP-IP/blob/v3.06.01/LICENSE

https://github.com/weston-embedded/uC-TCP-IP/blob/v3.06.01/NOTICE

#### ATTENTION ALL USERS OF THIS REPOSITORY:

The original work found in this repository is provided by Silicon Labs under the Apache License, Version 2.0.

Any third party may contribute derivative works to the original work in which modifications are clearly identified as being licensed under:

- (1) the Apache License, Version 2.0 or a compatible open source license; or
- (2) under a proprietary license with a copy of such license deposited.

All posted derivative works must clearly identify which license choice has been elected.

No such posted derivative works will be considered to be a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0.

SILICON LABS MAKES NO WARRANTY WITH RESPECT TO ALL POSTED THIRD PARTY CONTENT AND DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OR LIABILITIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, OWNERSHIP, NON-INFRINGEMENT, AND NON-MISAPPROPRIATION.

In the event a derivative work is desired to be submitted to Silicon Labs as a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0, a "Contributor" must give written email notice to micrium@weston-embedded.com. Unless an email response in the affirmative to accept the derivative work as a "Contribution", such email submission should be considered to have not been incorporated into the original work.

#### 2. uC-Common

https://github.com/weston-embedded/uC-Common/tree/v1.02.01

https://github.com/weston-embedded/uC-Common/blob/v1.02.01/LICENSE

https://github.com/weston-embedded/uC-Common/blob/v1.02.01/NOTICE

## ATTENTION ALL USERS OF THIS REPOSITORY:

The original work found in this repository is provided by Silicon Labs under the Apache License, Version 2.0.

Any third party may contribute derivative works to the original work in which modifications are clearly identified as being licensed under:

- (1) the Apache License, Version 2.0 or a compatible open source license; or
- (2) under a proprietary license with a copy of such license deposited.

All posted derivative works must clearly identify which license choice has been elected.

No such posted derivative works will be considered to be a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0.

SILICON LABS MAKES NO WARRANTY WITH RESPECT TO ALL POSTED THIRD PARTY CONTENT AND DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OR LIABILITIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, OWNERSHIP, NON-INFRINGEMENT, AND NON-MISAPPROPRIATION.

In the event a derivative work is desired to be submitted to Silicon Labs as a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0, a "Contributor" must give written email notice to micrium@weston-embedded.com. Unless an email response in the affirmative to accept the derivative work as a "Contribution", such email submission should be considered to have not been incorporated into the original work.

#### 3. uC-DHCPc

https://github.com/weston-embedded/uC-DHCPc/tree/v2.11.01

https://github.com/weston-embedded/uC-DHCPc/blob/v2.11.01/LICENSE

https://github.com/weston-embedded/uC-DHCPc/blob/v2.11.01/NOTICE

#### ATTENTION ALL USERS OF THIS REPOSITORY:

The original work found in this repository is provided by Silicon Labs under the Apache License, Version 2.0.

Any third party may contribute derivative works to the original work in which modifications are clearly identified as being licensed under:

- (1) the Apache License, Version 2.0 or a compatible open source license; or
- (2) under a proprietary license with a copy of such license deposited.

All posted derivative works must clearly identify which license choice has been elected.

No such posted derivative works will be considered to be a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0.

SILICON LABS MAKES NO WARRANTY WITH RESPECT TO ALL POSTED THIRD PARTY CONTENT AND DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OR LIABILITIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, OWNERSHIP, NON-INFRINGEMENT, AND NON-MISAPPROPRIATION.

In the event a derivative work is desired to be submitted to Silicon Labs as a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0, a "Contributor" must give written email notice to micrium@weston-embedded.com. Unless an email response in the affirmative to accept the derivative work as a "Contribution", such email submission should be considered to have not been incorporated into the original work.

#### 4. uC-LIB

https://github.com/weston-embedded/uC-LIB/tree/v1.39.01

https://github.com/weston-embedded/uC-LIB/blob/v1.39.01/LICENSE

https://github.com/weston-embedded/uC-LIB/blob/v1.39.01/NOTICE

#### ATTENTION ALL USERS OF THIS REPOSITORY:

The original work found in this repository is provided by Silicon Labs under the Apache License, Version 2.0.

Any third party may contribute derivative works to the original work in which modifications are clearly identified as being licensed under:

- (1) the Apache License, Version 2.0 or a compatible open source license; or
- (2) under a proprietary license with a copy of such license deposited.

All posted derivative works must clearly identify which license choice has been elected.

No such posted derivative works will be considered to be a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0.

SILICON LABS MAKES NO WARRANTY WITH RESPECT TO ALL POSTED THIRD PARTY CONTENT AND DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OR LIABILITIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, OWNERSHIP, NON-INFRINGEMENT, AND NON-MISAPPROPRIATION.

In the event a derivative work is desired to be submitted to Silicon Labs as a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0, a "Contributor" must give written email notice to micrium@weston-embedded.com. Unless an email response in the affirmative to accept the derivative work as a "Contribution", such email submission should be considered to have not been incorporated into the original work.

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

#### TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

#### Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50 %) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

- 2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
- 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
- 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

- (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
  - You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
- 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
- 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
- 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
- 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

## E Déclarations de conformité

Pour la déclaration de conformité UE selon la directive ATEX, voir le document SIFLUXUS.





DC\_EU736V1-1EN, 2023-04-01, translation

## EU declaration of conformity according to low voltage directive

#### FLEXIM Flexible Industriemesstechnik GmbH

Boxberger Straße 4 12681 Berlin Germany

declares as manufacturer under its sole responsibility that the ultrasonic flowmeter(s)

FLUXUS a736\*\*-NN a = F, G, H

complies/comply with the relevant EU regulations and directives, including any amendments valid at the time this declaration was signed. This declaration of conformity is based on the following harmonized EU standards:

EU directive 2014/35/EU (low voltage directive) relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019

EN IEC 61010-2-030:2021

+ A11:2021

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use

Part 1: General requirements

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use

Part 2-030: Particular requirements for testing and measuring circuits

EU directive 2014/30/EU (EMC directive) relating to electromagnetic compatibility

EN IEC 61326-1:2021

Electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - EMC requirements

Part 1: General requirements

EU directive 2011/65/EU (RoHS directive) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

EN IEC 63000:2018

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with

respect to the restriction of hazardous substances

FLEXIM GmbH

Berlin, 2023-04-01

Signed for and on behalf of

Place and date

Jens Hilpert Managing Director

**Mode d'emploi** UMFLUXUS\_G736V6-0FR AN 26881 2024-05-01

Pour plus d'informations : **Emerson.com** © 2024 Emerson. Tous droits réservés.

Les conditions générales de vente d'Emerson sont disponibles sur demande. Le logo Emerson est une marque de commerce et une marque de service d'Emerson Electric Co. Flexim est une marque de l'une des sociétés du groupe Emerson. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



